

Fish-eye (1.4-3.1mm)

YV2.2×1.4A-SA2

2.2×

対応カメラ (型)

1

2/3

1/2

1/3

1/4

For Security

パリアフォーカル

魚眼

DCオートアイリス

CSマウント

NDフィルタ

ロングケーブル

大口径比

RoHS対応

VARI

Fish-Eye
185°

DC

CS-mt

ND


230

F1.4

RoHS



※写真は類似モデルです。




Unit : mm

YV2.2x1.4A-SA2

焦点距離 (mm)			1.4 - 3.1 (2.2x)
絞り範囲			F1.4 - T360(F360相当)
操作方法	ズーム		手 動
	フォーカス		手 動
	アイリス		自 動 (DC タイプ)*1
画 角(H×V)	1/3型	WIDE	185° × 185° (φ3.45mm)
		TELE	94°47' × 69°26'
	1/4型	WIDE	185° × 121°
		TELE	69°26' × 51°30'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)			∞ - 0.2
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型	WIDE	-
		TELE	448 × 287
	1/4型	WIDE	-
		TELE	287 × 200
バックフォーカス (空気換算長) (mm)			7.82
射出瞳位置 (結像面より) (mm)			-45
フィルタ径 (mm)			-
マウント			CS
質 量 (g)			80
アイリスコイル抵抗			Drive Coil 200Ω Damping Coil 600Ω
消費電流			22mA(Max.) at DC 4V
備 考			(*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります YV2.2×1.4A-2：手動アイリスタイプ YV2.2×1.4A-SA2L： ロングケーブルタイプ (230mm)

結線図



〔魚眼レンズイメージ〕



1/3 型



1/4 型