

Y12x6A-SE2

12x

対応カメラ (型)

1

2/3

1/2

1/3


1/4

For Security

Applicable to
1/3



ズーム 電動 広角 長焦点 DCオートアイリス CSマウント メタルマウント NDフィルタ 大口径比 RoHS対応
ZOOM MOTOR DRIVE WIDE TELE DC CS-mt METAL ND F1.5 RoHS




Unit : mm


Y12x6A-SE2

焦点距離 (mm)			6 - 72(12x)
絞り範囲			F1.5 - T400 (F400相当)
操作方法	ズーム		電 動
	フォーカス		電 動
	アイリス		自 動 (DC タイプ) *1
画 角 (H×V)	1/3型	WIDE	43°36' × 33°24'
		TELE	3°49' × 2°52'
	1/4型	WIDE	33°24' × 25°22'
		TELE	2°52' × 2°09'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)			∞ - 1.3
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型	WIDE	1003 × 753
		TELE	84 × 63
	1/4型	WIDE	752 × 565
		TELE	63 × 47
バックフォーカス (空気換算長) (mm)			11.69
射出瞳位置 (結像面より) (mm)			-6028
フィルタ径 (mm)			M55 × 0.75
マウント			CS
質 量 (g)			330
アイリスコイル抵抗			Drive Coil 180Ω Damping Coil 720Ω
消費電流			22mA(Max.) at DC 4V
標準付属品			アイリスコントロールケーブル 変換ケーブル (6ピン→4ピン) 相手側接続コネクタ (4ピン、6ピン)
備 考			・メタルマウント (*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。

結 線 図



コントロールモード



コントローラ出力	選択スイッチセット位置	変換ケーブル (標準付属品)
6V	6V / IND.	不要
±6V	6V / COM.	要
12V	12V / IND.	不要
±12V	12V / COM.	要

アクセサリ

■クローズアップレンズ

型 名		CL3355 (M55×0.75mm f _c =333mm)	CL10055 (M55×0.75mm f _c =1000mm)
撮像範囲 (mm)		333 - 265	1000 - 565
被写体サイズ (mm)	1/3型	WIDE	204 × 153
		TELE	17 × 13
	1/4型	WIDE	153 × 115
		TELE	13 × 10