

For Security

# 1/2" VARI-FOCAL


DV10×7.5A-2

バリフォーカル  
手動

FUJINON CCTV LENS



※写真は類似モデルです。



Unit : mm

型 名			DV10 × 7.5A-2
焦点距離			7.5mm ～ 75mm (10×)
絞り範囲			F2.2 ～ Close
操作方法	アイリス		手動
	フォーカス		手動
	ズーム		手動
画角 (H × V)	1/2型	Wide	46°13′ × 35°29′
		Tele	4°53′ × 3°40′
	1/3型	Wide	35°29′ × 26°37′
		Tele	3°40′ × 2°45′
	1/4型	Wide	26°37′ × 19°58′
		Tele	2°45′ × 2°04′
フォーカス範囲 (前玉面より)			∞ ～ 0.3m
最近接時の 撮像範囲 (H × V)	1/2型	Wide	284mm × 213mm
		Tele	111mm × 84mm
	1/3型	Wide	213mm × 160mm
		Tele	83mm × 63mm
	1/4型	Wide	160mm × 120mm
		Tele	62mm × 47mm
バックフォーカス (in air)			9.36mm
射出瞳位置 (結像面より)			－144mm
フィルター径			M52 × 0.75mm
マウント			CS Mount
質量			215g
備考			・ メタルマウント