

D8x7.8HA-V42



8x

対応カメラ (型)

1 2/3 1/2 1/3 1/4

For Security


HD
1.3MP

ズーム 電動 広角 ビデオオートアイリス アイリスリモート CSマウント メタルマウント ボテンショメータ NDフィルタ 大口径比

ZOOM MOTOR DRIVE WIDE VIDEO IRIS-REMOTE CS-mt METAL PRESET ND F1.2

RoHS対応

RoHS




Unit : mm


D8x7.8HA-V42

焦点距離 (mm)			7.8 - 63(8x)
絞り範囲			F1.2 - T400 (F400相当)
操作方法	ズーム		電 動
	フォーカス		電 動
	アイリス		自動 (ビデオタイプ) またはリモート*1
画 角 (H×V)	1/2型	WIDE	44°37' × 34°12'
		TELE	5°49' × 4°22'
	1/3型	WIDE	34°12' × 25°59'
		TELE	4°22' × 3°16'
	1/4型	WIDE	25°59' × 19°38'
		TELE	3°16' × 2°27'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)			∞ - 1.2
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/2型	WIDE	944 × 708
		TELE	117 × 88
	1/3型	WIDE	708 × 531
		TELE	88 × 66
	1/4型	WIDE	531 × 398
		TELE	66 × 49
バックフォーカス (空気換算長) (mm)			14.00
射出瞳位置 (結像面より) (mm)			-55
フィルタ径 (mm)			M55 × 0.75
マウント			CS
質 量 (g)			400
標準付属品			アイリスコントロールケーブル 相手側接続コネクタ (14ピン)
備 考			・メタルマウント (*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。

結線図



コントロールモード



コントローラ出力	選択スイッチセット位置
6V	6V / IND.
±6V	6V / COM.
12V	12V / IND.
±12V	12V / COM.

アクセサリ

■クローズアップレンズ

型 名			CL3355 (M55x0.75mm fc=333mm)	CL10055 (M55x0.75mm fc=1000mm)
撮像範囲 (mm)			333 - 261	1000 - 545
被写体サイズ (mm)	1/2型	WIDE	205 × 153	428 × 321
		TELE	25 × 19	53 × 40
	1/3型	WIDE	153 × 115	321 × 241
		TELE	19 × 14	40 × 30
	1/4型	WIDE	115 × 86	241 × 181
		TELE	14 × 11	30 × 22