


LTO Ultrium 10 (40TB)

最大容量：100TB（非圧縮時：40TB）

最大転送レート：1,000MB/SEC（400MB/SEC）



LARGE CAPACITY



SAFETY



LOW COST

メディア / ドライブ互換表							○: 記録・再生可能	△: 再生のみ可能（記録不可）	×: 記録・再生不可
	LTO-10 ドライブ	LTO-9 ドライブ	LTO-8 ドライブ	LTO-7 ドライブ	LTO-6 ドライブ	LTO-5 ドライブ			
LTO-10 メディア	○	×	×	×	×	×			
LTO-9 メディア	×	○	×	×	×	×			
LTO-8 メディア	×	○	○	×	×	×			
LTO-7 メディア	×	×	○	○	×	×			
LTO-6 メディア	×	×	×	○	○	×			
LTO-5 メディア	×	×	×	△	○	○			

LTO カードリッジの主な仕様								
	LTO CL *1	LTO-5/WORM	LTO-6/WORM	LTO-7/WORM	LTO-8/WORM	LTO-9/WORM	LTO-10(30TB)/W	LTO10(40TB)
	基本仕様							
容量（最大圧縮時）	－	1.5TB(3.0TB)	2.5TB(6.25TB)	6TB(15TB)	12TB(30TB)	18TB(45TB)	30TB(75TB)	40TB(100TB)
最大転送レート *2 （圧縮時）	－	140MB/ 秒 （最大 280MB/ 秒）	160MB/ 秒 （最大 400MB/ 秒）	300MB/ 秒 （最大 750MB/ 秒）	360MB/ 秒 （最大 750MB/ 秒）	400MB/ 秒 （最大 1,000MB/ 秒）		
サーボ方式	－	タイミングベースサーボ						
カードリッジメモリ	32,786bits(4,096bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵	65,280bits(8,160bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵	130,816bits(16,352bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵			261,888bits(32,736bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵		
	物理仕様							
テープ幅	－	12.65mm						
テープ厚み	8.9μm	6.4μm	6.1μm	5.6μm		5.2μm		4.0μm
テープ長	319m	846m		960m		1,035m		1,337m
カードリッジ寸法	(L x W x H) 102 x 105.4 x 21.5 mm							
	推奨使用環境条件							
温度	10 ～ 45℃					15 ～ 25℃		15 ～ 35℃
湿度	10 ～ 80%RH					20 ～ 50%RH		20 ～ 80%RH
最大湿球温度	26℃					－		
最大露点温度	－					－		22℃
	推奨保存環境条件							
温度	16 ～ 35℃（短期） / 16 ～ 25℃（長期）					15 ～ 25℃		15 ～ 35℃
湿度	20 ～ 80%RH（短期） / 20 ～ 50%RH（長期）					20 ～ 50%RH		20 ～ 80%RH
最大湿球温度	26℃					－		
最大露点温度	－					－		22℃
	許容使用環境条件							
温度	10 ～ 45℃					15 ～ 35℃		
湿度	10 ～ 80%RH					20 ～ 80%RH		10 ～ 80%RH
最大湿球温度	26℃					－		
最大露点温度	－					22℃		
	許容保存環境条件							
温度	16 ～ 35℃（短期） / 16 ～ 25℃（長期）					15 ～ 35℃		
湿度	20 ～ 80%RH（短期） / 20 ～ 50%RH（長期）					20 ～ 80%RH		10 ～ 80%RH
最大湿球温度	26℃					－		
最大露点温度	－					22℃		

*1 クリーニングカードリッジは、LTO-5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 ドライブ共通です。（一部使用できないドライブもあります）

*2 最大転送速度は使用するドライブタイプによって異なります。

LTO データカードリッジのラインアップ								
	LTO CL	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9	LTO-10(30TB)	LTO10 (40TB)
型番	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 1.5T J	LTO FB UL-6 2.5T J	LTO FB UL-7 6.0T J	LTO FB UL-8 12.0T J	LTO FB UL-9 18.0T J	LTO FB UL-10 30.0T J	LTO FB UL-10 40.0T J
JAN コード	4902520 241603	4547410 119169	4547410 237061	4547410 316971	4547410 364828	4547410 441239	4547410 556902	4547410 572681

LTO WORM タイプカードリッジのラインアップ								
	LTO CL	LTO-5 WORM	LTO-6 WORM	LTO-7 WORM	LTO-8 WORM	LTO-9 WORM	LTO-10 WORM	－
型番	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 WORM 1.5T J	LTO FB UL-6 WORM 2.5T J	LTO FB UL-7 WORM 6.0T J	LTO FB UL-8 WORM 12.0T J	LTO FB UL-9 WORM 18.0T J	LTO FB UL-10 WORM 30.0T J	－
JAN コード	4902520 241603	4547410 119183	4547410 237078	4547410 316995	4547410 364835	4547410 441264	4547410 5556919	－

- Linear Tape-Open、LTO、LTO ロゴ、Ultrium および Ultrium ロゴは、Hewlett Packard Enterprise 社、International Business Machines 社および Quantum 社の米国およびそのほかの国における登録商標です。
- 仕様は予告なしに変更する場合があります。 ●このカタログの記載内容は2026年1月 現在のものです。

FUJIFILM
富士フイルム株式会社

アドバンストファンクショナルマテリアルズ事業部
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 TEL.03-6271-2081 FAX.03-6271-2185
公式ウェブサイト
<http://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/datastorage>

富士フイルム LTO  で検索。

お問い合わせは