

# LTO Ultrium 10 (40TB)

最大容量 : 100TB (非圧縮時 : 40TB)

最大転送レート : 1,000MB/SEC (400MB/SEC)



LARGE CAPACITY



SAFETY



LOW COST

# メディア / ドライブ 互換表

○: 記録・再生可能 △: 再生のみ可能 (記録不可) ×: 記録・再生不可

	LTO-10 ドライブ	LTO-9 ドライブ	LTO-8 ドライブ	LTO-7 ドライブ	LTO-6 ドライブ	LTO-5 ドライブ
LTO-10 メディア	○	×	×	×	×	×
LTO-9 メディア	×	○	×	×	×	×
LTO-8 メディア	×	○	○	×	×	×
LTO-7 メディア	×	×	○	○	×	×
LTO-6 メディア	×	×	×	○	○	×
LTO-5 メディア	×	×	×	△	○	○

## LTO カードリッジの主な仕様

	LTO CL *1	LTO-5/WORM	LTO-6/WORM	LTO-7/WORM	LTO-8/WORM	LTO-9/WORM	LTO-10(30TB)/W	LTO10(40TB)	
<b>基本仕様</b>									
容量 (最大圧縮時)	—	1.5TB(3.0TB)	2.5TB(6.25TB)	6TB(15TB)	12TB(30TB)	18TB(45TB)	30TB(75TB)	40TB(100TB)	
最大転送レート *2 (圧縮時)	—	140MB/秒 (最大 280MB/秒)	160MB/秒 (最大 400MB/秒)	300MB/秒 (最大 750MB/秒)	360MB/秒 (最大 750MB/秒)	400MB/秒 (最大 1,000MB/秒)			
サーボ方式	—	タイミングベースサーボ							
カードリッジメモリ	32,786bits(4,096bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵	65,280bits(8,160bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵	130,816bits(16,352bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵				261,888bits(32,736bytes) 電磁誘導アンテナ付き EEPROM 内蔵		
<b>物理仕様</b>									
テープ幅	—	12.65mm							
テープ厚み	8.9μm	6.4μm	6.1μm	5.6μm		5.2μm	4.0μm		
テープ長	319m	846m		960m		1,035m	1,337m		
カードリッジ寸法	(L x W x H) 102 x 105.4 x 21.5 mm								
<b>推奨使用環境条件</b>									
温度	10 ~ 45°C					15 ~ 25°C		15 ~ 35°C	
湿度	10 ~ 80%RH					20 ~ 50%RH		20 ~ 80%RH	
最大湿球温度	26°C					—		—	
最大露点温度	—					—		22°C	
<b>推奨保存環境条件</b>									
温度	16 ~ 35°C (短期) / 16 ~ 25°C (長期)					15 ~ 25°C		15 ~ 35°C	
湿度	20 ~ 80%RH (短期) / 20 ~ 50%RH (長期)					20 ~ 50%RH		20 ~ 80%RH	
最大湿球温度	26°C					—		—	
最大露点温度	—					—		22°C	
<b>許容使用環境条件</b>									
温度	10 ~ 45°C					15 ~ 35°C			
湿度	10 ~ 80%RH					20 ~ 80%RH		10 ~ 80%RH	
最大湿球温度	26°C					—			
最大露点温度	—					22°C			
<b>許容保存環境条件</b>									
温度	16 ~ 35°C (短期) / 16 ~ 25°C (長期)					15 ~ 35°C			
湿度	20 ~ 80%RH (短期) / 20 ~ 50%RH (長期)					20 ~ 80%RH		10 ~ 80%RH	
最大湿球温度	26°C					—			
最大露点温度	—					22°C			

\*1 クリーニングカードリッジは、LTO-5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 ドライブ共通です。(一部使用できないドライブもあります)

\*2 最大転送速度は使用するドライブタイプによって異なります。

## LTO データカードリッジのラインアップ

	LTO CL	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9	LTO-10(30TB)	LTO10 (40TB)
型番	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 1.5T J	LTO FB UL-6 2.5T J	LTO FB UL-7 6.0T J	LTO FB UL-8 12.0T J	LTO FB UL-9 18.0T J	LTO FB UL-10 30.0T	LTO FB UL-10 40.0T
JAN コード	4902520 241603	4547410 119169	4547410 237061	4547410 316971	4547410 364828	4547410 441239	4547410 556902	4547410 572681

## LTO WORM タイプカードリッジのラインアップ

	LTO CL	LTO-5 WORM	LTO-6 WORM	LTO-7 WORM	LTO-8 WORM	LTO-9 WORM	LTO-10 WORM	—
型番	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 WORM 1.5T J	LTO FB UL-6 WORM 2.5T J	LTO FB UL-7 WORM 6.0T J	LTO FB UL-8 WORM 12.0T J	LTO FB UL-9 WORM 18.0T J	LTO FB UL-10 WORM 30.0T	—
JAN コード	4902520 241603	4547410 119183	4547410 237078	4547410 316995	4547410 364835	4547410 441264	4547410 5556919	—

●Linear Tape-Open, LTO, LTOロゴ, UltriumおよびUltriumロゴは、Hewlett Packard Enterprise社、International Business Machines社およびQuantum社の米国およびそのほかの国における登録商標です。

●仕様は予告なしに変更する場合があります。 ●このカタログの記載内容は2026年1月 現在のものです。

# FUJIFILM

富士フイルム株式会社

アドバンストファンクショナルマテリアルズ事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 TEL.03-6271-2081 FAX.03-6271-2185

公式ウェブサイト

<http://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/datastorage>

富士フイルム LTO



で、検索。

お問い合わせは