



A4 Kleur Printer

ApeosPrint C4030



 ApeosPrint™



Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.



-  Kleur A4
ApeosPrint C4030: 42 ppm (Letter), 40 ppm (A4)
-  USB-, Ethernet-, WiFi*-connectiviteit
*Optioneel

Uitstekende afdrukkwaliteit

- Afdrukresolutie tot 1200 x 2400 dpi
- Super EA-Eco toner voor fijne tekst en fijne lijntjes
- Rijke kleurexpressie met LED-printkop en IReCT*

* Technologie voor beeldregistratiecontrole

Snelle uitvoer zonder wachttijd

Snel opstarten en uitvoeren voor meer efficiëntie

- Afdrukken tot 40 ppm (C4030) op A4-formaat
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Levensduur van het apparaat tot 300.000 pagina's

ECO-ondersteuning

- Tonerbesparingsfunctie in stappen van 1%
- Super EA-Eco toner: Fusing bereikt bij een lage temperatuur draagt bij aan een laag stroomverbruik

Flexibel. Veilig. Betrouwbaar

Ondersteunt een flexibele werkstijl

Ondersteunt een draadloze LAN-omgeving*.

- Omdat het apparaat draadloos is, kan het overal in uw kantoor worden geïnstalleerd
- Er kunnen maximaal vijf Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- U kunt eenvoudig afdrukken vanaf mobiele apparaten met Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service

* Optioneel

Ondersteuning van Universal Print door Microsoft*1

Door de ApeosPrint C4030 vooraf te registreren voor Universal Print door Microsoft, kunnen gebruikers*2 die zijn geverifieerd met Microsoft Entra ID*3 overal afdrukken via de cloud.

*1: Optionele Storage (SSD) is vereist.

*2: Organisaties met Microsoft Windows Enterprise- of Microsoft 365-abonnementen.

*3: Voorheen Azure Active Directory.

Bescherm belangrijke informatie

- Voorkomt het lekken van papierinformatie met Beveiligd afdrukken en Privéafdrukken met Verificatie van IC-kaart*.
- Nieuwe ondersteuning voor WPA3 als het nieuwste draadloze LAN-beveiligingsprotocol en invoering van TPM (Trusted Platform Module) 2.0, als een beveiligingschip die voldoet aan de nieuwste normen met verbeterde versleuteling.
- Detecteert sabotage van apparaatsoftware en zelfreparende functie beschermt en repareert apparaatsoftware tegen sabotagegebeurtenissen.
- Biedt een robuustere en veiligere kantooromgeving met verbeterde beveiligingsfuncties voor zowel hardware als software.

* Optioneel

Betrouwbaar ondersteuningssysteem


Van het vervangen van verbruiksartikelen tot onverwachte apparaatstoringen, de meeste problemen kunnen worden opgelost zonder te wachten op de serviceagenten of verkoopvertegenwoordigers.



De ApeosPrint C4030 voldoet aan uw dagelijkse zakelijke afdrukbehoefte

Gebruiksvriendelijk kleuren aanraakscherm

- Personalisatie van het startscherm voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte functies
- Wanneer u Privéafdrukkosten gebruikt, kunt u de documenten eenvoudig selecteren en verwijderen door de miniaturen* te bekijken die op het paneel worden weergegeven.



* Optionele opslag (SSD) is vereist voor miniatuurweergave.

Snel afdrukken vanaf uw mobiele apparaat en USB-stick

- U kunt foto's en documenten (PDF) afdrukken die zijn opgeslagen op uw mobiele iOS- of Android-apparaat.
- Maak verbinding met het apparaat via een draadloze omgeving of Wi-Fi Direct-verbinding*
- U kunt eenvoudig afdrukken vanaf mobiele apparaten met Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service.
- U kunt de documenten die zijn opgeslagen op een USB-flashdrive direct afdrukken voor efficiënte werking




Afdrukken vanaf mobiele apparaten

* Optioneel

Slim en schaalbaar

De ApeosPrint C4030 kan worden geïnstalleerd zoals u dat wilt. Als desktopapparaat, onder een toonbank of een centrale consoleprinter.



- 1. 5 inch kleuren aanraakscherm:**
Intuïtief kleurenaanraakscherm waarmee u in één oogopslag precies kunt vinden wat u wilt
- 2. USB-poort:**
Gebruik uw eigen USB-stick om direct af te drukken
- 3. Uitvoerlade:**
Capaciteit is 250 vellen
- 4. Lade voor handmatige invoer (150 vel):**
Ondersteunt verschillende papersoorten zoals enveloppen en ansichtkaarten
- 5. Standaardlade (550 vel):**
Voor standaardgebruikers. Ondersteunt verschillende soorten en maten papier
- 6. Invoer voor 550 vel* (550 vellen):**
De papierinvoer capaciteit is maximaal 2350 vellen. Hoge schaalbaarheid voor afdrukbehoefte in grote volumes
- 7. Zwenkwiel*:**
Voor eenvoudige installatie en verplaatsing op de vloer
- 8. Kast*:**
Handig voor het opbergen van papier en verbruiksartikelen
- 9. IC-kaartlezer*:**
U kunt Privéafdrukkosten gebruiken met uw IC-kaart

* Optioneel



Van afdrukken op enveloppen en dik papier tot het produceren van promotiemateriaal

- Automatische aanpassing van de druk om enveloppen af te drukken.
- Een soepele papierinvoer zodat dik papier stabiel kan worden doorgevoerd
- Ondersteunt lang papier tot 215,9 x 520 mm*

* Lange papieren worden gevoed vanuit de lade voor handmatige invoer.



ApeosPrint C4030

Functies en specificaties

Artikelen	Beschrijving	
Printmethode	LED elektrofotografie	
Opwarmtijd	38 seconden of minder (23 graden Celsius kamertemperatuur). 20 seconden of minder vanuit de slaapstand.	
Constance afdruksnelheid*1	Simplex	42 ppm (Letter), 40 ppm (A4)
	Duplex	28 ppm (Letter) / 27 ppm (A4)
Uitvoertijd eerste afdruk*2	Kleur: 5,3 seconden (Letter / A4), Z/W: 5,1 seconden (Letter / A4)	
Afdrukresolutie	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
Papierformaat	Standaardlade	A6*3, JIS B6*3, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Aangepast formaat (Breedte: 76,2 tot 215,9 mm, Lengte*4: 190,5 tot 355,6 mm)
	Lade voor handmatige invoer	A6, JIS B6, A5, JIS B5, ISO B5, A4, verklaring (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), brief, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Aangepast formaat (breedte: 64 tot 215,9 mm, lengte: 127 tot 520 mm)
	Optionele lade	Invoer voor 550 vel: A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Brief, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Aangepast formaat (Breedte: 76,2 tot 215,9 mm, Lengte: 190,5 tot 355,6 mm)
Papiergewicht*5	Standaardlade	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
	Lade voor handmatige invoer	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
	Optionele lade	Invoer voor 550 vel: 60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
Capaciteit papierlade*6	Standaard	Standaardlade 550 vellen, lade voor handmatige invoer: 150 vellen
	Max	Invoer voor 550 vel: 550 vellen 2350 vellen [standaard + invoer voor 550 vellen x 3]
Capaciteit uitvoerlade*6	250 vellen (voorzijde omlaag)	
CPU	ARM Dual Core 1.3 GHz	
Geheugencapaciteit	4 GB (Max: 4 GB)	
Capaciteit van het opslagapparaat*7	3,6 GB, optioneel: 82 GB*8	
Paginabeschrijvingstaal	Standaard	PCL5/PCL6
	Optioneel	Adobe® PostScript® 3™
Ondersteund besturingssysteem*9	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64 bit) / Windows Server 2025 (64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit) / Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit) / Windows Server 2025 (64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Netwerkprotocol	TCP/IP (pd, IPP, Port9100)	
Stroomtoevoer*10	AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz algemeen	
Bedrijfsgeluid*11*12		Bediening: 6,9 B, 52,9 dB (A) Gereedstand: 4,8 B, 32,8 dB (A)
	Max	1260 W (AC 220 V +/- 10%), 1428 W (AC 240 V +/- 10%)
Maximaal stroomverbruik	Gemiddeld	Gereedstand: 72 W (AC 230 V) Bediening: 676 W (AC 230 V) Slaapstand: 0,4 W (AC 230 V)
Afmetingen	W 427,4 x D 465,5 x H 407,5 mm / W 16,9 x D 18,4 x H 16,1"	
Gewicht		28,0 kg / 62 lb. (Inclusief verbruiksartikelen en drum)
		24,0 kg / 53 lb. (Exclusief verbruiksartikelen en drum)

Opmerking: Afhangelijk van het papierformaat kan een aangepaste instelling voor papierformaat nodig zijn.

- *1: Wanneer u continu originelen in Letter / A4 (normaal) afdrukt. De prestaties kunnen minder zijn afhankelijk van de papiersoort en het papierformaat. De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.
- *2: Bij tevoevoer vanuit de toevoerlade van de machine. De numerieke waarde varieert afhankelijk van de uitvoeromgeving.
- *3: Bij gebruik van papier van A6 / JIS B6-formaat met de standaardlade is de optionele A5 LEF / A6-ladegeleider vereist.
- *4: Wanneer de optionele A5 LEF / A6 ladegeleider is bevestigd, is de lengte 148 tot 190,5 mm.
- *5: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrুকoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.
- *6: 80 g/m² papier.
- *7: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.
- *8: Wanneer de optionele opslag (SSD) is geïnstalleerd.
- *9: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.
- *10: Het wordt aanbevolen stopcontacten te gebruiken die het bovenstaande vermogensniveau leveren. Maximale door de machine gemeten stroom: 8 A.
- *11: Gemeten conform ISO7779. Eenheid B: Niveau geluidsvermogen LWAd. Eenheid dB: Uitgestraald geluidsrukniveau LpAm (positie van omstanders), als referentiewaarde.
- *12: Alleen hoofdeenheid.

Verbruiksartikelen

Productnaam	Levensduur van het product
Drumcartridge Zwart (Starttoner)	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Cyaan (Starttoner)	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Magenta (Starttoner)	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Geel (Starttoner)	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Zwart	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Cyaan	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Magenta	Tot 60.000 pagina's*1
Drumcartridge Geel	Tot 60.000 pagina's*1
Toner cartridge Zwart (Starter)	Tot 7000 pagina's*2
Toner cartridge Cyaan (Starter)	Tot 5000 pagina's*2
Toner cartridge Magenta (Starter)	Tot 5000 pagina's*2
Toner cartridge Geel (Starttoner)	Tot 5000 pagina's*2
Toner cartridge hoge capaciteit Zwart	Tot 15.000 pagina's*2
Toner cartridge hoge capaciteit Cyaan	Tot 11.000 pagina's*2
Toner cartridge hoge capaciteit Magenta	Tot 11.000 pagina's*2
Toner cartridge hoge capaciteit Geel	Tot 11.000 pagina's*2

*1: Het aantal afdrukkbare pagina's is een referentiewaarde die is afgeleid van het gemiddelde van 3 vellen afgedrukt in A4-formaat, 1-zijdig, beelddekking per kleur 5%, kleur/monochroomsnelheid 50 : 50 in één instelling, bij continu printgebruik. Het werkelijke aantal afdrukkbare pagina's kan variëren tot onder de helft van de referentiewaarde, afhankelijk van het papiertype, de papierrechting, de instellingen van de invoer/uitvoerlade, de initialisatiebewerkingen bij het in- en uitschakelen van het apparaat, de afstemmingsactiviteiten om de afdrুকwaliteit te handhaven en andere dergelijke gebruiksomgevingsomstandigheden.

*2: Gepubliceerde waarde gebaseerd op ISO/IEC 19798-normen. Het werkelijke aantal afdrukkbare pagina's kan aanzienlijk verschillen van de gepubliceerde waarde, afhankelijk van de afdrুকinhoud, papierformaat, papiertype, gebruiksomstandigheden, initialisatiebewerkingen bij het in- en uitschakelen van het apparaat, afstemmingsactiviteiten om de afdrুকwaliteit te behouden en andere dergelijke gebruiksomgevingsomstandigheden.

Opmerkingen

- 1) Om aan de specificaties voor papiergewicht te voldoen, wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Document wordt mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
- 2) Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

Verbod op reproductie Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatsstempels die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

Handelsmerken •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •ApeosPrint en DocuWorks zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe-logo, PostScript en PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. •Apple, AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Voor uw veiligheid

Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.