

Multifunctionele A3-kleurenprinter

Apeos C3567 / C3067 / C2567

Functies en specificaties

Basisspecificaties/kopieerfunctie

Artikel		Beschrijving		
		C3567	C3067	C2567
Type		Desktop/console		
Geheugencapaciteit		6 GB (Systeemgeheugen: 4 GB, paginageheugen: 2 GB, max.: 6 GB)		
CPU		Quad Core 2,0 GHz		
Capaciteit van het opslagapparaat ^{*1}		256 GB		
Kleurcapaciteit		Volledig in kleur		
Scanresolutie		600 x 600 dpi		
Afdrukresolutie		1200 x 2400 dpi		
Opwarmtijd ^{*2}		[Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten] ^{*3} Wanneer ingeschakeld: 20 seconden of minder (23°C kamertemperatuur) Wanneer uitgeschakeld: 20 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)		
Hersteltijd (Hersteltijd vanuit slaapstand)		13,6 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)		11,9 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)
Formaat origineel		Maximaal A3, 11 X 17", 297 x 432 mm voor zowel vel als boek		
Papierformaat	Lade 1 ^{*4}	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, envelop ^{*5} , ansichtkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 90 x 98 mm tot 297 x 432 mm		
	Lade 2 ,3, 4	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Aangepast formaat: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm		
	Lade voor handmatige invoer	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, envelop ^{*6} , ansichtkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm		
	Breedte beeldverlies ^{*7}	Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 2,0 mm, rechter/linker rand 2,0 mm		
Papiergewicht ^{*8,9}	Papierlade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index		
	Lade voor handmatige invoer	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index		
Uitvoertijd eerste kopie	Z/W ^{*10}	4,6 sec. (A4 LEF)		5,9 sec. (A4 LEF)
	Kleur ^{*11}	6,0 sec. (A4 LEF)		7,9 sec. (A4 LEF)
Verkleinen / vergroten	Formaat wijzigen, beeldverhouding behouden	1: 1 +/- 0,7 %		
	Voorinstelling	50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 %		
	Variabele	25 tot 400% (in stappen van 1%)		
Continu kopiëren Snelheid ^{*12}	A4 LEF / JIS B5 LEF / Brief LEF	Z/W: 35 ppm, Kleur: 35 ppm	Z/W: 30 ppm, Kleur: 30 ppm	Z/W: 25 ppm, Kleur: 25 ppm
	A4	Z/W: 26 ppm, Kleur: 26 ppm	Z/W: 23 ppm, Kleur: 23 ppm	Z/W: 19 ppm, Kleur: 19 ppm
	JIS B5	Z/W: 20 ppm, Kleur: 20 ppm	Z/W: 17 ppm, Kleur: 17 ppm	Z/W: 14 ppm, Kleur: 14 ppm
	JIS B4 / Legal	Z/W: 22 ppm, Kleur: 22 ppm	Z/W: 20 ppm, Kleur: 20 ppm	Z/W: 16 ppm, Kleur: 16 ppm
	A3	Z/W: 19 ppm, Kleur: 19 ppm	Z/W: 17 ppm, Kleur: 17 ppm	Z/W: 14 ppm, Kleur: 14 ppm
Papierlade Capaciteit ^{*13}	Standaard	520 vellen x 1 lade + lade voor handmatige invoer van 96 vellen		
	Optioneel	Module met 1 lade / Module met 1 lade en kast: 520 vellen x 1 lade Module met 3 laden: 520 vellen x 3-lades Invoer met hoge capaciteit B1: 2000 vellen		
	Max	4176 vellen [standaard + module met 3 laden + invoer met hoge capaciteit B1]		
Continu kopiëren ^{*14}		999 vellen		
Capaciteit uitvoerlade ^{*15}		Bovenste in het midden: 250 vellen (A4 LEF), onderste in het midden: 250 vellen (A4 LEF)		

Artikel	Beschrijving		
	C3567	C3067	C2567
Stroomtoevoer	AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz algemeen		
Maximaal stroomverbruik	1,76 kW (AC220 V +/- 10 %), 1,92 kW (AC240 V +/- 10 %) Slaapstand: 0,3 W (AC 230 V +/- 10 %), Modus voor laag vermogen: 61 W (AC 230 V +/- 10 %) Gereedstand: 97 W (AC 230 V +/- 10 %)		
TEC-waarde	0,36 kWh	0,33 kWh	0,25 kWh
Afmetingen	B 577 x D 671 x H 785 mm / B 22,8 x D 26,5 x H 31,0" B 577 x D 671 x H 888 mm / B 22,8 x D 26,5 x H 35,0" (wanneer optionele module met 1 lade wordt geïnstalleerd.) B 587 x D 671 x H 1136 mm / B 23,2 x D 26,5 x H 44,8" (wanneer optionele module met 1 lade en kast wordt geïnstalleerd.) B 587 x D 671 x H 1136 mm / B 23,2 x D 26,5 x H 44,8" (wanneer optionele module met 3 laden wordt geïnstalleerd.)		
Gewicht *16	67 kg / 148 lb. 82 kg / 181 lb. (wanneer optionele module met 1 lade wordt geïnstalleerd). 90 kg / 199 lb. (wanneer optionele module met 1 lade en kast wordt geïnstalleerd.) 92 kg / 203 lb. (wanneer optionele module met 3 laden wordt geïnstalleerd).		
Benodigde ruimte*17	B 935 x D 671 mm / B 36,9 x D 26,5"		

*1: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.

*2: Het kan veranderen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

*3: Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten zijn ingeschakeld als fabrieksinstellingen.

*4: 90 x 98 mm tot 241 x 372 mm is beschikbaar wanneer de envelopinvoer is ingeschakeld.

*5: Ondersteunde standaard envelopformaten zijn Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, enz.

*6: Ondersteunde standaard envelopformaten zijn ISO-C4 en ISO-C5.

*7: Tot A3-formaat.

*8: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.

*9: Wanneer de enveloppentoevoer is ingeschakeld: 106 tot 300 g/m²

*10: A4 LEF/Monochroom prioriteitsmodus.

*11: A4 LEF/Kleurprioriteitsmodus.

*12: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.

*13: 80 g/m²-papier.

*14: Het kopieerproces kan tijdelijk stoppen voor stabilisatie van de beeldkwaliteit.

*15: 70 g/m²-papier.

*16: Exclusief tonercartridge.

*17: Wanneer de lade vo.or handmatige invoer volledig is uitgeschoven en de stop van DADF is ingeschakeld De onderhoudsruimte is niet inbegrepen.

Afdrukfunctie

Artikel		Beschrijving
Type		Ingebouwd type
Printformaat	Lade 1	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
	Lade 2 ,3, 4	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
	Lade voor handmatige invoer	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, envelop ^{*1} , ansichtkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 89 x 98 mm tot 297 x 1200 mm ^{*2}
	Breedte beeldverlies ^{*3}	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
Constance afdruksnelheid ^{*4}		Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
Afdrukresolutie	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijvingstaal	Standaard	PCL5/PCL6
	Optioneel	Adobe® PostScript® 3™
Netwerkprotocol	Ethernet (Standaard)	TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)
Ondersteund besturingssysteem ^{*5}	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64-bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), [Mac OS Driver] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64-bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
Lettertypen	Standaard	2 Japanse lettertypen (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5), 19 Europese lettertypen, 1 Chinees lettertype (Monotype Sung Light), PCL: 96 Europese lettertypes, 1 Chinees lettertype (Monotype Sung Light), 4 meertalige lettertypes (Andale Mono WT J, Andale Mono WT K, Andale Mono WT T, Andale Mono WT S) HP-GL: lettertype met 1 lijn
	Optioneel	Adobe® PostScript® 3™ Kit: 136 Europese lettertypen
Emulatie (standaard)		TIFF, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2 / RTL (HP Design Jet 750C Plus), PCL5c / 6 (HP Color Laser-Jet 5500), XPS
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0
	Optioneel	USB3.0, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Opmerking: WSD staat voor Web Services on Devices.

Opmerking: XPS staat voor XML Paper Specification.

*1: Ondersteunde standaard envelopformaten zijn Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, enz.

*2: Lang papier van 106 tot 220 g/m² (Extra zwaargewicht) is verkrijgbaar. De afgedrukte papieren worden in de zijlade geleverd wanneer nabewerker-A3 is bevestigd.

*3: Tot A3-formaat.

*4: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdruksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.

*5: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Scanfunctie

Artikel		Beschrijving
Type		Kleurens scanner
Formaat origineel		Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
Scanresolutie		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansnelheid		Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Scannen naar Map	Netwerkprotocol	TCP/IP (WebDAV, HTTP)
	Bestandsindeling	Monochroom binair: TIFF, PDF* ¹ Grijstinten: TIFF, JPEG* ² , PDF* ¹ Volledig in kleur: TIFF, JPEG, PDF* ¹ , zeer gecomprimeerde PDF* ¹
	Driver	TWAIN Interface-ondersteuning
	Besturingssysteem* ³	Windows 11 (64-bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit),
Scannen naar PC	Netwerkprotocol	TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)
	Besturingssysteem	Windows 11 (64-bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)* ⁴ macOS 26* ⁵ / 15* ⁵ / 14* ⁵ / 13* ⁵ / 12* ⁵
	Bestandsindeling	Monochroom binair: TIFF, PDF Grijswaarden/volledige kleur: TIFF, JPEG, PDF, zeer gecomprimeerde PDF
Scannen naar E-mail	Netwerkprotocol	TCP/IP (SMTP)
	Bestandsindeling	Monochroom binair: TIFF, PDF Grijswaarden/volledige kleur: TIFF, JPEG, PDF, zeer gecomprimeerde PDF

*1: Wanneer CentreWare Internetdiensten worden gebruikt.

*2: Wanneer Netwerkscanner Utility 3 wordt gebruikt.

*3: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

*4: SFTP wordt niet ondersteund.

*5: FTP wordt niet ondersteund.

Faxfunctie (optioneel)

Artikel		Beschrijving
Formaat origineel		Max: A3, 11 x 17", lang document (langste 600 mm* ¹)
Opname papierformaat		Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5
Verzendtijd		2 seconden en meer, maar minder dan 3 seconden* ²
Transmissiemodus		ITU-T G3
Scanresolutie	Standaard	8 x 3,85 lijn/mm, 200 x 100 dpi
	Fijn	8 x 7,7 lijn/mm, 200 x 200 dpi
	Superfijn (400 dpi)	16 x 15,4 lijn/mm, 400 x 400 dpi
	Superfijn (600 dpi)	600 x 600 dpi
Coderingsmethode		MH, MR, MMR, JBIG
Transmissiesnelheid		G3: 33,6 / 31,2 / 28,8 / 26,4 / 24,0 / 21,6 / 19,2 / 16,8 / 14,4 / 12,0 / 9,6 / 7,2 / 4,8 / 2,4 kbps
Toepasbare lijnen		Openbaar geschakeld telefoonnetwerk (PSTN), PBX, maximaal 3 poorten* ³ (G3-3 poorten)

*1: Wanneer Duplex automatische documentinvoer wordt gebruikt.

*2: Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

*3: Het aantal faxlijnen is maximaal 3 poorten. Poort verwijst naar het aantal kanalen voor het faxen.

Direct Faxfunctie (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Formaat origineel	A3, JIS B4, A4
Resolutie	Dezelfde beeldkwaliteit als aangegeven in Scanresolutie voor faxfunctie
Transmissiesnelheid	Zelfde als de faxfunctie
Toepasbare lijnen	Zelfde als de faxfunctie
Ondersteund besturingssysteem*	[PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64-bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit),
	[Mac OS Driver] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12

*Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Internetfaxfunctie (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Formaat origineel	A3, JIS B4, A4
Scanresolutie	Zelfde als de faxfunctie
Bestandsindeling	Formaat: TIFF-FX; Compressiemethode: MH, MMR, JBIG
Profiel	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Netwerkprotocol	Overdracht SMTP
	Ontvangst SMTP, POP3
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

IP Fax (SIP)-functie (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Formaat origineel	Zelfde als de faxfunctie
Scanresolutie	Zelfde als de faxfunctie
Ondersteund protocol	SIP, JT-T.38
Coderingsmethode	Zelfde als de faxfunctie
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Duplex-functie

Artikel	Beschrijving
Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 SEF Aangepast formaat: 128 x 140 mm tot 297 x 432 mm
Papiergewicht*	52 tot 256 g/m ² / 14 lb. binding tot 142 lb. index

* Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.

Duplex automatische documentinvoer B5-PC

Artikel	Beschrijving		
	C3567	C3067	C2567
Type	Duplex Automatische Documentinvoer 1 doorvoer, dubbelzijdig scannen		
Formaat origineel* ¹ / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A6 38 tot 128 g/m ² / 11 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 50 tot 128 g/m ² / 14 lb. binding tot 34 lb. binding)* ²		
Capaciteit* ³	130 vellen		
Scansnelheid* ⁴	Kopiëren (A4 LEF, enkelzijdig)	Z/W: 35 ppm, Kleur: 35 ppm	Z/W: 30 ppm, Kleur: 30 ppm
	Scannen	Z/W: 80 ppm, kleur: 80 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 160 ppm, Kleur: 160 ppm) [Standaard document (A4 LEF / Brief LEF), 200 dpi, naar map.]	

*1: Aangepast formaat is 49 x 85 mm tot 297 x 432 mm.

*2: Aangepaste formaten van 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm zijn beschikbaar van 38 tot 209 g/m².

*3: 70 g/m²-papier.

*4: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Nabewerker-A3 (optioneel)

Artikel		Beschrijving
Type	Centrale lade	Stapelen
	Lade voor nabewerking	Sorteren (Offset beschikbaar ^{*1,2}) / Stapelen (Offset beschikbaar ^{*1,2})
Papierformaat	Centrale lade	A4, A3
	Lade voor nabewerking	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A6, Briefkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm
Papiergewicht	Centrale lade	52 tot 300 g/m ²
	Lade voor nabewerking	52 tot 256 g/m ²
Papiercapaciteit ^{*3}	Centrale lade	A4 LEF: 125 vellen A4 SEF, A3: 50 vellen
	Lade voor nabewerking	[Zonder nieten] A4 LEF: 500 vellen, JIS B4: 250 vellen, A3 of groter: 200 vellen, gemengd formaat stapeleng ^{*4} : 250 vellen [Met nieten] 30 sets of A4 LEF: 500 vellen, JIS B4: 250 vellen, A3 of groter: 200 vellen, Gemengd formaat stapelen ^{*4} : 250 vellen
Nieten	Capaciteit	A4: 50 vellen (90 g/m ² of minder), JIS B4 of groter: 30 vellen (90 g/m ² of minder)
	Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min.: JIS B5 LEF Aangepast formaat: 203 x 182 mm tot 297 x 432 mm
	Papiergewicht	52 tot 256 g/m ² / 14 lb. binding tot 142 lb. index
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Afmetingen en gewicht		B 465 x D 484 x H 248 mm / B 18,4 x D 19,1 x H 9,8" 11 kg / 25 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*5}		B 1103 x D 671 mm / B 43,5 x D 26,5"

*1: [Geen offset] is geselecteerd als fabrieksinstelling.

*2: Uitvoer met een breedte van minder dan 190 mm wordt afgeleverd zonder offset stapelen.

*3: 70 g/m²-papier.

*4: Wanneer vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld: 250 vellen (wanneer vellen van een groter formaat kleiner zijn dan A3)/200 vellen (wanneer vellen van een groter formaat A3 of groter zijn). Hetzelfde is van toepassing wanneer nietloze en geniete bindwijzen worden gemengd of wanneer verschillende nietposities worden gemengd.

*5: Hoofdeenheid + Nabewerker-A3; wanneer de papiersteun wordt uitgetrokken en de lade voor handmatige invoer volledig is uitgeschoven.

Nabewerker-B5 (optioneel)

Artikel		Beschrijving
Type	Centrale lade	Stapelen
	Lade voor nabewerking	Sorteren (Offset beschikbaar ^{*12}) / Stapelen (Offset beschikbaar ^{*12})
Papierformaat ^{*3}	Centrale lade	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 Aangepast formaat: 148 x 148 mm tot 297 x 432 mm
	Lade voor nabewerking	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 Aangepast formaat: 148 x 148 mm tot 297 x 432 mm
Papiergewicht ^{*4}	Centrale lade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
	Lade voor nabewerking	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Papiercapaciteit ^{*5}	Centrale lade	200 vellen (80 g/m ² of minder)
	Lade voor nabewerking	[Zonder nieten] A4: 2000 vel, JIS B4 of groter: 1000 vel, gemengd formaat stapelen ^{*6} : 300 vellen [Met nieten] A4: 100 sets of 1000 vel ^{*7} , JIS B4 of groter: 75 sets of 750 vellen [Met afwerking van brochures ^{*8}] 50 sets of 600 vellen [Met vouw ^{*9}] 500 vellen
Nieten	Capaciteit	Nieten: 50 vellen (90 g/m ² of minder) Nietje zonder nietjes ^{*9} : 10 vellen (80 g/m ² of minder)
	Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 LEF Aangepast formaat: 210 x 148 mm tot 297 x 432 mm
	Papiergewicht	Nietje: 52 tot 256 g/m ² / 14 lb. bond tot 142 lb. index Zonder nietjes nieten ^{*9} : 64 tot 105 g/m ² / 18 lb. bond tot 28 lb. bond
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Perforeren ^{*10}	Papierformaat ^{*11}	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 LEF Aangepast formaat: 210 x 148 mm tot 297 x 432 mm
	Papiergewicht	52 tot 220 g/m ² / 14 lb. binding tot 122 lb. index
	Aantal gaten	Perforatie met 2/4 gaten
Nabewerking van brochure ^{*8}	Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Brief Aangepast formaat: 210 x 279 mm tot 297 x 432 mm
	Capaciteit	Zadelnieten: 15 vellen; enkele vouw: 5 vellen
	Papiergewicht	Zadelnieten: 64 tot 80 g/m ² / 18 lb. bond tot 21 lb. bond ^{*12} Enkele vouw: 64 tot 105 g/m ² / 18 lb. bond tot 28 lb. bond
Afmetingen ^{*13*14}		B 618 x D 653 x H 1047 mm / B 24,4 x D 25,8 x H 41,3" Met brochuremakermodule: B 618 x D 673 x H 1076 mm / B 24,4 x D 25,8 x H 42,4"
Gewicht		28 kg / 62 lb. Perforatiemodule: + 2 kg / 5 lb. Brochuremakermodule: +10kg / 23 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*15}		B 1522 x D 677 mm / B 60,0 x D 26,7" Met brochuremakermodule: B 1522 x D 677 mm / B 60,0 x D 26,7"

Opmerking: Nabewerker-B5 is alleen beschikbaar als optionele module met 1 lade en kast of een optionele module met 3 laden wordt aangesloten op de basismachine.

Opmerking: Set Nabewerker-B4/B5 INST is vereist.

*1: De offsetfunctie is standaard uitgeschakeld.

*2: Uitvoer met een gewicht van 257 g/m² en meer of met een breedte die minder dan 210 mm wordt afgeleverd zonder wisselend stapelen.

*3: Papier in grotere formaten dan A3 of 11 X 17" of kleinere dan A5 worden afgeleverd in de middelste lade.

*4: Documenten worden mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden. (52 tot 55 g/m², 257 g/m² en meer)

*5: 70 g/m²-papier.

*6: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*7: 75 sets of 750 vellen met dubbele nietjes.

*8: Voor de functie brochure-afwerking is de optionele brochuremaker voor nabewerker B nodig. Het aanbrengen van een vouw vergemakelijkt het vouwen. Nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd. Ook als vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd.

*9: Nieten zonder nietjes heeft niet dezelfde bindkracht als nieten met nietjes. Het gebonden deel kan gemakkelijk worden losgemaakt, afhankelijk van het papier, de temperatuur, de vochtigheid en de manier waarop de pagina wordt omgedraaid.

*10: Voor de perforatiefunctie is de optionele perforatiemodule voor 2/4 gaten voor Nabewerker B nodig.

*11: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.

*12: Omslagen kunnen maximaal 220 g/m² (extra zwaar) zijn.

*13: Verbinding binnen de hoofdtekst is uitgesloten.

*14: Wanneer de verlenglade wordt uitgetrokken.

*15: Basismachine + Nabewerker-B5; wanneer de papiersteun wordt uitgetrokken en de lade voor handmatige invoer volledig is uitgeschoven.

Nabewerker-C5, Nabewerker-C5 met brochuremaker (optioneel)

Artikel		Beschrijving	
		Nabewerker C5	Nabewerker C5 met brochuremaker
Type	Centrale lade	Stapelen	
	Uitvoerlade	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)	
	Lade voor nabewerking	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)	
	Brochurelade	–	Sorteren/stapelen
Papierformaat	Centrale lade	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5, Briefkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 98 x 148 mm tot 297 x 432 mm	
	Uitvoerlade	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5, Briefkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 98 x 148 mm tot 297 x 432 mm	
	Lade voor nabewerking	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 LEF Aangepast formaat: 98 x 148 mm tot 297 x 432 mm	
Papiergewicht	Centrale lade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index	
	Uitvoerlade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index *1	
	Lade voor nabewerking	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index *1	
Papiercapaciteit*2	Centrale lade	200 vellen (A4)	
	Uitvoerlade	500 vellen (A4)	
	Lade voor nabewerking	[Zonder nietjes] A4: 3000 vellen, JIS B4 of groter: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen	[Zonder nietjes] A4: 1500 vellen, JIS B4 of groter: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen
		[Met nietjes] A4: 200 sets of 3000 vellen, JIS B4 of groter: 100 sets ofwel 1500 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 70 sets ofwel 200 vellen	[Met nietjes] A4: 200 sets of 1500 vellen, JIS B4 of groter: 100 sets ofwel 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 70 sets ofwel 200 vellen
	Brochurelade	–	20 sets*4
Nieten	Capaciteit	Nieten: 50 vellen (90 g/m ² of minder), Nieten zonder nietjes*5: 10 vellen (80 g/m ² of minder)	
	Papierformaat*6	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 LEF Aangepast formaat: 203 x 148 mm tot 297 x 432 mm	
	Papiergewicht	Nietje: 52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index Nieten zonder nietjes*5: 64 tot 105 g/m ² / 18 lb. binding tot 28 lb. binding	
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten	
Perforeren*7	Papierformaat*8	–	Max: A3, 11 x 17"; Min.: A5 LEF Aangepast formaat: 203 x 148 mm tot 297 x 432 mm
	Papiergewicht	–	52 tot 220 g/m ² / 14 lb. binding tot 122 lb. index
	Aantal gaten	–	Perforatie met 2/4 gaten
Brochure Afwerking	Papierformaat	–	Max: A3, 11 x 17"; Min.: JIS B5 Aangepast formaat: 182 x 257 mm tot 297 x 432 mm
	Capaciteit*9	–	Zadelnieten: 20 vellen (90 g/m ² of minder) Enkele vouw: 5 vellen (90 g/m ² of minder)
	Papiergewicht	–	Zadelnieten: 60 tot 300 g/m ² / 16 lb. binding tot 166 lb. index Enkele vouw: 60 tot 300 g/m ² / 16 lb. binding tot 166 lb. index
Afmetingen *10		B 657 x D 692 x H 1054 mm / B 25,9 x D 27,3 x H 41,5"	B 662 x D 692 x H 1054 mm / B 26,1 x D 27,3 x H 41,5"
Gewicht		41 kg / 91 lb.	zonder perforatie: 56 kg / 124 lb. met perforatie: 61 kg / 135 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid)*11		B 1561 x D 720 mm / B 61,5 x D 28,4"	B 1566 x D 720 mm / B 61,7 x D 28,4"

Opmerking: Transporteeneheid H4 en installatieset voor Nabewerker-C zijn vereist.

*1: Uitvoerpapier van 52 tot 55 g/m² wordt mogelijk niet goed uitgelijnd afhankelijk van het papiertype.

*2: 70 g/m²-papier.

*3: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*4: Wanneer het uitvoerpapierformaat hetzelfde is.

*5: Nieten zonder nietjes heeft niet dezelfde bindkracht als nieten met nietjes. Het gebonden deel kan gemakkelijk worden losgemaakt, afhankelijk van het papier, de temperatuur, de vochtigheid en de manier waarop de pagina wordt omgedraaid.

*6: Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.

*7: De perforatiefunctie kan niet worden toegevoegd. Selecteer een nabewerker met perforatiefunctie.

*8: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.

*9: Het maximaal aantal vellen varieert afhankelijk van het papiergewicht. De brochure is mogelijk niet nauw gesloten afhankelijk van het formaat of de soort papier.

*10: Wanneer de verlenglade wordt uitgetrokken.

*11: Hoofdeenheid + Nabewerker-C5 / Nabewerker-C5 met brochuremaker; wanneer de papiersteun wordt uitgetrokken en de lade voor handmatige invoer volledig is uitgeschoven.

Invoer met hoge capaciteit B1 (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Papierformaat / papiergewicht	A4 LEF, Brief LEF, JIS B5 LEF 52 tot 216 g/m ² / 14 lb. binding tot 57 lb. binding.
Invoercapaciteit ^{*1} /aantal lades	2000 vellen x 1 lade
Afmetingen en gewicht	B 389 x D 610 x H 380 mm / B 15,4 x D 24,1 x H 15,0" 29 kg / 64 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*2}	B 1156 x D 671 mm / B 45,6 x D 26,5"

*1: 80 g/m²-papier.

*2: Hoofdeenheid + Invoer met hoge capaciteit B1; wanneer de extensielade/lade voor handmatige invoer volledig is uitgeschoven.

Zijlade (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Papierformaat / papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, envelop ^{*1} , ansichtkaart (100 x 148 mm) Aangepast formaat: 89 x 98 mm tot 297 x 1200 mm 52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Papiercapaciteit ^{*2}	100 vellen
Afmetingen en gewicht	B 328 x D 540 x H 198 mm / B 13,0 x D 21,3 x H 7,8" 3 kg / 7 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*3}	B 935 x D 671 mm / B 36,9 x D 26,5"

*1: Ondersteunde standaard envelopformaten zijn Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, enz.

*2: 70 g/m²-papier.

*3: Hoofdeenheid + zijlade; wanneer de lade voor handmatige invoer volledig is uitgeschoven en de stop van DADF is ingeschakeld.

Module met 1 lade (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Papierformaat / papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Aangepast formaat: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm 52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Invoercapaciteit ^{*1} / Aantal lades ^{*2}	520 vellen x 1 lade
Afmetingen en gewicht	B 565 x D 650 x H 109 mm / B 22,3 x D 25,6 x H 4,3" ^{*3} 15 kg / 34 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*4}	B 935 x D 671 mm / B 36,9 x D 26,5"

*1: 80 g/m²-papier.

*2: Er kan maximaal 1 lade worden toegevoegd.

*3: Met uitzondering van installatie-aansluitingen.

*4: Wanneer de lade vo.or handmatige invoer volledig is uitgeschoven en de stop van DADF is ingeschakeld

Module met 1 lade en kast (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Papierformaat / papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Aangepast formaat: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm 52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Invoercapaciteit ^{*1} /aantal lades	520 vellen x 1 lade
Afmetingen ^{*2} / Gewicht	B 587 x D 650 x H 351 mm / B 23,2 x D 25,6 x H 13,9" ^{*3} (Binnenafmeting: B 437 x D 474 x H 147 mm / B 17,3 x D 18,7 x H 5,8") 23 kg / 51 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid) ^{*4}	B 935 x D 671 mm / B 36,9 x D 26,5" ^{*5}

*1: 80 g/m²-papier.

*2: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.

*3: Met uitzondering van installatie-aansluitingen.

*4: Wanneer de lade vo.or handmatige invoer volledig is uitgeschoven en de stop van DADF is ingeschakeld

*5: Exclusief de ruimte die nodig is wanneer de deur volledig opengaat.

Module met 3 laden (optioneel)

Artikel	Beschrijving
Papierformaat (lade 2, 3, 4) / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Aangepast formaat: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm 52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Invoercapaciteit¹/aantal lades	520 vellen x 3 lades
Afmetingen² / Gewicht	B 587 x D 650 x H 351 mm / B 23,2 x D 25,6 x H 13,9" *3 25 kg / 56 lb.
Ruimtevereiste (indien aangesloten op de hoofdeenheid)⁴	B 935 x D 671 mm / B 36,9 x D 26,5"

- *1: 80 g/m²-papier.
- *2: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.
- *3: Met uitzondering van installatie-aansluitingen.
- *4: Wanneer de lade vo.or handmatige invoer volledig is uitgeschoven en de stop van DADF is ingeschakeld

Uitgang 2-lade

Artikel	Beschrijving
Papierformaat / papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Aangepast formaat: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm 52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding tot 166 lb. index
Papiercapaciteit¹	250 vellen²
Papieruitvoermethode	Stapelen

- *1: 70 g/m²-papier.
- *2: Bij het installeren van de Exit 2-lade is de capaciteit van de middenlade 250 vel.

Opmerkingen

1) Als de opslagmedia van het basisstation defect raken, kunnen ontvangen gegevens, verzamelde gegevens, geregistreerde instellingsgegevens etc. verloren gaan. In geen geval is 'het Bedrijf' aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens.

2) Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.



FUJIFILM Business Innovation Corp.
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio
107-0052
fujifilm.com/fbglobal

FUJIFILM Business Innovation streeft ernaar milieukwesties aan te pakken door middel van inzet op het gebied van klimaatmitigatie en het recyclen van hulpbronnen.
Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.
De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd. **Verbod op reproductie** Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatstempels die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.
Handelsmerken •FUJIFILM, het FUJIFILM-logo en FUJIFILM iWpro zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks en Working Folder zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken van US Microsoft Corporation in de VS en andere landen. •Apple, Mac, macOS, AirPrint en AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Adobe, Adobe-Logo, PostScript en PostScript-Logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de VS en/of andere landen. •Mopria, het Mopria-Logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de VS en andere landen. •QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Voor uw veiligheid
Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding gebruikt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.