



A3 Kleur Multifunctionele printer

Apeos C3567 / C3067 / C2567

 **Apeos™**



# Maak een begin met uw digitale transformatie

De nieuwe Apeos-serie is speciaal ontworpen om uw digitale transformatie (DX) te versnellen en is dankzij zijn slimme en naadloze integratiefuncties ideaal als vertrouwde digitale partner.



## SLIM

Maximaliseer uw productiviteit door gebruik te maken van intelligente technologieën die de efficiëntie van workflows optimaliseren



## DYNAMISCH

Speciaal ontworpen om zich flexibel aan te passen aan veranderende kantooromgevingen en diverse workflows



## MILIEU

Beperken van de schadelijke gevolgen voor het milieu dankzij geavanceerde functies zoals nieuwe tonertechnologie, slimme energiebesparende sensoren en nietloze afwerking



## BEVEILIGING

Bescherm uw bedrijf met proactieve beveiligingsservices en krachtige functies

Echt schaalbare oplossingen om uw  
digitale transformatie te versnellen

SLIM

DYNAMISCH

MILIEU

BEVEILIGING



Apeos C3567 / C3067 / C2567

Apeos C3567

Kleur/monochroom

**35 ppm\***

Apeos C3067

Kleur/monochroom

**30 ppm\***

Apeos C2567

Kleur/monochroom

**25 ppm\***

\* A4 LEF

# SLIM

Maximaliseer uw productiviteit door gebruik te maken van intelligente technologieën die de efficiëntie van workflows optimaliseren

## Digitalisering versnellen met een hoogwaardige scanner

### 1 doorvoer, dubbelzijdig scannen tot wel 160 ppm<sup>\*1</sup>

De hoogwaardige automatische documentinvoer voor 1 doorvoer, dubbelzijdig scannen biedt plaats aan maximaal 130 vellen<sup>\*2</sup> en scant dubbelzijdige documenten in één keer, zodat u grote documenten snel en moeiteloos kunt digitaliseren.

- Uitgerust met detectie van invoer meerdere pagina's

<sup>\*1</sup>: Ons standaarddocument (A4 LEF), 200 dpi, naar map.

<sup>\*2</sup>: 70 g/m<sup>2</sup> papier.

### Scan efficiënt documenten van niet-standaardformaat, zoals kassabonnen


Scant automatisch naar de dichtstbijzijnde standaardgrootte, waardoor u niet handmatig formaten hoeft in te voeren voor niet-standaard- of kleine\* documenten. Dikke cheques en dunne papieren bonnetjes\* kunnen ook eenvoudig worden gedigitaliseerd en beheerd op een pc.

\* Niet-standaardafmetingen tot 49 x 85 mm. Voor de maten 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm worden papiergeichten tussen 38 en 209 g/m<sup>2</sup> ondersteund.

- Ondersteunt het scannen van kleine documenten (49 x 85 mm), dikke cheques en dunne papieren bonnetjes (38 tot 128 g/m<sup>2</sup>).  
Noot: Aangepaste formaten van 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm zijn beschikbaar van 38 tot 209 g/m<sup>2</sup>.
- Gescande documenten kunnen naar e-mail, pc of gedeelde servers worden overgedragen.
- Ondersteunt meerdere verzendingen, zoals het opslaan van een kopie op uw pc terwijl u in één scan een e-mail naar een klant stuurt.
- Scan rechtstreeks naar/print rechtstreeks vanaf een standaard USB 2.0-flashdrive om efficiënter te kunnen werken.


### Gemakkelijk scannen

Met ScanAuto selecteert de multifunctionele printer automatisch scaninstellingen, zoals documentoriëntatie, kleur/zwart-wit, 1-zijdig of 2-zijdig, en verstuurt de gescande bestanden naar uw e-mailadres of pc nadat lege pagina's automatisch zijn verwijderd.



### ID-kaarten kopiëren en scannen

U kunt beide zijden van een ID-kaart kopiëren op één vel papier, of scannen en overdragen naar SMB/FTP/SFTP/e-mail/URL/Mijn map, zodat u deze gemakkelijk kunt openen en afdrucken wanneer dat nodig is.



## Serverloze oplossingen voor een slimmere bedrijfsvoering


Onze multifunctionele printer ondersteunt serverloze oplossingen, waardoor u de operationele kosten kunt verlagen en de efficiëntie kunt verbeteren zonder dat u extra in hardware, zoals een server, hoeft te investeren.

- Serverloze authenticatie\*-integratie beheert en deelt gebruikersauthenticatie-informatie veilig tussen meerdere printers zonder dat er een server aan te pas hoeft te komen.
- Server-less On-Demand Print\* beheert en verbindt meerdere apparaten, met de flexibiliteit om afdrucken te maken op, en op te halen bij, elk aangesloten apparaat.

\* Optioneel.



Scan kleine originelen zonder aanpassingen naar een standaard formaat





# DYNAMISCH

Speciaal ontworpen om zich flexibel aan te passen aan veranderende kantooromgevingen en diverse workflows

## Nieuw groot bedieningspaneel van 10,1 inch biedt intuïtieve gebruikerservaring en personalisatie

Het bedieningspaneel dient als gateway en verbindt u met verschillende slimme toepassingen op de multifunctionele printer met slechts één aanraking van uw vinger. Het grote capacitieve aanraakscherm biedt uitstekende zichtbaarheid en bedieningsgemak en reageert op elke aanraking en veegbeweging, zodat u moeiteloos kunt navigeren.

### Weergave inlognaam

### NFC-touchpaneel

Maak eenvoudig verbinding met mobiele apparaten. Met behulp van Print Utility\*<sup>1</sup>, kunt u basisbewerkingen op de multifunctionele printer\*<sup>2</sup> uitvoeren\*<sup>2</sup> vanaf uw smartphone.



Noot: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving van Wi-Fi Direct®-verbinding.

Noot: AirPrint, Mopria® Print Service en Mopria Scan worden ondersteund voor afdrucken of scannen met behulp van een mobiel apparaat.

\*1: Kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.

\*2: Kopieren, faxen, afdrucken, scannen.



Noot: Het weergegeven scherm wijkt af van het per fabrieksinstellingen ingestelde standaardscherm. Bovendien verschilt de LED-verlichtingsstatus afhankelijk van de situatie. De op de afbeelding weergegeven LED-verlichtingsstatus is alleen ter illustratie.

### Krijg snel toegang tot veelgebruikte instellingen

Op het scherm Pins kunt u taken vanuit de taakgeschiedenis opnieuw starten. Veelgebruikte instellingen kunnen worden 'gepind' om tijd te besparen.

### Extern bedieningspaneel



### Multifunctionele printers op afstand instellen en bijwerken

Apparaatbeheerders kunnen de multifunctionele printer op afstand instellen en beheren. Door het externe bedieningspaneel op afstand te starten vanuit een webbrowser, kan het bedieningspaneel van de multifunctionele printer op een pc worden weergegeven en bediend.

Noot: Binnen hetzelfde intranet. Als het externe bedieningspaneel op afstand actief is, kan het bedieningspaneel van de multifunctionele printer niet worden bediend. Tevens kan het externe bedieningspaneel op afstand niet worden gestart terwijl de gebruiker de multifunctionele printer bediend.

## Ondersteuning van Universal Print by Microsoft

Door de Apeos C3567 vooraf te registreren voor Universal Print door Microsoft, kunnen gebruikers<sup>1</sup> die zijn geleverd met Microsoft Entra ID\*<sup>2</sup> overall afdrucken via de cloud.

\*1: Organisaties met Microsoft Windows Enterprise- of Microsoft 365-abonnementen.

\*2: Voorheen Azure Active Directory.

## Vervaardig promotiemateriaal in eigen huis en op aanvraag

Ondersteunt een breed scala aan papierformaten en -gewichten\*<sup>1</sup>, zodat u de flexibiliteit hebt om afdrukwerk te personaliseren en afdrucken te maken op enveloppen\*<sup>2</sup>, direct mail, posters, promotiebanners of zelfs lange POP-displays\*<sup>3</sup>.


\*1: Papiergewicht van 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>.

\*2: Enveloppen en ansichtkaarten kunnen rechtstreeks vanuit Lade 1 worden afgedrukt.

\*3: Lange vellen tot 297 x 1.200 mm.

## Maak indruk met elke afdruk

De nieuw ontwikkelde toner geeft uitzonderlijke kleuren in elke tint en schakering, terwijl een hoge resolutie van 1.200 x 2.400 dpi nauwkeurige lijnen en tekst oplevert, zodat elke print een professionele look krijgt.



## Kleine formaat past in elke kantoorruimte

Het compacte ontwerp met een breedte van 577 mm en een diepte van 671 mm\* past overall, inclusief krappe ruimtes, zodat het gebruik van de kantoorruimte wordt gemaximaliseerd.

\* Voor standaardconfiguratie met 1 lade.

# MILIEU

Beperken van de schadelijke gevolgen voor het milieu dankzij geavanceerde functies zoals nieuwe tonertechnologie, slimme energiebesparende sensoren en nietloze afwerking

## De multifunctionele printers van de toekomst

FUJIFILM Business Innovation bevordert de beperking van klimaatverandering en de kringloop van grondstoffen in het kader van ons duurzaamheidsbeleid. Onze producten bevatten technologieën die het stroomverbruik en het gebruik van grondstoffen terugdringen, terwijl de bruikbaarheid behouden blijft.

### Nieuwe toner en een fuser met lage fixeertemperatuur en hoge beeldkwaliteit

Een nieuwe toner en fuser maken het mogelijk om het stroomverbruik tijdens het fixeren van toner, het meest energieverbruikende proces in multifunctionele printers, terug te dringen.

Door het gebruik van functionele hars heeft onze nieuw ontwikkelde toner een toonaangevende lage fixeertemperatuur\*1 bereikt die 15 graden lager ligt dan de toner die in eerdere modellen\*2 werd gebruikt.

Bovendien zijn dankzij de invoering van een nieuwe fixeereenheid zowel een lage fixeertemperatuur als een uitzonderlijke beeldkwaliteit bereikt.

\*1: De tonerfixeertemperatuur voor multifunctionele A3-laserprinters uitgaande van intern onderzoek uitgevoerd in juli 2024.

\*2: Toner gebruikt in de Apeos C3060 / C2560 / C2060.

### Ontworpen voor nu en voor de toekomst

Bij onze inzet om recycling van grondstoffen te bevorderen, worden gerecyclede kunststofmaterialen\* gebruikt voor onderdelen zoals de voorklep en laden. We hebben uitdagingen overwonnen en manieren bedacht om iets te doen aan de ongelijkmatige kleur dat gerecycled plastic, waarvan wordt gezegd dat het moeilijk vormbaar is, aan de buitenkant heeft. En door de sterkte en stijfheid van de onderdelen te verbeteren, garanderen we de kwaliteit van het product.

De producten zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gedemonteerd en gereinigd, zodat onderdelen kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

\* In het geval van een configuratie met 4 lades met Duplex automatische documentinvoer bestaat 15% van het totale gewicht aan plastic in het apparaat uit gerecycled materiaal.

### Bijdragen aan een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot dankzij een lichtgewicht behuizing

Door hars en plaatwerk te optimaliseren met verdunningstechnologie en de framestructuur te herzien, zijn we in staat geweest om het gewicht van de behuizing met 25%\*1 te verminderen, met behoud van de sterkte en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot in de logistieke keten.

\*1: Vergelijken met het vorige model Apeos C3070 Model-PFS.

\*2: Broeikasgasemissies gedurende de gehele levenscyclus van een product, van inkoop van grondstoffen tot verwijdering en recycling, omgezet in CO<sub>2</sub>-emissies.

\*3: Ervan uitgaande dat het vorige model Apeos C3570 (Model-CPS-2TM) voor de Europese markt (Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk per maart 2026) 100% is.

CO<sub>2</sub>-emissies gedurende de gehele levenscyclus van het product\*2



17%  
vermindering

Apeos C3567 met module met 3 lades

### Nabewerker voor nietloze afwerking

De nabewerker voor nietloos afwerken ondersteunt nieten zonder nietjes, wat zorgt voor minder afval en meer veiligheid.

### Energiebesparende technologieën

- Verbruikt minder energie en is compact, met afdrucken in hoge resolutie via een LED-printkop.
- Bespaart energie dankzij snel opstarten en een slimme energiebesparende functie die alleen de benodigde onderdelen inschakelt afhankelijk van welke functies door gebruikers worden gebruikt.

Meer informatie LED-printkop



Meer informatie slim energie besparen




Image Provided by Green Park FLOOP

|             | Apeos C3567 | Apeos C3067 | Apeos C2567 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TEC-waarde* | 0,36 kWh    | 0,33 kWh    | 0,25 kWh    |

\* Cijfers volgens de meetmethode die is vastgesteld door het International Energy Star Program.

### Initiatieven voor behoud van grondstoffen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
  - Private Charge Print, scannen, papierloos faxen, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, tweezijdig afdrucken, etc.

\* Alle printdrivers die door FUJIFILM Business Innovation Corp. worden geleverd, zijn bij de installatie standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrucken.



# BEVEILIGING

Bescherm uw bedrijf met proactieve beveiligingsservices en krachtige functies

## Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruikers

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikers bevoegdheden kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart\*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Private Charge Print

\* Optioneel.

Er kan een extra laag ongewenste toegang worden gecreëerd voor specifieke gebruikers (bijv. gasten).

- Secundaire Ethernetkit\*

\* Optioneel.

## Bescherm gegevens

Beschermt tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en manipuleren van instellingen van het apparaat/systeem.

- Gebruikt TPM\* 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer
- Het schrijven van gegevens naar de SSD is versleuteld met krachtige AES-256-versleuteling

\* Vertrouwde platformmodule.

Beschermt de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of IPsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

## Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Beschermt instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Doortastende IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

## Voorkom bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk

# Veelzijdige nabewerkingsopties

## 3-weguitvoer met een nieuwe compacte afwerkingseenheid

Nabewerker A3 die in de hoofdunit kan worden geïnstalleerd.

In combinatie met de zijlade\* kan er papier naar maximaal 3 locaties worden uitgevoerd.

De nabewerker waarschuwt gebruikers niet alleen met een lampje wanneer er papier wordt uitgevoerd, maar heeft ook een stil ontwerp om de hoeveelheid bedieningsgeluid terug te dringen.

\* Optioneel.

## Nietloos nieten

Naast enkelvoudig nieten tot max. 10 vellen\*, wordt dubbel nieten eveneens ondersteund.

\* 80 g/m² of minder.

## 3-weguitvoer met Uitgang 2-lade en zijlade\*

Ondersteunt uitvoer vanaf drie locaties voor kopieer-, fax- en afdrufuncties. Op deze manier worden belangrijke ontvangen faxen niet gemist en kan uitvoerpapier snel worden opgehaald.

\* Optioneel.



Noot: Uitgang 2-lade kan niet met verschillende nabewerker worden geïnstalleerd.



|                 |                            | Nabewerker-A3 | Nabewerker-B5 | Nabewerker-C5 | Nabewerker-C5 met brochuremaker | Nabewerker-C5 met Brochure-maker 2/4-gaten-perforatie |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niet-capaciteit | Niet                       | 50 vellen*1   |               |               |                                 |                                                       |
|                 | Nietloos nieten            | —             | 10 vellen*2   |               |                                 |                                                       |
| Perforeren      | Voor ordners               | —             | 2/4 gaten*3   | —             | —                               | 2/4 gaten                                             |
| Zadelnieten     | Voor catalogi en brochures | —             | ○*4           | —             | ○                               | ○                                                     |
| Enkele vouw     | Voor catalogi en brochures | —             | ○*4           | —             | ○                               | ○                                                     |


\*1: A4-formaat. Nabewerker-A3 is maximaal 30 vellen bij B4 of groter.

\*2: 80 g/m² of minder.


\*3: Finisher-B5 vereist de 2/4-gatenponsmodule.

\*4: Brochuremakermodule is vereist. Zadelnieten en Enkele vouw op Nabewerker-B5 maken vouwlijnen zonder te vouwen.


Nabewerker-A3 (optioneel)



## Lademodule / invoer (optioneel)



## Nabewerkers (optioneel)



Noot: Optionele module met 3 laden of module met 1 lade en kast en installatieset zijn vereist.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

FUJIFILM Business Innovation streeft ernaar milieukwesties aan te pakken door middel van inzet op het gebied van klimaatmitigatie en het recyclen van grondstoffen. Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie. De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

**Verbod op reproductie** Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatsstempels die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

**Handelsmerken** •FUJIFILM, het FUJIFILM-logo en FUJIFILM IWpro zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks en Working Folder zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp.

•Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken van US Microsoft Corporation in de VS en andere landen. •Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint en AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Adobe, Adobe-logo, PostScript en PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de VS en/of andere landen. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreeerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de VS en andere landen. •QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

## Voor uw veiligheid



Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding gebruikt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.