



Couleur A3 Imprimante multifonction

Apeos C3567 / C3067 / C2567

 **Apeos**[™]



Embarquez dans votre parcours de transformation numérique

Conçue pour accélérer votre parcours de transformation numérique (DX), la nouvelle série Apeos, avec ses fonctionnalités d'intégration intelligentes et transparentes, a tout d'un partenaire numérique de confiance.



INTELLIGENT

Maximisez votre productivité à l'aide de technologies intelligentes qui optimisent l'efficacité du flux de travail



DYNAMIQUE

Imprimantes conçues pour s'adapter en toute flexibilité aux environnements de bureau en plein changement et à des flux de travail divers



ÉCO-CONCEPTION

Atténuer l'impact sur l'environnement grâce à des fonctionnalités avancées comme la nouvelle technologie de toner, les capteurs intelligents d'économie d'énergie et une finition sans agrafes



SÉCURITÉ

Protéger votre entreprise avec des services de sécurité proactifs et des caractéristiques robustes

De véritables solutions évolutives pour
accélérer votre parcours numérique

INTELLIGENT

DYNAMIQUE

ÉCO-CONCEPTION

SÉCURITÉ



Apeos C3567 / C3067 / C2567

Apeos C3567

Couleur/Monochrome

35 ppm*

Apeos C3067

Couleur/Monochrome

30 ppm*

Apeos C2567

Couleur/Monochrome

25 ppm*

* A4 LEF

INTELLIGENT

Maximisez votre productivité à l'aide de technologies intelligentes qui optimisent l'efficacité du flux de travail

Accélérer la numérisation avec un scanner haute performance

1 passe, numérisation recto-verso jusqu'à 160 ppm^{*1}

Le chargeur de document automatique à 1 passe, numérisation recto-verso haute performance peut contenir jusqu'à 130 feuilles^{*2} et numérise des documents recto-verso en une seule fois, ce qui vous permet de numériser des documents grand format rapidement et sans effort.

- Équipé de la détection d'alimentation multiple

^{*1} : Notre document standard (A4 LEF), 200 ppp, vers dossier.

^{*2} : Papier de 70 g/m².

Numériser efficacement des documents de taille non standard tels que des reçus


Prend en charge la numérisation automatique à la taille standard la plus proche, éliminant la nécessité de saisir manuellement des dimensions pour les documents non standard ou de petite taille*. Les chèques épais et les reçus papier fins* peuvent également être facilement numérisés et gérés sur un PC.

* Tailles non standard jusqu'à 49 x 85 mm. Pour les tailles de 49 x 85 mm à 55 x 91 mm, les grammages de papier compris entre 38 et 209 g/m² sont pris en charge.

- Prend en charge la numérisation de documents de petite taille (49 x 85 mm), de chèques épais et de reçus papier fins (38 à 128 g/m²).
Remarque : Les tailles personnalisées 49 x 85 mm à 55 x 91 mm sont disponibles de 38 à 209 g/m².
- Les documents numérisés peuvent être transférés vers des e-mails, des ordinateurs ou des serveurs partagés.
- Prend en charge les envois multiples, tels que l'enregistrement d'une copie sur votre PC tout en envoyant un e-mail à un client en une seule numérisation.
- Numérisez directement vers/imprimez directement à partir d'une clé USB 2.0 standard pour une plus grande efficacité de travail.




Automatically scans small originals as-is to a standard size




Numérisation simple

Avec ScanAuto, l'imprimante multifonction sélectionne automatiquement les paramètres de numérisation tels que l'orientation du document, couleur/noir et blanc, recto ou recto-verso, puis envoie les fichiers numérisés vers votre adresse e-mail ou à votre PC après avoir supprimé automatiquement les pages vierges.



Copie et numérisation de cartes d'identité

Vous pouvez copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier, ou numériser et transférer vers SMB / FTP / SFTP / E-mail / URL / My Folder, ce qui facilite l'accès et l'impression dès que nécessaire.



Solutions sans serveur pour des opérations métier plus intelligentes

Notre imprimante multifonctions prend en charge les solutions sans serveur pour vous aider à réduire vos coûts d'exploitation et améliorer l'efficacité sans avoir besoin d'un investissement matériel supplémentaire, tel qu'un serveur.

- Avec l'intégration de l'authentification sans serveur*, les informations d'authentification des utilisateurs sont gérées et partagées en toute sécurité entre plusieurs imprimantes sans avoir besoin d'un serveur.
- L'impression sur demande sans serveur* gère et connecte plusieurs appareils, offrant la flexibilité d'imprimer et de collecter les impressions à partir de n'importe quel appareil connecté.

* En option

DYNAMIQUE

Imprimantes conçues pour s'adapter en toute flexibilité aux environnements de bureau en plein changement et à des flux de travail divers

Le nouveau panneau de commande de grande taille (10,1 pouces) permet une expérience utilisateur intuitive et personnalisable.

Le panneau de commande sert de passerelle, vous connectant à diverses applications intelligentes sur l'imprimante multifonctions d'une simple pression du doigt. Le grand écran tactile capacitif offre une excellente visibilité et une grande facilité d'utilisation, répondant à chaque pression et balayage pour une navigation sans effort.

Affichage du nom de connexion

Zone de contact NFC

Connectez-vous facilement à des appareils mobiles. Avec Print Utility^{*1}, vous pouvez effectuer des opérations d'impression multifonctions de base depuis votre smartphone.




Remarque : Connectez-vous à la machine via un environnement sans fil ou une connexion Wi-Fi Direct.

Remarque : AirPrint, Mopria® Print Service et Mopri Scan sont pris en charge pour l'impression ou la numérisation à l'aide d'un appareil mobile.

*1 : À télécharger gratuitement sur Google Play™ ou l'App Store.

*2 : Copier, imprimer, numériser, faxer.



Remarque : L'écran affiché diffère du paramètre d'usine par défaut. De plus, l'état de l'éclairage LED varie en fonction de la situation. L'état de l'éclairage LED sur l'image est indiqué à titre d'illustration uniquement.

Accéder rapidement aux paramètres fréquemment utilisés

Sur l'écran Épingles, vous pouvez redémarrer des tâches à partir de l'historique des tâches. Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être « épinglés » pour gagner du temps.

Panneau de commande à distance



Configurer et mettre à jour les imprimantes multifonctions à distance

Les administrateurs de périphériques peuvent configurer et gérer l'imprimante multifonctions à distance. En lançant le panneau de commande à distance à partir d'un navigateur Web, vous pouvez afficher et utiliser le panneau de commande de l'imprimante multifonctions depuis un PC.

Remarque : Au sein du même intranet. Lorsque le panneau de commande à distance est actif, le panneau de commande de l'imprimante multifonctions ne peut pas être utilisé. De plus, il n'est pas possible de lancer le panneau de commande à distance lorsque l'imprimante multifonctions est utilisée.

Compatible avec l'impression universelle de Microsoft

En enregistrant au préalable l'Apeos C3567 sur l'impression universelle de Microsoft, les utilisateurs^{*1} authentifiés avec Microsoft Entra ID^{*2} peuvent imprimer de n'importe où via le cloud.

*1 : Organisations disposant d'abonnements Microsoft Windows Entreprise ou Microsoft 365.

*2 : Anciennement Azure Active Directory.

Faites forte impression avec chaque imprimé

Le nouveau toner produit des couleurs exceptionnelles dans chaque ton et chaque nuance, tandis que la haute résolution de 1 200 x 2 400 dpi affiche des lignes et du texte précis, conférant à chaque impression un aspect professionnel.



Un faible encombrement qui s'intègre à tous les espaces de bureau

Le design compact, d'une largeur de 577 mm et d'une profondeur de 671 mm*, s'adapte partout, y compris dans les espaces restreints, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace de bureau.

* Pour une configuration standard à 1 magasin

Produire du matériel promotionnel en interne et à la demande

Prend en charge une large gamme de formats et de grammages de papier^{*1}, vous donnant la possibilité de personnaliser et d'imprimer sur enveloppe^{*2}, publipostage, affiches, bannières promotionnelles ou même de longs présentoirs de type PLV^{*3}.

*1 : Grammage du papier de 52 à 300 g/m².

*2 : L'enveloppe et la carte postale peuvent être imprimées directement à partir du magasin 1.

*3 : Longues feuilles jusqu'à 297 x 1 200 mm.



Enveloppe



Postcard



ÉCO-CONCEPTION

Atténuer l'impact sur l'environnement grâce à des fonctionnalités avancées comme la nouvelle technologie de toner, les capteurs intelligents d'économie d'énergie et la finition sans agrafes

Les imprimantes multifonctions du futur

FUJIFILM Business Innovation promeut l'atténuation du changement climatique et la circulation des ressources dans le cadre de la politique de développement durable de l'entreprise. Nos produits intègrent des technologies qui réduisent la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources, tout en conservant la facilité d'utilisation.

Nouveau toner et unité de fusion avec une température de fusion basse et une qualité d'image élevée

Adopté un nouveau toner et une unité de fusion qui permettent de réduire la consommation d'énergie pendant la fixation du toner, le processus le plus énergivore des imprimantes multifonctions.

En utilisant de la résine fonctionnelle, notre nouveau toner a atteint une température de fixation basse*¹, inférieure de 15 degrés à celle utilisée dans les modèles précédents*².

De plus, l'adoption d'une nouvelle unité de fixation a permis d'obtenir à la fois une température de fixation basse et une qualité d'image exceptionnelle.

*1 : Température de fusion du toner pour les imprimantes multifonctions laser A3 d'après une étude interne menée en juillet 2024.

*2 : Toner utilisé dans les Apeos C3060 / C2560 / C2060.

Conçu pour aujourd'hui et pour demain

Dans le but de promouvoir le recyclage des ressources, nous utilisons* des matériaux plastiques recyclés pour des pièces telles que le couvercle avant et les magasins. Nous avons surmonté les défis et trouvé comment atténuer l'irrégularité de la couleur du plastique recyclé, qui est réputé difficile à mouler. Et en améliorant la résistance et la rigidité des pièces, nous garantissons la qualité du produit.

Les produits sont conçus pour un démontage et un nettoyage faciles, permettant de réutiliser ou de recycler les pièces.

* Dans le cas d'une configuration à 4 magasins avec chargeur de documents automatique duplex. 15 % du poids total en plastique de l'appareil est en matériau recyclé.

Contribution à la réduction des émissions de CO₂ grâce à un corps léger

En optimisant la résine et les feuilles de métal avec une technologie d'amincissement et en révisant la structure du cadre, nous sommes parvenus à réduire de 25 %*¹ le poids de l'appareil tout en préservant sa robustesse et en contribuant à la baisse des émissions de CO₂ dans la logistique.

*1 : Comparé au modèle précédent Apeos C3070 modèle PFS.

*2 : Émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d'un produit, de l'achat des matières premières jusqu'à la mise au rebut et au recyclage, converties en émissions de CO₂.

*3 : Sur la base d'une hypothèse de 100 % pour le modèle précédent Apeos C3570 (modèle CPS-2TM) sur le marché européen (France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Espagne, Royaume-Uni à compter de mars 2026).

Émissions de CO₂ tout au long du cycle de vie du produit*²

17 %
Réduction

Apeos C3567 avec module à 3 magasins

Technologies d'économie d'énergie

- Consommation d'énergie réduite et format compact grâce à l'impression haute résolution sur tête d'impression LED.
- Économise l'énergie grâce à un démarrage rapide et à une fonction intelligente d'économie d'énergie qui alimente uniquement les composants requis selon les fonctions utilisées.

Informations supplémentaires
Tête d'impression LED



Informations supplémentaires
Économie d'énergie intelligente




Image Provided by Green Park FLOOP

	Apeos C3567	Apeos C3067	Apeos C2567
Valeur TEC*	0,36 kWh	0,33 kWh	0,25 kWh

* Chiffres selon la méthode de mesure établie par le Programme International Energy Star.

Initiatives pour la conservation des ressources

- Fonctions contribuant à la réduction de la consommation de papier
 - Impression payante privée, Numérisation, Fax sans papier, Pages par face/Multiples-Haut, Impression recto-verso, etc.

* Tous les pilotes d'impression fournis par FUJIFILM Business Innovation Corp. sont définis par défaut sur Impression recto-verso lors de l'installation.



Finisseur sans agrafes

Le finisseur sans agrafes prend en charge l'attache sans agrafes, ce qui permet de réduire les déchets et d'augmenter la sécurité.

SÉCURITÉ

Protéger votre entreprise avec des services de sécurité proactifs et des caractéristiques robustes

Protection contre les utilisateurs non autorisés

Plusieurs options de définition des autorisations utilisateur permettent à l'administrateur de sélectionner une combinaison appropriée selon l'environnement donné.

- Authentification locale
- Authentification par serveur à distance
- Authentification de carte IC*
- Accès aux fonctions spécifiques à l'utilisateur
- Impression payante privée

* Facultatif.

Une couche supplémentaire d'accès indésirable peut être créée pour des utilisateurs spécifiques (par ex. invités).

- Kit Ethernet secondaire*

* En option

Protège les données

Protège contre toute intention malveillante de piratage et d'altération des paramètres de l'appareil/du système.

- Utilise une puce TPM* 2.0 pour la gestion de la clé de chiffrement
- Supprime instantanément les paramètres et informations sur les documents
- L'écriture de données sur SSD est protégée par un chiffrement AES-256 robuste

* Module de plateforme fiable

Protège les informations au moyen d'un cryptage robuste pendant le transfert entre appareils, serveurs, etc.

- Chiffrement des chemins de communication par SSL/TLS ou IPsec
- Chiffrement lors du transfert en cours via SMBv3 et SFTP
- Chiffrement/signature du fichier de numérisation
- Chiffrement d'email et signature par S/MIME
- Limite de version TLS
- Cryptographie de la courbe elliptique
- WPA3

Protection contre un accès non autorisé

Protège les paramètres de l'appareil à plusieurs niveaux en démarquant clairement les restrictions de changement pour différents publics cibles : utilisateurs finaux, administrateurs informatiques et agents de maintenance.

- Restriction des opérations de représentant technique
- Verrouillage de compte pour empêcher tout accès non autorisé
- Informations pour modifier le mot de passe par défaut
- Avertissements affichés lors de l'utilisation de l'adresse IP globale

Empêche l'installation de programmes non autorisés sans préavis. Les journaux de données des appareils simplifient le suivi pour permettre des audits informatiques robustes.

- Vérification de signature numérique
- Restrictions des mises à jour à distance
- Filtrage d'adresse IP
- Détection d'altération au démarrage et restauration automatique lors de la détection d'altération
- Prévention des altérations pendant le fonctionnement
- Journal d'audit
- Transfert du système de journal d'audit

Empêche les erreurs de fonctionnement

Empêche les fuites d'informations dues à des erreurs de la part des administrateurs et des utilisateurs.

- Numériser les documents à envoyer vers une destination fixe
- Saisir de nouveau le destinataire du fax
- Annotations
- Filigrane

Options polyvalentes pour le post-traitement

Sortie 3 voies avec un nouveau finisseur compact

Finisseur A3 pouvant être installé dans l'unité principale.

En cas de combinaison avec le magasin latéral*, la sortie papier peut être effectuée vers 3 emplacements.

Le finisseur avertit les utilisateurs avec une lumière lorsque le papier est sorti et présente également une conception silencieuse pour réduire le bruit de fonctionnement.

* En option

Attache sans agrafes

En plus de l'agrafage simple jusqu'à 10 feuilles*, le double agrafage est également pris en charge.

* 80 g/m² ou moins.



Sortie à 3 voies avec magasin de sortie 2 et magasin latéral*


Prend en charge les sorties depuis trois emplacements pour les fonctions Copier, Fax et Imprimer. Évite ainsi de passer à côté de fax reçus importants et permet de récupérer rapidement le papier de sortie.

* En option




Remarque : Le magasin de sortie 2 ne peut pas être installé avec différents finisseurs.

Finisseur A3 (en option)



Module de magasin / chargeur (en option)



Finisseurs (en option)

1. Finisseur B5	• Attache sans agrafes • Agrafage simple, double agrafage
2. Module de perforation	• Perforation à 2 trous/4 trous
3. Unité de finisseur de livret	• Agrafe à cheval
4. Finisseur C5	• Attache sans agrafes • Agrafage simple, double agrafage
5. Finisseur C5 avec finisseur de livrets	• Attache sans agrafes • Agrafage simple, double agrafage, agrafe à cheval
6. Finisseur C5 avec finisseur de livrets (perforation à 2/4 trous)	• Attache sans agrafes • Agrafage simple, double agrafage, agrafe à cheval • Perforation à 2 trous/4 trous

Remarque : Un module à 3 magasins en option ou un module à 1 magasin avec armoire et kit d'installation sont requis.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siège social
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-0052
TÉL. : +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

FUJIFILM Business Innovation vise à apporter une solution aux problèmes environnementaux par l'atténuation du changement climatique et les efforts de circulation des ressources. Le modèle disponible varie en fonction du pays/de la région. Veuillez vous adresser aux représentants commerciaux pour plus de détails. Les caractéristiques, l'apparence et les autres détails du produit présentés dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Interdictions de reproduction Veuillez noter que la reproduction des éléments suivants est interdite par la loi : •Devises nationales et étrangères, titres émis par le gouvernement, obligations nationales et certificats d'obligations locales. •Timbres postaux, cartes postales, etc. inutilisés. •Tampons de certificat prévus par la loi. •La reproduction d'œuvres faisant l'objet de droits d'auteur (œuvres littéraires, œuvres musicales, peintures, gravures, cartes, œuvres cinématographiques, dessins, œuvres photographiques, etc.) n'est pas autorisée, sauf si la reproduction est à des fins personnelles, familiales ou autres utilisations similaires dans un cercle limité.

Marques commerciales •FUJIFILM, le logo FUJIFILM et FUJIFILM iWpro sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks et Working Folder sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows et Windows Server sont des marques déposées de US Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. •Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. •Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. •Mopria, le logo Mopria et la marque et le logo Mopria Alliance sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. •Le Code QR est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. •Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans cette brochure sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Pour votre sécurité
Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'instructions pour assurer une utilisation correcte. Utilisez le produit avec la source d'alimentation et la tension spécifiées. Assurez-vous d'établir une connexion à la terre. Sinon, un choc électrique peut entraîner une défaillance ou un court-circuit.