

Imprimante multifonction couleur A3

Apeos C3567 / C3067 / C2567

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques de base/Fonction Copie

Item		Description		
		C3567	C3067	C2567
Type		Bureau/Console		
Capacité de mémoire		6 Go (Mémoire système : 4 Go, mémoire de page : 2 Go, max. : 6 Go)		
Unité centrale		Quad Core 2,0 GHz		
Capacité du dispositif de stockage ^{*1}		256 Go		
Capacité de couleur		Tout en couleur		
Résolution de numérisation		600 x 600 ppp		
Résolution d'impression		1 200 x 2 400 ppp		
Temps de préchauffage ^{*2}		[Plug-ins intégrés/Services personnalisés] ^{*3} Lorsqu'ils sont activés : 20 secondes ou moins (température ambiante de 23 °C) Lorsqu'ils sont désactivés : 20 secondes ou moins (température ambiante 23 °C)		
Temps de récupération (Temps de récupération depuis le mode Veille)		13,6 secondes ou moins (Température ambiante de 23 °C)		11,9 secondes ou moins (Température ambiante de 23 °C)
Taille de l'original		Maximum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm pour les feuilles et le livret		
Format du papier	Magasin 1 ^{*4}	Max. : A3, 11 x 17", min. : A5 SEF, enveloppe ^{*5} , carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 90 x 98 mm à 297 x 432 mm		
	Magasin 2, 3, 4	Max. : A3, 11 x 17", min. : A5 SEF Taille personnalisée : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm		
	Magasin auxiliaire	Max. : A3, 11 x 17", min. : A5 SEF, enveloppe ^{*6} , carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 89 x 98 mm à 297 x 432 mm		
	Largeur de perte d'image ^{*7}	Bord d'attaque 4,0 mm, bord arrière 2,0 mm, bord droite/gauche 2,0 mm		
Grammage du papier ^{*8*9}	Magasin à papier	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)		
	Magasin auxiliaire	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)		
Temps de sortie de la première copie	N&B ^{*10}	4,6 sec. (A4 LEF)		5,9 sec. (A4 LEF)
	Couleur ^{*11}	6 sec. (A4 LEF)		7,9 sec. (A4 LEF)
Réduire/agrandir	Format-à-format	1 : 1 +/- 0,7 %		
	Préréglage	50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 %		
	Variable	25 à 400 % (par incréments de 1 %)		
Copie en continu Vitesse ^{*12}	A4 LEF JIS B5 LEF / Lettre LEF	N&B : 35 ppm, Couleur : 35 ppm	N&B : 30 ppm, Couleur : 30 ppm	N&B : 25 ppm, Couleur : 25 ppm
	A4	N&B : 26 ppm, Couleur : 26 ppm	N&B : 23 ppm, Couleur : 23 ppm	N&B : 19 ppm, Couleur : 19 ppm
	JIS B5	N&B : 20 ppm, Couleur : 20 ppm	N&B : 17 ppm, Couleur : 17 ppm	N&B : 14 ppm, Couleur : 14 ppm
	JIS B4/Légal	N&B : 22 ppm, Couleur : 22 ppm	N&B : 20 ppm, Couleur : 20 ppm	N&B : 16 ppm, Couleur : 16 ppm
	A3	N&B : 19 ppm, Couleur : 19 ppm	N&B : 17 ppm, Couleur : 17 ppm	N&B : 14 ppm, Couleur : 14 ppm
Magasin à papier Capacité ^{*13}	Standard	520 feuilles x 1 magasin + magasin auxiliaire 96 feuilles		
	En option	Module à 1 magasin / Module à 1 magasin avec armoire : 520 feuilles x 1 magasin		
		Module à 3 magasins : 520 feuilles x 3 magasins Alimentation papier grande capacité B1 : 2 000 feuilles		
	Max.	4 176 feuilles [Standard + Module à 3 magasins + Alimentation papier grande capacité B1]		
Copie en continu ^{*14}		999 feuilles		
Capacité du magasin de sortie ^{*15}		Centre supérieur : 250 feuilles (A4 LEF), Centre inférieur : 250 feuilles (A4 LEF)		
Alimentation électrique		CA 220 à 240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz commun		
Consommation électrique maximale		1,76 kW (CA 220 V +/- 10 %), 1,92 kW (CA 240 V +/- 10 %) Mode Veille : 0,3 W (CA 230 V +/- 10 %)		

Item	Description		
	C3567	C3067	C2567
	Mode Basse consommation : 61 W (CA 230 V +/- 10 %) Mode Prêt : 97 W (CA 230 V +/- 10 %)		
Valeur TEC	0,36 kWh	0,33 kWh	0,25 kWh
Dimensions	L 577 x P 671 x H 785 mm L 577 x P 671 x H 888 mm (Lorsqu'un module à 1 magasin en option est installé.) L 587 x P 671 x H 1 136 mm (Lorsqu'un module à 1 magasin avec armoire en option est installé.) L 587 x P 671 x H 1 136 mm (Lorsqu'un module à 3 magasins en option est installé.)		
Poids* ¹⁶	67 kg 82 kg (Lorsqu'un module à 1 magasin en option est installé.) 90 kg (Lorsqu'un module à 1 magasin avec armoire en option est installé.) 92 kg (Lorsqu'un module à 3 magasins en option est installé.)		
Espace nécessaire* ¹⁷	L 935 x P 671 mm		

*1: La capacité du dispositif de stockage n'est pas totalement disponible pour les clients.

*2: Elle peut changer en fonction des conditions d'utilisation.

*3: Des plug-ins intégrés / services personnalisés sont activés en tant que valeurs usine par défaut.

*4: 90 x 98 mm à 241 x 372 mm disponibles lorsque l'alimentateur d'enveloppes est allumé.

*5: Les formats d'enveloppe standard pris en charge sont Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

*6: Les tailles d'enveloppe standard prises en charge sont ISO-C4 et ISO-C5.

*7: Jusqu'au format A3.

*8: Il est conseillé d'utiliser notre papier recommandé. La correction de sortie d'impression peut ne pas être possible selon les exigences.

*9: Lorsque l'alimentateur d'enveloppes est allumé : 106 à 300 g/m²

*10: A4 LEF/Mode de priorité Monochrome.

*11: Mode A4 LEF / Mode Priorité couleur.

*12: La vitesse peut être réduite à cause du réglage de la qualité de l'image.

*13: Papier de 80 g/m².

*14: Le processus de copie peut s'arrêter temporairement pour stabiliser la qualité de l'image.

*15: Papier de 70 g/m².

*16: Sans cartouche de toner.

*17: Lorsque le magasin auxiliaire est complètement déployé et que l'arrêt du chargeur de documents automatique duplex est ouvert. L'espace de maintenance n'est pas inclus.

Fonction Imprimer

Item		Description
Type		Type intégré
Taille d'impression	Magasin 1	Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
	Magasin 2, 3, 4	Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
	Magasin auxiliaire	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 SEF, enveloppe* ¹ , carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 89 x 98 mm à 297 x 1 200 mm* ²
	Largeur de perte d'image* ³	Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
Vitesse d'impression en continu* ⁴		Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
Résolution d'impression	Standard	[Pilote PCL] Standard : 1 200 x 2 400 ppp, Haute qualité : 1 200 x 2 400 ppp, Haute résolution : 1 200 x 1 200 ppp
	En option	[Pilote Adobe® PostScript® 3™] Vitesse élevée (standard) : 600 x 600 ppp, Haute qualité : 1 200 x 2 400 ppp, Haute résolution : 1 200 x 1 200 ppp
Page Description de langues	Standard	PCL5/PCL6
	En option	Adobe® PostScript® 3™
Protocole réseau	Ethernet (standard)	TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)
Système d'exploitation pris en charge* ⁵	Standard	[Pilote PCL] Windows 11 (64 bits) Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), [Pilote Mac OS] macOS 26/15/14/13/12
	En option	[Pilote Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bits) Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), macOS 26/15/14/13/12
Polices	Standard	2 polices japonaises (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5), 19 polices européennes, 1 police chinoise (Monotype Sung Light), PCL : 96 polices européennes, 1 police chinoise (Monotype Sung Light), 4 polices multilingues (Andale Mono WT J, Andale Mono WT K, Andale Mono WT T, Andale Mono WT S) HP-GL : police à 1 trait
	En option	Kit Adobe® PostScript® 3™ : 136 polices européennes
Émulation (standard)		TIFF, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus), PCL5c/6 (HP Color Laser-Jet 5500), XPS
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0
	En option	USB3.0, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Remarque : WSD signifie Web Services on Devices.

Remarque : XPS signifie XML Paper Specification.

*1: Les formats d'enveloppe standard pris en charge sont Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

*2: Papier grand format 106 à 220 g/m² (extra épais) disponible. Les papiers imprimés sont livrés sur le magasin latéral lorsque le finisseur A3 est fixé.

*3: Jusqu'au format A3.

*4: La vitesse peut être réduite à cause du réglage de la qualité de l'image. La vitesse d'impression peut être réduite en fonction du document.

*5: Veuillez consulter notre site web officiel pour connaître les derniers systèmes d'exploitation pris en charge.

Fonction Numériser

Item		Description
Type		Scanner couleur
Taille de l'original		Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
Résolution de numérisation		600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Vitesse de numérisation		Identique à la vitesse de numérisation pour le chargeur de documents automatique duplex
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	En option	Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Numériser vers Dossier	Protocole réseau	TCP/IP (WebDAV, HTTP)
	Format de fichier	Monochrome binaire : TIFF, PDF* ¹ Échelle de gris : TIFF, JPEG* ² , PDF* ¹ Tout en couleur : TIFF, JPEG, PDF* ¹ , PDF hautement compressé* ¹
	Pilote	Prise en charge de l'interface TWAIN
	Système d'exploitation* ³	Windows 11 (64 bits) Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits),
Numériser vers PC	Protocole réseau	TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)
	Système d'exploitation	Windows 11 (64 bits) Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits)* ⁴ macOS 26* ⁵ /15* ⁵ /14* ⁵ /13* ⁵ /12* ⁵
	Format de fichier	Monochrome binaire : TIFF, PDF Niveau de gris/Tout en couleur : TIFF, JPEG, PDF, PDF hautement compressé
Numériser vers E-mail	Protocole réseau	TCP/IP (SMTP)
	Format de fichier	Monochrome binaire : TIFF, PDF Niveau de gris/Tout en couleur : TIFF, JPEG, PDF, PDF hautement compressé

*1: Lorsque CentreWare Internet Services est utilisé.

*2: Lorsque Network Scanner Utility 3 est utilisé.

*3: Veuillez consulter notre site web officiel pour connaître les derniers systèmes d'exploitation pris en charge.

*4: SFTP n'est pas pris en charge.

*5: FTP n'est pas pris en charge.

Fonction Fax (en option)

Item		Description
Taille de l'original		Max. : A3, 11 x 17", document long (max. : 600 mm* ¹)
Format du papier d'enregistrement		Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5
Temps de transmission		2 secondes et plus mais moins de 3 secondes* ²
Mode de transmission		ITU-T G3
Résolution de numérisation	Standard	8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp
	Fine	8 x 7,7 lignes/mm, 200 x 200 ppp
	Ultra fine (400 ppp)	16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp
	Ultra fine (600 ppp)	600 x 600 ppp
Méthode de codage		MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission		G3 : 33,6 / 31,2 / 28,8 / 26,4 / 24,0 / 21,6 / 19,2 / 16,8 / 14,4 / 12,0 / 9,6 / 7,2 / 4,8 / 2,4 Kbit/s
Lignes applicables		Réseau téléphonique public commuté (PSTN), PBX, 3 ports maximum* ³ (ports G3-3)

*1: Lorsque le chargeur de documents automatique duplex est utilisé.

*2: Lorsqu'un document de format A4 d'environ 700 caractères est transmis avec une qualité d'image standard (8 x 3,85 lignes/mm) et en mode haute vitesse (28,8 Kbit/s ou plus rapide, JBIG). Indique uniquement le temps de transmission des informations d'image et n'inclut pas le temps de contrôle de la communication. Le temps total de communication varie en fonction du contenu du document, du type d'appareil recevant le fax et l'état de ligne.

*3: Nombre de lignes de fax : jusqu'à 3 ports. Port fait référence au nombre de canaux pour fax.

Fonction Fax direct (en option)

Item	Description
Taille de l'original	A3, JIS B4, A4
d'impression	Identique à la qualité d'image indiquée dans Résolution de numérisation pour la fonction Fax
Vitesse de transmission	Identique à la fonction Fax
Lignes applicables	Identique à la fonction Fax
Système d'exploitation pris en charge*	[Pilote PCL] Windows 11 (64 bits) Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits),
	[Pilote Mac OS] macOS 26/15/14/13/12

* Veuillez consulter notre site web officiel pour connaître les derniers systèmes d'exploitation pris en charge.

Fonction Fax Internet (en option)

Item	Description
Taille de l'original	A3, JIS B4, A4
Résolution de numérisation	Identique à la fonction Fax
Format de fichier	Format : TIFF-FX ; méthode de compression : MH, MMR, JBIG
Profil	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Protocole réseau	Transmission SMTP
	Réception SMTP, POP3
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Fonction de fax IP (SIP) (en option)

Item	Description
Taille de l'original	Identique à la fonction Fax
Résolution de numérisation	Identique à la fonction Fax
Protocole pris en charge	SIP, JT-T.38
Méthode de codage	Identique à la fonction Fax
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Fonction duplex

Item	Description
Format du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; Min. : A5 SEF Taille personnalisée : 128 x 140 mm à 297 x 432 mm
Grammage du papier*	52 à 256 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 210 g/m ² (index)

* Il est conseillé d'utiliser notre papier recommandé. La correction de sortie d'impression peut ne pas être possible selon les exigences.

Chargeur de documents automatique duplex B5-PC

Item		Description		
		C3567	C3067	C2567
Type		Chargeur de documents automatique duplex 1 passe, numérisation recto-verso		
Taille de l'original ¹ /Grammage du papier		Max. : A3, 11 x 17" ; Min. : A6 38 à 128 g/m ² / 16 g/m ² (papier coquille) à 78 g/m ² (papier coquille) (En duplex : 50 à 128 g/m ² / 21 g/m ² [papier coquille] à 78 g/m ² [papier coquille]) ²		
Capacité ³		130 feuilles		
Vitesse de numérisation ⁴	Copie (A4 LEF, Simplex)	N&B : 35 ppm, Couleur : 35 ppm	N&B : 30 ppm Couleur : 30 ppm	N&B : 25 ppm Couleur : 25 ppm
	Numériser	N&B : 80 ppm, Couleur : 80 ppm (1 passe, numérisation recto-verso : N&B 160 ppm, Couleur 160 ppm) [Document standard (A4 LEF/Lettre LEF), 200 ppp, vers dossier]		

*1: La taille personnalisée est de 49 x 85 mm à 297 x 432 mm.

*2: Les tailles personnalisées 49 x 85 mm à 55 x 91 mm sont disponibles de 38 à 209 g/m².

*3: Papier de 70 g/m².

*4: La vitesse de numérisation varie selon les documents.

Finisseur A3 (en option)

Item		Description
Type	Magasin central	Pile
	Magasin de finition	Tri (décalage disponible ^{*1,2}) / Empilage (décalage disponible ^{*1,2})
Format du papier	Magasin central	A4, A3
	Magasin de finition	Max. : A3, 11 x 17" ; Min. : A6, Carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammage du papier	Magasin central	52 à 300 g/m ²
	Magasin de finition	52 à 256 g/m ²
Capacité papier ^{*3}	Magasin central	A4 LEF : 125 feuilles A4 SEF, A3 : 50 feuilles
	Magasin de finition	[Sans agrafage] A4 LEF : 500 feuilles ; JIS B4 : 250 feuilles ; A3 ou plus : 200 feuilles ; Empilage avec format mixte ^{*4} : 250 feuilles [Avec agrafe] 30 jeux, ou A4 LEF : 500 feuilles, JIS B4 : 250 feuilles, A3 ou plus : 200 feuilles ; Empilage avec format mixte ^{*4} : 250 feuilles
Agrafe	Capacité	A4 : 50 feuilles (90 g/m ² ou moins), JIS B4 ou plus : 30 feuilles (90 g/m ² ou moins)
	Format du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : JIS B5 LEF Taille personnalisée : 203 x 182 mm à 297 x 432 mm
	Grammage du papier	52 à 256 g/m ² / 210 g/m ² (papier coquille) à 210 g/m ² (index)
	Position	Agrafage simple, double agrafage
Dimensions/Poids		L 465 x P 484 x H 248 mm 11 kg
Espace nécessaire (lorsqu'elles sont fixées à l'unité principale) ^{*5}		L 1 103 x P 671 mm

*1: [Aucun décalage] est sélectionné comme valeur usine par défaut.

*2: Les sorties dont la largeur est inférieure à 190 mm sont reçues sans empilage décalé.

*3: Papier de 70 g/m².

*4: Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit : 250 feuilles (lorsque les feuilles de grand format sont plus petites que le format A3) / 200 feuilles (lorsque les feuilles de grand format sont de format A3 ou supérieur). La même chose s'applique lorsque des reliures sans agrafes et avec agrafes sont mélangées ou que différentes positions d'agrafage sont mélangées.

*5: Unité principale + Finisseur A3 ; lorsque le support papier est sorti et que le magasin auxiliaire est complètement déployé.

Finisseur B5 (en option)

Item		Description
Type	Magasin central	Pile
	Magasin de finition	Tri (décalage disponible ^{*12}) / Empilage (décalage disponible ^{*12})
Format du papier ^{*3}	Magasin central	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 Taille personnalisée : 148 x 148 mm à 297 x 432 mm
	Magasin de finition	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 Taille personnalisée : 148 x 148 mm à 297 x 432 mm
Grammage du papier ^{*4}	Magasin central	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
	Magasin de finition	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité papier ^{*5}	Magasin central	200 feuilles (80 g/m ² ou moins)
	Magasin de finition	[Sans agrafage] A4 : 2 000 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 000 feuilles, empilage avec format mixte ^{*6} : 300 feuilles [Avec agrafage] A4 : 100 jeux ou 1 000 feuilles ^{*7} , JIS B4 ou plus : 75 jeux ou 750 feuilles [Avec finition livret ^{*8}] 50 jeux ou 600 feuilles [Avec pliage ^{*9}] 500 feuilles
Agrafe	Capacité	Agrafe : 50 feuilles (90 g/m ² ou moins) Attache sans agrafes ^{*9} : 10 feuilles (80 g/m ² ou moins)
	Format du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF Taille personnalisée : 210 x 148 mm à 297 x 432 mm
	Grammage du papier	Agrafe : 52 à 256 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 210 g/m ² (index) Attache sans agrafes ^{*9} : 64 à 105 g/m ² / 27 g/m ² (papier coquille) à 31 g/m ² (papier coquille)
	Position	Agrafage simple, double agrafage
Perforation ^{*10}	Format du papier ^{*11}	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF Taille personnalisée : 210 x 148 mm à 297 x 432 mm
	Grammage du papier	52 à 220 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 181 g/m ² (index)
	Nombre de perforations	Perforation à 2 trous/4 trous
Finition de livret ^{*8}	Format du papier	Max. : A3, 11 x 17" , min. : A4, Lettre Taille personnalisée : 210 x 279 mm à 297 x 432 mm
	Capacité	Agrafe à cheval : 15 feuilles ; Pli simple : 5 feuilles
	Grammage du papier	Agrafe à cheval : 64 à 80 g/m ² / 27 g/m ² (papier coquille) à 31 g/m ² (papier coquille) ^{*12} Pli simple : 64 à 105 g/m ² / 27 g/m ² (papier coquille) à 31 g/m ² (papier coquille)
Dimensions ^{*13*14}		L 618 x P 653 x H 1 047 mm Avec unité de finisseur de livret : L 618 x P 673 x H 1 076 mm
Poids		28 kg Module de perforation : +2 kg Finisseur de livrets : +10 kg
Espace nécessaire (lorsqu'ils sont fixés à l'unité principale) ^{*15}		L 1 522 x P 677 mm Avec unité de finisseur de livret : L 1 522 x P 677 mm

Remarque : Le finisseur B5 n'est disponible que lorsqu'un module à 1 magasin avec armoire ou un module à 3 magasins en option est fixé à l'unité principale.

Remarque : Le kit de Finisseur B4/B5 INST est requis.

*1: La fonction de décalage est désactivée par défaut.

*2: Les sorties dont le poids est de 257 g/m² et plus ou dont la largeur est inférieure à 210 mm sont reçues sans empilement décalé.

*3: Le papier de format supérieur à A3 ou 11 x 17" ou inférieur au format A5 est envoyé vers le magasin central.

*4: Les documents peuvent ne pas être imprimés correctement selon les conditions d'utilisation. (52 à 55 g/m², 257 g/m² et plus)

*5: Papier de 70 g/m².

*6: Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit.

*7: 75 jeux ou 750 feuilles avec double agrafage.

*8: La fonction de Finition de livret nécessite l'unité de finisseur de livret pour le finisseur B en option. Le rainage permet de plier facilement le papier. Après l'exécution d'une tâche à l'aide de la fonction Finition de livret spécifiée, la tâche suivante peut ne pas être exécutée tant que les feuilles ne sont pas retirées du magasin de sortie. De plus, si des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de petit format après l'exécution d'une tâche avec la fonction de finition de livret spécifiée, la tâche suivante peut ne pas être exécutée tant que les feuilles ne sont pas retirées du magasin de sortie.

*9: L'agrafage sans agrafes n'a pas la même robustesse de reliure que l'agrafage avec agrafe. La partie reliée peut se détacher facilement selon le papier, la température, l'humidité et la manière dont les pages sont tournées.

*10: La fonction Perforation nécessite le module de perforation à 2/4 trous en option pour le finisseur B.

*11: Le nombre de perforations disponibles varie en fonction du format du papier.

*12: Les pages de couverture peuvent avoir un poids d'au plus 220 g/m² (extra épais).

*13: Le connecteur interne à l'intérieur du corps est exclu.

*14: Lorsque le magasin d'extension est retiré.

*15: Unité principale + Finisseur B5 ; lorsque le support papier est sorti et que le magasin auxiliaire est complètement déployé.

Finisseur C5, Finisseur C5 avec finisseur de livrets (en option)

Item		Description	
		Finisseur C5	Finisseur-C5 avec finisseur de livrets
Type	Magasin central	Pile	
	Magasin de sortie	Tri (décalage disponible)/Empilage (décalage disponible)	
	Magasin de finition	Tri (décalage disponible)/Empilage (décalage disponible)	
	Magasin pour livrets	–	Trier/empiler
Format du papier	Magasin central	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5, Carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm	
	Magasin de sortie	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5, Carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm	
	Magasin de finition	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF Taille personnalisée : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm	
Grammage du papier	Magasin central	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)	
	Magasin de sortie	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index) *1	
	Magasin de finition	52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index) *1	
Capacité papier*2	Magasin central	200 feuilles (A4)	
	Magasin de sortie	500 feuilles (A4)	
	Magasin de finition	[Sans agrafage] A4 : 3 000 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 500 feuilles, A5 LEF : 1 000 feuilles, Empilage avec format mixte*3 : 300 feuilles [Avec agrafage] A4 : 200 jeux ou 3 000 feuilles, JIS B4 ou plus : 100 jeux ou 1 500 feuilles, Empilage avec format mixte*3 : 70 jeux ou 200 feuilles	[Sans agrafage] A4 : 1 500 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 500 feuilles, A5 LEF : 1 000 feuilles, Empilage avec format mixte*3 : 300 feuilles [Avec agrafage] A4 : 200 jeux ou 1 500 feuilles, JIS B4 ou plus : 100 jeux ou 1 000 feuilles, Empilage avec format mixte*3 : 70 jeux ou 200 feuilles
	Magasin pour livrets	–	20 jeux*4
Agrafe	Capacité	Agrafe : 50 feuilles (90 g/m ² ou moins), Attache sans agrafes*5 : 10 feuilles (80 g/m ² ou moins)	
	Format du papier*6	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF Taille personnalisée : 203 x 148 mm à 297 x 432 mm	
	Grammage du papier	Agrafe : 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index) Attache sans agrafes*5 : 64 à 105 g/m ² / 27 g/m ² (papier coquille) à 31 g/m ² (papier coquille)	
	Position	Agrafage simple, double agrafage	
Perforation*7	Format du papier*8	–	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF Taille personnalisée : 203 x 148 mm à 297 x 432 mm
	Grammage du papier	–	52 à 220 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 181 g/m ² (index)
	Nombre de perforations	–	Perforation à 2 trous/4 trous
Finition de livrets	Format du papier	–	Max. : A3, 11 x 17" ; Min. : JIS B5 Taille personnalisée : 182 x 257 mm à 297 x 432 mm
	Capacité*9	–	Agrafe à cheval : 20 feuilles (90 g/m ² ou moins) Pli simple : 5 feuilles (90 g/m ² ou moins)
	Grammage du papier	–	Agrafe à cheval : 60 à 300 g/m ² / 24 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index) Pli simple : 60 à 300 g/m ² / 24 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Dimensions*10		L 657 x P 692 x H 1 054 mm	L 662 x P 692 x H 1 054 mm
Poids		41 kg	Sans module de perforation : 56 kg Avec module de perforation : 61 kg
Espace nécessaire (lorsqu'ils sont fixés à l'unité principale)*11		L 1 561 x P 720 mm	L 1 566 x P 720 mm

Remarque : L'unité de transport H4 et le kit d'installation du finisseur pour finisseur C sont requis.

*1: Il est possible que le papier de sortie 52 à 55 g/m² ne soit pas aligné correctement selon le type de papier.

*2: Papier de 70 g/m².

*3: Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit.

- *4: Lorsque le format du papier de sortie est identique.
- *5: L'agrafage sans agrafes n'a pas la même robustesse de reliure que l'agrafage avec agrafe. La partie reliée peut se détacher facilement selon le papier, la température, l'humidité et la manière dont les pages sont tournées.
- *6: Les positions de l'agrafe disponibles varient selon le format du papier.
- *7: La fonction de perforation ne peut pas être ajoutée. Sélectionner un finisseur avec la fonction de perforation.
- *8: Le nombre de perforations disponibles varie en fonction du format du papier.
- *9: Le nombre maximal de feuilles varie en fonction du grammage du papier. Les pages des livrets peuvent ne pas être bien serrées selon le format ou le type de papier.
- *10: Lorsque le magasin d'extension est retiré.
- *11: Unité principale + Finisseur C5/Finisseur C5 avec finisseur de livrets ; lorsque le support papier est sorti et que le magasin auxiliaire est complètement déployé.

Alimentation papier grande capacité B1 (en option)

Item	Description
Format du papier / Grammage du papier	A4 LEF, Lettre LEF, JIS B5 LEF 52 à 216 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 63 g/m ² (papier coquille)
Capacité d'alimentation ^{*1} /Nombre de magasins	2 000 feuilles x 1 magasin
Dimensions/Poids	L 389 x P 610 x H 380 mm 29 kg
Espace nécessaire (lorsqu'ils sont fixés à l'unité principale) ^{*2}	L 1 156 x P 671 mm

*1: Papier de 80 g/m².

*2: Unité principale + Alimentation papier grande capacité B1, lorsque le magasin d'extension/magasin auxiliaire est complètement déployé.

Magasin latéral (en option)

Item	Description
Format du papier / Grammage du papier	Max. : A3, 11 x 17", min. : A5 SEF, enveloppe ^{*1} , carte postale (100 x 148 mm) Taille personnalisée : 89 x 98 mm à 297 x 1 200 mm 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité papier ^{*2}	100 feuilles
Dimensions/Poids	L 328 x P 540 x H 198 mm 3 kg
Espace nécessaire (lorsqu'il est fixé à l'unité principale) ^{*3}	L 935 x P 671 mm

*1: Les formats d'enveloppe standard pris en charge sont Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

*2: Papier de 70 g/m².

*3: Unité principale + Magasin latéral ; lorsque le magasin auxiliaire est complètement déployé et que l'arrêt du chargeur de documents automatique duplex est ouvert.

Module à 1 magasin (en option)

Item	Description
Format du papier / Grammage du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 SEF Taille personnalisée : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité d'alimentation ^{*1} /Nombre de magasins ^{*2}	520 feuilles x 1 magasin
Dimensions/Poids	L 565 x P 650 x H 109 mm ^{*3} 15 kg
Espace nécessaire (lorsqu'il est fixé à l'unité principale) ^{*4}	L 935 x P 671 mm

*1: Papier de 80 g/m².

*2: Il est possible d'ajouter jusqu'à 1 magasin.

*3: Installation sans connexions.

*4: Lorsque le magasin auxiliaire est complètement déployé et que l'arrêt du chargeur de documents automatique duplex est ouvert.

Module à 1 magasin avec armoire (en option)

Item	Description
Format du papier/Grammage du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 SEF Taille personnalisée : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité d'alimentation ^{*1} /Nombre de magasins	520 feuilles x 1 magasin
Dimensions ^{*2} /Poids	L 587 x P 650 x H 351 mm ^{*3} (Dimension intérieure : L 437 x P 474 x H 147 mm) 23 kg
Espace nécessaire (lorsqu'il est fixé à l'unité principale) ^{*4}	L 935 x P 671 mm ^{*5}

*1: Papier de 80 g/m².

*2: y compris la partie pieds.

*3: Installation sans connexions.

*4: Lorsque le magasin auxiliaire est complètement déployé et que l'arrêt du chargeur de documents automatique duplex est ouvert.

*5: Hors espace nécessaire à l'ouverture complète de la porte.

Module à 3 magasins (en option)

Item	Description
Format du papier (magasin 2, 3, 4)/Grammage du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 SEF Taille personnalisée : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité d'alimentation*1/Nombre de magasins	520 feuilles x 3 magasins
Dimensions*2/Poids	L 587 x P 650 x H 351 mm *3 25 kg
Espace nécessaire (lorsqu'il est fixé à l'unité principale)*4	L 935 x P 671 mm

*1: Papier de 80 g/m².
*2: y compris la partie pieds.
*3: Installation sans connexions.
*4: Lorsque le magasin auxiliaire est complètement déployé et que l'arrêt du chargeur de documents automatique duplex est ouvert.

Magasin de sortie 2

Item	Description
Format du papier / Grammage du papier	Max. : A3, 11 x 17" ; min. : A5 SEF Taille personnalisée : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm 52 à 300 g/m ² / 21 g/m ² (papier coquille) à 246 g/m ² (index)
Capacité papier*1	250 feuilles*2
Méthode de sortie du papier	Pile

*1: Papier de 70 g/m².
*2: Lors de l'installation du magasin de sortie 2, la capacité du magasin central est de 250 feuilles.

Remarques

- 1) Si le support de stockage de l'unité de base tombe en panne, il peut y avoir une perte des données reçues, des données accumulées, des données de paramètres enregistrées, etc. En aucun cas, « la société » ne sera responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit découlant de la perte de données.



FUJIFILM Business Innovation Corp.
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokyo
107-0052
fujifilm.com/fbglobal

FUJIFILM Business Innovation vise à apporter une solution aux problèmes environnementaux par l'atténuation du changement climatique et les efforts de circulation des ressources.
Le modèle disponible varie en fonction du pays/de la région. Veuillez vous adresser aux représentants commerciaux pour plus de détails.
Les caractéristiques, l'apparence et les autres détails du produit présentés dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. **Interdictions de reproduction** Veuillez noter que la reproduction des éléments suivants est interdite par la loi :
•Devises nationales et étrangères, titres émis par le gouvernement, obligations nationales et certificats d'obligations locales.
•Timbres postaux, cartes postales, etc. inutilisés. •Tampons de certificat prévus par la loi. •La reproduction d'œuvres faisant l'objet de droits d'auteur (œuvres littéraires, œuvres musicales, peintures, gravures, cartes, œuvres cinématographiques, dessins, œuvres photographiques, etc.) n'est pas autorisée, sauf si la reproduction est à des fins personnelles, familiales ou autres utilisations similaires dans un cercle limité.
Marques commerciales •FUJIFILM, le logo FUJIFILM et FUJIFILM IWpro sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks et Working Folder sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows et Windows Server sont des marques déposées de US Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. •Apple, Mac, macOS, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. •Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. •Mopria, le logo Mopria et la marque et le logo Mopria Alliance sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. •Le Code QR est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. •Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans cette brochure sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Pour votre sécurité
Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'instructions pour assurer une utilisation correcte. Utilisez le produit avec la source d'alimentation et la tension spécifiées. Assurez-vous d'établir une connexion à la terre. Sinon, un choc électrique peut entraîner une défaillance ou un court-circuit.