

## FREE FOUNT HS 1227

Solução de fonte para impressoras rotativas Heat set  
Produto Nº20352

### CARACTERÍSTICAS

- FREE FOUNT HS 1227 é uma solução de fonte que pode ser utilizada em todos os sistemas contínuos de molhagem para impressoras rotativas.

### BENEFÍCIOS

- Elimina totalmente a necessidade de uso do álcool isopropílico.
- Ótimo equilíbrio água/tinta, proporcionando qualidade de impressão estável.
- Trabalha com uma quantidade menor de solução concentrada, proporcionando economia.
- A presença de substâncias hidrofílicas protege a chapa durante as paradas de máquina sem a necessidade do uso de goma.
- Proporciona um rápido e limpo reinício de impressão.
- Não é corrosivo.
- Contém um eficiente aditivo anti-piling.
- Maior intervalo entre as lavagens.

### DADOS TÉCNICOS

Para uso com todos os tipos de água.

pH	5,0 +/- 0,2
Dosagem	2,5 a 3% do vol. total
Condutividade	465 µS para cada 1%
Cor	Verde

### INSTRUÇÕES DE USO

Para ter uma referência de pH e condutividade da solução recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a concentração escolhida e a água local; então meça tanto pH como condutividade. Adote essas medidas como referência.

A concentração inicial sugerida é de 2,5 a 3% do volume total, dependendo do sistema de molhagem. A condutividade será aproximadamente 465 µS para cada 1% de solução sobre a condutividade da água utilizada. O pH da solução de trabalho será de 5.0 +/- 0.2, dependendo da alcalinidade da água utilizada.

#### Mistura manual

Complete o sistema de molhagem com água e adicione a quantidade desejada de FREE FOUNT HS 1227. Após uma completa circulação pelo sistema, meça pH e condutividade e compare com os valores de referência.

#### Misturador automático

Ajuste o dosador para a dosagem desejada de FREE FOUNT HS 1227. Após uma completa circulação pelo sistema, meça pH e condutividade e compare com os valores de referência.

### ESTOQUE E TRANSPORTE

FREE FOUNT HS 1227 pode ser estocado em temperatura ambiente. Não estoque a temperaturas maiores que 35° C e evite expor sob a luz do sol direta. Em caso de congelamento acidental, agite bem antes de usar para homogenizar todos os componentes.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Free Fount HS 1227 (208L)