

## KIT CPRA95

### REFORÇADOR DO REVELADOR E BRANQUEADOR/FIXADOR PARA PROCESSAMENTO DE PAPEL COLORIDO

Indicado para processadoras que utilizam transporte por roletes e processadoras manuais

**Código 705031376**

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Para preparar 10 litros de Reforço

#### Embalagem:

Reforçador do Revelador:

1 Partes A com 500 ml

1 Partes B com 250 ml

1 Partes C com 500 ml

Branqueador/Fixador e Reforçador

1 Partes Única com 4,8 litros

#### BENEFÍCIOS:

- Todos os produtos para Revelação de Papel em uma só caixa
- Melhor relação custo x benefício
- Melhor controle de estoque

### INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO

Vide Boletim informativo do Reforçador do Revelador CPRA95 (705031375) e do Branqueador / Fixador Reforçador EC2RA60 (705030945)

### INSTRUÇÕES DE USO

Vide Boletim informativo do Reforçador do Revelador CPRA95 (705031375) e do Branqueador / Fixador Reforçador EC2RA60 (705030945)

### CARACTERÍSTICA

Vide Boletim informativo do Reforçador do Revelador CPRA95 (705031375) e do Branqueador / Fixador Reforçador EC2RA60 (705030945)

### ARMAZENAGEM

Proteger de condições climáticas extremas. Não armazene em temperaturas acima de 35°C ou abaixo de -10°C.

Tomar todas as precauções necessárias para evitar a poluição ambiental devido ao vazamento acidental