

NEUTRAL

Solução de Fonte Para Impressoras Cold Set e Jornais

Produto Nº20056

CARACTERÍSTICA

- Solução de fonte desenvolvida para impressoras Cold set e Jornais.
- Proporciona rápido reinício de impressão.
- Reproduz cores mais brilhantes.
- Contém biocida bastante efetivo sob diversas condições.
- Mantém-se estável entre uma limpeza e outra.
- Adequado para todos os sistemas de molhagem.

BENEFÍCIOS

- Forte desensibilização para rápida limpeza.
- Excelente desempenho tanto para tintas à base de petróleo como à base de óleo vegetal.
- Baixa dosagem.
- Excelente proteção contra bactérias
- Mantém nível mínimo de água.

INSTRUÇÕES DE USO

A concentração inicial sugerida é de 1 a 1,2% do volume total, dependendo do sistema de molhagem. A condutividade será aproximadamente 1280 μ S para cada 1% de solução sobre a condutividade da água utilizada.

Para ter uma referência de pH e condutividade da solução recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a concentração escolhida e a água local; então meça tanto pH como condutividade. Adote essas medidas como referência.

DADOS TÉCNICOS

pH	6,0
Dosagem	1 a 1,2% do vol. total
Gravidade especificada	1116
VOC	0 lbs./galão
Solvente éter glicol	0%

Solução recém preparada.

pH	6,7
Condutividade	1300 μ S por % utilizado
Diluição	1 a 1,2% do vol total

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20L, 208L e 1.000L