

## PRIME TIME

Solução de Fonte Para Impressoras Cold Set e Jornais

Produto Nº20225

### CARACTERÍSTICA

- Solução de fonte com acidez moderada desenvolvida para impressoras cold set e jornais.
- Proporciona rápido reinício de impressão.
- Mantém-se estável entre uma limpeza e outra.
- Adequado para todos sistemas de molhagem (convencional, spray ou turbo)

### BENEFÍCIOS

- Aditivo “anti linting” para papéis difíceis.
- Excelente proteção contra crescimento biológico (algas, fungos e bactérias).
- Mantém a qualidade de impressão constante durante grandes tiragens.
- Proteção contra corrosão.
- Maior intervalo entre as lavagens de blanquetas.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20L, 208L e 1.000L

### INSTRUÇÕES DE USO

A concentração inicial sugerida é de 1,5 a 2,3% do volume total, dependendo do sistema de molhagem. A condutividade será aproximadamente 720  $\mu$ S para cada 1% de solução sobre a condutividade da água utilizada.

Para ter uma referência de pH e condutividade da solução recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a concentração escolhida e a água local; então meça tanto pH como condutividade. Adote essas medidas como referência.

### DADOS TÉCNICOS

VOC	1,12 lbs./galão
pH	4,2
pH solução diluída	4,2
Dosagem	1,5 a 2,3% do vol. total
Condutividade	720 $\mu$ S por % utilizado.

