

EC2RA60

BRANQUEADOR / FIXADOR E REFORÇADOR PARA PROCESSAMENTO DE PAPEL FOTOGRÁFICO COLORIDO

Códigos: 705030945

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parte Única com 9,6 litros

INSTRUÇÃO DE DILUIÇÃO PARA FAZER O REFORÇADOR

Utilização	Para Fazer	Água	B&F 1 Frasco	Taxa de Reforço
Alto Volume	20 L	10,4 L	9,6 L	54-60 ml/m ²
Médio	22 L	14,4 L	9,8 L	108 ml/m ²
Baixo	23 L	16,4 L	9,8 L	161 ml/m ²
Muito Baixo	24,4 L	19,2 L	9,8 L	215 ml/m ²

pH 25°C	Densidade 20°C	Densidade 38°C
5,90 ± 0,10	1,130 ± 0,005	1,024 ± 0,005

Para fazer 1 litro de Solução de Trabalho (Partida):

Utilização	Para Fazer	Água	Reforçador	Taxa de Reforço
Alto Volume	1 L	500 ml	500 ml	54-60 ml/m ²
Médio	1 L	400 ml	400 ml	108 ml/m ²
Baixo	1 L	300 ml	300 ml	161 ml/m ²
Muito Baixo	1 L	320 ml	320 ml	215 ml/m ²

pH 25°C	Densidade 20°C	Densidade 38°C
6,08 ± 0,10	1,060 ± 0,005	1,055 ± 0,005

OBS. Densidade = Gravidade Específica (GE)

INSTRUÇÕES DE USO

Temperatura de Revelação: 35 ± 3 °C
Tempo de Processamento: 45''

CARACTERÍSTICA

- **Coloração:**
Marron avermelhado
- **Odor:**
Inodoro
- **Odor da solução diluída:**
Inodoro

ARMAZENAGEM

Proteger de condições climáticas extremas. Não armazene em temperaturas acima de 35°C ou abaixo de -10°C.

Tomar todas as precauções necessárias para evitar a poluição ambiental devido ao vazamento acidental