

PolySil AS-900

Emulsão de silicone anti-estático para impressoras rotativas

Produto Nº7959

CARACTERÍSTICA

- PolySil AS-900 é uma emulsão de silicone anti-estático para uso tanto em rotativas heat-set como em cold-set.
- Contém aditivo anti-estático, o que evita a transferência da tinta recém impressa no papel a outra superfície devido ao atrito ou fricção durante circulação na rotativa ou ao ser dobrado.

BENEFÍCIOS

- Previne manchas ou transferência de tinta recém impressa no papel.
- Elimina rachaduras do papel na dobradeira.
- Evita que o papel deslize na saída rotativa.
- Excelente performance anti-estática.
- Ajuda no manuseio do material impresso nos processos de acabamento e encadernação.

INSTRUÇÕES DE USO

Para obter melhores resultados com a emulsão de silicone PolySil AS-900, recomendamos diluir de 4 a 8% em água. Para uma melhor mistura e evitar consumo excessivo de silicone, utilize uma bomba dosadora.

A emulsão de silicone diluída se aplica com um rolo aplicador que deve ser localizado após os rolos de resfriamento e antes da dobradeira da impressora. É importante que se ajuste a velocidade do rolo aplicador para que apenas a quantidade necessária para proteção do impresso seja transportada pelo rolo.

Para ter uma referência de pH e condutividade da solução recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a concentração escolhida e a água local; então meça tanto pH como condutividade. Adote essas medidas como referência.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20, 208 e 1.000Litros