

## EC1RA60

### REVELADOR E REFORÇADOR PARA PROCESSAMENTO DE PAPEL FOTOGRÁFICO COLORIDO

Indicado para utilização em Minilab Digitais e Analógicos

Código 705030944

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1 frasco com 10 litros  
Para preparar 50 litros

#### INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO

##### Para fazer 50 litros de Solução de Reforço \*

Água: 40 litros  
Revelador e Reforçador EC1RA60: 10 litros  
Agitar 20 vezes

pH 25°C	Densidade 20°C	Densidade 38°C
12,45 ± 0,05	1,038 ± 0,003	1,032 ± 0,003

##### Para fazer 1 litro de Solução de Trabalho (Partida):

Água: 460 ml  
Starter do Revelador EC1S: 140 ml (7050011235)  
Solução de Reforço \*: 400 ml

pH 25°C	Densidade 20°C	Densidade 38°C
10,15 ± 0,05	1,035 ± 0,005	1,029 ± 0,005

OBS. Densidade = Gravidade Específica (GE)

#### INSTRUÇÕES DE USO

Taxa de Reforço: 60 ml / m<sup>2</sup> ou 7,6 ml / metro  
Temperatura de Revelação: 38 °C  
Tempo de Processamento: 45"

#### CARACTERÍSTICA

- **Coloração:**  
Âmbar claro
- **Odor:**  
Amina (suave)
- **Odor da solução diluída:**  
Inodoro

#### ARMAZENAGEM

Proteger de condições climáticas extremas.  
Não armazene em temperaturas acima de 35°C ou abaixo de -10°C.  
Tomar todas as precauções necessárias para evitar a poluição ambiental devido ao vazamento acidental