

A-410 WASH

Lavador de rolos e blanquetas para impressoras com sistema automático de lavagem

Produto Nº7833

DESCRIÇÃO

A-410 WASH é um lavador com alto ponto de fulgor, que atende todas as exigências dos fabricantes de impressoras quanto à segurança.

A-410 WASH é um líquido com coloração clara e com baixo odor. É miscível em água e remove resíduos de goma, papel e outros compostos que são solúveis em água.

Foi testado e aprovado pela FOGRA para atender às especificações da Man Roland, Heidelberg, Koenig and Bauer (impressoras rotativas), Wifag para uso em impressoras planas e para sistemas automáticos de lavagens de blanquetas Oxy-Dry.

A-410 WASH possui alto ponto de fulgor (94°C) e não contém hidrocarbonetos aromáticos. Atende todas as especificações da Comunidade Européia quanto à saúde e segurança.

BENEFÍCIOS

- Aprovada pela Man Roland para uso em sistemas automáticos de lavagem de rolos e blanquetas.
- Contém aditivo inibidor de corrosão para proteger a impressora.
- Baixa volatilidade – menor exposição a vapores e redução da quantidade utilizada.
- Secagem controlada – proporciona melhor limpeza e menos enxague. Não deixa resíduo de óleo.
- Não combustível, tem ponto de fulgor acima de 93° C.
- Odor muito baixo e não irrita os olhos ou pele.
- Miscível em água.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar A-410 WASH puro ou diluído em água na parte superior dos rolos e deixe agir por alguns minutos. Prenda a lâmina de lavagem e continue aplicando pequenas porções nos rolos, até estarem limpos.

Para uso em impressoras com dispositivo de lavagem automática, siga as instruções do fabricante.

DADOS TÉCNICOS

Velocidade de secagem	Lenta
Miscibilidade	Sim
Ponto de fulgor	94° C
Odor/fragrância	Suave de solvente
VOC (método 24)	6,1 lb/gal
Gravidade específica	0,80
Reatividade Fotoquímica	Não
Validade	18 meses

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20 e 200L