

型番	Product Name	DF6HA-1B
焦点距離[mm]	Focal length [mm]	6 (6.15)
絞り範囲(F no)	Iris range (F. no)	F1.2-F16
画角 (H x V)	Angle of view	57.3°x 43.8°(1/2")
フォーカス範囲 (レンズメカ先端より) [mm]	Working distance (from front of lens barrel) [mm]	∞-100
操作方法:フォーカス	Operation of focus	Manual
操作方法:アイリス	Operation of iris	Manual
フィルタ径 [mm]	Filter thread [mm]	M27 x 0.5
マウント	Mount	C-mount
質量(約) [g]	Weight (approx.) [g]	55
適合センサーサイズ(最大)	Sensor size (max.)	1/2"
バックフォーカス (空気換算長) [mm]	Back focal distance (in air) [mm]	11.44
フランジバック [mm]	Flange back [mm]	17.526
射出瞳位置 (結像面より) [mm]	Exit pupil position (from image plane) [mm]	-49.16
前側主点 (マウント面から)	Front principle point (from Mount)	-16.45
後側主点 (マウント面から)	Rear principle point (from Mount)	11.38
二点間の距離 (主点間隔)	Distance between the pincipal points	27.82
TVディストーション [%]	TV distortion [%]	-1.84
外径寸法 [mm]	Dimension [mm]	φ29.5×36.8
周辺光量(開放・隅)	Relative illmination (Apeture: at full open, Image heigh: at diagonal)	39
使用温度範囲	Operation Temperature	-10℃~50℃