



Color A4 Impresora

ApeosPrint C4030

 **ApeosPrint™**



Bienvenidos al futuro de la digitalización e impresión

La serie "Apeos" ofrece funciones avanzadas con un alto nivel de seguridad y un manejo fácil para ayudar a las empresas a diversificarse en los nuevos tiempos



Color A4
ApeosPrint C4030: 42 ppm (carta), 40 ppm (A4)



Conectividad USB, Ethernet, Wi-Fi*
*Opcional

Excelente calidad de impresión

- Resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp
- Tóner Super EA-Eco para texto y líneas precisas
- Expresión de colores vivos gracias al cabezal de impresión LED e IReCT*

* Tecnología de control de registro de imágenes

Salida rápida sin tiempo de espera

Encendido y apagado rápido para una mayor eficiencia

- Imprime hasta 40 ppm (C4030) en tamaño A4
- Impresión automática a doble cara
- Vida útil de la máquina de hasta 300 000 páginas

Compatibilidad ECO

- Función de ahorro de tóner regulable al 1%
- Tóner Super EA-Eco: El fusor de baja temperatura ayuda a reducir el consumo de energía

Flexible. Segura. Fiable.

Se adapta a distintas formas de trabajo

Admite el uso en entornos con LAN inalámbrica*(Wi-Fi)

- Al disponer de conexión inalámbrica, el dispositivo se puede instalar en cualquier lugar de su oficina
- Se pueden conectar hasta cinco dispositivos Wi-Fi Direct al mismo tiempo
- Imprime fácilmente desde dispositivos móviles mediante Print Utility, AirPrint y Mopria® Print Service

* Opcional

Compatible con Universal Print de Microsoft*¹

Registrando ApeosPrint C4030 en Universal Print de Microsoft con antelación, los usuarios*² autenticados con ID Microsoft Entra*³ pueden imprimir desde cualquier lugar a través de la nube.

*1: Se requiere almacenamiento opcional (SSD).

*2: Organizaciones con suscripciones a Microsoft Windows Enterprise o Microsoft 365.

*3: Anteriormente Azure Active Directory.

Protege la información importante

- Evita la filtración de información en papel con Secure Print and Private Charge Print con autenticación de tarjeta IC*.
- Compatibilidad con WPA3 como último protocolo de seguridad de LAN inalámbrica y admite TPM (Trusted Platform Module) 2.0, un chip de seguridad que cumple con los estándares más recientes y un cifrado mejor
- Detecta la manipulación del software del dispositivo y la función de autorreparación protege y repara el software del dispositivo contra los intentos de manipulación.
- Proporciona un entorno de oficina más robusto y seguro con funciones de seguridad mejoradas tanto del hardware como del software.

* Opcional

Sistema de soporte seguro

Desde el reemplazo de consumibles hasta fallos inesperados, la mayoría de problemas se resuelven sin esperar asistencia técnica o comercial


- Resuelva problemas utilizando la función "Ayuda" del dispositivo



ApeosPrint C4030 diseñada para cubrir las demandas diarias de tu negocio

Patalla táctil a color y fácil de usar

- Personalización de la pantalla de inicio para facilitar el acceso a las funciones más utilizadas
- Al utilizar la función Private Charge Print, puedes seleccionar y eliminar fácilmente los documentos viendo las vistas en miniatura* que se muestran en el panel



* Se requiere almacenamiento opcional (SSD) para la vista en miniatura.

Imprime fácil y rápido desde tu móvil y USB

- Imprime fotos y documentos (PDF) almacenados en tu móvil iOS o Android.
- Conexión sencilla por red Wi-Fi o Wi-Fi Direct*.
- Imprime fácilmente desde móviles mediante Print Utility, AirPrint y Mopria® Print Service
- Imprime fácilmente desde USB para operaciones más rápidas y eficientes




Imprime desde tu móvil

* Opcional

Inteligente y escalable

ApeosPrint C4030: Distintos modos de instalación. En un escritorio, bajo un mostrador o como impresora principal



- 1. Pantalla táctil a color de 5 pulgadas:**
Navega con facilidad gracias a la pantalla táctil a color y su diseño intuitivo
- 2. Puerto USB:**
Imprime directamente desde tu USB
- 3. Bandeja de salida:**
Capacidad para 250 hojas
- 4. Bandeja de paso (150 hojas):**
Admite varios tipos de papel, como sobres y postales
- 5. Bandeja estándar (550 hojas):**
Para uso diario Admite varios tipos y tamaños de papel
- 6. Alimentador de 550 hojas* (550 hojas):**
Capacidad máxima de carga de papel: 2.350 hojas. Alta capacidad de impresión
- 7. Rueda*:**
Para facilitar la instalación y el movimiento en el suelo
- 8. Mueble*:**
Ideal para guardar papel y consumibles
- 9. Lector de tarjetas IC*:**
Imprime de forma segura con tu tarjeta IC

* Opcional



Imprime sobres, papel grueso y materiales publicitarios

- Ajuste automático para imprimir sobres
- Paso a paso fluido para papel grueso
- Admite papel de hasta 215,9 x 520 mm*

Uso de la bandeja bypass para papeles largos.



ApeosPrint C4030

Funciones y especificaciones

Elementos		Descripción
Método de impresión		Electrofotografía LED
Tiempo de calentamiento		38 segundos o menos (23 grados centígrados de temperatura ambiente). 20 segundos o menos desde el modo reposo.
Velocidad de impresión continua*1	Una cara	42 ppm (Carta), 40 ppm (A4)
	Doble cara	28 ppm (Carta)/27 ppm (A4)
Tiempo de salida de la primera impresión*2		Color: 5,3 s (Carta/A4), B/N: 5,1 s (Carta/A4)
Resolución de impresión	Estándar	[Controlador PCL] Estándar: 1200 x 2400 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp
	opcional	[Controlador Adobe® PostScript® 3™] Alta velocidad (estándar): 600 x 600 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp
Tamaño de papel	Bandeja estándar	A6*3, JIS B6*3, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Extracto (139,7 x 215,9 mm), Ejecutivo (184 x 267 mm), Carta, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, tamaño personalizado (ancho: 76,2 a 215,9 mm, longitud*4: 190,5 a 355,6 mm)
	Bandeja de paso	A6, JIS B6, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Extracto (139,7 x 215,9 mm), Ejecutivo (184 x 267 mm), Carta, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, tamaño personalizado (ancho: 64 a 215,9 mm, longitud: 127 a 520 mm)
	Bandeja opcional	Alimentador de 550 hojas A5, JIS B5, ISO B5, A4, Extracto (139,7 x 215,9 mm), Ejecutivo (184 x 267 mm), Carta, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, tamaño personalizado (ancho: 76,2 a 215,9 mm, longitud: 190,5 a 355,6 mm)
	Impresión a doble cara	A4, JIS B5, A5, Carta, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Ejecutivo (184 x 267 mm), tamaño personalizado (ancho: 139,7 a 215,9 mm, longitud: 203,2 a 355,6 mm)
Gramaje de papel*5	Bandeja estándar	60 a 220 g/m²
	Bandeja de paso	60 a 220 g/m²
	Bandeja opcional	Alimentador de 550 hojas: 60 a 220 g/m²
	Impresión a doble cara	60 a 176 g/m²
Capacidad de la bandeja de papel*6	Estándar	Bandeja estándar: 550 hojas, bandeja de paso: 150 hojas
	opcional	Alimentador de 550 hojas: 550 hojas
	Máx.	2350 hojas [estándar + alimentador de 550 hojas x 3]
Capacidad de la bandeja de salida*6		250 hojas
CPU		ARM Dual Core 1,3 GHz
Capacidad de la memoria		4 GB (Máx.: 4 GB)
Capacidad del dispositivo de almacenamiento*7		3,6 GB, opcional: 82 GB*8
Idioma de descripción de la página	Estándar	PCL5/PCL6
	opcional	Adobe® PostScript® 3™
Sistema operativo compatible*9	Estándar	[Controlador PCL] Windows 11 (64 bits)/Windows Server 2025 (64 bits)/ Windows Server 2022 (64 bits)/Windows Server 2019 (64 bits)/ Windows Server 2016 (64 bits) [Controlador Mac OS X] macOS 15/14/13/12/11
	opcional	[Controlador Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bits)/Windows Server 2025 (64 bits)/ Windows Server 2022 (64 bits)/Windows Server 2019 (64 bits)/ Windows Server 2016 (64 bits) macOS 15/14/13/12/11
Interfaz	Estándar	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	opcional	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Protocolo de red		TCP/IP (lpd, IPP, Port9100)
Fuente de alimentación*10		220-240 V CA +/- 10 %, 8 A, 50//60 Hz común
Ruido en funcionamiento*11*12		En funcionamiento: 6,9 B, 52,9 dB (A) Modo Impresora lista: 4,8 B, 32,8 dB (A)
Consumo máximo de energía	Máx.	1260 W (220 V CA +/-10 %), 1428 W (240 V CA +/-10 %)
	Promedio	Modo Impresora lista: 72 W (230 V CA) En funcionamiento: 676 W (230 V CA) Modo reposo: 0,4 W (230 V CA)
Medidas		An 427,4 x Pr 465,5 x Al 407,5 mm
Peso		28,0 kg (Incluye consumibles y tambor)
		24,0 kg (Excluye consumibles y tambor)

Nota: Es posible que se requiera configurar el formato del papel en función de su tamaño.

*1: Al imprimir continuamente originales en carta/A4 (papel común). El rendimiento puede disminuir en función del tipo y del tamaño del papel. La velocidad puede disminuir debido al ajuste de la calidad de la imagen.

*2: Cuando se usa la bandeja de alimentación el valor numérico varía según el entorno de salida.

*3: Al usar papel tamaño A6/JIS B6 con la bandeja estándar, se requiere la guía de bandeja A5 LEF/A6 opcional.

*4: Cuando se instala la Guía de bandeja A5 LEF/A6 opcional, la longitud es de 148 a 190,5 mm.

*5: Se aconseja utilizar nuestro papel recomendado. Es posible que no se pueda obtener una salida de impresión correcta según los requisitos

*6: Papel de 80 g/m².

*7: La capacidad del dispositivo de almacenamiento no está totalmente disponible para los usuarios.

*8: Cuando se instala el almacenamiento opcional (SSD).

*9: Consulte nuestro sitio web oficial para conocer el último sistema operativo compatible.

*10: Se recomienda usar tomas de corriente que soporten el nivel de potencia anterior. Intensidad máxima medida por la máquina: 8 A.

*11: Medido según la norma ISO7779. Unidad B: Nivel de ruido LWAd. dB unidad: Nivel de presión sonora irradiada LpAm (persona cercana), valor de referencia.

*12: Solo la unidad principal.

Consumibles

Nombre del producto	Vida útil del producto
Cartucho de tambor negro (de inicio)	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor cian (iniciador)	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor magenta (iniciador)	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor amarillo (iniciador)	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor negro	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor cian	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor magenta	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tambor amarillo	Hasta 60 000 páginas*1
Cartucho de tóner negro (iniciador)	Hasta 7000 páginas*2
Cartucho de tóner cian (iniciador)	Hasta 5000 páginas*2
Cartucho de tóner magenta (iniciador)	Hasta 5000 páginas*2
Cartucho de tóner amarillo (iniciador)	Hasta 5000 páginas*2
Cartucho de tóner negro de alta capacidad	Hasta 15 000 páginas*2
Cartucho de tóner cian de alta capacidad	Hasta 11 000 páginas*2
Cartucho de tóner magenta de alta capacidad	Hasta 11 000 páginas*2
Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad	Hasta 11 000 páginas*2

*1: El número de páginas imprimibles es un valor de referencia obtenido a partir del promedio de 3 hojas impresas en A4, a una cara, cobertura de imagen en color del 5 %, tasa de color/monocromo 50:50 en una misma configuración, en condiciones de uso de impresión continua. El número real de páginas imprimibles puede variar por debajo de la mitad del valor de referencia, dependiendo del tipo de papel, la dirección del papel, los ajustes de la bandeja de entrada/salida, las operaciones de inicialización al encender/apagar el dispositivo, las operaciones de ajuste para mantener la calidad de impresión y otras condiciones de entorno de uso.

*2: Valor publicado basado en las normas ISO/IEC 19798. El número real de páginas imprimibles puede variar significativamente del valor publicado, dependiendo del contenido de impresión, el tamaño del papel, el tipo de papel, las condiciones de uso, las operaciones de inicialización al encender/apagar el dispositivo, las operaciones de ajuste para mantener la calidad de impresión y otras condiciones de entorno de uso.

Notas

- Para cumplir las especificaciones de gramaje de papel, se recomienda utilizar nuestro papel recomendado. Es posible que los documentos no se impriman correctamente según las condiciones de uso.
- Las piezas de repuesto funcionales estarán disponibles durante al menos 7 años después de que el producto deje de fabricarse.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Sede central

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

Tel.: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

El modelo disponible varía según el país/la región. Consulte a un representante de ventas para más información.

Las especificaciones, diseño y otros datos de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

Prohibiciones de reproducción Tenga en cuenta que la reproducción de lo siguiente está prohibida por la legislación: •Divisas nacionales y extranjeras, valores emitidos por el Tesoro público, bonos nacionales y certificados de bonos locales. •Sellos de franqueo, tarjetas postales, etc. sin usar. •Sellos de correo certificado estipulados por la ley. •La reproducción de obras objeto de derechos de autor (obras literarias, obras musicales, pinturas, grabados, mapas, obras cinematográficas, dibujos, obras fotográficas, etc.) no está permitida a menos que la reproducción sea para uso personal, uso familiar u otros usos similares dentro de un círculo limitado.

Marcas comerciales •FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Corporation. •ApeosPrint y DocuWorks son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países. •Mopria, el logotipo de Mopria y la marca y logotipo de Mopria Alliance son marcas comerciales y marcas de servicio registradas y/o no registradas de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. •Apple, AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y otros países y regiones. •Todos los nombres de productos y nombres de empresas citados en este catálogo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.



Por su seguridad

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones para un uso correcto. Utilice el producto con la fuente de alimentación y el voltaje especificados. Asegúrese de efectuar la correspondiente conexión a tierra. En caso de fallo o cortocircuito, existe riesgo de descarga eléctrica