

Impresora multifunción en color A3

## Apeos C3061/C2561/C2061

Funciones y especificaciones

### Especificaciones básicas/Función de copia

| Artículo  | Descripción  |  |                            |                            |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
|   | C3061  | C2561  | C2061                      |                            |
| Tipo  | Sobremesa/Consola  |  |                            |                            |
| Capacidad de la memoria   | 4 GB (máx.: 4 GB)  |  |                            |                            |
| CPU   | Dual Core 1,3 GHz  |  |                            |                            |
| Capacidad del dispositivo de almacenamiento <sup>*1</sup>                   | 256 GB   |  |                            |                            |
| Capacidad de color  | Color completo   |  |                            |                            |
| Resolución de escaneo   | 600 x 600 ppp  |  |                            |                            |
| Resolución de impresión   | 1200 x 2400 ppp  |  |                            |                            |
| Tiempo de calentamiento <sup>*2</sup>                                       | [Complementos incrustados/Servicios personalizados] <sup>*3</sup><br>Cuando está activado: 26 segundos o menos (temperatura ambiente de 23 grados centígrados)<br>Cuando está desactivado: 22 segundos o menos (temperatura ambiente de 23 grados centígrados) |  |                            |                            |
| Tiempo de recuperación (Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión) | 13,6 segundos o menos (Temperatura ambiente de 23 grados centígrados)  | 11,0 segundos o menos (Temperatura ambiente de 23 grados centígrados)  |                            |                            |
| Tamaño de original  | Máximo A3, 11 x 17", 297 x 432 mm tanto para Hoja como para Libro  |  |                            |                            |
| Tamaño de papel   | Bandeja 1 <sup>*4</sup>  | Máx.: A3, 279 x 432 mm, mín.: A5 SEF, sobre <sup>*5</sup> , postal (100 x 148 mm)<br>Tamaño personalizado: 90 x 98 mm a 297 x 432 mm |                            |                            |
|   | Bandeja 2, 3, 4  | Máx.: A3, 279 x 432 mm, mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm  |                            |                            |
|   | Bandeja de paso  | Máx.: A3, 279 x 432 mm, mín.: A5 SEF, sobre <sup>*6</sup> , postal (100 x 148 mm)<br>Tamaño personalizado: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm |                            |                            |
|   | Anchura de pérdida de imagen <sup>*7</sup>   | Borde inicial de 4,0 mm, borde final de 2,0 mm, borde derecho/izquierdo de 2,0 mm  |                            |                            |
| Gramaje de papel <sup>*8-9</sup>  | Bandeja de papel   | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>  |                            |                            |
|   | Bandeja de paso  | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>  |                            |                            |
| Tiempo de salida de la primera copia  | B/N <sup>*10</sup>   | 4,6 seg. (A4 LEF)  | 5,9 seg. (A4 LEF)          |                            |
|   | Color <sup>*11</sup>   | 6,0 seg. (A4 LEF)  | 7,9 seg. (A4 LEF)          |                            |
| Reducir/ampliar   | Tamaño a tamaño  | 1: 1 +/- 0,7 %   |                            |                            |
|   | Prefijado  | 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 %   |                            |                            |
|   | Variable   | 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)  |                            |                            |
| Velocidad Velocidad <sup>*12</sup>  | A4 LEF/<br>JIS B5 LEF/<br>Carta LEF  | B/N: 30 ppm, color: 30 ppm   | B/N: 25 ppm, color: 25 ppm | B/N: 20 ppm, color: 20 ppm |
|   | A4   | B/N: 23 ppm, color: 23 ppm   | B/N: 19 ppm, color: 19 ppm | B/N: 16 ppm, color: 16 ppm |
|   | JIS B5   | B/N: 17 ppm, color: 17 ppm   | B/N: 14 ppm, color: 14 ppm | B/N: 11 ppm, color: 11 ppm |
|   | JIS B4/Legal   | B/N: 20 ppm, color: 20 ppm   | B/N: 16 ppm, color: 16 ppm | B/N: 13 ppm, color: 13 ppm |
|   | A3   | B/N: 17 ppm, color: 17 ppm   | B/N: 14 ppm, color: 14 ppm | B/N: 11 ppm, color: 11 ppm |
| Bandeja de papel Capacidad <sup>*13</sup>                                   | Estándar   | 520 hojas x 1 bandeja + bandeja de paso 96 hojas   |                            |                            |
|   | Opcional   | Módulo de 1 bandeja/Módulo de 1 bandeja con armario: 520 hojas x 1 bandeja<br>Módulo de 3 bandejas: 520 hojas x 3 bandejas           |                            |                            |
|   | Máx.   | 2176 hojas [Estándar + Módulo de 3 bandejas]   |                            |                            |
| Copia continua <sup>*14</sup>   | 999 hojas  |  |                            |                            |
| Capacidad de la bandeja de salida <sup>*15</sup>                            | Central superior: 250 hojas (A4 LEF), central inferior: 250 hojas (A4 LEF)   |  |                            |                            |
| Fuente de alimentación  | 220-240 V CA +/- 10 %, 8 A, 50//60 Hz común  |  |                            |                            |
| Consumo máximo de energía   | 1,76 kW (220 V CA +/- 10 %), 1,92 kW (240 V CA +/- 10 %)   |  |                            |                            |

| Artículo                             | Descripción   |          |          |
|--------------------------------------|---|----------|----------|
|                                      | C3061   | C2561    | C2061    |
|                                      | Modo reposo: 0,4 W (230 V CA +/- 10 %)<br>Modo de bajo consumo: 43 W (230 V CA +/- 10 %)<br>Modo Impresora lista: 80 W (230 V CA +/- 10 %)  |          |          |
| Valor TEC                            | 0,33 kWh  | 0,25 kWh | 0,21 kWh |
| Medidas                              | An. 577 x Pr. 659 x Al. 775 mm<br>An. 577 x Pr. 659 x Al. 878 mm (con módulo de 1 bandeja opcional).<br>An. 587 x Pr. 659 x Al. 1126 mm (con módulo de 1 bandeja con armario opcional instalado).<br>An. 587 x Pr. 659 x Al. 1126 mm (con módulo de 3 bandejas opcional instalado). |          |          |
| Peso <sup>*16</sup>                  | 63 kg<br>75 kg (con módulo de 1 bandeja opcional instalado).<br>85 kg (con módulo de 1 bandeja con armario opcional instalado).<br>87 kg (con módulo de 3 bandejas opcional instalado).   |          |          |
| Requisitos de espacio <sup>*17</sup> | An. 935 x Pr. 659 mm  |          |          |

\*1: La capacidad del dispositivo de almacenamiento no está totalmente disponible para los usuarios.

\*2: Puede variar en función de las condiciones de uso.

\*3: Los complementos incrustados/servicios personalizados están habilitados de forma predeterminada de fábrica.

\*4: 90 x 98 mm a 241 x 372 mm está disponible cuando el alimentador de sobres está encendido.

\*5: Los tamaños de sobre estándar compatibles son Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

\*6: Los tamaños de sobre estándar compatibles son ISO-C4 e ISO-C5.

\*7: Hasta un tamaño A3.

\*8: Se aconseja utilizar nuestro papel recomendado. La impresión correcta puede no ser posible según el tipo de trabajo

\*9: 106 a 300 g/m<sup>2</sup> cuando el alimentador de sobres está encendido.

\*10: Modo de prioridad A4 LEF/monocromo.

\*11: Modo de prioridad A4 LEF/color.

\*12: La velocidad puede disminuir debido al ajuste de la calidad de la imagen.

\*13: Papel de 80 g/m<sup>2</sup>.

\*14: El proceso de copia puede detenerse temporalmente para estabilizar la calidad de la imagen.

\*15: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*16: Excluyendo el cartucho de tóner.

\*17: Cuando la bandeja de paso está completamente extendida y el tope del DADF está activo. El espacio de mantenimiento no está incluido.

## Función de impresión

| Elemento                                      |  | Descripción   |
|---|--|---|
| Tipo  |  | Tipo integrado  |
| Tamaño de impresión                           | Bandeja 1                                  | Igual que las especificaciones básicas/función de copia   |
|   | Bandeja 2, 3, 4                            | Igual que las especificaciones básicas/función de copia   |
|   | Bandeja de paso                            | Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5 SEF, sobre <sup>*1</sup> , postal (100 x 148 mm)<br>Tamaño personalizado: 89 x 98 mm a 297 x 1200 mm <sup>*2</sup>   |
|   | Anchura de pérdida de imagen <sup>*3</sup> | Igual que las especificaciones básicas/función de copia   |
| Velocidad de impresión continua <sup>*4</sup> |  | Igual que las especificaciones básicas/función de copia   |
| Resolución de impresión                       | Estándar                                   | [Controlador PCL]<br>Estándar: 1200 x 2400 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp   |
|   | Opcional                                   | [Controlador Adobe® PostScript® 3™]<br>Alta velocidad (estándar): 600 x 600 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp  |
| Idioma de descripción de la página            | Estándar                                   | PCL5/PCL6   |
|   | Opcional                                   | Adobe® PostScript® 3™   |
| Protocolo de red                              | Ethernet (Estándar)                        | TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)  |
| Sistema operativo compatible <sup>*5</sup>    | Estándar                                   | [Controlador PCL]<br>Windows 11 (64 bits),<br>Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits),<br>Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits),<br>[Controlador Mac OS]<br>macOS 26/15/14/13/12  |
|   | Opcional                                   | [Controlador Adobe® PostScript® 3™]<br>Windows 11 (64 bits),<br>Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits),<br>Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits),<br>macOS 26/15/14/13/12  |
| Fuentes                                       | Estándar                                   | 2 fuentes japonesas (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5), 19 fuentes europeas, 1 fuente china (Monotype Sung Light)<br>PCL: 96 fuentes europeas, 1 fuente china (Monotype Sung Light), 4 fuentes multilingües (Andale Mono WT J, Andale Mono WT K, Andale Mono WT T, Andale Mono WT S)<br>HP-GL: fuente de 1 trazo |
|   | Opcional                                   | Kit Adobe® PostScript® 3™: 136 fuentes europeas   |
| Emulación (estándar)                          |  | TIFF, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus),<br>PCL5c/6 (HP Color Laser-Jet 5500), XPS   |
| Interfaz                                      | Estándar                                   | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0   |
|   | Opcional                                   | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)   |

Nota: WSD son las siglas en inglés de Servicios Web en Dispositivos.

Nota: XPS son las siglas en inglés de Especificación de papel XML.

\*1: Los tamaños de sobre estándar compatibles son Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

\*2: Hay disponible papel largo de 106 a 220 g/m<sup>2</sup> (extragrueso). Los papeles impresos se envían a la bandeja lateral si la unidad de acabado A3 está instalada.

\*3: Hasta un tamaño A3.

\*4: La velocidad puede reducirse debido al ajuste de la calidad de la imagen. La velocidad de impresión puede reducirse según el documento.

\*5: Consulte nuestro sitio web oficial para conocer el último sistema operativo compatible.

## Función de escaneo

| Elemento                      | Descripción   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Tipo                          | Escáner en color  |  |
| Tamaño de original            | Igual que las especificaciones básicas/función de copia                                 |  |
| Resolución de escaneo         | 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp                              |  |
| Velocidad de escaneo          | Igual que la "Velocidad de escaneo" para el alimentador automático de documentos dúplex |  |
| Interfaz                      | Estándar  | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  |
|                               | Opcional  | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)  |
| Escanear a Carpeta            | Protocolo de red  | TCP/IP (WebDAV, HTTP)  |
|                               | Formato de archivo  | Binario monocromo: TIFF, PDF* <sup>1</sup><br>Escala de grises: TIFF, JPEG* <sup>2</sup> , PDF* <sup>1</sup><br>Color completo: TIFF, JPEG, PDF* <sup>1</sup> , PDF de alta compresión* <sup>1</sup>   |
|                               | Controlador   | Compatible con la interfaz TWAIN   |
|                               | Sistema operativo* <sup>3</sup>   | Windows 11 (64 bits),<br>Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits),<br>Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits),  |
| Escanear a PC                 | Protocolo de red  | TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)  |
|                               | Sistema operativo   | Windows 11 (64 bits),<br>Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits),<br>Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits)* <sup>4</sup><br>macOS 26* <sup>5</sup> /15* <sup>5</sup> /14* <sup>5</sup> /13* <sup>5</sup> /12* <sup>5</sup> |
|                               | Formato de archivo  | Binario monocromo: TIFF, PDF<br>Escala de grises/Color completo: TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compresión   |
| Escanear a Correo electrónico | Protocolo de red  | TCP/IP (SMTP)  |
|                               | Formato de archivo  | Binario monocromo: TIFF, PDF<br>Escala de grises/Color completo: TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compresión   |

\*1: Cuando se utilizan servicios de Internet CentreWare.

\*2: Cuando se utiliza Network Scanner Utility 3.

\*3: Consulte nuestro sitio web oficial para conocer el último sistema operativo compatible.

\*4: No compatible con SFTP.

\*5: No compatible con FTP.

## Función de fax (opcional)

| Elemento                      | Descripción   |                                    |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Tamaño de original            | Máx.: A3, 11 x 17", documento largo (el más largo 600 mm* <sup>1</sup> )                    |                                    |
| Tamaño del papel de impresión | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5  |                                    |
| Tiempo de transmisión         | 2 segundos y más pero menos de 3 segundos* <sup>2</sup>                                     |                                    |
| Modo de transmisión           | ITU-T G3  |                                    |
| Resolución de escaneo         | Estándar  | 8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 ppp  |
|                               | Fino  | 8 x 7,7 líneas/mm, 200 x 200 ppp   |
|                               | Superfino (400 ppp)   | 16 x 15,4 líneas/mm, 400 x 400 ppp |
|                               | Superfino (600 ppp)   | 600 x 600 ppp                      |
| Método de codificación        | MH, MR, MMR, JBIG   |                                    |
| Velocidad de transmisión      | G3: 33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4 kbps                  |                                    |
| Líneas aplicables             | Red telefónica pública conmutada (PSTN), PBX, máximo 3 puertos* <sup>3</sup> (G3-3 puertos) |                                    |

\*1: Cuando se utiliza el alimentador automático de documentos dúplex.

\*2: Cuando se transmite un documento de tamaño A4 con aproximadamente 700 caracteres en calidad de imagen estándar (8 x 3,85 líneas/mm) y en modo de alta velocidad (28,8 kbps o más rápido, JBIG). Solo indica el tiempo de transmisión de la información de la imagen y no incluye el tiempo de control de la comunicación. El tiempo total de comunicación variará según el contenido del documento, el tipo de máquina que recibe el fax y el estado de la línea.

\*3: El núm. de líneas de FAX es de hasta 3 puertos. Puerto se refiere al número de canales para FAX.

## Función de fax directo (opcional)

| Elemento                      | Descripción  |
|-------------------------------|--|
| Tamaño de original            | A3, JIS B4, A4   |
| Resolución                    | La misma calidad de imagen indicada en la resolución de escaneo para la función de fax   |
| Velocidad de transmisión      | Igual que la función de fax  |
| Líneas aplicables             | Igual que la función de fax  |
| Sistema operativo compatible* | [Controlador PCL]<br>Windows 11 (64 bits),<br>Windows Server 2025 (64 bits), Windows Server 2022 (64 bits),<br>Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), |
|                               | [Controlador Mac OS]<br>macOS 26/15/14/13/12   |

\* Consulte nuestro sitio web oficial para conocer el último sistema operativo compatible.

## Función de fax de Internet (opcional)

| Elemento              | Descripción   |   |
|-----------------------|---|---|
| Tamaño de original    | A3, JIS B4, A4  |   |
| Resolución de escaneo | Igual que la función de fax                           |   |
| Formato de archivo    | Formato: TIFF-FX; método de compresión: MH, MMR, JBIG |   |
| Perfil                | TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J                                |   |
| Protocolo de red      | Transmisión   | SMTP                                    |
|                       | Recepción   | SMTP, POP3                              |
| Interfaz              | Estándar  | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |

## Función de fax IP (SIP) (opcional)

| Artículo               | Descripción                 |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Tamaño de original     | Igual que la función de fax |   |
| Resolución de escaneo  | Igual que la función de fax |   |
| Protocolo compatible   | SIP, JT-T.38                |   |
| Método de codificación | Igual que la función de fax |   |
| Interfaz               | Estándar                    | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |

## Función a doble cara

| Elemento                      | Descripción   |
|-------------------------------|---|
| Tamaño de papel               | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 128 x 140 mm a 297 x 432 mm |
| Gramaje de papel <sup>1</sup> | 52 a 256 g/m <sup>2</sup>   |

\* Se aconseja utilizar nuestro papel recomendado. Es posible que no se pueda obtener una salida de impresión correcta según los requisitos.

## Alimentador automático de documentos dúplex B4-PC

| Artículo  | Descripción   |  |                              |                              |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
|   | C3061   | C2561  | C2061                        |                              |
| Tipo  | Alimentador de documentos automático a dúplex [1 pasada, escaneo a doble cara]                                  |  |                              |                              |
| Tamaño de original <sup>1</sup> /Gramaje de papel | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A6<br>38 a 128 g/m <sup>2</sup> (doble cara: 50 a 128 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> |  |                              |                              |
| Capacidad <sup>3</sup>                            | 130 hojas   |  |                              |                              |
| Velocidad de escaneo <sup>4</sup>                 | Copia (A4 LEF, una cara)  | B/N: 30 ppm<br>Color: 30 ppm   | B/N: 25 ppm<br>Color: 25 ppm | B/N: 20 ppm<br>Color: 20 ppm |
|   | Escanear  | B/N: 80 ppm, color de salida: 80 ppm (1 pasada, escaneado a doble cara: B/N 80 ppm, color de salida 80 ppm)<br>[Documento estándar (A4 LEF/Carta LEF), 200 ppp, a la carpeta]. |                              |                              |

\*1: El tamaño personalizado es de 49 x 85 mm a 297 x 432 mm.

\*2: Los tamaños personalizados de 49 x 85 mm a 55 x 91 mm están disponibles de 38 a 209 g/m<sup>2</sup>.

\*3: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*4: La velocidad de escaneo varía según los documentos.

## Unidad de acabado A3 (opcional)

| Artículo   |                    | Descripción  |
|--|--------------------|--|
| Tipo   | Bandeja central    | Pila   |
|  | Bandeja de acabado | Clasificación (con desplazamiento <sup>**2</sup> )/Apilado (con desplazamiento <sup>**2</sup> )  |
| Tamaño de papel  | Bandeja central    | A4, A3   |
|  | Bandeja de acabado | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A6, Postal (100 x 148 mm)<br>Tamaño personalizado: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm   |
| Gramaje de papel   | Bandeja central    | De 52 a 300 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Bandeja de acabado | De 52 a 256 g/m <sup>2</sup>   |
| Capacidad de papel <sup>3</sup>  | Bandeja central    | A4 LEF: 125 hojas<br>A4 SEF, A3: 50 hojas  |
|  | Bandeja de acabado | [Sin grapado] A4 LEF: 500 hojas, JIS B4: 250 hojas, A3 o mayor: 200 hojas, apilado de diversos tamaños <sup>4</sup> : 250 hojas<br>[Con grapado] 30 juegos o A4 LEF: 500 hojas, JIS B4: 250 hojas, A3 o mayor: 200 hojas<br>Apilado de diversos tamaños <sup>4</sup> : 250 hojas |
| Grapado  | Capacidad          | A4: 50 hojas (90 g/m <sup>2</sup> o menos), JIS B4 o mayor: 30 hojas (90 g/m <sup>2</sup> o menos)   |
|  | Tamaño de papel    | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: JIS B5 LEF<br>Tamaño personalizado: 203 x 182 mm a 297 x 432 mm  |
|  | Gramaje de papel   | 52 a 256 g/m <sup>2</sup>  |
|  | Posición           | Grapado único, grapado doble   |
| Dimensiones/peso   |                    | An. 465 x Pr. 484 x Al. 248 mm<br>11 kg  |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>5</sup> |                    | An. 1103 x Pr. 659 mm  |

\*1: [Sin desplazamiento] está seleccionado como valor predeterminado de fábrica.

\*2: Los documentos cuya anchura sea inferior a 190 mm se entregarán sin apilado desplazado.

\*3: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*4: Cuando se apilan hojas de mayor tamaño sobre hojas de menor tamaño: 250 hojas (cuando las hojas de mayor tamaño son más pequeñas que A3)/200 hojas (cuando las hojas de mayor tamaño son A3 o más grandes). Lo mismo se aplica cuando se mezclan encuadernaciones sin grapas y con grapas o se mezclan diferentes posiciones de grapado.

\*5: Unidad principal + unidad de acabado A3; cuando se extrae el soporte de papel y la bandeja de paso está totalmente extendida.

## Unidad de acabado B5 (opcional)

| Artículo   |                                | Descripción   |
|--|--------------------------------|---|
| Tipo   | Bandeja central                | Pila  |
|  | Bandeja de acabado             | Clasificación (con desplazamiento <sup>*12</sup> )/Apilado (con desplazamiento <sup>*12</sup> )   |
| Tamaño de papel <sup>*3</sup>  | Bandeja central                | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5<br>Tamaño personalizado: 148 x 148 mm a 297 x 432 mm   |
|  | Bandeja de acabado             | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5<br>Tamaño personalizado: 148 x 148 mm a 297 x 432 mm   |
| Gramaje de papel <sup>*4</sup>   | Bandeja central                | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Bandeja de acabado             | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Capacidad de papel <sup>*5</sup>   | Bandeja central                | 200 hojas (de 80 g/m <sup>2</sup> o menos)  |
|  | Bandeja de acabado             | [Sin grapado] A4: 2000 hojas, JIS B4 o mayor: 1000 hojas, apilado de diversos tamaños <sup>*6</sup> : 300 hojas<br>[Con grapado] A4: 100 juegos o 1000 hojas <sup>*7</sup> , JIS B4 o mayor: 75 juegos o 750 hojas<br>[Con acabado de folleto <sup>*8</sup> ] 50 juegos o 600 hojas<br>[Con plegado <sup>*8</sup> ] 500 hojas |
| Grapado  | Capacidad                      | Grapado: 50 hojas (90 g/m <sup>2</sup> o menos)<br>Grapado sin grapas <sup>*9</sup> : 10 hojas (80 g/m <sup>2</sup> o menos)  |
|  | Tamaño de papel                | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF<br>Tamaño personalizado: 210 x 148 mm a 297 x 432 mm   |
|  | Gramaje de papel               | Grapado: 52 a 256 g/m <sup>2</sup><br>Grapado sin grapas <sup>*9</sup> : 64 a 105 g/m <sup>2</sup>  |
|  | Posición                       | Grapado único, grapado doble  |
| Perforado <sup>*10</sup>   | Tamaño de papel <sup>*11</sup> | Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF<br>Tamaño personalizado: 210 x 148 mm a 297 x 432 mm   |
|  | Gramaje de papel               | 52 a 220 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Número de orificios            | Perforadora de 2 / 4 orificios  |
| Acabado de folletos <sup>*8</sup>  | Tamaño de papel                | Máx.: A3, 11 x 17", mín.: A4, Carta<br>Tamaño personalizado: 210 x 279 mm a 297 x 432 mm  |
|  | Capacidad                      | Grapado carro: 15 hojas; díptico: 5 hojas   |
|  | Gramaje de papel               | Grapado en caballete: 64 a 80 g/m <sup>2</sup> <sup>*12</sup><br>Díptico: 64 a 105 g/m <sup>2</sup>   |
| Dimensiones <sup>*13*14</sup>  |                                | An. 618 x Pr. 653 x Al. 1047 mm<br>Con confeccionador de folletos: An. 618 x Pr. 673 x Al. 1076 mm  |
| Peso   |                                | 28 kg<br>Módulo de perforación: + 2 kg<br>Confeccionador de folletos: +10 kg  |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>*15</sup> |                                | An. 1522 x Pr. 665 mm<br>Con confeccionador de folletos: An. 1522 x Pr. 671 mm  |

Nota: La unidad de acabado B5 solo está disponible cuando hay un módulo de 1 bandeja con armario o un módulo de 3 bandejas opcional acoplado a la unidad principal.

Nota: Se requiere el kit de acabado B4/B5 INST.

\*1: La función de desplazamiento viene desactivada por defecto de fábrica.

\*2: Los documentos cuyo peso sea igual o superior a 257 g/m<sup>2</sup> o cuya anchura sea inferior a 210 mm se entregarán sin apilamiento desplazado.

\*3: El papel de tamaño superior a A3 o 11 x 17" o inferior a A5 se envía a la bandeja central.

\*4: Es posible que los documentos no se impriman correctamente según las condiciones de uso. (de 52 a 55 g/m<sup>2</sup>, 257 g/m<sup>2</sup> y más)

\*5: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*6: Cuando se apilan hojas de mayor tamaño encima de hojas de menor tamaño.

\*7: 75 juegos o 750 hojas con grapado doble.

\*8: La función de acabado de folletos requiere la unidad para realizar folletos para la Unidad de acabado B. Hacer un pliegue permite doblar fácilmente. Después de imprimir un trabajo con la función de acabado de folletos especificada, es posible que no se entregue el siguiente trabajo hasta que se retiren las hojas de la bandeja de salida. Además, si las hojas de mayor tamaño se apilan sobre las hojas de menor tamaño después de que se haya ejecutado un trabajo con la función de acabado de folletos especificada, es posible que el siguiente trabajo no se envíe hasta que se hayan retirado las hojas de la bandeja de salida.

\*9: El grapado sin grapas no tiene la misma fuerza de unión que el grapado con grapas. La parte encuadrada se puede separar fácilmente según el papel, la temperatura, la humedad y cómo se da vuelta a la página.

\*10: La función de perforación requiere el módulo perforador de 2/4 orificios opcional para la unidad de acabado B.

\*11: El número disponible de perforaciones varía según el tamaño del papel.

\*12: Las cubiertas pueden ser de hasta 220 g/m<sup>2</sup> (peso extrapesado).

\*13: El conector interno dentro del cuerpo está excluido.

\*14: Cuando se extrae la bandeja de extensión.

\*15: Unidad principal + unidad de acabado B5; cuando se extrae el soporte de papel y la bandeja de paso está totalmente extendida.

## Bandeja lateral (opcional)

| Artículo  | Descripción  |
|---|--|
| Tamaño de papel/Gramaje de papel  | Máx.: A3, 279 x 432 mm, mín.: A5 SEF, sobre <sup>*1</sup> , postal (100 x 148 mm)<br>Tamaño personalizado: 89 x 98 mm a 297 x 1200 mm<br>52 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Capacidad de papel <sup>*2</sup>  | 100 hojas  |
| Dimensiones/peso  | An. 328 x Pr. 540 x Al. 198 mm<br>3 kg   |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>*3</sup> | An. 935 x Pr. 659 mm   |

\*1: Los tamaños de sobre estándar compatibles son Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc.

\*2: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*3: Unidad principal + bandeja lateral; cuando la bandeja de paso está completamente extendida y el tope del DADF está activo.

## Módulo de 1 bandeja (opcional)

| Artículo  | Descripción  |
|---|--|
| Tamaño de papel/Gramaje de papel  | Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm<br>52 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Capacidad de alimentación <sup>*1</sup> /Número de bandeja <sup>*2</sup>      | 520 hojas x 1 bandeja  |
| Dimensiones/peso  | An. 565 x Pr. 650 x Al. 109 mm <sup>*3</sup><br>15 kg  |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>*4</sup> | An. 935 x Pr. 659 mm   |

\*1: Papel de 80 g/m<sup>2</sup>.

\*2: Se puede añadir hasta 1 bandeja.

\*3: Al excluir la instalación de conexiones.

\*4: Cuando la bandeja de paso está completamente extendida y el tope del DADF está activo.

## Módulo de 1 bandeja con armario (opcional)

| Artículo  | Descripción  |
|---|--|
| Tamaño de papel/Gramaje de papel  | Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm<br>52 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Capacidad de alimentación <sup>*1</sup> /Número de bandeja                    | 520 hojas x 1 bandeja  |
| Dimensiones <sup>*2</sup> /Peso   | An. 587 x Pr. 650 x Al. 351 mm <sup>*3</sup><br>(Dimensiones interiores: An. 437 x Pr. 474 x Al. 147 mm)<br>23 kg  |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>*4</sup> | An. 935 x Pr. 659 mm <sup>*5</sup>   |

\*1: Papel de 80 g/m<sup>2</sup>.

\*2: Incluida la parte de las patas.

\*3: Al excluir la instalación de conexiones.

\*4: Cuando la bandeja de paso está completamente extendida y el tope del DADF está activo.

\*5: Excluyendo el espacio necesario cuando la puerta se abre completamente.

## Módulo de 3 bandejas (opcional)

| Artículo  | Descripción  |
|---|--|
| Tamaño de papel (bandejas 2, 3, 4)/gramaje de papel                           | Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm<br>52 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Capacidad de alimentación <sup>*1</sup> /Número de bandeja                    | 520 hojas x 3 bandejas   |
| Dimensiones <sup>*2</sup> /Peso   | An. 587 x Pr. 650 x Al. 351 mm <sup>*3</sup><br>25 kg  |
| Requisitos de espacio (cuando se conecta a la unidad principal) <sup>*4</sup> | An. 935 x Pr. 659 mm   |

\*1: Papel de 80 g/m<sup>2</sup>.

\*2: Incluida la parte de las patas.

\*3: Al excluir la instalación de conexiones.

\*4: Cuando la bandeja de paso está completamente extendida y el tope del DADF está activo.

## Bandeja de salida 2

| Artículo                         | Descripción  |
|----------------------------------|--|
| Tamaño de papel/Gramaje de papel | Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5 SEF<br>Tamaño personalizado: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm<br>52 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Capacidad de papel <sup>1</sup>  | 250 hojas <sup>2</sup>   |
| Método de salida del papel       | Pila   |

\*1: Papel de 70 g/m<sup>2</sup>.

\*2: Al instalar la bandeja de salida 2, la capacidad de la bandeja central es de 250 hojas.

### Notas

- 1) Si el almacenamiento de la unidad base falla, puede producirse la pérdida de datos recibidos, datos acumulados, datos de configuración registrados, etc. En ningún caso "la empresa" será responsable de ningún daño derivado de la pérdida de datos.
- 2) Las piezas de repuesto funcionales estarán disponibles durante al menos 7 años después de que el producto deje de fabricarse.

# FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio  
107-0052

[fujifilm.com/fbglobal](http://fujifilm.com/fbglobal)

FUJIFILM Business Innovation tiene como objetivo abordar los problemas medioambientales mediante la mitigación del cambio climático y las iniciativas de circulación de recursos.

El modelo disponible varía según el país/la región. Consulte a un representante de ventas para más información.

Las especificaciones, diseño y otros datos de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

**Prohibiciones de reproducción** Tenga en cuenta que la reproducción de lo siguiente está prohibida por la legislación: • Divisas nacionales y extranjeras, valores emitidos por el Tesoro público, bonos nacionales y certificados de bonos locales. • Sellos de franqueo, tarjetas postales, etc. sin usar. • Sellos de correo certificado estipulados por la ley. • La reproducción de obras objeto de derechos de autor (obras literarias, obras musicales, pinturas, grabados, mapas, obras cinematográficas, dibujos, obras fotográficas, etc.) no está permitida a menos que la reproducción sea para uso personal, uso familiar u otros usos similares dentro de un círculo limitado.

**Marcas comerciales** • FUJIFILM, el logotipo de FUJIFILM y FUJIFILM IWpro son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Corporation. • Apeos, DocuWorks y Working Folder son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp. • Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países. • Apple, Mac, macOS, AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países y regiones. • Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países. • Mopria, el logotipo de Mopria y la marca y logotipo de Mopria Alliance son marcas comerciales y marcas de servicio registradas y/o no registradas de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. • QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED. • Todos los nombres de productos y nombres de empresas citados en este catálogo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

#### Por su seguridad

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones para un uso correcto. Utilice el producto con la fuente de alimentación y el voltaje especificados. Asegúrese de efectuar la correspondiente conexión a tierra. En caso de fallo o cortocircuito, existe riesgo de descarga eléctrica