

CX 3240

Creative Duplex Printer

*Explorez les possibilités illimitées
de l'impression sans marge*



- 1 Production express de carteries et d'albums
- 2 Impression recto verso automatique sur papier épais en toute simplicité
*Lors de l'utilisation de papiers recommandés par FUJIFILM
- 3 Impression sans marge ne nécessitant pas de façonnage
- 4 Large gamme de supports d'impression, idéale pour les cartes de vœux

Création de cartes, calendriers et livres photo

Multiple fonctions avancées

- Impression sur papier épais (324 g/m²)
- Impression sur papier avec formes de découpe (dentelés ou coins arrondis)
- Utilisation de papiers texturés (satin ou lin)
- Impression recto verso de cartes petits formats (9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm et 13 x 18 cm)

Cinq bacs papier disponibles pour passer d'un format ou d'un grammage à l'autre et proposer une grande variété de produits.



Impression sans marge

La FUJIFILM CX 3240 vous permet de créer rapidement et aisément des supports recto verso sans marge pour proposer de nouveaux produits à vos clients : carterie, livres photo et autres supports.



Les images ci-dessus sont simulées



Images de qualité FUJIFILM

La CX3240 permet d'obtenir une excellente reproduction des couleurs comparable aux systèmes Frontier. Le réglage automatique effectué par notre technologie de traitement d'image propriétaire, Image Intelligence™, est également disponible*.

*Uniquement avec les logiciels prenant en charge Image Intelligence™



L'impression recto verso automatique facilite la création de cartes de vœux, de livres photo et de calendriers.

Compatible avec une large gamme d'équipement

Connexion via les logiciels de gestion de production Fujifilm

La FUJIFILM CX 3240 peut être utilisée et pilotée comme les imprimantes Frontier DE100 à l'aide du logiciel de gestion du flux de production de FUJIFILM « MS ».

*Logiciel MS en option requis.



Connexion via le pilote d'impression standard

La FUJIFILM CX 3240 peut être utilisée en connexion réseau depuis de nombreux logiciels.

■ Imprimante FUJIFILM Creative Duplex CX3240

Méthode d'impression	Xérophagie LED
Résolution d'impression	1200 x 2400 ppp
Vitesse d'impression	• Recto A4 : 23 feuilles/minute, letter : 24 feuilles/minute • Recto verso A4 : 22,6 feuilles/minute, letter : 23,6 feuilles/minute
Formats papier	A4, Lettre, 18 x 25 cm, 10 x 20 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm Personnalisé : Largeur 88,9 mm à 215,9 mm, Longueur 127 mm à 355,6 mm
Grammage papier	Magasin 1 à 4 : 140 à 324 g/m ² , Départs manuels : 140 à 220 g/m ²
Dimensions (LxPxH) et poids	470 x 540 x 443 mm, 39 kg (avec les cartouches de toner)
Alimentation électrique	CA 100 - 127 V (50/60 Hz), 12 A ; ou CA 220-240 V (50/60 Hz), 5 A

Environnement (pour la meilleure qualité d'image possible)	Température : 15°C à 28°C, Humidité : 20% à 70%
Durée de vie	300 000 feuilles (A4) ou 5 ans
Connectivité	Port USB 3.0 x1 et Ethernet 10/100/1000 Base-T x1
Consommables	Cartouches de toner : Cyan, Magenta, Jaune, Noir Modules photorécepteurs : Cyan, Magenta, Jaune, Noir Bac à déchets
Éléments de maintenance courante	Module four, rouleau de transfert, kit de maintenance (y compris la courroie), tambour

Les descriptions et/ou les spécifications de l'imprimante mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'imprimante FUJIFILM Creative Duplex CX3240 est uniquement disponible auprès de FUJIFILM.

FUJIFILM® est une marque commerciale de FUJIFILM Corporation.

Les autres noms de produits sont les marques commerciales ou les marques déposées de leur société.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

Ref. No. LB-1901E (SK-19-05-F5BKS) Printed in Japan ©2019 FUJIFILM Corporation