



A4 a colori Stampante

ApeosPrint C4030

 ApeosPrint™



Rivoluziona il futuro del lavoro

La serie "Apeos" offre funzionalità avanzate con un elevato livello di sicurezza e facilità d'uso, progettata per aiutare le aziende ad adattarsi e diversificarsi in risposta alle continue evoluzioni delle esigenze.



-  A4 a colori
ApeosPrint C4030: 42 ppm (Letter), 40 ppm (A4)
-  Connettività USB, Ethernet, Wi-Fi*
* Opzionale

Qualità di stampa eccellente

- Risoluzione di stampa fino a 1.200 x 2.400 dpi
- Toner Super EA-Eco per testo e linee sottili
- Espressione dei colori ricca con testina di stampa LED e IRcCT*

* Image Registration Control Technology (Tecnologia di controllo della registrazione delle immagini).

Uscita rapida senza tempi di attesa

Avvio e uscita di stampa rapidi per una maggiore efficienza

- Stampa fino a 40 ppm(C4030) formato A4
- Stampa fronte/retro automatica
- Durata della macchina fino a 300.000 pagine

Supporto ECO

- Funzione di risparmio toner con incrementi dell'1%
- Toner Super EA-Eco: La fusione ottenuta a bassa temperatura contribuisce a un basso consumo energetico

Flessibile. Sicura. Affidabile

Supporta uno stile di lavoro flessibile

Supporta l'ambiente LAN wireless*.

- Grazie alla funzionalità wireless, il dispositivo può essere posizionato ovunque nel tuo ufficio
- È possibile collegare contemporaneamente fino a cinque dispositivi Wi-Fi Direct.
- Puoi stampare facilmente da dispositivi mobili utilizzando Print Utility, AirPrint e Mopria® Print Service

* Opzionale

Supporto di Universal Print di Microsoft*¹

Registrando ApeosPrint C4030 su Universal Print di Microsoft in anticipo, gli utenti*² autenticati con Microsoft Entra ID*³ possono stampare da qualsiasi luogo attraverso il cloud.

*1: È necessaria l'archiviazione (SSD) opzionale.

*2: Organizzazioni con abbonamenti a Microsoft Windows Enterprise o Microsoft 365.

*3: Precedentemente Azure Active Directory.

Salvaguardare le informazioni importanti

- Previene la fuoriuscita di informazioni su carta con Stampa sicura e Stampa a pagamento privata tramite Autenticazione scheda IC*.
- Recentemente supporta WPA3 come ultimo protocollo di sicurezza LAN wireless e adotta TPM (Trusted Platform Module) 2.0, come chip di sicurezza conforme agli standard più recenti con crittografia avanzata.
- Rileva la manomissione del software del dispositivo e la funzione di autoriparazione protegge e ripara il software del dispositivo da eventi di manomissione.
- Fornisce un ambiente di ufficio più robusto e sicuro con funzionalità di sicurezza avanzate sia dell'hardware che del software.

* Opzionale

Sistema di supporto affidabile

Dalla sostituzione dei materiali di consumo ai guasti imprevisti del dispositivo, la maggior parte dei problemi può essere risolta senza attendere l'assistenza o i rappresentanti di vendita.


- Risolvi il problema utilizzando la funzione "Guida" sul dispositivo



ApeosPrint C4030, per soddisfare le tue esigenze aziendali quotidiane di stampa

Pannello touch a colori di facile utilizzo

- Personalizzazione della schermata Home per un facile accesso alle funzioni più comunemente utilizzate
- Quando utilizzi Stampa a pagamento privata, puoi selezionare ed eliminare facilmente i documenti visualizzando le miniature* mostrate sul pannello.



* Per la vista in miniatura è necessaria l'archiviazione (SSD) opzionale.

Stampa rapida dal dispositivo mobile e dall'unità flash USB

- Puoi stampare foto e documenti (PDF) memorizzati sul tuo dispositivo mobile iOS o Android.
- Connettiti alla macchina tramite un ambiente wireless o una connessione Wi-Fi Direct*
- Puoi stampare facilmente da dispositivi mobili utilizzando Print Utility, AirPrint e Mopria® Print Service.
- Puoi stampare direttamente i documenti memorizzati su un'unità flash USB per operazioni efficienti




Stampa da dispositivi mobili

* Opzionale

Intelligente e scalabile

ApeosPrint C4030 può essere installato esattamente come preferisci. Come dispositivo da scrivania, sotto un bancone o come stampante centrale da console.



- 1. Pannello touch screen a colori da 5 pollici:**
L'intuitivo pannello touch a colori ti consente di trovare ciò che desideri a colpo d'occhio
- 2. Porta USB:**
Utilizza la tua unità flash USB per stampare direttamente
- 3. Vassoio di uscita:**
Capacità di 250 fogli
- 4. Vassoio bypass (150 fogli):**
Supporta vari tipi di carta come buste e cartoline
- 5. Vassoio standard (550 fogli):**
Per gli utenti standard. Supporta vari tipi e formati di carta
- 6. Alimentatore da 550 fogli* (550 fogli):**
La capacità di alimentazione della carta è di 2.350 fogli al massimo. Elevata scalabilità per esigenze di stampa di grandi volumi
- 7. Rotelle*:**
Per una facile installazione e spostamento sul pavimento
- 8. Armadietto*:**
Pratico per conservare carta e materiali di consumo
- 9. Lettore di schede IC*:**
Puoi utilizzare Stampa a pagamento privata con la tua scheda IC

* Opzionale



Dalla stampa su buste e carta spessa alla produzione di materiali promozionali

- Regolazione automatica della pressione per la stampa su buste
- Percorso di alimentazione della carta uniforme per un utilizzo stabile anche con carta spessa
- Supporta carte lunghe fino a 215,9 x 520 mm*

* I fogli di carta lunga vengono alimentati dal vassoio bypass.



ApeosPrint C4030

Funzioni e specifiche

Articoli	Descrizione	
Metodo di stampa	Elettrofotografia a LED	
Tempo di riscaldamento	38 secondi o meno (temperatura ambiente di 23 gradi Celsius). 20 secondi o meno dalla modalità di sospensione.	
Velocità di stampa continua*1	Simplex	42 ppm (Letter)/40 ppm (A4)
	Duplex	28 ppm (Letter)/27 ppm (A4)
Tempo di output prima stampa*2	Colore: 5,3 secondi (Letter/A4), Bianco e nero: 5,1 secondi (Letter/A4)	
Risoluzione di stampa	Standard	[Driver PCL] Standard: 1.200 x 2.400 dpi, Alta qualità: 1.200 x 2.400 dpi, Alta risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
	Opzionale	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Alta velocità (Standard): 600 x 600 dpi, Alta qualità: 1.200 x 2.400 dpi, Alta risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
Formato carta	Vassoio standard	A6*3, JIS B6*3, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Formato personalizzato (Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm, Lunghezza*4: da 190,5 a 355,6 mm)
	Vassoio bypass	A6, JIS B6, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Formato personalizzato (Larghezza: da 64 a 215,9 mm, Lunghezza: da 127 a 520 mm)
Formato carta	Vassoio opzionale	Alimentatore da 550 fogli: A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Formato personalizzato (Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm, Lunghezza: da 190,5 a 355,6 mm)
	Stampa fronte/retro	A4, JIS B5, A5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Executive (184 x 267 mm), Formato personalizzato (Larghezza: da 139,7 a 215,9 mm, Lunghezza: da 203,2 a 355,6 mm)
Grammatura carta*5	Vassoio standard	Da 60 a 220 gsm carta fine da 16 lb a cartoncino leggero da 122 lb
	Vassoio bypass	Da 60 a 220 gsm carta fine da 16 lb a cartoncino leggero da 122 lb
	Vassoio opzionale	Alimentatore da 550 fogli: da 60 a 220 gsm carta fine da 16 lb a cartoncino leggero da 122 lb
	Stampa fronte/retro	Da 60 a 176 gsm carta fine da 16 lb a carta fine da 46 lb
Capacità vassoio carta*6	Standard	Vassoio standard: 550 fogli, Vassoio bypass: 150 fogli
	Opzionale	Alimentatore da 550 fogli: 550 fogli
Capacità vassoio di uscita*6	Max	2.350 fogli [Standard + Alimentatore da 550 fogli x 3]
		250 fogli (faccia rivolta verso il basso)
CPU	ARM Dual Core 1,3 GHz	
Capacità di memoria	4 GB (Max: 4 GB)	
Capacità di archiviazione del dispositivo*7		3,6 GB, opzionale: 82 GB*8
Lingua di descrizione pagina	Standard	PCL5/PCL6
	Opzionale	Adobe® PostScript® 3™
Sistema operativo supportato*9	Standard	[Driver PCL] Windows 11 (64 bit)/Windows Server 2025 (64 bit)/Windows Server 2022 (64 bit)/Windows Server 2019 (64 bit)/Windows Server 2016 (64 bit) [Driver Mac OS X] macOS 15/14/13/12/11
	Opzionale	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit)/Windows Server 2025 (64 bit)/Windows Server 2022 (64 bit)/Windows Server 2019 (64 bit)/Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15/14/13/12/11
Interfaccia	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Opzionale	LAN wireless (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
Protocollo di rete	TCP/IP (pd, IPP, Port9100)	
Alimentazione*10	CA 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz comune	
Rumore operativo*11*12		In funzione: 6,9 B, 52,9 dB (A) Modalità pronto: 4,8 B, 32,8 dB (A)
	Max	1.260 W (CA 220 V +/- 10%), 1.428 W (CA 240 V +/- 10%)
Consumo massimo di corrente		Modalità pronto: 72 W (CA 230 V) In funzione: 676 W (CA 230 V)
	Media	Modalità sospensione: 0,4 W (CA 230 V)
Dimensioni	L 427,4 x P 465,5 x A 407,5 mm/L 16,9 x P 18,4 x A 16,1"	
Peso		28,0 kg/62 lb (inclusi materiali di consumo e tamburo)
		24,0 kg/53 lb (esclusi materiali di consumo e tamburo)

Nota: L'impostazione Formato carta personalizzato può essere necessaria a seconda delle dimensioni della carta.

- *1: Quando si stampa continuamente l'originale in Letter/A4 (carta comune). Le prestazioni possono essere ridotte a seconda del tipo e del formato carta. La velocità potrebbe essere ridotta a causa della regolazione della qualità immagine.
- *2: Durante l'alimentazione dal vassoio di alimentazione della macchina. Il valore numerico varia a seconda dell'ambiente di uscita.
- *3: Quando si utilizza carta di formato A6/JIS B6 con il vassoio standard, è necessaria la guida vassoio A5 LEF/A6 opzionale.
- *4: Quando è collegata la guida vassoio A5 LEF/A6 opzionale, la lunghezza è compresa tra 148 e 190,5 mm.
- *5: È consigliato di utilizzare la carta che raccomandiamo. L'uscita di stampa corretta potrebbe non essere possibile a seconda dei requisiti.
- *6: Carta 80 gsm.
- *7: La capacità del dispositivo di archiviazione non è completamente disponibile per i clienti.
- *8: Quando è installata l'archiviazione (SSD) opzionale.
- *9: Fare riferimento al nostro sito web ufficiale per il sistema operativo più recente supportato.
- *10: Si consigliano prese di corrente che fornicano il livello di potenza sopra indicato. Corrente massima misurata dalla macchina: 8 A.
- *11: Misurata in conformità a ISO7779. Unità B: Livello di potenza sonora LWAd. Unità dB: Livello pressione sonora irradiata LpAm (posizione astante), come valore di riferimento.
- *12: Solo unità principale.

Materiali di consumo

Nome prodotto	Durata del prodotto
Cartuccia tamburo Nero (Starter toner)	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Ciano (Starter toner)	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Magenta (Starter toner)	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Giallo (Starter toner)	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Nero	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Ciano	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Magenta	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia tamburo Giallo	Fino a 60.000 pagine*1
Cartuccia toner Nero (Starter toner)	Fino a 7.000 pagine*2
Cartuccia toner Ciano (Starter toner)	Fino a 5.000 pagine*2
Cartuccia toner Magenta (Starter toner)	Fino a 5.000 pagine*2
Cartuccia toner Giallo (Starter toner)	Fino a 5.000 pagine*2
Alta capacità della cartuccia toner Nero	Fino a 15.000 pagine*2
Alta capacità della cartuccia toner Ciano	Fino a 11.000 pagine*2
Alta capacità della cartuccia toner Magenta	Fino a 11.000 pagine*2
Alta capacità della cartuccia toner Giallo	Fino a 11.000 pagine*2

*1: Il numero di pagine stampabili è un valore di riferimento derivato dalla media di 3 fogli stampati in formato A4, 1 solo fronte, copertura dell'immagine per colore 5%, rapporto colore/monocromo di 50:50 in un'unica impostazione, in condizioni di utilizzo di stampa continua. Il numero effettivo di pagine stampabili può variare al di sotto della metà del valore di riferimento, a seconda del tipo di carta, della direzione della carta, delle impostazioni del vassoio di ingresso/uscita, delle operazioni di inializzazione all'accensione/spengimento del dispositivo, delle operazioni di messa a punto per mantenere la qualità di stampa e di altre condizioni dell'ambiente di utilizzo.

*2: Valore pubblicato in base agli standard ISO/IEC 19798. Il numero effettivo di pagine stampabili può variare in modo significativo rispetto al valore pubblicato, a seconda del contenuto di stampa, del formato carta, del tipo di carta, delle condizioni di utilizzo, delle operazioni di inializzazione all'accensione/spengimento del dispositivo, delle operazioni di ottimizzazione per mantenere la qualità di stampa e di altre condizioni dell'ambiente di utilizzo.

Note

- Per rispettare le specifiche relative alla grammatura carta, utilizzare la nostra carta consigliata. Il documento potrebbe non essere stampato correttamente a seconda delle condizioni di utilizzo.
- Le parti di ricambio funzionali saranno disponibili per almeno 7 anni dopo la messa fuori produzione del prodotto.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Sede centrale

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Il modello disponibile varia a seconda del Paese/della regione. Per maggiori dettagli, contattare i rappresentanti di vendita.

Le specifiche e l'aspetto del prodotto e altri dettagli contenuti in questa brochure sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Divieti di riproduzione Si prega di notare che la riproduzione di quanto segue è vietata dalla legge: •Banconote nazionali ed estere, titoli emessi dal governo, obbligazioni nazionali e certificati obbligazionari locali. •Timbri postali, cartoline postali, ecc. inutilizzati •Marche da bollo previste dalla legge. •La riproduzione di opere soggette a copyright (opere letterarie, opere musicali, dipinti, incisioni, mappe, opere cinematografiche, disegni, opere fotografiche, ecc.) non è consentita a meno che tale riproduzione non sia per uso personale, familiare o altri usi simili all'interno di un cerchio limitato.

Marchi •FUJIFILM e il logo FUJIFILM sono marchi o marchi registrati di FUJIFILM Corporation. •ApeosPrint e DocuWorks sono marchi o marchi registrati di FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, il logo Adobe, PostScript e il logo PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. •Mopria, il logo Mopria, il marchio denominativo e il logo Mopria Alliance sono marchi commerciali e di servizio registrati e/o non registrati di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. •Apple, AirPrint e Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. •Tutti i nomi dei prodotti e delle società menzionati in questa brochure sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.



Avvertenze di sicurezza

Per un uso corretto, prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il manuale di istruzioni. Utilizzare il prodotto con la fonte di alimentazione e la tensione specificate. Assicurarsi di stabilire il collegamento a terra. In caso contrario, le scosse elettriche potrebbero provocare guasti o cortocircuiti.