

型番	Product Name	HF9HA-1B
焦点距離[mm]	Focal length [mm]	9 (9.23)
絞り範囲(F no)	Iris range (F. no)	F1.4-F16
画角 (H x V)	Angle of view	53.3°x 40.5°(2/3")
フォーカス範囲 (レンズメカ先端より) [mm]	Working distance (from front of lens barrel) [mm]	∞-100
操作方法:フォーカス	Operation of focus	Manual
操作方法:アイリス	Operation of iris	Manual
フィルタ径 [mm]	Filter thread [mm]	M27 x 0.5
マウント	Mount	C-mount
質量(約) [g]	Weight (approx.) [g]	55
適合センサーサイズ(最大)	Sensor size (max.)	2/3"
バックフォーカス (空気換算長) [mm]	Back focal distance (in air) [mm]	13.48
フランジバック [mm]	Flange back [mm]	17.526
射出瞳位置 (結像面より) [mm]	Exit pupil position (from image plane) [mm]	-28.33
前側主点 (マウント面から)	Front principle point (from Mount)	-12.91
後側主点 (マウント面から)	Rear principle point (from Mount)	8.30
二点間の距離 (主点間隔)	Distance between the pincipal points	21.21
TV歪み [%]	TV distortion [%]	-2.00
外径寸法 [mm]	Dimension [mm]	φ29.5×35
周辺光量(開放・隅)	Relative illumination (Aperture: at full open, Image height: at diagonal)	32
使用温度範囲	Operation Temperature	-10°C~50°C