

Large Format Cine Lenses

Premista



Living Large

Capture your Cinematic Vision

2021年発売予定

Premista19-45mmT2.9

- ◆ ラージフォーマットセンサーの魅力を最大限に引き出す高い光学性能
- ◆ Premista28-100mmT2.9、Premista80-250mmT2.9-3.5 と操作リングの設計が共通で、スムーズなレンズ交換が可能
- ◆ 「ZEISS eXtended Data (ツァイス・エクステンデッド・データ)」に対応予定

SPECIFICATION 主な仕様*1

焦点距離	19-45mm	画角 (水平 × 垂直)	19mm : 71.7°x44.2° 45mm : 33.9°x19.5°
最大口径比 (Tナンバー)	T2.9	27.45mm × 15.44mm*4	
レンズマウント	PLマウント	フォーカス回転角	280°
対応イメージサイズ (対角)	最大 46.3mm	ズーム回転角	120°
最至近撮影距離	0.60m / 2ft	アイリス回転角	48°
画角 (水平 × 垂直)	19mm : 94.3°x59.2° 45mm : 48.9°x27.0°	絞り羽根枚数	13
40.96mm × 21.60mm*2		レンズ前枠径	114mm
画角 (水平 × 垂直)	19mm : 86.9°x64.6° 36mm × 24mm*3	全長 (約)	228mm / 9in
		質量 (約)	3.3kg/7.3lbs.

*1 上記仕様は変更する可能性があります。 *2 アスペクト比 1:1.90 *3 アスペクト比 1:1.50 *4 アスペクト比 1:1.78

Large Format Cine Lenses

Premista



28-100mm T2.9

80-250mm T2.9-3.5

富士フィルム初のラージフォーマットシネレンズ「Premista(プレミスタ)」は、イメージサイズ(対角)最大46.3mmをカバー。ラージフォーマットセンサーだけでなく、スーパー35mmセンサーを持つカメラにもご使用いただけます。光学性能は単焦点レンズに匹敵するFUJINONシネレンズ史上最高レベルを実現し、高精細な映像表現を可能にします。標準ズーム(28-100mm)、望遠ズーム(80-250mm)のラインアップにワイドズーム(19-45mm)が加わり、現場での機動力を高めます。さらに、Carl Zeiss社が $\frac{1}{\infty}$ Technology*¹ に準拠して開発した「ZEISS eXtended Data(ツァイス・エクステンデッド・データ)」に対応*²。撮影時のレンズメタデータ(フォーカス、ズーム、アイリス位置情報)の記録や歪曲収差/周辺光量落ちの補正を可能にします。*³

*¹ $\frac{1}{\infty}$ は Cooke Optics Limited の商標、または登録商標です。

*² ファームウェアアップデートによる対応を予定しています。

*³ 使用するカメラによっては、別途対応機器が必要になる場合があります。

SPECIFICATION 主な仕様*¹

商品名	Premista 28-100mm T2.9	Premista 80-250mm T2.9-T3.5
焦点距離	28-100mm	80-250mm
最大口径比(Tナンバー)	T2.9	T2.9(80-200mm) / T3.5(250mm)
レンズマウント	PLマウント	PLマウント
対応イメージサイズ(対角)	最大 46.3mm	最大 46.3mm
最至近撮影距離	0.8m / 2ft 7in	1.5m / 4ft 11in
画角(水平×垂直) 40.96mm×21.60mm* ²	28mm: 72.4°×42.2° 100mm: 23.1°×12.3°	80mm: 28.7°×15.4° 250mm: 9.4°×4.9°
画角(水平×垂直) 36mm×24mm* ³	28mm: 65.5°×46.4° 100mm: 20.4°×13.7°	80mm: 25.4°×17.1° 250mm: 8.2°×5.5°
画角(水平×垂直) 27.45mm×15.44mm* ⁴	28mm: 52.2°×30.8° 100mm: 15.6°×8.8°	80mm: 19.5°×11.0° 250mm: 6.3°×3.5°
フォーカス回転角		280°
ズーム回転角		120°
アイリス回転角		48°
絞り羽根枚数		13
レンズ前枠径		114mm
全長(約)		255mm / 10in
質量(約)		3.8kg / 8.4lbs.

*¹ 上記仕様は変更する可能性があります。 *² アスペクト比 1:1.90 *³ アスペクト比 1:1.50 *⁴ アスペクト比 1:1.78

FUJIFILM 富士フィルム株式会社

光学・電子映像事業部 営業グループ

TEL. 048-668-2143 FAX. 048-651-8517

URL: <https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/cine-and-broadcast/cinelens>



安全にご使用いただくため、取扱説明書に従い、正しく取り扱いください。

※製品の仕様・外観および価格等は、予告なしに変更することがあります。
※カタログ上での製品の外観色は、撮影・印刷条件により実製品と異なって見えます。