

感光性樹脂凸版

富士トレリーフ Xタイプ


高精細にもロングランにも対応する
シール・ラベル向けトレリーフの決定版。

シール・ラベル印刷で定評のある『Dタイプ』の優れた耐性と『Tタイプ』の卓越した再現性をバランスよく併せ持った、新世代のシール・ラベル向け富士トレリーフ。高精細ニーズにもロングラン印刷にも幅広く対応できます。デジタル版(LAMタイプ)・アナログ版それぞれにスチールベースとPETベースをラインアップしています。

主な特長

● 抜群の再現性

- ・インキ着肉性に優れ、均一で高濃度なベタ再現が可能。細線やハイライト部の小点も鮮明に再現できます。
- ・低めの印圧で広い印圧適正域を持つため、ドットゲインが小さく、マージナルも抑制され、高品質な仕上がりが得られます。
- ・版表面にゴミなどが付着しにくく、ピンホールの発生が抑えられます。



A グラデーション網



B 凸文字/バーコード



富士トレリーフプロセサー FTP640IID

洗い出しから乾燥・後露光までの工程を一体化した、富士トレリーフ水現像タイプ専用の搬送式プロセサーです。

- 廃液発生量が最小限に抑えられ、しかも全量回収方式を採用。環境負荷削減に貢献します。
- 常に新しい洗い出し液で現像が行なえ、いつでも安定した条件での製版が可能です。
- 界面活性剤を添加する方式により、機器の汚れが抑えられ、清掃作業負荷の軽減が図れます。
- 最大処理幅640mmで、A1サイズを処理可能。これ1台で多様なお仕事をカバーできます。



富士トレリーフ Xタイプ 主な仕様

製版方式	LAMタイプ水現像方式			アナログタイプ水現像方式		
	GL-C8X	GL-C9X	GL-L8X	GD-C8X	GD-C9X	WF95DX
製品名称	GL-C8X	GL-C9X	GL-L8X	GD-C8X	GD-C9X	WF95DX
版厚(mm)	0.83	0.95	0.83	0.83	0.95	0.95
支持体	スチール		PET	スチール		PET
版硬度(ショアD)	65		55	65		55
網点再現性	175線 1~95%			175線 2~95%		
用途	シール・ラベル・製缶					
保管環境	冷暗所保管					

FUJIFILM

富士フイルム グローバル グラフィック システムズ 株式会社

●本製品についてのお問い合わせは

本社	〒106-0031	東京都港区西麻布二丁目26番地30号 富士フイルム西麻布ビル	03(6419)0300
大阪支社	〒541-0056	大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号 大阪センタービル	06(4704)8401
中部支社	〒460-8404	名古屋市中区栄一丁目12番17号 富士フイルム名古屋ビル	052(201)8171
北海道支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西六丁目1番地 富士フイルム札幌ビル	011(241)9325
東北支店	〒983-0869	仙台市宮城野区鉄砲町西1番地の14 富士フイルム仙台ビル	022(292)6511
北陸支店	〒920-0024	金沢市西念一丁目1番3号 コンフィデンス金沢	076(231)2511
四国支店	〒761-8071	高松市伏石町2005番地17	087(869)8011
中国支店	〒730-0045	広島市中区鏡見町4番22号 MKD1ビル	082(249)7155
九州支店	〒812-0018	福岡市博多区住吉三丁目1番1号 富士フイルム福岡ビル	092(261)7227
沖縄営業所	〒903-0117	沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地	098(946)9797