

さまざまな用紙で広がるビジネスの可能性。



コンパクト (W470×D540×H443 mm) で多用途なプリンター

## 1 さまざまな用紙にプリント

- 高級感のある厚紙(最大324g/m<sup>2</sup>)に対応
- 非定型の用紙に対応



一般的なコピー用紙の  
約5倍



角マル



波形

※推奨用紙以外をご使用の場合、用紙走行性の事前確認をお願いします。

## 2 自動両面プリントを実現

## 3 後処理なしで迫力あるフチなしプリントを実現

## 4 用紙のサイズや厚みに応じてトレイを自動切換え

- 最大5つ(オプション装着時)の給紙トレイを自動切換えて印刷

# さまざまな付加価値商材をその場で簡単に作成。

厚紙 / 非定型紙

両面プリント

フチなしプリント

## デザインオフィス・小売店

### さまざまなDMやポストカードを簡単作成

- **プリンタドライバーで簡単印刷**  
USBまたはネットワーク接続で印刷ができます。
- **厚紙対応により高級感のあるDMが作成可能**  
最大324g/m<sup>2</sup>の厚紙に対応しています。
- **両面プリントでバラエティ豊かなポストカード**  
自動両面プリントで簡単に作成できます。



## イベントフォト

### 後加工なしに、高級感あるプリントを提供

- **簡単に画像合成が可能**  
富士フィルム画像合成プリントシステム「MPMイベント」と接続することで、イベント会場、テーマパーク、観光地、結婚式場などで付加価値の高いプリントサービスを即時提供することが可能です。
- **さまざまな用紙に印刷可能**  
裁断や貼合等の後加工なしで高級感あるプリントが提供可能です。

厚紙/非定型紙



### CX 3240の主な仕様

プリント方式	LED+乾式電子写真方式
印刷解像度	1200 × 2400 dpi
プリントスピード	片面 A4サイズ: 23枚/分 両面 A4サイズ: 22.6枚/分
プリントサイズ	A4、A5、はがき、レター、7×10 inch、4×8 inch、4×6 inch、2L、L判 カスタム 幅: 88.9~215.9 mm 長さ: 127~450 mm (片面)、127~297 mm (両面)
用紙の厚さ	トレイ1~4: 140~324 g/m <sup>2</sup> 、手差しトレイ: 140~220 g/m <sup>2</sup>
給紙枚数 ※	本体のみ: 約200枚 フルオプション: 約800枚
寸法	W470×D540×H 443 mm
重量	39kg (用紙を除く)
電源	AC 100V±10%、15A、50/60 Hz±3%
最大定格値	1,400 W
動作環境	温度: 15°C ~ 28°C、湿度: 20% ~ 70%
耐用枚数/期間	300,000枚 (A4) または 5年間
外部接続コネクタ	デバイスポート × 1 (USB 3.0)、Ethernet 10/100/1000 Base-T
日常のメンテナンス箇所	定着ユニット、トランスファーローラー、メンテナンスキット (ベルトユニットを含む)、ペーパーローラー
プリンタードライバー対応OS	Windows 10

※A4サイズ200 g/m<sup>2</sup>の紙を使用した場合

- 仕様は予告なく変更することがあります。
- Windowsは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

本体	CX 3240 CDP FOR 100V
オプション	FEEDER FOR 3240 CASTER FOR 3240

消耗品	トナーカートリッジ	交換頻度 (枚数)	
		交換頻度 (枚数)	交換頻度 (枚数)
消耗品	トナーカートリッジ	CX TONER FOR 3240 CYAN	0.22 万 ※1
		CX TONER FOR 3240 MAGENTA	(1.1 万 ※2)
	CX TONER FOR 3240 YELLOW	0.30 万 ※1	
	CX TONER FOR 3240 BLACK	(1.5 万 ※2)	
消耗品	ドラムカートリッジ	CX DRUM FOR 3240 CYAN	1.0 万 ※1
		CX DRUM FOR 3240 MAGENTA	
		CX DRUM FOR 3240 YELLOW	
消耗品	その他	CX DRUM FOR 3240 BLACK	
		WASTE TONER BOX FOR 3240	0.4 万 ※1
定期交換部品	推奨用紙 ※3	POST CARD G FOR CX3240 102X152	—
		PAPER ROLLER KIT FOR 3240	10.0 万
		MAINTENANCE KIT FOR 3240	10.0 万
		TRANSFER ROLLER FOR 3240	2.0 万
		FUSING UNIT FOR 3240 100V	2.0 万

※1 A4片面プリントで試算 (トナーカバレッジ各色25%)

※2 ISO/IEC 19768およびISO/IEC 24712に準拠

※3 用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。推奨用紙以外をご使用の場合、用紙走行性の事前確認をお願いします。

**FUJIFILM**

富士フィルム イメージングシステムズ株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30

● 当製品に関するお問い合わせは、コンタクトセンターの下記窓口へお願いいたします。

東日本窓口 (北海道・東北・関東甲信越) TEL (042) 481-8399

西日本窓口 (中部・近畿・北陸・中四国・九州・沖縄) TEL (042) 481-8409

### 機器販売店

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「使用説明書」および「使用上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙、などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となることがあります。
- 本製品は業務用機器です。本製品は子供のいる可能性のある場所での使用に適していません。