



魚眼レンズ

FE185 series

3高画質5メガピクセルカメラに対応した超広角185°全方位レンズ



3つの特長

① 2種類のレンズをラインアップ

画像を均等に表示するのに最適な f O方式を採用することで、画像ソフトでの処理を容易にします。

1型カメラ対応モデル: FE185C086HA-1



FE185C086HA-1撮影イメージ

2/3型カメラ対応モデル: FE185C057HA-1



FE185C057HA-1撮影イメージ

②5メガピクセルセンサーに対応

FE185C057HA-1: 3.45µm ピクセルピッチ(最大センサーサイズ: 2/3インチ) FE185C086HA-1: 5µm ピクセルピッチ(最大センサーサイズ: 1インチ)

③高い耐久性と精度を持つメタルマウント(Cマウント)

2つのラインアップ

FE185C086HA-1



FE185C057HA-1



焦点距離 (mm)		2.7
絞り範囲		F1.8 - F16
マウント		C-mount
操作方法	フォーカス	固定
	アイリス	手動
画角(H×V)	1型	185.0° x 185.0° (Ø8.6mm)
	2/3型	185.0° x 140.6°
	1/2型	136.3° x 102.3°
最短撮影距離※(m)		0.2
質量 (g)		160
使用温度		-10°C - +50°C

焦点距離 (mm)		1.8
絞り範囲		F1.4 - F16
マウント		C-mount
操作方法	フォーカス	固定
	アイリス	手動
画角(H×V)	2/3型	185.0° x 185.0° (Ø5.7mm)
	1/2型	185.0° × 154.1°
	1/3型	154.1° x 115.4°
最短攝影距離※(m)		0.1
質量 (g)		135
使用温度		-10°C - +50°C

※レンズメカ先端より

デモ機貸し出しのご紹介!

これまでご紹介してきたレンズを使用してみたい方のために、 デモ機貸し出しをご用意しております。

- 無料で貸し出しいたします!
- 複数シリーズのデモ機をご用意しております!
- ・デモ機貸し出しのご依頼は、以下URL先より お問い合わせください!

http://mvlens.fujifilm.com/ja/contact/








FUJIFILM マシンビジョンレンズ評価施設「T-Lab」のご紹介

富士フイルム大宮事業所内にある「T-Lab」では、最新のマシンビジョン評価設備が整っています。 お客さまが最適なレンズ選びをできるよう、評価設備を無料でご利用いただけ、アドバイザーが レンズ選定を支援いたします。

「どのレンズがよいのか、検査対象を見ながらアドバイスが欲しい」 「レンズを変えることでどれだけ性能が上がるのか試してみたい」 「現在使用しているレンズに問題が無いか確認したい」

など、日頃レンズ選びでお困りのことがございましたら、ご相談ください。 お申込みは、以下URL先よりよろしくお願いいたします。

http://mvlens.fujifilm.com/ja/useful/t-lab.html






レンズ選びに最適な評価設備

レンズに加え、画像処理検査には欠かせないカメラ、照明、フィルターなどの周辺機材の他、様々なサイズのチャートをご用意しており、お客様が最適な検査環境を構築するためのお手伝いをさせていただきます。

レンズ解析ソフト「レンズビジュアライザー」 富士フイルム独自のレンズ解析ソフト「レンズ ビジュアライザー」を使用して、レンズの解像力 や周辺光量の測定結果を提供します。





最適なレンズ選びのアドバイス

FUJINONマシンビジョンレンズは全機種揃っておりますので、レンズ選定やお使いのレンズとの比較評価も可能です。レンズアドバイザーが最適なレンズ選びのアドバイスを致します。

ご利用の流れ

STEP 1

弊社営業担当もしくはホーム ページからお申し込み



評価条件の事前確認・ご来社 日程のご調整

STEP 2



※現在お使いの検査機器や対象物をお伺いします。 ※弊社より評価実施可否をご回答します。 ※場合により事前評価の結果をご連絡致します。

STEP 3








評価結果の考察、最適レンズ のアドバイス



富士フイルム大宮事業所 T-Lab

埼玉県さいたま市北区植竹町1-324

下記QRコードを読み取り、場所をご確認ください。



- ◆JR大宮駅42番バス停より 富士フイルム大宮事業所前徒歩1分
- ◆JR大宮駅51番バス停より 富士フイルム大宮事業所入口徒歩3分
- ◆JR大宮駅よりタクシーで12分
- ◆東武野田線北大宮駅より徒歩12分
- ◆JR土呂駅より徒歩17分





多目的に使えるセミナースペースもご用意しております

