

FUJIFILM CX 3240F Creative Duplex Printer


プリントサイズ方式	LED + 乾式電子写真方式	本体	CX 3240F CDP FOR 100V
印刷解像度	1200×2400 dpi	オプション	FEEDER FOR 3240F CASTER FOR 3240F
プリントスピード	片面 A4サイズ：23枚/分 両面 A4サイズ：22.6秒/分	消耗品	トナーカートリッジ CX TONER FOR 3240 SERIES CYAN CX TONER FOR 3240 SERIES MAGENTA CX TONER FOR 3240 SERIES YELLOW CX TONER FOR 3240 SERIES BLACK 交換頻度(枚数) 0.18万*3 (1.1万*4) 0.24万*3 (1.5万*4) ドラムカートリッジ CX DRUM FOR 3240 SERIES CYAN CX DRUM FOR 3240 SERIES MAGENTA CX DRUM FOR 3240 SERIES YELLOW CX DRUM FOR 3240 SERIES BLACK 1.0万*3 その他 WASTE TONER BOX FOR 3240 0.4万*3
プリントサイズ	L判、はがき、4×6 inch、2L、4×8 inch、A5、7×10 inch、LTR、A4 カスタム 幅:88.9～215.9 mm 長さ:127～450 mm(片面)*1, 127～355.6 mm(両面)	定期交換部品	PAPER ROLLER KIT FOR 3240 SERIES MAINTENANCE KIT FOR 3240 SERIES TRANSFER ROLLER FOR 3240 SERIES FUSING UNIT FOR 3240 SERIES 10.0万 10.0万 2.0万 2.0万
用紙の厚さ	トレイ1～4：140～324g/m²、手差しトレイ：140～220g/m²		
給紙枚数*2	本体のみ：約200枚 フルオプション：約800枚		
寸法	W470×D540×H443 mm		
重量	39kg(用紙除く)		
電源	AC 100V±10%、15A、50/60 Hz±3%		
最大定格値	1,400W		
動作環境	温度：15℃～28℃、湿度：20%～70%		
耐用枚数/期間	300,000枚(A4)または5年間		
外部接続コネクタ	デバイスポート×1(USD 3.0)、 Ethernet 1000Base-T、100Base-TX、10Base-T		
日常のメンテナンス箇所	定着ユニット、トランスファーローラー メンテナンスキット(ベルトユニットを含む)、ペーパーローラー		
プリンタードライバー対応OS	Windows 10/11		

*1 手差しトレイのサイズです。
*2 A4 200gsmの用紙を使用した場合
*3 A4片面プリントで試算(トナーカバレッジ各色25%)
*4 ISO/IEC 19768およびISO/IEC 24712に準拠

・仕様は予告なく変更することがあります。
・Windowsは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。


Dimensions

CX 3240F



CX 3240F

(シートフィーダー付き)



・プリンターを安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「セットアップガイド」と「安全上の注意」をお読みください。
・水、湿気、蒸気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。
・本製品は業務用です。お子様のいる場所では使用しないでください。

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

FUJIFILM

富士フイルム株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
TEL:03-3586-2711(大代表)
fujifilm.com/jp

FUJIFILM
Value from Innovation



パーソナライズされた商材で オンデマンドビジネスを拡大

CX3240Fは、最大324g/m²の厚紙や
特殊形状紙（円形、波型）など多種多様な用紙に
両面・フチなしでプリントできるコンパクトな付加価値プリンターです。
最大5つのオプション給紙トレイを使用することで、
1台で多用途の付加価値商材に対応します。

1 厚紙や不定形の紙にも対応※1

厚紙（最大324g/m²）に対応。特殊形状紙やマグネット、
シールなどの素材へのプリントもできます。

2 自動両面プリントを実現

2.6秒/両面※2 で自動両面プリントを実現。
お客様を待たせることなく提供できます。

3 フチなしで印刷できる

用紙の形状によらずフチなしプリントができます。

4 トレイの自動切り替えが可能

オプションで最大5種類の給紙トレイを用紙のサイズや
厚みに応じて自動切換印刷が可能です。

※1 推奨用紙以外をご使用の場合、用紙走行性の事前確認をお願いします。
※2 A4用紙で印刷した場合です。

卓上カレンダー

波型形状の厚紙に両面プリントで
卓上カレンダーを簡単に作成。



グリーティングカード

宛名やメッセージ、招待者へ向けた
個別写真など世界で一枚のカードを
その場で作成。



パッケージ

封筒やクラフト紙にも印刷可能。
オリジナルギフトボックスで
プレゼントを特別なものに。

コースター

記念写真をその場で
コースターに。



ステッカー

オリジナルラベルは容器に直接貼れる
シール用紙でプリントして提供。



マグネット

テーマパーク / イベント会場などで
従来の記念写真ビジネスにはない
限定商品を。



世界で一枚のカードをその場で実現

贈る人それぞれに向けた宛名やメッセージ、写真を入れて、思いの
こもったカードをプリントできます。多様なデザインを1台のプリン
ターで1枚からプリント可能なため、店舗在庫の圧縮にも繋がります。



イベント会場で記念写真と組み合わせた限定品を提供

特殊形状紙、マグネットやシールなどの素材にそのままプリントできる
ので、用紙裁断、貼り合わせ等の後加工なしで、バラエティに富んだ
商材を提供できます。エンドユーザーに合わせてカスタマイズできる
ことで、既製品にはないオリジナルな商材提供が可能です。