


橋梁点検やコンクリートのひび割れを測る

クラックガイド

反射型


1.5mm から 0.05mm までの
ひび割れ検査に

ドローン撮影の
確認用にも最適！





製作例

- サイズ：210mm×297mm
- 型 式：CGA4-005-R
- 基 材：印画紙+アルミ複合板



ドローン用チャート



空中用 DO-A4R-GR

サイズ：210mm×297mm
厚 さ：3mm
重 量：約0.14kg
素 材：アルミ複合板

水中用 DO-A4R-UW

サイズ：210mm×297mm
厚 さ：2mm
重 量：約1kg
素 材：ステンレス
加 工：オーバーコート

製作例

※長時間の水中での使用を保証
するものではありません。

サイズ・デザイン・濃度規格など、お客さまのご要望に合わせて企画製作いたします。お気軽にお問合せください！

FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社

イメージテック事業本部 ビジュアル&サイネージ事業部

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目5番8号 JR目黒MARCビル11階

※掲載されている内容は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

カタログDL お問い合わせは



JQA-QMA12554
JQA-EM2942

富士フイルム テストチャート

検 索