



～ひびみっけの撮影がアツという間に終わる!!～

1億画素カメラ レンタル/販売のご案内

特徴


今までの「4倍」の面積が撮影可能！

約60㎡のコンクリート壁面が3枚の撮影で解析可能 (ひび幅0.2mm検出)



従来カメラ※での撮影
(※2,400万画素カメラ)

12枚



1億画素カメラ※で撮影
(※GFX100S)

3枚

レンタルサービス

4万円～ (5日間～)

販売サービス

最適な撮影セット
をご提案

お問い合わせ窓口



infra_service@fujifilm.com

090-8024-5303

月～金 9時～17時 (祝日、年末年始は除く)

さらに詳しく ➡

販売・レンタルの提案カメラセット構成例



	カメラセット GFX-100S II
カメラ本体	GFX100S II（1億2百万画素）
レンズ①	GF35-70mmF4.5-5.6 WR
レンズ②	GF45-100mmF4 R LM OIS WR
フラッシュ	EF-60
レリーズ	RR-100
三脚	Manfrotto 290DUAL
バッテリー	NP-W235
チャージャ	BC-W235S
SDカード	128GB×1枚
その他	初回無料メンテナンスカード、設定ガイド

※2,400万画素カメラのレンタル、販売もございますのでご検討の際はお問合せ下さい。

レンタル料金

GFX100Sレンタル料金

機種	プラン	5日間	10日間	15日間	20日間	25日間	1ヵ月 (31日間)
カメラボディ: GFX100S バッテリー (NP-W235) ×2個 充電器 (BC-W235) ×1個		¥16,000	¥32,000	¥48,000	¥64,000	¥80,000	¥99,200
ズームレンズ: GF32-64mm		¥8,000	¥16,000	¥24,000	¥32,000	¥40,000	¥49,600
ズームレンズ: GF45-100mm		¥8,000	¥16,000	¥24,000	¥32,000	¥40,000	¥49,600
フラッシュ: EF-X500		¥2,650	¥5,300	¥7,950	¥10,600	¥13,250	¥16,430
レリーズ: RR-100		¥1,600	¥3,200	¥4,800	¥6,400	¥8,000	¥9,920
三脚: Manfrotto 290Xtra		¥2,650	¥5,300	¥7,950	¥10,600	¥13,250	¥16,430
	計	¥38,900	¥77,800	¥116,700	¥155,600	¥194,500	¥241,180
	税	¥3,890	¥7,780	¥11,670	¥15,560	¥19,450	¥24,118
	合計	¥42,790	¥85,580	¥128,370	¥171,160	¥213,950	¥265,298

～レンズ選びの目安～

撮影する被写体までの適正距離 (m)

- ズームレンズ GF32-64mm
0.1mmのひびわれ: 2.5m～5.1m
0.2mmのひびわれ: 5.0m～10.3m
- ズームレンズ GF45-100mm
0.1mmのひびわれ: 3.6m～7.9m
0.2mmのひびわれ: 7.2m～15.9m

被写体から近い距離で撮影できる場合はGF32-64mm、
被写体から離れた距離で撮影する場合はGF45-100mmがオススメです。
お気軽にご相談ください！

販売価格

ご要望に応じたカメラセットで提案させていただきます。
まずは、表面お問い合わせ先までお見積り依頼をお願いいたします。