

250mlの大容量インク

インクカートリッジフリー化

インクカートリッジを使用しないシステムを採用したことで、従来モデル（弊社 DE100-XD）に比べてインク容量を25%増加し、250mlを実現。また、廃棄物の量を削減し、その重量を約49%軽減しています。

DX400 series



廃棄時



フロンティアDX400W の主な仕様


プリントモード	ドラフト／標準／高品質
プリントサイズ	89×50 mm - 210×1,000 mm
プリントスピード	7.5 秒/枚 (Lサイズ、標準モード時)
印刷解像度	ドラフトモード: 720×360 dpi 標準モード: 720×720 dpi 高品質モード: 1,440×720 dpi
ペーパー搭載数	1ロール
面種	グロッシー／ラスター

インクサプライユニット	6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、スカイブルー、ピンク)の染料インク(容量: 250 ml/1色)
設置面積	0.17 m ² (シートフィーダー無し時)
電源	AC100V-120V (50/60Hz)、7.0A AC220V-240V (50/60Hz)、3.5A
消費電力	80 W
寸法 (幅×奥行き×高さ)	460×374×343 mm
重量	17.9 kg (用紙、インク、シートフィーダーは含まず)

※仕様は予告なく変更することがあります。

寸法図

DX400W
(シートフィーダー無し)



消耗品

高品質プリント
専用ペーパー
FUJIFILM
Quality Dry
Photo Paper



ロール

用紙幅	65 m ロール グロッシー	ラスター	入数/箱
89 mm	○	○	4 rolls
102 mm	○	○	2 rolls
127 mm	○	○	2 rolls
152 mm	○	○	2 rolls
203 mm	○	○	2 rolls
210 mm	○	○	2 rolls

富士フイルムの高粘度インク
富士フイルムDX400W
インクサプライユニット



容量: 250ml インク色: 6色
●シアン ●マゼンタ ●イエロー ●ブラック ●ピンク ●スカイブルー

FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30
fujifilm.com/ffis/

●当製品に関するお問い合わせは、コンタクトセンターの下記窓口へお願いいたします。
東日本窓口(北海道・東北・関東甲信越) TEL (042)481-8399
西日本窓口(中部・近畿・北陸・中四国・九州・沖縄) TEL (042)481-8409

安全上のご注意	●プリンターを安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「セットアップガイド」と「安全上の注意」をお読みください。 ●水、湿気、蒸気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。 ●本製品は業務用です。お子様のいる場所では使用しないでください。
---------	---

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

機器販売店

宣伝物コード 50002717 25.10

FUJIFILM

Value from Innovation



NEW
インクジェットシステム

Frontier DX400W



高耐久、コンパクトでフレキシブル

DX400Wは、従来機（DE100-XD）比で 1.3 倍の 40 万枚*という高い耐久性と、スピーディーな処理能力を備えたコンパクトなインクジェットプリンターです。

軽量かつコンパクトな設計により、設置や移動が簡単で、ビジネスやイベントでの使用に最適。

さらに柔軟なシステム構成で、多様なニーズにも迅速に対応します。

※当社規定の測定方法による。印刷可能枚数は、使用環境や条件によって変わります。



1 最適な写真画質・バラエティに富んだプリント

写真分野でのノウハウを活かした優れた表現力

基本の4色にスカイブルーとピンクを加えた6色インクを採用。富士フィルムが写真分野で培ってきた長年の知見を活かすことで、豊かな階調と優れた色再現を実現し、最適な写真画質を提供します。

富士フィルムの画像処理技術—Image Intelligence™

画像処理技術「Image Intelligence™」により、光量不足や逆光、高コントラスト、露光不足、露光過度といった問題を自動で補正して美しい画像に仕上げます。



元の画像

画像処理後の最適化された画像

消費者ニーズに応える多彩なプリント

ロールペーパー使用時には、89×50mm から 210× 1,000mmまで、さまざまな用紙サイズに対応しています。ハーフサイズやLサイズ、スマートフォンアプリの普及で人気の正方形サイズ、インテリアとして飾れるバナーサイズまで印刷可能です。

ロールペーパー	
ペーパー幅 (mm)	89 / 102 / 127 / 152 / 203 / 210
送り長 (mm)	50 - 1,000



DX400W（シートフィーダー無し）

2 使いやすさを追求

小型インクジェットプリンターとして初の操作パネル搭載

プリンター本体に操作パネルが装備されており、操作が簡単で便利です。また、消耗品の残量も一目で確認できるため、在庫管理にも役立ちます。



場所を取らないトレイ設計

プリントトレイを本体と一体化することで、省スペース化を実現しました。



簡単メンテナンス

メンテナンス作業をフロント面に集約しているので、消耗品の交換やカットくずの廃棄も簡単にできます。



カットくずの排出



ロール紙の交換




インクサプライユニット交換

3 多様化するプリントビジネスに対応

さまざまな店舗ニーズへの柔軟性


お客様のビジネスニーズに合わせて、追加ソフトウェアやオプション機器を使い、効果的なシステムを構成することができます。



2～4台接続することで、初期投資を抑えて、インクジェットミニラボと同等の処理能力を実現します。



設置スペースが限られるインショップや小型の路面店などにもコンパクトなDX400Wはおすすめです。



高画質でありながら、コンパクトなDX400Wは機動性の求められるイベントフォトにも最適です。

処理速度が速く
生産性が向上

約 7.5
秒/枚（Lサイズ）

約 480*
枚/時（Lサイズ）

4台構成の場合
約 1,920
枚/時（Lサイズ）

※当社規定の測定方法による。使用環境・条件により性能が保証されない場合もあります。

店内レイアウトの柔軟性

従来のUSB接続に加えて、有線LAN接続にも対応しています。有線LANを使用することで、お客様の設置環境に適した柔軟なレイアウトが可能です。

