



A3 Kleur Multifunctionele printer

Apeos C3060 / C2560 / C2060

 Apeos™



Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.





**Compromisloze
bruikbaarheid en
compatibiliteit**



**Snelle en
eenvoudige
bediening**



**Bescherm
belangrijke
informatie**



**Initiatieven die
rekening houden
met het milieu**

Klein en slim: uw schaalbare oplossing
dagelijkse zakelijke vereisten

Apeos C3060/C2560/C2060

Kopiëren/afdrukken	Scannen	Afdrukresolutie	Bedieningspaneel	Milieutechnologie
C3060 30 ppm ^{*1} C2560 25 ppm ^{*1} C2060 20 ppm ^{*1}	Dubbelzijdig scannen 80ppm ^{*2}	1200 × 2400 dpi	7 inch	LED-printkop EA-Eco toner

•Draadloos LAN ondersteund •Mobiel ondersteund
^{*1}: A4 LEF. ^{*2}: A4 LEF 200 dpi naar map.

Compromisloze bruikbaarheid en compatibiliteit

Multifunctioneel apparaat met kleine voetafdruk en eenvoudige installatie

- Compact ontwerp met een breedte van 590 x een diepte van 659 mm
- Kies een juiste configuratie van 1, 2 of 4 lades afhankelijk van uw groeiende vereisten



Dankzij de configuratie met 2 lades en de optimale hoogte en verstelbare UI is hij voor iedereen (ook voor mensen met speciale behoeften) gemakkelijk te bedienen.

Gedeelde machines voor kantoren.

Verhogen tot maximaal papier capaciteit van 2180 vellen*.

* 20 lb./75 g/m²-papier, standaard + 3 laden
Module (optioneel).



Uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid en printkwaliteit

- Afdrukken met hoge resolutie van 1200 x 2400 dpi bereikt met LED-printkop
- Soepele reproductie van lijnen en tekst met verwerking van beeldverbetering
- Digitale correctietechnologie IReCT*, vermindert de foutieve registratie van kleur naar kleur

* Technologie voor beeldregistratiecontrole.



Direct scannen naar of afdrukken vanaf USB voor efficiënte bewerkingen

- U kunt de documenten die op een USB-stick zijn opgeslagen direct afdrukken of gescande gegevens kunnen direct op een USB flash drive worden opgeslagen zonder een PC te gebruiken.




Snel scannen van grote aantallen originelen

- Tot 80 ppm op hoge snelheid Scannen
- Er kunnen maximaal 130 vellen worden geladen
- One pass DADF zal het originele document niet beschadigen
- Onmiddellijk scannen zonder handmatige invoer van elk origineel formaat
- Converteert originelen van aangepast formaat automatisch naar standaardformaat



Scant automatisch kleine originelen zoals ze zijn naar standaardformaat



Snel opstarten en uitvoeren voor meer efficiëntie

- De snelle opstartmodus bereidt het bedieningspaneel in 6 seconden voor*¹
- Snel opwarmen; in minder dan 28 seconden
- Uitvoertijd eerste kopie in 4,9 seconden*²

*1: Afhankelijk van de status van de basismachine en de configuratie van opties, kan het zijn dat deze niet werkt of langer dan 6 seconden duurt.

*2: A4 LEF voor Apeos C3060 in horizontale/monochroom voorkeursmodus.




Snelle en eenvoudige bediening

Eenvoudige lay-out met eenvoudige navigatie

UI met zwarte en grijze tinten geeft een beter contrast voor gemakkelijke herkenning.

- Pictogrammen zijn gelijkmatig verdeeld voor eenvoudige herkenning
- Consistente bedieningsstappen van elke functie voor eenvoudig onthouden
- Personalisatie van het startscherm voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte functies
- Zet regelmatige instellingen vast voor het registreren van frequente of herhaalde taken
- Duidelijke meldingen met opvallend licht voor voltooide of foutieve taken
- Subtiele geluidsmelding voor waarschuwing en aandacht



Flexibiliteit in kantoorindeling

Ondersteunt draadloze LAN-omgeving^{*1}.

- Ondersteunt gratis adressering op kantoor met Wi-Fi-ondersteuning
- Er kunnen maximaal vijf multifunctionele Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- Ondersteunt direct mobiel afdrukken^{*2}
- Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service worden ondersteund

^{*1}: Optioneel.

^{*2}: Wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi Direct.

Uw smartphone wordt een 'draagbaar bedieningspaneel'

Naadloze connectiviteit met mobiele apparaten voor kopiëren, faxen, afdrukken, scannen^{*1} met behulp van Print Utility^{*2}-toepassing.

- Een mobiel apparaat kan worden gebruikt als een alternatieve UI voor operationele controle om veelvoorkomende contactpunten tot een minimum te beperken
- Frequentie instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Favorieten'
- Stuur direct een fax of e-mail met de adressen die zijn opgeslagen op de smartphone
- Minimaliseer de contactpunten met de printer met het oog op hygiëne

Opmerking: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving of directe Wi-Fi Direct-verbinding.

^{*1}: E-mail, Scannen naar map.

^{*2}: Het kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.



Verschillende functies besparen tijd en moeite bij het scannen

Gescande gegevens kunnen via verschillende methoden worden overgebracht, waaronder e-mail, URL en verzenden naar pc (SMB/FTP/SFTP).

- Gegevens kunnen worden verzonden door meerdere functies tegelijkertijd te gebruiken
- Verbeter uw digitaliseringsproces met functies zoals automatische oriëntatie van gescande pagina's in rechtopstaande positie, het corrigeren van scheve pagina's of het verwijderen van lege pagina's
- Naast TIFF en JPEG kunnen de gescande gegevens worden geconverteerd naar PDF met doorzoekbare OCR ingeschakeld

Bescherm belangrijke informatie

Informatie is een belangrijk bezit dat koste wat het kost moet worden beschermd

Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruiker

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikersautorisatie kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Privéafdrukkosten

* Optioneel.

Er kan een extra laag ongewenste toegang worden gecreëerd voor specifieke gebruikers (bijv. gasten).

- Secundaire Ethernetkit*

* Optioneel.

Bescherm gegevens

Bescherm tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en knoeien met instellingen van het apparaat/systeem.

- Codering van opgeslagen gegevens
- Gebruikt TPM 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer

* Vertrouwde platformmodule

Bescherm de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of Ipsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Bescherm instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Robuuste IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

Voorkomt bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk

Initiatieven die rekening houden met het milieu



We werken aan de ontwikkeling van milieubewuste producten, met inbegrip van technologieën die het stroomverbruik van multifunctionele apparaten en printers verminderen om het milieu minder te belasten. De Fujifilm Group heeft het certificeringsprogramma geïntroduceerd waarin we de milieuwaaarde van elk product door beoordelingen op het moment van productontwikkeling verduidelijken, de evaluatie uitvoeren op basis van onze interne certificeringscriteria en de producten* die uitmuntend zijn in het verminderen van de milieu-impact certificeren als 'Green Value Products'. Dit product is gecertificeerd als 'Zilver'-product dat de impact op het milieu vermindert op een hoger niveau dan de industriestandaard.

* Producten en diensten die uitblinken in het verminderen van de milieu-impact zijn producten en diensten die zijn ontworpen met aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop van grondstoffen, productie, gebruik, verwijdering tot hergebruik.

Initiatieven voor energiebesparing

- Bereik zowel een hoge afdrukkwaliteit als energiebesparing door de LED-printkop te installeren waardoor ruimte- en energiebesparing mogelijk is, evenals de EA-Eco toner met fuser-prestaties met lage temperaturen.
- Verminder het stroomverbruik met de slimme energiebesparingsfunctie die alleen de vereiste onderdelen inschakelt op basis van de functies die door de klanten worden gebruikt

Initiatieven voor behoud van hulpbronnen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
 - Privéafdrukkosten, scannen, papierloze fax, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, etc.

Apeos C3060 / C2560 / C2060

Functies en specificaties

Basisspecificaties/kopieerfunctie

Item		C3060	C2560	C2060
Type		Desktop/console		
Geheugencapaciteit		4 GB (Max: 4 GB)		
Capaciteit van het opslagapparaat ^{*1}		128 GB		
Kleurcapaciteit		Volledig in kleur		
Scanresolutie		600 x 600 dpi		
Afdrukresolutie		1200 x 2400 dpi		
Opwarmtijd ^{*2}		[Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten] ^{*3} Wanneer ingeschakeld: 28 seconden of minder (23°C kamertemperatuur) Wanneer uitgeschakeld: 22 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)		
Hersteltijd (Hersteltijd vanuit slaapstand)		14 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	12 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	
Formaat origineel		Maximaal A3, 11 X 17", 297 x 432 mm voor zowel vel als boek		
Papierformaat	Max	A3, 11 x 17"		
	Min	A5 [Briefkaart (100 x 148 mm), bij gebruik van lade voor handmatige invoer]		
	Beeldverlies breedte	Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 2,0 mm, rechter/linker rand 2,0 mm		
Papiergewicht ^{*4}	Papierlade	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index		
	Lade voor handmatige invoer	60 tot 216 g/m ² / 16 lb. binding tot binding van 57 lb.		
Eerste kopie Uitvoertijd	Z/W	4,9 sec. (A4 LEF/Letter LEF monochrome prioriteitsmodus)	5,9 sec. (A4 LEF/Letter LEF monochrome prioriteitsmodus)	
	Kleur	6,7 sec. (A4 LEF/Letter LEF kleurprioriteitsmodus)	8,1 sec. (A4 LEF/Letter LEF kleurprioriteitsmodus)	
Continu kopiëren Snelheid ^{*5}	A4 LEF / JIS B5 LEF Brief LEF	Z/W: 30 ppm, Kleur: 30 ppm	Z/W: 25 ppm, Kleur: 25 ppm	Z/W: 20 ppm, Kleur: 20 ppm
	A4	Z/W: 23 ppm, Kleur: 23 ppm	Z/W: 19 ppm, Kleur: 19 ppm	Z/W: 16 ppm, Kleur: 16 ppm
	JIS B5	Z/W: 17 ppm, Kleur: 17 ppm	Z/W: 14 ppm, Kleur: 14 ppm	Z/W: 11 ppm, Kleur: 11 ppm
	JIS B4 / Legal	Z/W: 20 ppm, Kleur: 20 ppm	Z/W: 16 ppm, Kleur: 16 ppm	Z/W: 13 ppm, Kleur: 13 ppm
	A3	Z/W: 17 ppm, Kleur: 17 ppm	Z/W: 14 ppm, Kleur: 14 ppm	Z/W: 11 ppm, Kleur: 11 ppm
Papierlade Capaciteit ^{*6}	Standaard	520 vellen x 1 lade + lade voor handmatige invoer van 100 vellen		
	Optioneel	Module met 1 lade: 520 vellen x 1-lade Module met 3 laden: 520 vellen x 3-lades Module met tandemlade: 520 vellen x 1 lade + 870 vellen x 1 lade + 1180 vellen x 1 lade Invoer met hoge capaciteit B1: 2000 vellen		
	Max	2180 vellen [standaard + module met 3 laden] 3190 vellen [standaard + module met tandemlade] 5190 vellen [standaard + module met tandemlade + invoer met hoge capaciteit B1]		
Capaciteit uitvoerlade ^{*7}		Bovenste in het midden: 250 vellen (A4 LEF), onderste in het midden: 250 vellen (A4 LEF)		
Stroomtoevoer		AC 220 tot 240V ±10%, 8A, 50/60 ±3% Hz algemeen		
Maximaal vermogen Verbruik		1,76 kW of minder (AC 220V ±10%) 1,92 kW of minder (AC 240V ±10%) Slaapstand: 0,4 W of minder. Gereedstand: 96W of minder (AC 220 tot 240V model)		
Afmetingen		B 590 x D 659 x H 768 mm / W 23,3 x D 26,0 x H 30,3" B 590 x D 659 x H 881 mm / B 23,3 x D 26,0 x H 34,7" (wanneer optionele module met 1 lade is geïnstalleerd.) B 590 x D 659 x H 1118 mm / B 23,3 x D 26,0 x H 44,1" (wanneer optionele module met 1 lade en kast of module met 3 laden is geïnstalleerd.) B 590 x D 659 x H 1118 mm / B 23,3 x D 26,0 x H 44,1" (Wanneer optionele module met tandemlade is geïnstalleerd.)		
Gewicht ^{*8}		70 kg / 155lb.		
		81 kg / 179lb. (wanneer optionele module met 1 lade is geïnstalleerd.)		
		93 kg / 205lb. (Wanneer optionele module met 1 lade en kast is geïnstalleerd.)		
		96 kg / 212lb. (Wanneer optionele module met 3 laden is geïnstalleerd.)		
		100 kg / 221lb. (Wanneer optionele module met tandemlade is geïnstalleerd.)		

*1: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.

*2: Het kan veranderen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

*3: Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten zijn ingeschakeld als fabrieksinstellingen. U kunt de instellingen wijzigen als dat nodig is.

*4: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.

*5: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.

*6: 20 lb. / 75 g/m²-papier

*7: 70 g/m²-papier.

*8: Inclusief tonercartridge.

Afdrukfunctie

Item	Beschrijving
Type	Ingebouwd type
Constance afdruksnelheid ^{*1}	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
Afdrukresolutie	Standaard [PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie ^{*2} : 1200 x 1200 dpi
	Optioneel [Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie ^{*2} : 1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	Standaard PCL5/PCL6
	Optioneel Adobe® PostScript® 3™
Onders-teund besturingssysteem ^{*3}	Standaard [PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Optioneel [Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Optioneel Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

*1: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdruksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.

*2: De modus Hoge resolutie wordt aanbevolen voor het afdrukken van fijne lijnen of kadastrale kaarten.

*3: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Scanfunctie

Item	Beschrijving
Type	Kleurens scanner
Scanresolutie	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansnelheid	Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Optioneel Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faxfunctie (optioneel)

Item	Beschrijving
Formaat origineel	Max: A3, 11 x 17", lang document (langste 600 mm / 23,7")
Opname papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Verzendtijd	2 seconden en meer maar minder dan 3 seconden ^{*1}
Transmissiemodus	ITU-T G3
Toepasbare lijnen	Telefoonabonneelijn, PBX, faxcommunicatie (PSTN)

*1: Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

Duplex Automatische Documentinvoer [1 doorvoer, dubbelzijdig scannen]

Item	C3060	C2560	C2060
Formaat origineel / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A6 ^{*1} 38 tot 128 g/m ² / 11 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 50 tot 128 g/m ² / 14 lb. binding tot 34 lb. binding) ^{*2}		
Capaciteit ^{*3}	130 vellen		
Scansnelheid ^{*4}	Kopie (A4 LEF, Simplex)	Z/W: 30 ppm, Kleur: 30 ppm	Z/W: 25 ppm, Kleur: 25 ppm
	Scannen	Z/W: 80 ppm, Kleur: 80 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 80 ppm, Kleur: 80 ppm) [Standaard document (A4 LEF/Brief LEF), 200 dpi, naar map]	Z/W: 20 ppm, Kleur: 20 ppm

*1: Het minimale aangepaste formaat is 49 x 85 mm / 2,0 x 3,4".

*2: Aangepaste formaten van 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm zijn beschikbaar van 38 tot 209 g/m².

*3: 70 g/m²-papier.

*4: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Nabewerker A2 (optioneel)

Item	Beschrijving
Type	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)
Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: Briefkaart (100 x 148 mm)
Papiergewicht	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Papiercapaciteit ^{*1}	[Zonder nieten] A4: 500 vellen; JIS B4: 250 vellen; A3 of groter: 200 vellen; gemengd formaat stapelen ^{*2} : 250 vel [Met nieten] 30 sets
Nieten	Capaciteit
	A4: 50 vellen (90 g/m ² of minder), JIS B4 of groter: 30 vellen (90 g/m ² of minder)
	Papierformaat
	Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF
Nieten	Papiergewicht
	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Nieten	Positie
	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Afmetingen ^{*3} / Gewicht	W 658 x D 461 x H 238 mm / W 25,9 x D 18,2 x H 9,4" 11 kg / 25 lb.

*1: 70 g/m²-papier.

*2: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*3: Breedte 478 mm wanneer de papiersteun wordt opgeborgen.

Nabewerker B4 (optioneel)

Item	Nabewerker B4
Type	Sorteren (Offset beschikbaar ^{*1*}) / Stapelen (Offset beschikbaar ^{*1*})
Papierformaat ^{*3}	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Papiergewicht	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Papiercapaciteit ^{*4}	[Zonder nieten] A4: 2000 vel, JIS B4 of groter: 1000 vel, gemengd formaat stapelen ^{*5} : 300 vel [Met nieten] A4: 100 sets of 1000 vel ^{*6} , JIS B4 of groter: 75 sets of 750 vel [Met afwerking van boekjes ^{*7}] 50 sets of 600 vellen [Met vouw ^{*7}] 500 vellen
Nieten	Capaciteit
	50 vellen (90 g/m ² of minder)
	Papierformaat ^{*8}
	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
Nieten	Papiergewicht
	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Nieten	Positie
	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Perforeren ^{*9}	Aantal gaten
	Perforatie met 2/4 gaten
	Papierformaat ^{*10}
Perforeren ^{*9}	Max:A3, 11x17"; Min: A5 LEF
	Papiergewicht
Perforeren ^{*9}	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
	Capaciteit
Brochure nabewerken ^{*7}	Zadelnieten: 15 vellen; enkele vouw: 5 vellen
	Papierformaat
Brochure nabewerken ^{*7}	Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Brief
	Papiergewicht
Brochure nabewerken ^{*7}	Zadelnieten: 60 tot 80 g/m ² / 16 lb. binding met 21 lb. binding ^{*11} , enkele vouw: 60 tot 105 g/m ² / 16 lb. binding met 28 lb. binding
	Afmetingen ^{*12}
Afmelingen ^{*12}	B 607 x D 653 x H 1041 mm / W 23,9 x D 25,7 x H 41,0" Met brochureafwerker: B 607 x D 673 x H 1079 mm / B 23,9 x D 26,5 x H 42,5"
	Gewicht
Gewicht	26 kg / 58lb.
	Met perforatiekit: + 2 kg / 5 lb. Met brochuremakermodule: +10kg / 22lb.

Opmerking: Finisher-B4 is alleen beschikbaar als optionele module met 1 lade en kast of module met 3 laden of module met tandemlade is aangesloten op de basismachine.

*1 : De offsetfunctie is standaard uitgeschakeld. De instelling kan indien nodig worden gewijzigd.

*2 : Uitvoer met een breedte van minder dan 210 mm wordt afgeleverd zonder wisselend stapelen.

*3 : Papier in grotere formaten dan A3 of 11 X 17" of kleinere dan A5 worden afgeleverd in de middelste lade.

*4 : 70 g/m²-papier.

*5 : Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*6 : 75 sets of 750 vellen met dubbelzijdig nieten.

*7 : Voor de functie brochure-afwerking is de optionele brochuremaker voor nabewerker B. Het aanbrengen van een vouw vergemakkelijkt het vouwen. Nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd. Ook als vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd.

*8 : Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.

*9 : Voor de perforatiefunctie is de optionele perforatiekit voor 2/4 gaten voor Nabewerker B nodig.

*10: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.

*11: Omslagen kunnen maximaal 220 g/m² (extra zwaar) zijn.

*12: Verbinding binnen de hoofdtekst is uitgesloten.

Invoer met hoge capaciteit B1 (optioneel)

Item	Beschrijving
Papierformaat	A4 LEF, Brief LEF, JIS B5 LEF
Papiergewicht	55 tot 216 g/m ² / 15 lb. binding tot binding van 57 lb.
Invoercapaciteit/aantal lades [*]	2000 vellen x 1 lade
Afmetingen	B 389 x D 610 x H 377 mm / W 15,4 x D 24,1 x H 14,9"
Gewicht	29 kg / 64 lb.

*: 80 g/m²-papier.

Opmerkingen

1) Als de opslagmedia (zoals harde schijven) van het basisstation defect raken, kunnen ontvangen gegevens, verzamelde gegevens, geregistreerde instellingsgegevens etc. verloren gaan. In geen geval is 'het Bedrijf' aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens.

2) Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

Hardware-configuratie

Verschillende combinaties



Standaard Configuratie 1 lade

Standaardlade
• Lade met capaciteit voor 520 vellen x 1 lade



Met module met 1 lade

Module met 1 lade
• Lade met capaciteit van 520 vellen x 2 lades



Met module met 1 lade met kast

Module met 1 lade en kast
• Lade met capaciteit van 520 vellen x 2 lades
• Kast



Met module met 3 laden

Module met 3 laden
• Lade met capaciteit van 520 vellen x 4 lades



Met module met tandemlade

Module met tandemlade
• Lade met capaciteit van 520 vellen x 2 lades
• Lade met capaciteit voor 870 vellen x 1 lade
• Lade met capaciteit voor 1180 vellen x 1 lade

Standaardwaarde

1. Duplex Automatische Documentinvoer
• Capaciteit voor 130 vellen
• Scansnelheid:
(1 zijde scannen) Z/W: 80 ppm, kleur: 80 ppm
(Dubbelzijdig scannen) Z/W: 80 ppm, kleur: 80 ppm



Dubbele uitvoerlade
Hiermee kan de uitvoer van elke kopieer-, fax- en printtaak worden gescheiden

2. Uitgang 2-lade

Optioneel

4. Nabewerker A2
• Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten



3. Invoer met hoge capaciteit B1
Vergroot de papiercapaciteit voor grote volumes
• Lade met capaciteit voor 2000 vellen x 1 lade



5. Nabewerker B4
• Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten



6. Perforeer-eenheid
• Perforatie met 2/4 gaten



7. Brochuremaker
• Zadelnietten



FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

Verbod op reproductie Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatspellen die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

Handelsmerken •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Werkmap, Cloud Service Hub en Cloud On-Demand Print zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, het Adobe-logo, PostScript en het PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Apple, Mac, macOS, OS X en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreeerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Voor uw veiligheid



Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.