




A3 Monochrome Multifunctionele printer

Apeos 5570 / 4570



Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.



Snelle en eenvoudige bediening



Hoge prestaties voor efficiënter werken



Bescherm belangrijke informatie



Initiatieven die rekening houden met het milieu

Uitgerust met gebruiksvriendelijke interface en sterke beveiliging functies om een naadloze werkcultuur op afstand te creëren

Apeos 5570 / 4570

Kopiëren/ afdrukken	Scannen	Afdrukresolutie	Bedieningspaneel	Milieutechnologie
5570 55 ppm *1 4570 45 ppm *1	Kleur/monochroom 160ppm *2	1200 × 2400 dpi	10,1 inch	LED-printkop Super EA-Eco toner

•Mobiël ondersteund •Draadloos LAN ondersteund •Visitekaartjes scannen •Beveiliging •LED-herinnering om afgedrukte documenten/originelen te verzamelen
•Detectie van invoer meerdere pagina's


*1: A4 LEF. *2: Wanneer beide zijden van een vel in één keer worden gescand met de Duplex Automatische Documentinvoer.

Snelle en eenvoudige bediening

Eenvoudige lay-out met eenvoudige navigatie

UI met zwarte en grijze tinten geeft een beter contrast voor gemakkelijke herkenning

- Pictogrammen zijn gelijkmatig verdeeld voor eenvoudige herkenning
- Consistente bedieningsstappen van elke functie voor eenvoudig onthouden
- Personalisatie van het startscherm voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies
- Zet regelmatige instellingen vast voor het registreren van frequente of herhaalde taken
- Duidelijke meldingen met opvallend licht voor voltooide of foutieve taken
- Subtiële geluidsmelding voor waarschuwing en aandacht



Versnelde activiteiten zonder wachttijd

Snel opstarten en uitvoeren voor meer efficiëntie

- Snel opwarmen; in minder dan 24 seconden
- De snelle opstartmodus bereidt het bedieningspaneel in 6 seconden voor*1
- Uitvoertijd eerste kopie in 3,6 seconden*2

*1: Afhankelijk van de status van de basismachine en de configuratie van opties, kan het zijn dat deze niet werkt of langer dan 6 seconden duurt.

*2: A4 LEF in horizontale/monochrome voorkeursmodus

Flexibiliteit in kantoorindeling

Ondersteunt draadloze LAN-omgeving*1.

- Ondersteunt gratis adressering op kantoor met Wi-Fi-ondersteuning
- Er kunnen maximaal vijf multifunctionele Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- Ondersteunt direct mobiel afdrukken*2
- Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service worden ondersteund

*1: Optioneel.

*2: Wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi Direct.

Licht en stil de lades openen en sluiten

Papierladen zijn uitgerust met een terugtrekmechanisme voor soepel openen en sluiten

- Eén zachte druk om te sluiten
- Trekt zacht en voorzichtig in
- Uittrekken is moeiteloos



Waarschuwinglampje

Waarschuwinglampje herinnert de gebruiker aan niet-verzameld origineel of afgedrukt document op de uitvoerlades.

- Voorkomt dat niet-verzamelde documenten op de centrale lade of feeder achterblijven
- Het lampje in de centrale lade geeft ook aan wanneer er een fax in de zijlade is ontvangen.



Uw smartphone wordt een 'draagbaar bedieningspaneel'

Naadloze connectiviteit met mobiele apparaten voor kopiëren, faxen, afdrukken, scannen*2 met behulp van de Print Utility¹-toepassing.

- Een mobiel apparaat kan worden gebruikt als een alternatieve UI voor operationele controle om veelvoorkomende contactpunten tot een minimum te beperken
- Frequentie instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Favorieten'
- Stuur direct een fax of e-mail met de adressen die zijn opgeslagen op de smartphone
- Minimaliseer de contactpunten met de printer met het oog op hygiëne

Opmerking: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving of directe Wi-Fi Direct-verbinding.

*1: Het kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.

*2: E-mail, Scannen naar map.





Hoge prestaties voor efficiënter werken

Snel scannen van grote aantallen originelen

Tot 160 ppm* kan in Kopiëren of Scannen op hoge snelheid worden gelezen. De nabewerkingstaken kunnen zonder vertraging worden uitgevoerd.

- Uitgerust met detectie van invoer meerdere pagina's
- One pass DADF zal het originele document niet beschadigen
- De documentafdekking sluit langzaam


* Voor Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC
Tijdens 1 doorvoer en dubbelzijdig scannen, 200 dpi naar map.

Scan kleine originelen zoals cheques en facturen samen

Documenten met aangepaste of kleine formaten, zoals kwitanties, kunnen rechtstreeks vanuit de Duplex Automatische Documentinvoer worden gescand, die automatisch kan worden ingesteld op het dichtstbijzijnde standaard formaat.

- Onmiddellijk scannen zonder handmatige invoer van elk origineel formaat
- Converteert originelen van aangepast formaat automatisch naar standaardformaat
- Slimme OCR-functie vermindert nabewerkingswerk

Scant automatisch kleine originelen zoals ze zijn naar standaardformaat



Verbeter de verkoopmogelijkheden door gebruik te maken van informatie op visitekaartjes

Met Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC kunt u originelen laden die zo klein zijn als visitekaartjes.

- Ondersteunt een minimale afmeting van 49 mm(B) x 85 mm(L)*
- U kunt meerdere vellen van het origineel laden en samen scannen
- 1 doorvoer dubbelzijdige DADF maakt gelijktijdig scannen aan de voor- en achterkant mogelijk
- OCR-functie vermindert de werklust van handmatige gegevensinvoer

* Van toepassing op papier met een gewicht van 38 tot 209 g/m²



Verschillende functies besparen tijd en moeite bij het scannen

Gescande gegevens kunnen via verschillende methoden worden overgebracht, waaronder e-mail, URL en verzenden naar pc (SMB/FTP/SFTP).

- Gegevens kunnen worden verzonden door meerdere functies tegelijkertijd te gebruiken
- Verbeter uw digitaliseringsproces met functies zoals automatische oriëntatie van gescande pagina's in rechtopstaande positie, het corrigeren van scheve pagina's of het verwijderen van lege pagina's
- Naast TIFF en JPEG kunnen de gescande gegevens worden geconverteerd naar PDF met doorzoekbare OCR ingeschakeld

Bescherm belangrijke informatie

Informatie is een belangrijk bezit dat koste wat het kost moet worden beschermd

Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruiker

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikersautorisatie kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Privéafdrukkosten

* Optioneel.

Er kan een extra laag ongewenste toegang worden gecreëerd voor specifieke gebruikers (bijv. gasten).

- Secundaire Ethernetkit*

* Optioneel.

Bescherm gegevens

Bescherm tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en knoeien met instellingen van het apparaat/systeem.

- Codering van opgeslagen gegevens
- Gebruikt TPM 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer

* Vertrouwde platformmodule

Bescherm de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of Ipsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Bescherm instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Robuuste IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

Voorkomt bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk

Initiatieven die rekening houden met het milieu



We werken aan de ontwikkeling van milieubewuste producten, met inbegrip van technologieën die het stroomverbruik van multifunctionele apparaten en printers verminderen om het milieu minder te belasten. De Fujifilm Group heeft het certificeringsprogramma geïntroduceerd waarin we de milieuwaaarde van elk product door beoordelingen op het moment van productontwikkeling verduidelijken, de evaluatie uitvoeren op basis van onze interne certificeringscriteria en de producten* die uitmuntend zijn in het verminderen van de milieu-impact certificeren als 'Green Value Products'. Dit product is gecertificeerd als 'Goud'-product dat bijdraagt aan het verminderen van de impact op het milieu op het hoogste niveau van de industrie.

* Producten en diensten die uitblinken in het verminderen van de milieu-impact zijn producten en diensten die zijn ontworpen met aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop van grondstoffen, productie, gebruik, verwijdering tot hergebruik.

Initiatieven voor energiebesparing

- Bereik zowel energiebesparing als gemak voor de klant door gebruik te maken van IH fuser-technologieën die een snelle opwarming mogelijk maken, zodat voorverwarmen in stand-by of energiebesparende modus niet meer nodig is
- Bereik zowel een hoge afdrukkwaliteit als energiebesparing door de LED-printkop te installeren waardoor ruimte- en energiebesparing mogelijk is, evenals de Super EA-Eco toner met fuser-prestaties met lage temperaturen.

- Verminder het stroomverbruik met de slimme energiebesparingsfunctie die alleen de vereiste onderdelen inschakelt op basis van de functies die door de klanten worden gebruikt

Initiatieven voor behoud van hulpbronnen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
 - Privéafdrukkosten, scannen, papierloze fax, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, etc.

Apeos 5570 / 4570

Functies en specificaties

Basisspecificaties/kopieerfunctie

Item	5570	4570
Type	Console	
Geheugencapaciteit	4 GB (Max: 4 GB)	
Capaciteit van het opslagapparaat*1	128 GB	
Scanresolutie	600 x 600 dpi	
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi (Tekst / Tekst-Foto / Foto / Kaart)	
Opwarmtijd	[Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten] *2 Wanneer ingeschakeld: 30 seconden of minder (23°C kamertemperatuur) Wanneer uitgeschakeld: 24 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	
Hersteltijd (Hersteltijd vanuit slaapstand)	11 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	
Formaat origineel	Maximaal A3, 11 X 17", 297 x 432 mm voor zowel vel als boek	
Papierformaat	Max	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 (12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm bij gebruik van de lade voor handmatige invoer]
	Min	A5, briefkaart (100 x 148 mm) [89 x 98 mm / 3,5 x 3,9" bij gebruik van lade voor handmatige invoer]
	Breedte beeldverlies*3	Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 2,0 mm, rechter/linker rand 2,0 mm
Papiergewicht*4	Papierlade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag
	Lade voor handmatige invoer	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag
Uitvoertijd eerste kopie	3,6 sec. (A4 LEF) 3,7 sec (Brief LEF)	
Continue kopieersnelheid*5	A4 LEF	55 ppm
	Brief LEF	55 ppm
	JIS B5 LEF	55 ppm
	A4/JIS B5	40 ppm
	Legal	32 ppm
	JIS B4	32 ppm
Papierlade Capaciteit*6	Standaard	4-lademodel: 520 vellen x 4 laden + lade voor handmatige invoer 90 vellen
	Optioneel	Invoer met hoge capaciteit B1: 2000 vellen
	Max	Module met 4 lades: 4.170 vel (4-lademodel + Invoer met hoge capaciteit B1)
Capaciteit uitvoerlade*7	Bovenste in het midden: 250 vellen (A4 LEF), onderste in het midden: 250 vellen (A4 LEF)	
Stroomtoevoer	AC220-240V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz algemeen	
Maximaal vermogen Verbruik	2.2k W (AC 220 V)	
	2.4k W (AC 240 V)	
	Slaapstand: 0,5 W (AC 230 V) Gereedstand: 92 W (AC 230 V)	
Afmetingen	B 620 x D 720 x H 1119 mm / B 24,4 x D 28,4 x H 44,1"	
Gewicht*8	118 kg / 261lb. (4-lademodel: Model-CPS-2TM)	

*1: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.

*2: Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten zijn ingeschakeld als fabrieksinstellingen. U kunt de instellingen wijzigen als dat nodig is.

*3: Tot A3-formaat.

*4: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrুকoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.

*5: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.

*6: 80 g/m²-papier.

*7: 70 g/m²-papier.

*8: Exclusief tonercartridge.

Afdrukfunctie

Item	Beschrijving
Type	Ingebouwd type
Constante afdrucksnelheid*1	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie
Afdrukresolutie	Standaard [PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
	Optioneel [Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijving-staal	Standaard PCL5/PCL6
	Optioneel Adobe® PostScript® 3™
Onders-teund besturingssysteem*2	Standaard [PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit) Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Optioneel [Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit) Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Optioneel Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

*1: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdrucksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.

*2: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Scanfunctie

Item	Beschrijving
Type	Kleurens scanner
Scanresolutie	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansnelheid	Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer
Interface	Standaard Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Optioneel Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faxfunctie (optioneel)

Item	Beschrijving
Formaat origineel	Max: A3, 11 x 17", lang document (langste 600 mm / 23,7")
Opname papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Verzendtijd	2 seconden en meer maar minder dan 3 seconden*
Transmissiemodus	ITU-T G3
Toepasbare lijnen	Telefoonabonneelijn, PBX, faxcommunicatie (PSTN)

* Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC

Item	5570	4570
Formaat origineel / papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A6*1 38 tot 128 g/m ² / 11 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 50 tot 128 g/m ² / 14 lb. binding tot 34 lb. binding) *2	
Capaciteit*3	130 vellen	
Scansnelheid*4	Kopie (A4 LEF, Simplex)	55 ppm
	Scannen	45 ppm
Scansnelheid*4	Z/W: 80 ppm, kleur: 80 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 160 ppm, Kleur: 160 ppm)	[Standaard document (A4 LEF/Brief LEF), 200 dpi, naar map]

*1: Het minimale aangepaste formaat is 49 x 85 mm / 2,0 x 3,4".

*2: Aangepaste formaten van 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm zijn beschikbaar van 38 tot 209 g/m².

*3: 70 g/m²-papier.

*4: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Invoer met hoge capaciteit B1 (optioneel)

Item	Invoer met hoge capaciteit B1
Papierformaat	A4 LEF, Brief LEF, JIS B5 LEF
Papiergewicht	55 tot 216 g/m ² / 15 lb. binding tot binding van 57 lb.
Invoercapaciteit/aantal lades**	2000 vellen x 1 lade
Afmetingen	B 389 x D 610 x H 377 mm / W 15,4 x D 24,1 x H 14,9"
Gewicht	29 kg / 64 lb.

*: 80 g/m²-papier.

Nabewerker A2 (optioneel)

Item	Beschrijving
Type	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)
Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: Briefkaart (100 x 148 mm)
Papiergewicht	60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Papiercapaciteit*1	[Zonder nieten] A4: 500 vellen; JIS B4: 250 vellen; A3 of groter: 200 vellen; gemengd formaat stapelen*2: 250 vel [Met nieten] 30 sets
	Capaciteit A4: 50 vellen (90 g/m ² of minder), JIS B4 of groter: 30 vellen (90 g/m ² of minder)
Nieten	Papierformaat Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF
	Papiergewicht 60 tot 256 g/m ² / 16 lb. binding tot 142 lb. index
Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
	Afmetingen*3 / Gewicht B 658 x D 461 x H 238 mm / B 25,9 x D 18,2 x H 9,4" 11 kg / 25 lb

*1: 70 g/m²-papier.

*2: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*3: Breedte 478 mm wanneer de papiersteun wordt opgeborgen.

Nabewerker B4 (optioneel)

Item			Nabewerker B4
Type			Sorteren (Offset beschikbaar*1*2) / Sorteren (Offset beschikbaar*1*2)
Papierformaat*3			Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Papiergewicht*4			52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag
Papiercapaciteit*5			[Zonder nieten] A4: 2000 vel, JIS B4 of groter: 1000 vel, gemengd formaat stapelen*6: 300 vel [Met nieten] A4: 100 sets of 1000 vel*7, JIS B4 of groter: 75 sets of 750 vel [Met afwerking van boekjes*8] 50 sets of 600 vellen [Met vouw*8] 500 vellen
Nieten	Capaciteit	50 vellen (90 g/m² of minder)	
	Papierformaat*9	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	52 tot 256 g/m² / 14 lb. binding tot 142 lb. index	
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten	
Perfore-ren*10	Aantal gaten	Perforatie met 2/4 gaten	
	Papierformaat*11	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	52 tot 220 g/m² / 14 lb. binding tot 122 lb. index	
Brochure nabewerken*8	Capaciteit	Zadelnieten: 15 vellen; enkele vouw: 5 vellen	
	Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Brief	
	Papiergewicht	Zadelnieten: 64 tot 80 g/m² / 18 lb. binding met 21 lb. binding*12, enkele vouw: 64 tot 105 g/m² / 18 lb. binding met 28 lb. binding	
Afmetingen*13			B 592 x D 653 x H 1041 mm / W 23,3 x D 25,7 x H 41,0" Met brochuremakermodule: B 592 x D 673 x H 1076 mm / B 23,3 x D 26,5 x H 42,4"
Gewicht			26 kg / 58 lb. Perforeerset: + 2 kg / 5 lb. Brochuremakermodule: + 10 kg / 22 lb.

- *1 : De offsetfunctie is standaard uitgeschakeld. De instelling kan indien nodig worden gewijzigd.
- *2 : Uitvoer met een gewicht van 257 g/m² en meer of met een breedte die minder dan 210 mm wordt afgeleverd zonder wisselend stapelen.
- *3 : Papier in grotere formaten dan A3 of 11 X 17" of kleinere dan A5 worden afgeleverd in de middelste lade.
- *4 : Documenten worden mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden. (52 tot 55 g/m², 257 g/m² en meer)
- *5 : 70 g/m²-papier.
- *6 : Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.
- *7 : 75 sets of 750 vellen met dubbelzijdig nieten.
- *8 : Voor de functie brochure-afwerking is de optionele brochuremaker voor nabewerker B. Het aanbrengen van een vouw vergemakelijkt het vouwen. Nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd. Ook als vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd.
- *9 : Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.
- *10 : Voor de perforatiefunctie is de optionele perforatiekit voor 2/4 gaten voor Nabewerker B nodig.
- *11 : Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.
- *12 : Omslagen kunnen maximaal 220 g/m² (extra zwaar) zijn.
- *13 : Verbinding binnen de hoofdttekst is uitgesloten.

Nabewerker C4, Nabewerker C4 met brochuremaker (optioneel)

Item			Nabewerker C4	Nabewerker C4 met brochuremaker
Type	Uitvoerlade	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)		
	Lade voor nabewerking	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)		
	Brochure-lade	–		
Papierformaat	Uitvoerlade	Max.: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A6, Briefkaart (100 x 148 mm)		
	Lade voor nabewerking	Max.: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A5 LEF		
Papiergewicht	Uitvoerlade	52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag*1		
	Lade voor nabewerking	52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag*1		

Papiercapaciteit*2	Uitvoerlade	500 vellen (A4)	
	Lade voor nabewerking	[Zonder nietjes] A4 LEF: 3000 vellen, JIS B4 of groter: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen [Met nietjes] A4: 200 sets of 3000 vellen JIS B4 of groter: 100 sets of 1500 vellen A5 LEF: 100 sets of 1000 vellen Gemengd formaat stapelen*3: 70 sets of 200 vellen	[Zonder nietjes] A4 LEF: 1500 vellen, JIS B4 of groter: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen [Met nietjes] A4: 200 sets of 1500 vellen JIS B4 of groter: 100 sets of 1500 vellen A5 LEF: 100 sets of 1000 vellen Gemengd formaat stapelen*3: 70 sets of 200 vellen
	Brochure-lade	–	
Nieten	Capaciteit	Nieten: 50 vellen (90 g/m² of minder), 10 vellen (80 g/m² of minder)	
	Papierformaat*5	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	Nieten: 52 tot 300 g/m² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag	
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten	
Perforeren*6	Aantal gaten	Perforatie met 2/4 gaten	
	Papierformaat*7	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	52 tot 220 g/m² / 14 lb. binding tot 122 lb. index	
	Capaciteit*8	–	
Brochure nabewerken	Papierformaat	–	
	Papiergewicht	–	
Afmetingen*9		B 644 x D 692 x H 1054 mm / B 25,4 x D 27,3 x H 41,5" Wanneer Vouweenheid CD3 is geïnstalleerd: B 883 x D 692 x H 1054 mm / B 34,8 x D 27,3 x H 41,5"	Zadelnieten: 20 vellen (90 g/m² of minder) Enkele vouw: 5 vellen (90 g/m² of minder) Max: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3; Min: JIS B5 Zadelnieten: 60 tot 300 g/m² / 16 lb. binding met omslag van 111 lb. Enkele vouw: 60 tot 300 g/m² / 16 lb. binding met omslag van 111 lb.
		B 649 x D 692 x H 1054 mm / B 25,6 x D 27,3 x H 41,5" Wanneer Vouweenheid CD3 is geïnstalleerd: B 888 x D 692 x H 1054 mm / B 35,0 x D 27,3 x H 41,5"	
Gewicht		Nabewerker C4 (met perforeren): 44 kg / 97 lb.	Nabewerker C4 met brochuremaker (met perforeren): 57 kg / 126 lb.

- Opmerking: Transporteenhed is vereist.
- *1: Uitvoerpapier van 52 tot 55 g/m² wordt mogelijk niet goed uitgelijnd afhankelijk van het papiertype.
- *2: 70g/m²-papier
- *3: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.
- *4: Wanneer het uitvoerpapierformaat hetzelfde is.
- *5: Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.
- *6: De perforatiefunctie kan niet worden toegevoegd. Selecteer een nabewerker met perforatiefunctie. *7: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.
- *8: Het maximaalaantal vellen varieert afhankelijk van het papiergewicht. De brochure is mogelijk niet stevig gesloten afhankelijk van het formaat of de soort papier.
- *9: Verbinding binnen de hoofdttekst is uitgesloten.

Vouweenheid CD3 (optioneel)

Item		Beschrijving
Zigzagvouw half vel	Papierformaat	A3, 11 x 17", JIS B4
	Papiergewicht	60 tot 90 g/m² / 16 lb. binding tot 24 lb. binding
Drievoudig	Papierformaat	A4, Brief
	Papiergewicht	60 tot 90 g/m² / 16 lb. binding tot 24 lb. binding
	Papiercapaciteit*1	40 vellen
Voeding*2 / Maximaal stroomverbruik		AC 220-240 V +/- 10%, 0,6 A, 50/60 Hz algemeen, 144 W
Afmetingen		B 232 x D 588 x H 991 mm / W 9,2 x D 23,2 x H 39,1"
Gewicht		52 kg / 115 lb.

- Opmerking: Optioneel bij Nabewerker C4 / Nabewerker C4 met brochuremaker.
- *1: 70 g/m² papier.
- *2: Er is stroomtoevoer nodig die losstaat van de basismachine.

- Opmerkingen**
- 1) Als de opslagmedia (zoals harde schijven) van het basisstation defect raken, kunnen ontvangen gegevens, verzamelde gegevens, geregistreerde instellingsgegevens etc. verloren gaan. In geen geval is 'het Bedrijf' aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens.
- 2) Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

Hardware-configuratie

Standaardwaarde

Apeos 5570 / 4570



Module met 4 lades
• Lade met capaciteit voor 520 vellen x 4 lades

Dubbele uitvoerlade

Hiermee kan de uitvoer van elke kopieer-, fax- en printtaak worden gescheiden



1. Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC

- Capaciteit voor 130 vellen
- Scansnelheid:
(1-zijdig scannen) Z/W: 80 ppm, Kleur: 80 ppm
(Dubbelzijdig scannen) Z/W: 160 ppm, kleur: 160 ppm

2. Uitgang 2-lade

* Standaard

Optioneel

3. Nabewerker A2

- Enkelvoudig nieten
- Dubbelzijdig nieten



4. Invoer met hoge capaciteit B1

- Vergroot de papiercapaciteit voor grote volumes
- Lade met capaciteit voor 2000 vellen x 1 lade



5. Nabewerker B4

- Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten

6. Perforeer-eenheid

- Perforatie met 2/4 gaten

7. Brochuremaker

- * Zadelnieten



8. Nabewerker C4 2/4H

- Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
- Perforatie met 2/4 gaten

9. Vouweenheid CD3

- Zigzagvouw half vel/drievoudig



10. Nabewerker C4 met brochuremaker 2/4H

- Enkelvoudig nieten, Dubbelzijdig nieten, Zadelnieten
- Perforatie met 2/4 gaten

9. Vouweenheid CD3

- Zigzagvouw half vel/drievoudig

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

Verbod op reproductie Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatspellen die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

Handelsmerken •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos, Smart WelcomEyes, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Print zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe-Logo, PostScript en PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Apple, Mac, macOS, OS X en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreeerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Voor uw veiligheid



Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product niet met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.