



A4 Monochrome Multifunctionele printer

Apeos 5330 / 4830

 **Apeos**<sup>™</sup>



# Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.





**Voldoen aan uw  
dagelijkse zakelijke  
behoeften**



**Snelle en eenvoudige  
bediening**



**Bescherm belangrijke  
informatie**



**Initiatieven die  
rekening houden  
met het milieu**

## Apeos 5330/4830 A4

| Kopiëren/afdrukken                                            | Scannen                          | Afdrukresolutie                       | Bedieningspaneel                | Milieutechnologie                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Monochroom                                                    | Kleur / Monochroom               |                                       | Gekanteld<br>kleurentouchscreen | LED-printkop<br>Super EA-Eco toner |
| 5330 <b>55</b> ppm (Brief) / <b>53</b> ppm (A4)* <sup>1</sup> | 5330 <b>105</b> ppm              | <b>1200 × 1200 dpi</b> * <sup>3</sup> | 5330 <b>7 inch</b>              |                                    |
| 4830 <b>50</b> ppm (Brief) / <b>48</b> ppm (A4)* <sup>1</sup> | 4830 <b>96</b> ppm* <sup>2</sup> |                                       | 4830 <b>5 inch</b>              |                                    |

•Mobiel ondersteund •Draadloos LAN ondersteund

\*1: De afdruksnelheid kan afnemen als gevolg van de aanpassing van de beeldkwaliteit.

\*2: Bij gebruik van de Duplex Automatische Documentinvoer. (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen. Ons standaard papier (A4), 200 dpi, naar map.) De scansnelheid varieert per document.

\*3: Afdrukfunctie.

# Voldoen aan uw dagelijkse zakelijke behoeften

## Snel te gebruiken en grote verscheidenheid aan ondersteunende papiersoorten

Snel afdrukken van 53 ppm\*<sup>1</sup> monochroom.

- De snelle opstartmodus bereidt het bedieningspaneel in 7 seconden voor\*<sup>2</sup>
- FCOT: Drukt af in ongeveer 6,0 sec. op z/w.
- Handig voor administratieve/baliediensten wanneer grote volumes worden afgedrukt

\*1: Voor Apeos 5330. 48 ppm voor Apeos 4830. Voor papier van A4-formaat. De snelheid kan afnemen als gevolg van de aanpassing van de beeldkwaliteit.

\*2: Afhankelijk van de status van de basismachine en de configuratie van opties, kan het zijn dat deze niet werkt of langer dan 7 seconden duurt.

Lades/feeders met een capaciteit van maximaal 2350 vel\*

- Ondanks het compacte formaat wordt de Apeos 5330-serie standaard geleverd met lades die tot 700 vel\* kunnen bevatten (lade voor handmatige invoer en standaardlade bieden plaats aan respectievelijk 150 vel\* en 550 vel\*).
- Er kunnen maximaal drie optionele invoer laders voor 550 vel worden geïnstalleerd om in totaal één lade voor handmatige invoer en in totaal vier lades te hebben.

\* Voor papier van 80 g/m<sup>2</sup>.

\* Optioneel.



Van afdrukken op enveloppen en dik papier tot het produceren van promotiemateriaal

- Automatische aanpassing van de druk om enveloppen af te drukken.
- Een soepele papierinvoer zodat dik papier stabiel kan worden doorgevoerd
- Ondersteunt lang papier tot 215,9 x 520 mm\*

\* Lange papieren worden gevoed vanuit de lade voor handmatige invoer.



## Snel scannen van grote aantallen originelen

Single-pass dubbelzijdig scannen in kleur met 105 ppm\*<sup>1</sup>.

- Uitgerust met Duplex Automatische Documentinvoer (DADF)
- U kunt beide zijden van het origineel tegelijk scannen. Omdat het origineel niet is omgekeerd, beschermt het het originele document
- U kunt originelen laden tot 100 vellen\*<sup>2</sup>

\*1: Voor Apeos 5330. 96 ppm voor Apeos 4830. Wanneer de DADF wordt gebruikt. (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen. Ons standaard papier (A4), 200 dpi, naar map.) De scansnelheid varieert per document.

\*2: Voor Apeos 5330. 50 vellen voor Apeos 4830.

## Klein maar geweldig

- De Super EA-Eco toner, de toner met de kleinste deeltjesgrootte in de industrie, reproduceert kleine tekens en dunne lijnen haarscherp en creëert een vloeiend verloop.
- Verwerking van beeldverbetering reproduceert diagonale lijnen en de omtrek van tekens, die bij het afdrukken gekarteld kunnen worden, vloeiender.

## Ruimtebesparende lezer van IC-kaart\*

- De Apeos 5330-serie is ontworpen om ruimte te besparen en kan een ingebouwde IC-kaartlezer bevatten.

\* Optioneel.

## Direct afdrukken van of scannen naar USB-flashdrive


- Het is mogelijk om documenten die op een USB-stick zijn opgeslagen af te drukken of gescande gegevens op de USB flash drive op te slaan zonder een computer te gebruiken.

# Snelle en eenvoudige bediening

## Eenvoudige lay-out met eenvoudige navigatie

UI met zwarte en grijze tinten geeft een beter contrast voor gemakkelijke herkenning.

- Pictogrammen zijn gelijkmatig verdeeld voor eenvoudige herkenning
- Consistente bedieningsstappen van elke functie voor eenvoudig onthouden
- Personalisatie van het startscherm voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte functies
- Zet regelmatige instellingen vast voor het registreren van frequente of herhaalde taken
- Duidelijke meldingen met opvallend licht voor voltooide of foutieve taken
- Subtiële geluidsmelding voor waarschuwing en aandacht



## Gebruiksvriendelijk 7-inch\* kleurenaanraakscherm

- Aanpasbare indeling van scherm pictogrammen
- Zorgt ervoor dat uw routinematige workflow eenvoudig en soepel verloopt
- Biedt dezelfde bedieningsmogelijkheden als multifunctionele A3-apparaten

\* Voor Apeos 5330. 5-inch voor Apeos 4830.



## Flexibiliteit in kantoorindeling

Ondersteunt draadloze LAN-omgeving\*<sup>1</sup>.

- Ondersteunt gratis adressering op kantoor met Wi-Fi-ondersteuning
- Er kunnen maximaal vijf multifunctionele Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- Ondersteunt direct mobiel afdrukken\*<sup>2</sup>
- Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service worden ondersteund

\*1: Optioneel.

\*2: Wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi Direct.

## Kopieer een identiteitskaart aan één kant van een vel

- Met de functie ID-kaart kopiëren kunnen beide zijden van een ID-kaart, zoals een rijbewijs of zorgverzekeringskaart, uitgelijnd op één zijde van een vel worden afgedrukt.

## Uw smartphone wordt een 'draagbaar bedieningspaneel'

Naadloze connectiviteit met mobiele apparaten voor kopiëren, faxen, afdrukken, scannen\*<sup>1</sup> met behulp van de Print Utility\*<sup>2</sup>-toepassing.

- Een mobiel apparaat kan worden gebruikt als een alternatieve UI voor operationele controle om veelvoorkomende contactpunten tot een minimum te beperken
- Frequentie instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Favorieten'
- Stuur direct een fax of e-mail met de adressen die zijn opgeslagen op de smartphone
- Minimaliseer de contactpunten met de printer met het oog op hygiëne
- Maak snel een directe Wi-Fi-verbinding door de QR-code op het gebruikerspaneel te scannen

Opmerking: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving of directe Wi-Fi Direct-verbinding.

\*1: Scannen naar mobiel, e-mail, scannen naar map.

\*2: Het kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.

## Verschillende functies besparen tijd en moeite bij het scannen

Gescande gegevens kunnen via verschillende methoden worden overgebracht, waaronder e-mail, URL en verzenden naar pc (SMB/FTP/SFTP).

- Gegevens kunnen worden verzonden door meerdere functies tegelijkertijd te gebruiken
- Verbeter uw digitaliseringsproces met functies zoals automatische oriëntatie van gescande pagina's in rechtopstaande positie, het corrigeren van scheve pagina's of het verwijderen van lege pagina's
- Naast TIFF en JPEG kunnen de gescande gegevens worden geconverteerd naar verschillende formats zoals PDF met doorzoekbare OCR ingeschakeld

# Bescherm belangrijke informatie

Informatie is een belangrijk bezit dat koste wat het kost moet worden beschermd

## Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruiker

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikersautorisatie kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart\*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Privéafdrukkosten

\* Optioneel.

## Bescherm gegevens

Bescherm tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en knoeien met instellingen van het apparaat/systeem.

- Codering van opgeslagen gegevens
- Gebruikt TPM 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer

\* Vertrouwde platformmodule

Bescherm de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of Ipsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

## Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Bescherm instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Robuuste IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

## Voorkomt bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk





Kantoren

## Efficiënt combineren van A4- en A3-apparaten

De Apeos 5330-serie heeft dezelfde gebruikersinterface en functies als A3-apparaten. Hierdoor kunnen zowel A3- als A4-apparaten in één kantoor optimaal gebruikt worden.

Teller  
diensten

## Verminderen van verspilde tijd tijdens de klantenservice

Omdat de Apeos 5330-serie compact is, past deze in een service ruimte voor balies. U kunt documenten kopiëren of scannen zonder de toonbank te verlaten en uw klant te laten wachten.



Winkels

## Versterking van de integratie van het hoofdkantoor en de winkels

Het is mogelijk om een reeks taken te automatiseren om documenten te scannen en naar het hoofdkantoor te verzenden door instellingen te registreren, zodat u documenten met één druk op een pictogram kunt verzenden.

Hierdoor kunt u eenvoudig rapporten verzenden, zelfs als u geen computer bij de hand heeft.

### Initiatieven die rekening houden met het milieu



We werken aan de ontwikkeling van milieubewuste producten, met inbegrip van technologieën die het stroomverbruik van multifunctionele apparaten en printers verminderen om het milieu minder te belasten. De Fujifilm Group heeft het certificeringsprogramma geïntroduceerd waarin we de milieuwaaarde van elk product door beoordelingen op het moment van productontwikkeling verduidelijken, de evaluatie uitvoeren op basis van onze interne certificeringscriteria en de producten\* die uitmuntend zijn in het verminderen van de milieu-impact certificeren als 'Green Value Products'. Dit product is gecertificeerd als 'Zilver'-product dat de impact op het milieu vermindert op een hoger niveau dan de industriestandaard.

\* Producten en diensten die uitblinken in het verminderen van de milieu-impact zijn producten en diensten die zijn ontworpen met aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop van grondstoffen, productie, gebruik, verwijdering tot hergebruik.

### Initiatieven voor energiebesparing

- Bereik zowel een hoge afdrukkwaliteit als energiebesparing door de LED-printkop te installeren waardoor ruimte- en energiebesparing mogelijk is, evenals de Super EA-Eco toner met fuser-prestaties met lage temperaturen.
- Verminder het stroomverbruik met de slimme energiebesparingsfunctie die alleen de vereiste onderdelen inschakelt op basis van de functies die door de klanten worden gebruikt

### Initiatieven voor behoud van hulpbronnen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
  - Privéafdrukkosten, scannen, papierloze fax, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, etc.

# Apeos 5330 / 4830

## Functies en specificaties

### Basisspecificaties/kopieerfunctie

| Item                                        | Beschrijving                                                                                |                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Apeos 5330                                                                                  | Apeos 4830                                                             |
| Type                                        | Desktop                                                                                     |                                                                        |
| Geheugencapaciteit                          | 4 GB (Max: 4 GB)                                                                            |                                                                        |
| Capaciteit van het opslagapparaat*1         | 128 GB                                                                                      |                                                                        |
| Scanresolutie                               | 600 x 600 dpi                                                                               |                                                                        |
| Afdrukresolutie                             | 1200 x 1200 dpi                                                                             |                                                                        |
| Opwarmtijd*2                                | 33 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)                                               |                                                                        |
| Hersteltijd (hersteltijd vanuit slaapstand) | 20 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)                                               |                                                                        |
| Formaat origineel                           | Maximaal A4, Brief, Legal*3 voor zowel vel als boek                                         |                                                                        |
| Papier-formaat                              | Max                                                                                         | A4, Brief, Legal                                                       |
|                                             | Min                                                                                         | A6** [64 x 127 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]         |
|                                             | Breedte beeldverlies                                                                        | Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 4,0 mm, rechter/linker rand 4,0 mm |
| Papierlade                                  | 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. binding tot 122 lb. index                              |                                                                        |
| Papier-gewicht*4                            | Lade voor handmatige invoer: 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. binding tot 122 lb. index |                                                                        |
| Uitvoertijd eerste kopie                    | 6,0 sec. (Brief / A4)                                                                       |                                                                        |
| Continue kopieersnelheid*5                  | 55 ppm (Brief) / 53 ppm (A4) 50 ppm (Brief) / 48 ppm (A4)                                   |                                                                        |
| Papierlade Capaciteit*7                     | Standaard                                                                                   | Standaardlade: 550 vel<br>Lade voor handmatige invoer: 150 vel         |
|                                             | Optioneel                                                                                   | Invoer voor 550 vel: 550 vellen                                        |
|                                             | Max                                                                                         | 2350 vellen [standaard + invoer voor 550 vel x 3]                      |
| Capaciteit uitvoerlade*7                    | 250 vellen                                                                                  |                                                                        |
| Stroomtoevoer                               | AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz algemeen                                                |                                                                        |
| Maximaal stroomverbruik                     | 1.230 W (AC 220 V +/- 10 %),<br>1.400 W (AC 240 V +/- 10 %)                                 | 1.230 W (AC 220 V +/- 10 %),<br>1.400 W (AC 240 V +/- 10 %)            |
|                                             | Slaapstand: 0,4 W (AC 230 V)                                                                | Slaapstand: 0,4 W (AC 230 V)                                           |
|                                             | Modus voor laag vermogen: 10 W (AC 230 V)                                                   | Modus voor laag vermogen: 10 W (AC 230 V)                              |
|                                             | Gereedstand: 76 W (AC 230 V)                                                                | Gereedstand: 68 W (AC 230 V)                                           |
| Afmetingen                                  | W 470 x D 500*8 x H 582 mm /<br>W 18,5 x D 19,7 x H 23,0"                                   | B 420 x D 500*8 x H 565 mm /<br>B 16,6 x D 19,7 x H 22,3"              |
|                                             |                                                                                             |                                                                        |
| Gewicht*9                                   | 29 kg / 64 lb. 27 kg / 60 lb.                                                               |                                                                        |

- \*1: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.  
 \*2: Het kan veranderen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.  
 \*3: Voor Apeos 4830 is de waarde voor Legal formaat afkomstig van de Duplex Automatische Documentinvoer.  
 \*4: Bij gebruik van papier van A6-formaat met de standaardlade is de optionele A5 LEF / A6-ladegeleider vereist.  
 \*5: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.  
 \*6: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.  
 \*7: 80 g/m<sup>2</sup>-papier.  
 \*8: Het motorgedeelte van de achterzijde van de Duplex Automatische Documentinvoer is inbegrepen.  
 \*9: Inclusief tonercartridge.

### Afdrukfunctie

| Item                            | Beschrijving                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                            | Ingebouwd type                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papier-formaat                  | Max                                                | A4, Brief, Legal [215,9 x 520 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]                                                                                                                                                   |
|                                 | Min                                                | A6*1 [64 x 127 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]                                                                                                                                                                  |
|                                 | Breedte beeldverlies                               | Bovenste rand 4,0 mm, onderste rand 4,0 mm, rechter/linker rand 4,0 mm                                                                                                                                                          |
| Constance afdruksnelheid*2      | Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afdruk-resolutie                | Standaard                                          | [PCL-stuurprogramma]<br>Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi                                                                                                            |
|                                 | Optioneel                                          | [Adobe® PostScript® 3™ Driver]<br>Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi                                                                                    |
| Paginabeschrijvingstaal         | Standaard                                          | PCL5/PCL6                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Optioneel                                          | Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                           |
| Ondersteund besturingssysteem*3 | Standaard                                          | [PCL-stuurprogramma]<br>Windows 11 (64 bit) / Windows 10 (32 bit / 64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit) / Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit)<br>[Mac OS X Driver]<br>macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 |
|                                 |                                                    | [Adobe® PostScript® 3™ Driver]<br>Windows 11 (64 bit) / Windows 10 (32 bit / 64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit) / Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit)<br>macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15            |
|                                 | Optioneel                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interface                       | Standaard                                          | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0                                                                                                                                                                                 |
|                                 | Optioneel                                          | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                           |

- Opmerking: XPS staat voor XML Paper Specification.  
 \*1: Bij gebruik van papier van A6-formaat met de standaardlade is de optionele A5 LEF / A6-ladegeleider vereist.  
 \*2: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdruksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.  
 \*3: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

### Scanfunctie

| Item              | Beschrijving                                                             |                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type              | Kleurens scanner                                                         |                                         |
| Formaat origineel | Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie                       |                                         |
| Scanresolutie     | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi               |                                         |
| Scansnelheid      | Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer |                                         |
| Interface         | Standaard                                                                | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
|                   | Optioneel                                                                | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)   |

### Faxfunctie (optioneel)

| Item                 | Beschrijving                                                   |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Formaat origineel    | Max: A4, Legal                                                 |  |
| Opname papierformaat | Max: A4, Legal; Min: A5                                        |  |
| Verzendtijd          | 2 seconden en meer maar minder dan 3 seconden*1                |  |
| Transmissiemodus     | ITU-T G3                                                       |  |
| Toepasbare lijnen    | Telefonische abonneelijn, PBX, maximaal 1 poort*2 (G3-1-poort) |  |

- \*1: Voor Apeos 4830 is de waarde voor Legal formaat afkomstig van de Duplex Automatische Documentinvoer.  
 \*2: Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

### Duplex Automatische Documentinvoer

| Item                              | Beschrijving                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Apeos 5330                                                                                                                                    | Apeos 4830                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formaat origineel / papiergewicht | Max: A4, Brief, Legal; Min: A5*1<br>60 tot 128 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 60 tot 128 g/m <sup>2</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capaciteit*2                      | 100 vellen                                                                                                                                    | 50 vellen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scansnelheid*3                    | Kopie (A4, Simplex)                                                                                                                           | Z/W: 55 ppm (Brief) / 53 ppm (A4) Z/W: 50 ppm (Brief) / 48 ppm (A4)                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Scannen                                                                                                                                       | Z/W: 53 ppm, Kleur: 53 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen; Z/W en kleur 105 ppm) [Standaard document (A4), 200 dpi, naar map.] Z/W: 48 ppm, Kleur: 48 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen; Z/W en kleur 96 ppm) [Standaard document (A4), 200 dpi, naar map.] |

- \*1: Het minimale aangepaste formaat is 139,7 x 139,7 mm.  
 \*2: 80 g/m<sup>2</sup>-papier.  
 \*3: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

### Invoer voor 550 vel (optioneel)

| Item                                                    | Beschrijving                                                   |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Papierformaat                                           | Max: A4, Brief, Legal                                          |  |
|                                                         | Min: A5                                                        |  |
| Aangepast formaat: 76,2 x 190,5 mm tot 215,9 x 355,6 mm |                                                                |  |
| Papiergewicht                                           | 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. binding tot 122 lb. index |  |
| Invoercapaciteit*1 / Aantal lades*2                     | 550 vellen x 1 lade                                            |  |
| Afmetingen                                              | B 420 x D 465 x H 123*3 mm / B 16,6 x D 18,4 x H 4,9**3        |  |
| Gewicht                                                 | 6,6 kg / 15 lb.                                                |  |

- \*1: 80 g/m<sup>2</sup>-papier.  
 \*2: Er kunnen maximaal 3 lades worden toegevoegd.  
 \*3: Wanneer u verbindingen niet installeert.

### Zwenkwiel (optioneel)

| Item         | Beschrijving                                          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|
| Afmetingen*1 | B 725 x D 773 x H 90*2 mm / B 28,6 x D 30,5 x H 3,6*2 |  |
| Gewicht      | 12,6 kg / 28 lb.                                      |  |

- \*1: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.  
 \*2: Wanneer u verbindingen niet installeert.

### Kast (optioneel)

| Item         | Beschrijving                                                                                                                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Afmetingen*1 | W725 x D773 x H 336*2 mm / B 28,6 x D 30,5 x H 13,3*2 (Binnenafmeting: B 360 x D 415 x H 200 mm / B 14,2 x D 16,4 x H 7,9") |  |
| Gewicht      | 23,8 kg / 53 lb.                                                                                                            |  |

- \*1: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.  
 \*2: Wanneer u verbindingen niet installeert.

Als de opslagmedia van het basisstation defect raken, kunnen ontvangen gegevens, verzamelde gegevens, geregistreerde instellingsgegevens etc. verloren gaan. In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens. Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

# Hardware-configuratie

## Optioneel



Standaard

### Opties lade-module



Invoer voor 500 vel

- Lade met capaciteit voor 550 vellen x 1 lade
- Toegevoegd aan 3 optionele invoerapparaten voor 500 vel



Kast



Zwenkwiel

## Verschillende configuraties



Basismachine  
+  
Zwenkwiel



Basismachine  
+  
Kast



Basismachine  
+  
Invoer voor 550 vel x1



Basismachine  
+  
Invoer voor 550 vel x1  
+  
Kast



Basismachine  
+  
Invoer voor 550 vel x3  
+  
Zwenkwiel

# FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

[fujifilm.com/fbglobal](https://fujifilm.com/fbglobal)

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

**Verbod op reproductie** Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is:

- Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten.
- Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc.
- Certificaatsstempels die wettelijk zijn voorgeschreven.
- Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

**Handelsmerken** •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation.

•Apeos, DocuWorks, Working Folder en Cloud Service Hub zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp.

•Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken van US Microsoft Corporation in de VS en andere landen. •Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint en AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Adobe, Adobe-logo, PostScript en PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreeerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. •QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.



### Voor uw veiligheid

Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.

De informatie geldt vanaf oktober 2024. NM-0013 en 200V (2409-R1)