



A3 Kleur Multifunctionele printer

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

 **Apeos™**



Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.



Snelle en eenvoudige bediening



Hoge prestaties voor efficiënter werken



Bescherm belangrijke informatie



Initiatieven die rekening houden met het milieu

Versnel uw wereld van werken op afstand

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

Kopiëren/afdrukken	Scannen	Afdrukresolutie	Bedieningspaneel	Milieutechnologie
C7070 70 ppm * ¹	Kleur/monochroom 270ppm * ²	1200 × 2400 dpi	10,1 inch	LED-printkop Super EA-Eco toner

•Mobiel ondersteund •Draadloos LAN ondersteund •Visitekaartjes scannen •Beveiliging •LED-herinnering om afgedrukte documenten/originelen te verzamelen
•Detectie van invoer meerdere pagina's

*1: Voor Apeos C7070


*2: Bij scannen met de Duplex Automatische Documentinvoer C2-PC. 160 ppm bij gebruik van de Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC.

Snelle en eenvoudige bediening

Eenvoudige lay-out met gemakkelijke navigatie

UI met zwarte en grijze tinten geeft een beter contrast voor gemakkelijke herkenning

- Pictogrammen zijn gelijkmatig verdeeld voor eenvoudige herkenning
- Consistente bedieningsstappen van elke functie voor eenvoudig onthouden
- Personalisatie van het startscherm voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies
- Zet regelmatige instellingen vast voor het registreren van frequente of herhaalde taken
- Duidelijke meldingen met opvallend licht voor voltooide of foutieve taken
- Subtiële geluidsmelding voor waarschuwing en aandacht



Versnelde activiteiten zonder wachttijd

Snel opstarten en uitvoeren voor meer efficiëntie

- Snel opwarmen; in minder dan 24 seconden
- De snelle opstartmodus bereidt het bedieningspaneel in 6 seconden voor^{*1}
- Uitvoertijd eerste kopie in 3,3 seconden^{*2}

^{*1}: Afhankelijk van de status van de basismachine en de configuratie van opties, kan het zijn dat deze niet werkt of langer dan 6 seconden duurt.

^{*2}: A4 LEF voor C7070/C6570 in horizontale/monochrome voorkeurmodus

Flexibiliteit in kantoorindeling

Ondersteunt draadloze LAN-omgeving^{*1}.

- Ondersteunt gratis adressering op kantoor met Wi-Fi-ondersteuning
- Er kunnen maximaal vijf multifunctionele Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- Ondersteunt direct mobiel afdrukken^{*2}
- Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service worden ondersteund

^{*1}: Optioneel.

^{*2}: Wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi Direct.

Licht en geruisloos openen en sluiten van lades

Papierladen zijn uitgerust met een terugtrekmechanisme voor soepel openen en sluiten

- Eén zachte druk om te sluiten
- Trekt zacht en voorzichtig naar binnen
- Uittrekken is moeiteloos



Waarschuwinglampje

Waarschuwinglampje herinnert de gebruiker aan de aanwezigheid van het origineel of afgedrukt document op de uitleg lades.

- Voorkomt dat niet-verzamelde documenten op de centrale lade of feeder achterblijven
- Het lampje in de centrale lade geeft ook aan wanneer er een fax in de zijlade is ontvangen.



Uw smartphone wordt een 'draagbaar bedieningspaneel'

Naadloze connectiviteit met mobiele apparaten voor kopiëren, faxen, afdrukken, scannen^{*2} met behulp van de Print Utility^{*1}-toepassing.


- Een mobiel apparaat kan worden gebruikt als een alternatieve UI voor operationele controle om veelvoorkomende contactpunten tot een minimum te beperken
- Frequentie instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Favorieten'
- Stuur direct een fax of e-mail met de adressen die zijn opgeslagen op de smartphone
- Minimaliseer de contactpunten met de printer met het oog op hygiëne

Opmerking: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving of directe Wi-Fi Direct-verbinding.

^{*1}: Het kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.

^{*2}: E-mail, Scannen naar map.





Hoge prestaties voor efficiënter werken

Snel scannen van grote aantallen originelen

Tot 270 ppm* kan in Kopiëren of Scannen op hoge snelheid worden gelezen. De nabewerkingstaken kunnen zonder vertraging worden uitgevoerd.


- Uitgerust met detectie van invoer meerdere pagina's
- One pass DADF zal het originele document niet beschadigen
- De documentafdekking sluit langzaam

* Voor Duplex Automatische Documentinvoer C2-PC.
Tijdens 1 doorvoer en dubbelzijdig scannen, 200 dpi naar map.

Scan kleine originelen zoals cheques en facturen samen

Documenten met aangepaste of kleine formaten, zoals kwitanties, kunnen rechtstreeks vanuit de Duplex Automatische Documentinvoer worden gescand, die automatisch kan worden ingesteld op het dichtstbijzijnde standaard formaat.

- Onmiddellijk scannen zonder handmatige invoer van elk origineel formaat
- Converteert originelen van aangepast formaat automatisch naar standaardformaat
- Slimme OCR-functie vermindert nabewerkingswerk



Creëer aantrekkelijk promotiemateriaal van verschillende papierformaten en materialen.

Het apparaat ondersteunt verschillende papierformaten en -diktes, zoals briefkaarten, enveloppen en langwerpig papier. Promotiemateriaal kan gemakkelijk intern worden geproduceerd.

- Ondersteunt langwerpig papier tot 320 x 1200 mm
- Ondersteunt papier van lichtgewicht karton van 52 tot 300 g/m², zoals een certificaat van aanbeveling
- Lade voor handmatige invoer ondersteunt briefkaarten en enveloppen

Verbeter de verkoopmogelijkheden door gebruik te maken van informatie op visitekaartjes

Met Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC kunt u originelen laden die zo klein zijn als visitekaartjes.

- Ondersteunt een minimale afmeting van 49 mm(B) x 85 mm(L)*
- U kunt meerdere vellen van het origineel laden en samen scannen
- 1 doorvoer dubbelzijdige DADF maakt gelijktijdig scannen aan de voor- en achterkant mogelijk
- OCR-functie vermindert de werklast van handmatige gegevensinvoer

* Van toepassing op papier met een gewicht van 38 tot 209 g/m²



Verschillende functies besparen tijd en moeite bij het scannen

Gescande gegevens kunnen via verschillende methoden worden overgebracht, waaronder e-mail, URL en verzenden naar pc (SMB/FTP/SFTP).

- Gegevens kunnen worden verzonden door meerdere functies tegelijkertijd te gebruiken
- Verbeter uw digitaliseringsproces met functies zoals automatische oriëntatie van gescande pagina's in rechtopstaande positie, het corrigeren van scheve pagina's of het verwijderen van lege pagina's
- Naast TIFF en JPEG kunnen de gescande gegevens worden geconverteerd naar PDF met doorzoekbare OCR ingeschakeld



Bescherm belangrijke informatie

Informatie is een belangrijk bezit dat koste wat het kost moet worden beschermd

Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruikers

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikersautorisatie kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Privéafdrukkosten

* Optioneel.

Er kan een extra laag ongewenste toegang worden gecreëerd voor specifieke gebruikers (bijv. gasten).

- Secundaire Ethernetkit*

* Optioneel.

Bescherm gegevens

Bescherm tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en knoeien met instellingen van het apparaat/systeem.

- Codering van opgeslagen gegevens
- Gebruikt TPM 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer

* Vertrouwde platformmodule

Bescherm de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of Ipsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Bescherm instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Robuuste IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

Voorkom bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk

Initiatieven die rekening houden met het milieu



We werken aan de ontwikkeling van milieubewuste producten, inclusief technologieën die het stroomverbruik van multifunctionele apparaten en printers verminderen om het milieu minder te belasten. De Fujifilm Group heeft het certificeringsprogramma geïntroduceerd waarin we de milieuwaarde van elk product door beoordelingen op het moment van productontwikkeling verduidelijken, de evaluatie uitvoeren op basis van onze interne certificeringscriteria en de producten* die uitmuntend zijn in het verminderen van de milieu-impact certificeren als 'Green Value Products'. Dit product is gecertificeerd als 'Goud'-klasse product dat bijdraagt aan het verminderen van de impact op het milieu op het hoogste niveau van de industrie.

* Producten en diensten die uitblinken in het verminderen van de milieu-impact zijn bewust ontworpen met aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop van grondstoffen, productie, gebruik, verwijdering tot hergebruik.

Initiatieven voor energiebesparing

- Bereik zowel energiebesparing als gemak voor de klant door gebruik te maken van IH fuser-technologieën die een snelle opwarming mogelijk maken, zodat voorverwarmen in stand-by of energiebesparende modus niet meer nodig is
- Bereik zowel een hoge afdrukkwaliteit als energiebesparing door installatie van de LED-printkop waardoor ruimte- en energiebesparing mogelijk is, evenals de Super EA-Eco toner met fuser-prestaties met lage temperaturen.

- Verminder het stroomverbruik met de slimme energiebesparingsfunctie die alleen de vereiste onderdelen inschakelt op basis van de functies die door de klanten worden gebruikt

Initiatieven voor behoud van hulpbronnen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
 - Privéafdrukkosten, scannen, papierloze fax, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, etc.

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

Functies en specificaties

Basisspecificaties/kopieerfunctie

Item	Beschrijving				
	C7070	C6570	C5570	C4570	C3570
Type	Console				
Geheugencapaciteit	4 GB (Max: 4 GB)				
Capaciteit van het opslagapparaat* ¹	128 GB				
Kleurcapaciteit	Volledig in kleur				
Scanresolutie	600 x 600 dpi				
Afdrukresolutie	1200 x 2400 dpi (tekstfoto/foto), 600 x 600 dpi (tekst/kaart)				
Opwarmtijd	[Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten] * ² Wanneer ingeschakeld: 30 seconden of minder (23°C kamertemperatuur) Wanneer uitgeschakeld: 24 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)				
Hersteltijd (Hersteltijd vanuit slaapstand)	13 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)		11 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)		5 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)
Formaat origineel	Maximaal A3, 11 X 17", 297 x 432 mm voor zowel vel als boek				
Papier-formaat	Max	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 (12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm bij gebruik van de lade voor handmatige invoer]			
	Min	A5, Briefkaart (100 x 148 mm) [89 x 98 mm / 3,5 x 3,9" bij gebruik van lade voor handmatige invoer]			
	Breedte beeldverlies* ³	Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 2,0 mm, rechter/linker rand 2,0 mm			
Papiergewicht* ⁴	Papierlade	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag			
	Lade voor handmatige invoer	52 tot 300 g/m ² / 14 lb. binding met 111 lb. omslag			
Uitvoertijd eerste kopie	Z/W* ⁵	3,3 sec.	3,7 sec.	4,4 sec.	4,9 sec.
	Kleur* ⁶	4,1 sec.	5,2 sec.	5,7 sec.	6,7 sec.
Continue kopie snelheid* ⁷	A4 LEF/ JIS B5 LEF	Z/W: 70 ppm Kleur: 70 ppm	Z/W: 65 ppm Kleur: 65 ppm	Z/W: 55 ppm Kleur: 55 ppm	Z/W: 45 ppm Kleur: 45 ppm
	Brief	Z/W: 70 ppm Kleur: 70 ppm	Z/W: 65 ppm Kleur: 65 ppm	Z/W: 55 ppm Kleur: 55 ppm	Z/W: 45 ppm Kleur: 45 ppm
	A4/JIS B5	Z/W: 50 ppm Kleur: 50 ppm	Z/W: 47 ppm Kleur: 47 ppm	Z/W: 40 ppm Kleur: 40 ppm	Z/W: 32 ppm Kleur: 32 ppm
	JIS B4	Z/W: 41 ppm Kleur: 41 ppm	Z/W: 38 ppm Kleur: 38 ppm	Z/W: 32 ppm Kleur: 32 ppm	Z/W: 26 ppm Kleur: 26 ppm
	Legal	Z/W: 41 ppm Kleur: 41 ppm	Z/W: 38 ppm Kleur: 38 ppm	Z/W: 32 ppm Kleur: 32 ppm	Z/W: 26 ppm Kleur: 26 ppm
	A3	Z/W: 35 ppm Kleur: 35 ppm	Z/W: 32 ppm Kleur: 32 ppm	Z/W: 27 ppm Kleur: 27 ppm	Z/W: 22 ppm Kleur: 22 ppm
Capaciteit papier-lade* ⁸	Standaard	4-lademodel: 520 vellen x 4 laden + lade voor handmatige invoer 90 vellen Module met tandemlade: 520 vellen x 2 laden + 840 vellen + 1230 vellen + lade voor handmatige invoer 90 vellen			
	Optioneel	Invoer met hoge capaciteit B1: 2000 vellen			
	Max	4-lademodel: 4170 vellen (model met 4 lades + Invoer met hoge capaciteit B1) Module met tandemlade: 5200 vellen (Module met tandemlade + Invoer met hoge capaciteit B1)			
Capaciteit uitvoerlade* ⁹	Bovenste in het midden: 250 vellen (A4 LEF), onderste in het midden: 250 vellen (A4 LEF)				
Stroomtoevoer	AC220-240V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz algemeen				
Maximaal stroomverbruik	2,2 kW (AC 220 V) 2,4 kW (AC 240 V) Slaapstand: 0,5 W (AC 230 V) Gereedstand: 110 W (AC 230 V)		2,2 kW (AC 220V) 2,4 kW (AC 240 V) Slaapstand: 0,5 W (AC 230 V) Gereedstand: 98 W (AC 230 V)		2,2 kW (AC 220V) 2,4 kW (AC 240 V) Slaapstand: 0,5 W (AC 230 V) Gereedstand: 57 W (AC 230 V)
Afmetingen	B 658 x D 790 x H 1169 mm / B 25,9 x D 31,1 x H 46,1"		[4-lademodel (DADF B2-PC)] B 658 x D 720 x H 1119 mm / B 25,9 x D 28,4 x H 44,1"		B 633 x D 677 x H 1119 mm / B 25,0 x D 26,7 x H 44,1"
Gewicht* ¹⁰	156 kg / 344 lb.		[4-lademodel (DADF B2-PC)] 129 kg / 285 lb.		124 kg / 274 lb.

Opmerking: Tot A4-formaat voor lade 1 (C3570)

*1 : De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.

*2 : Ingebouwde plug-ins/aangepaste diensten zijn ingeschakeld als fabrieksinstellingen. U kunt de instellingen wijzigen als dat nodig is.

*3 : Tot A3-formaat.

*4 : Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.

*5 : A4 LEF of Brief LEF / monochrome prioriteitsmodus.

*6 : A4 LEF of Brief LEF / Kleurprioriteitsmodus.

*7 : De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.

*8 : 80 g/m²-papier.

*9 : 70 g/m²-papier.

*10: Exclusief tonercartridge.

Afdrukfunctie

Item	Beschrijving	
Type	Ingebouwd type	
Constante afdruksnelheid* ¹	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie	
Afdrukresolutie	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, Hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, Hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijvingstaal	Standaard	PCL5/PCL6
	Optioneel	Adobe® PostScript® 3™
Onders-teund besturingssysteem* ²	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

*1: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdruksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.

*2: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Scanfunctie

Item	Beschrijving	
Type	Kleurens Scanner	
Scanresolutie	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scansnelheid	Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer	
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faxfunctie (optioneel)

Item	Beschrijving	
Formaat origineel	Max: A3, 11 x 17", lang document (langste 600 mm / 23,7")	
Opname papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5	
Verzendtijd	2 seconden en meer maar minder dan 3 seconden*	
Transmissiemodus	ITU-T G3	
Toepasbare lijnen	Telefoonabonneelijn, PBX, faxcommunicatie (PSTN)	

* Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC

Item	Beschrijving		
	C5570	C4570	C3570
Formaat origineel / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17"; Min: A6* ¹ 38 tot 128 g/m ² / 11 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 50 tot 128 g/m ² / 14 lb. binding tot 34 lb. binding) * ²		
Capaciteit* ³	130 vellen		
Scansnelheid* ⁴	Kopie (A4 LEF, Simplex)	Z/W: 55 ppm Kleur: 55 ppm	Z/W: 45 ppm Kleur: 45 ppm
	Scannen	Z/W: 80 ppm, Kleur: 80 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 160 ppm, Kleur: 160 ppm) [Standaard document (A4 LEF), 200 dpi, naar map.] Z/W: 80 ppm, Kleur: 80 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 160 ppm, Kleur: 160 ppm) [Standaard document (Brief LEF), 200 dpi, naar map.]	Z/W: 35 ppm Kleur: 35 ppm

*1: Het minimale aangepaste formaat is 49 x 85 mm / 2,0 x 3,4".

*2: Aangepaste formaten van 49 x 85 mm tot 55 x 91 mm zijn beschikbaar van 38 tot 209 g/m².

*3: 70 g/m²-papier.

*4: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Duplex Automatische Documentinvoer C2-PC

Item		Beschrijving	
		C7070	C6570
Formaat origineel / Papiergewicht		Max: A3, 11 x 17"; Min: A6*1 38 tot 200 g/m ² / 11 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 50 tot 200 g/m ² / 14 lb. binding tot 53 lb. binding)	
Capaciteit*2		250 vellen	
Scansnelheid*3	Kopie (A4 LEF, Simplex)	Z/W: 70 ppm Kleur: 70 ppm	Z/W: 65 ppm Kleur: 65 ppm
	Scannen	Z/W: 135 ppm, Kleur: 135 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 270 ppm, Kleur: 270 ppm) [Standaard document (A4 LEF), 200 dpi, naar map.] Z/W: 135 ppm, Kleur: 135 ppm (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen, Z/W: 270 ppm, Kleur: 270 ppm) [Standaard document (Brief LEF), 200 dpi, naar map.]	

*1: Het minimale aangepaste formaat is 84 x 139,7 mm / 3,3 x 5,5".

*2: 70 g/m²-papier.

*3: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Zijlade

Item	Beschrijving
Papiercapaciteit*	100 vellen
Afmetingen	B 327 x D 414 x H 179 mm / B 12,9 x D 16,3 x H 7,1"

*: 70 g/m²-papier.

Invoer met hoge capaciteit B1 (optioneel)

Item	Beschrijving
Papierformaat	A4 LEF, Brief LEF, JIS B5 LEF
Papiergewicht	55 tot 216 g/m ² / 15 lb. binding tot binding van 57 lb.
Invoercapaciteit/aantal lades*	2000 vellen x 1 lade
Afmetingen	B 389 x D 610 x H 377 mm / B 15,4 x D 24,2 x H 15,0"
Gewicht	29 kg / 64 lb.

*: 80 g/m²-papier.

Nabewerker A2 (optioneel)

Item	Beschrijving	
Type	Sorteren (Offset beschikbaar ^{*1}) / Stapelen (Offset beschikbaar ^{*1})	
Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: Briefkaart (100 x 148 mm)	
Papiergewicht ^{*2}	52 tot 256 g/m ² / 14 lb. binding tot 142 lb. index	
Papiercapaciteit ^{*3}	[Zonder nieten] A4: 500 vellen; JIS B4: 250 vellen; A3 of groter: 200 vellen; Gemengd formaat stapelen ^{*4} : 250 vel [Met nieten] 30 sets of A4 LEF: 500 vellen, JIS B4: 250 vellen, A3 of groter: 200 vellen, gemengd formaat stapelen ^{*4} : 250 vellen	
Nieten	Capaciteit	A4: 50 vellen (90 g/m ² of minder), JIS B4 of groter: 30 vellen (90 g/m ² of minder)
	Papierformaat ^{*5}	Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF
	Papiergewicht	52 tot 256 g/m ² / 14 lb. binding tot 142 lb. index
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Afmetingen en gewicht	B 478 x D 461 x H 238 mm / B 18,9 x D 18,2 x H 9,4" 11 kg / 25 lb.	

Opmerking: Het apparaat kan niet worden geïnstalleerd op C7070/C6570.

*1: [Geen set shift] is geselecteerd als fabrieksinstelling. De instellingen kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de gebruikssituatie van de klant.

*2: Documenten worden mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden. (52 tot 55 g/m²)

*3: 70 g/m²-papier.

*4: Wanneer vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld: 250 vellen (wanneer vellen van een groter formaat kleiner zijn dan A3) / 200 vellen (wanneer vellen van een groter formaat A3 of groter zijn). Hetzelfde geldt wanneer nietloze en geniete bindingen door elkaar worden gebruikt of wanneer verschillende nietposities door elkaar worden gebruikt.

*5: Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.

Nabewerker B4 (optioneel)

Item	Beschrijving	
Type	Sorteren (Offset beschikbaar*1*2) / Stapelen (Offset beschikbaar*1*2)	
Papierformaat*3	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5	
Papiergewicht*4	52 tot 300 g/m²	
Papiercapaciteit*5	[Zonder nieten] A4: 2000 vel, JIS B4 of groter: 1000 vel, gemengd formaat stapelen*6: 300 vel [Met nieten] A4: 100 sets of 1000 vel*7, JIS B4 of groter: 75 sets of 750 vel [Met afwerking van boekjes*8] 50 sets of 600 vellen [Met vouw*9] 500 vellen	
Nieten	Capaciteit	50 vellen (90 g/m² of minder)
	Papierformaat*9	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
	Papiergewicht	52 tot 256 g/m²
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
Perforeren*10	Aantal gaten	Perforatie met 2/4 gaten
	Papierformaat*11	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
	Papiergewicht	52 tot 220 g/m²
Brochure nabewerken*8	Capaciteit	Zadelnieten: 15 vellen; enkele vouw: 5 vellen
	Papierformaat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Brief
	Papiergewicht	Zadelnieten: 64 tot 80 g/m²*12, enkele vouw: 64 tot 105 g/m²
	B 592 x D 653 x H 1041 mm / W 23,3 x D 25,7 x H 41,0" Met brochuremakermodule: B 592 x D 673 x H 1076 mm / B 23,3 x D 26,5 x H 42,4"	
Afmetingen*13	26 kg / 58 lb.	
Gewicht	Perforeerset: + 2 kg / 5 lb.	
	Brochuremakermodule: + 10 kg / 22 lb.	

*1 : De offsetfunctie is standaard uitgeschakeld. De instelling kan indien nodig worden gewijzigd.

*2 : Uitvoer met een gewicht van 257 g/m² en meer of met een breedte die minder dan 210 mm wordt afgeleverd zonder wisselend stapelen.

*3 : Papier in grotere formaten dan A3 of 11 x 17" of kleinere dan A5 worden afgeleverd in de middelste lade.

*4 : Documenten worden mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden. (52 tot 55 g/m², 257 g/m² en meer)

*5 : 70 g/m²-papier.

*6 : Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*7 : 75 sets of 750 vellen met dubbelzijdig nieten.

*8 : Voor de functie brochure-afwerking is de optionele brochuremaker voor nabewerker B. Het aanbrengen van een vouw vergemakelijkt het vouwen. Nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd. Ook als vellen van een groter formaat op vellen van een kleiner formaat worden gestapeld nadat een opdracht met de aangegeven functie brochure-afwerking is uitgevoerd, wordt de volgende opdracht mogelijk niet uitgevoerd totdat de vellen uit de uitvoerlade zijn verwijderd.

*9 : Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.

*10: Voor de perforatiefunctie is de optionele perforatiekit voor 2/4 gaten voor Nabewerker B nodig.

*11: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.

*12: Omslagen kunnen maximaal 220 g/m² (extra zwaar) zijn.

*13: Verbinding binnen de hoofdttekst is uitgesloten.

Nabewerker C4 / Nabewerker C4 met brochuremaker (optioneel)

Item		Beschrijving	Nabewerker C4	Nabewerker C4 met brochuremaker
	Uitvoerlade	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)		
Type	Lade voor nabewerking	Sorteren (Offset beschikbaar)/Stapelen (Offset beschikbaar)		
	Brochurelade	Sorteren/stapelen		
Papierformaat	Uitvoerlade	Max.: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A6, Briefkaart (100 x 148 mm)		
	Lade voor nabewerking	Max.: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A5 LEF		
Papiergewicht	Uitvoerlade	52 tot 300 g/m ² *1		
	Lade voor nabewerking	52 tot 300 g/m ² *1		
Papiercapaciteit*2	Uitvoerlade	500 vellen (A4)		
	Lade voor nabewerking	[Zonder nietjes] A4 LEF: 3000 vellen, JIS B4 of groter: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen [Met nietjes] A4: 200 sets of 3000 vellen JIS B4 of groter: 100 sets of 1500 vellen A5 LEF: 100 sets of 1000 vellen Gemengd formaat stapelen*3: 70 sets of 200 vellen	[Zonder nietjes] A4 LEF: 1500 vellen, JIS B4 of langer: 1500 vellen, A5 LEF: 1000 vellen, gemengd formaat stapelen*3: 300 vellen [Met nietjes] A4: 200 sets of 1500 vellen JIS B4 of groter: 100 sets of 1500 vellen A5 LEF: 100 sets of 1000 vellen Gemengd formaat stapelen*3: 70 sets of 200 vellen	
		20 sets*4		
		–		
		–		
Capaciteit	50 vellen (90 g/m ² of minder)			
Nieten	Papierformaat*5	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF		
	Papiergewicht	52 tot 300 g/m ²		
	Positie	Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten		
Perforeren*6	Aantal gaten	Perforatie met 2/4 gaten		
	Papierformaat*7	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF		
	Papiergewicht	52 tot 220 g/m ²		
Brochure nabewerken	Capaciteit*8	–	Zadelnieten: 20 vellen (90 g/m ² of minder) Enkele vouw: 5 vellen (90 g/m ² of minder)	
	Papierformaat	–	Max: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3; Min: JIS B5	
	Papiergewicht	–	Zadelnieten: 60 tot 300 g/m ² Enkele vouw: 60 tot 300 g/m ²	
Afmetingen*9		B 644 x D 692 x H 1054 mm / B 25,4 x D 27,3 x H 41,5" Wanneer Vouweenheid CD3 is geïnstalleerd: B 883 x D 692 x H 1054 mm / B 34,8 x D 27,3 x H 41,5"		
Gewicht		B 649 x D 692 x H 1054 mm / B 25,6 x D 27,3 x H 41,5" Wanneer Vouweenheid CD3 is geïnstalleerd: B 888 x D 692 x H 1054 mm / B 35,0 x D 27,3 x H 41,5"		
		Nabewerker C4 (met perforeren): 44 kg / 97 lb. Vouweenheid CD3: + 52 kg / 115 lb.		
		Nabewerker C4 met brochuremaker (met perforeren): 57 kg / 126 lb. Vouweenheid CD3: + 52 kg / 115 lb.		

Opmerking: Transporteenheid H4 is vereist.

*1: Uitvoerpapier van 52 tot 55 g/m² wordt mogelijk niet goed uitgelijnd afhankelijk van het papertype.

*2: 70 g/m²-papier.

*3: Wanneer vellen van een groter formaat worden gestapeld op vellen van een kleiner formaat.

*4: Wanneer het uitvoerpapierformaat hetzelfde is.

*5: Beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het papierformaat.

*6: De perforatiefunctie kan niet worden toegevoegd. Selecteer een nabewerker met perforatiefunctie.

*7: Het beschikbare aantal perforaties varieert afhankelijk van het papierformaat.

*8: Het maximumaantal vellen varieert afhankelijk van het papiergewicht. De brochure is mogelijk niet nauw gesloten afhankelijk van het formaat of de soort papier.

*9: Verbinding binnen de hoofdttekst is uitgesloten.

Vouweenheid CD3 (optioneel)

Item		Beschrijving
Zigzagvouwhalf vel	Papierformaat	A3, 11 x 17", JIS B4
	Papiergewicht	60 tot 90 g/m²
Drievoudig	Papierformaat	A4, Brief
	Papiergewicht	60 tot 90 g/m²
	Papiercapaciteit*1	40 vellen
Voeding*2 / Maximaal stroomverbruik		AC 110 V ±10%, 0,9 A, 60 Hz, 100 W AC 220-240 V ±10%, 0,6 A, 50/60 Hz algemeen, 144 W
Afmetingen		B 232 x D 588 x H 991 mm / W 9,2 x D 23,2 x H 39,1"
Gewicht		52 kg / 115 lb.

Opmerking: Optioneel bij Nabewerker C4 / Nabewerker C4 met brochuremaker.

*1: 70 g/m²-papier.

*2: Er is stroomtoevoer nodig die losstaat van de basismachine.

Opmerkingen

- Om aan de specificaties voor papiergewicht te voldoen, wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Document wordt mogelijk niet correct afgedrukt afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
- Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

Hardware-configuratie

Keuze van basismachine volgens uw vereisten

1. Duplex Automatische Documentinvoer C2-PC

- Capaciteit voor 250 vellen
- Scansnelheid:
Simplex 135 ppm
Duplex 270 ppm

Apeos C7070/C6570



2. Duplex Automatische Documentinvoer B2-PC

- Capaciteit voor 130 vellen
- Scansnelheid:
Simplex 80 ppm
Duplex 160 ppm

Apeos C5570/C4570



Apeos C3570



3. Module met tandemlade

- Lade met capaciteit voor 520 vellen x 2 lades
- Lade met capaciteit voor 840 vellen x 1 lade
- Lade met capaciteit voor 1230 vellen x 1 lade

4. Module met 4 lades

- Lade met capaciteit voor 520 vellen x 4 lades

Standaardwaarde

Uitvoerlade met 3 richtingen

Hiermee kan de uitvoer van elke kopieer-, fax- en printtaak worden gescheiden



5. Zijlade
* Standaard

6. Uitgang 2-lade
* Standaard

Optioneel

7. Nabewerker A2

- Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten




8. Invoer met hoge capaciteit B1

- Vergroot de papiercapaciteit voor grote volumes
- Lade met capaciteit voor 2000 vellen x 1 lade



11. Nabewerker B4

- Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten



10. Perforeer-eenheid

- Perforatie met 2/4 gaten

11. Brochuremaker

- * Zadelnieten

12. Nabewerker-C4 2/4H

- Enkelvoudig nieten, dubbelzijdig nieten
- Perforatie met 2/4 gaten

13. Vouweenheid CD3

- Zigzagvouw half vel/drievoudig

14. Nabewerker C4 met brochuremaker 2/4H

- Enkelvoudig nieten, Dubbelzijdig nieten, Zadelnieten
- Perforatie met 2/4 gaten

13. Vouweenheid CD3

- Zigzagvouw half vel/drievoudig

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

Verbod op reproductie Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is: •Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatstempels die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

Handelsmerken •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe-logo, PostScript en PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Apple, AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Voor uw veiligheid

Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.