



A4 Kleur Multifunctionele printer

Apeos C4030 / C3530

 **Apeos™**



Welkom bij de toekomstige werkplek

De 'Apeos'-serie biedt geavanceerde functies met een hoog beveiligingsniveau en eenvoudige bediening, zodat uw bedrijf meegaat met zijn tijd.



**Voldoen aan uw
dagelijkse zakelijke
behoeften**



**Snelle en eenvoudige
bediening**



**Bescherm belangrijke
informatie**



**Initiatieven die
rekening houden
met het milieu**

Apeos C4030/C3530 **A4**

Kopiëren/afdrukken	Scannen	Afdrukresolutie	Bedieningspaneel	Milieutechnologie
Kleur / Monochroom	Kleur / Monochroom		Gekanteld kleurentouchscreen	LED-printkop Super EA-Eco toner
C4030 42 ppm (Brief), 40 ppm (A4)* ¹	C4030 105 ppm	1200 × 2400 dpi* ³	C4030 7 inch	
C3530 37 ppm (Brief), 35 ppm (A4)* ¹	C3530 96 ppm* ²		C3530 5 inch	

•Mobiel ondersteund •Draadloos LAN ondersteund

*1: De afdruksnelheid kan afnemen als gevolg van de aanpassing van de beeldkwaliteit.

*2: Bij gebruik van de Duplex Automatische Documentinvoer. (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen. Ons standaard papier (A4), 200 dpi, naar map.) De scansnelheid varieert per document.

*3: Afdrukfunctie.

Voldoen aan uw dagelijkse zakelijke behoeften

Snel te gebruiken en grote verscheidenheid aan ondersteunende papiersoorten

Snel afdrukken met 40 ppm*¹ voor kleur en monochroom.

- De snelle opstartmodus bereidt het bedieningspaneel in 7 seconden voor*²
- FCOT: Drukt af in ongeveer 7,5 sec. op Z/W, 8,0 sec. op kleur
- Handig voor administratieve/tellerdiensten wanneer kleuren afdrukken in grote volumes moeten worden uitgevoerd

*1: Voor Apeos C4030. 35 ppm voor Apeos C3530. Voor papier van A4-formaat. De snelheid kan afnemen als gevolg van de aanpassing van de beeldkwaliteit.

*2: Afhankelijk van de status van de basismachine en de configuratie van opties, kan het zijn dat deze niet werkt of langer dan 7 seconden duurt.

Lades/feeders met een capaciteit van maximaal 2350 vel*

- Ondanks het compacte formaat is de Apeos C4030-serie standaard uitgerust met lades die maar liefst 700 vellen* kunnen bevatten (lade voor handmatige invoer en standaardlade kunnen respectievelijk 150 vellen* en 550 vellen* bevatten).
- Er kunnen maximaal drie optionele invoer voor 550 vel worden geïnstalleerd om één lade voor handmatige invoer en vier lades in totaal te hebben.

* Voor papier van 80 g/m².

* Optioneel.



Van afdrukken op enveloppen en dik papier tot het produceren van promotiemateriaal

- Automatische aanpassing van de druk om enveloppen af te drukken.
- Een soepele papierinvoer zodat dik papier stabiel kan worden doorgevoerd
- Ondersteunt lang papier tot 215,9 x 520 mm*



* Lang papier papieren worden gevoed vanuit de lade voor handmatige invoer.

Snel scannen van grote aantallen originelen

Single-pass dubbelzijdig scannen in kleur met 105 ppm*¹.

- Uitgerust met Duplex Automatische Documentinvoer (DADF)
- U kunt beide zijden van het origineel tegelijk scannen. Omdat het origineel niet is omgekeerd, beschermt het het originele document
- U kunt originelen laden tot 100 vellen*²

*1: Voor Apeos C4030. 96 ppm voor Apeos C3530. Wanneer de DADF wordt gebruikt. (1 doorvoer, dubbelzijdig scannen. Ons standaard papier (A4), 200 dpi, naar map.) De scansnelheid varieert per document.

*2: Voor Apeos C4030. 50 vellen voor Apeos C3530.

Klein maar geweldig

- De Super EA-Eco toner, de toner met de kleinste deeltjesgrootte in de industrie, reproduceert kleine tekens en dunne lijnen haarscherp en creëert een vloeiend verloop.
- Verwerking van beeldverbetering reproduceert diagonale lijnen en de omtrek van tekens, die bij het afdrukken gekarteld kunnen worden, vloeiender.
- IReCT*, technologie voor digitale beeldaanpassing, minimaliseert onjuiste registratie van kleuren.

* Technologie voor beeldregistratiecontrole

Ruimtebesparende lezer van IC-kaart*

- De Apeos C4030-serie is ontworpen om ruimte te besparen en kan een ingebouwde IC-kaartlezer bevatten.

* Optioneel.

Direct afdrukken van of scannen naar USB-flashdrive


- Het is mogelijk om documenten die op een USB-stick zijn opgeslagen af te drukken of gescande gegevens op de USB flash drive op te slaan zonder een computer te gebruiken.

Snelle en eenvoudige bediening

Eenvoudige lay-out met eenvoudige navigatie

UI met zwarte en grijze tinten geeft een beter contrast voor gemakkelijke herkenning.

- Pictogrammen zijn gelijkmatig verdeeld voor eenvoudige herkenning
- Consistente bedieningsstappen van elke functie voor eenvoudig onthouden
- Personalisatie van het startscherm voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte functies
- Zet regelmatige instellingen vast voor het registreren van frequente of herhaalde taken
- Duidelijke meldingen met opvallend licht voor voltooide of foutieve taken
- Subtiële geluidsmelding voor waarschuwing en aandacht



Gebruiksvriendelijk 7-inch* kleurenaanraakscherm

- Aanpasbare indeling van scherm pictogrammen
- Zorgt ervoor dat uw routinematige workflow eenvoudig en soepel verloopt
- Biedt dezelfde bedieningsmogelijkheden als multifunctionele A3-apparaten

* Voor Apeos C4030. 5-inch voor Apeos C3530.



Uw smartphone wordt een 'draagbaar bedieningspaneel'

Naadloze connectiviteit met mobiele apparaten voor kopiëren, faxen, afdrukken, scannen*¹ met behulp van de Print Utility*²-toepassing.

- Een mobiel apparaat kan worden gebruikt als een alternatieve UI voor operationele controle om veelvoorkomende contactpunten tot een minimum te beperken
- Frequentie instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Favorieten'
- Stuur direct een fax of e-mail met de adressen die zijn opgeslagen op de smartphone
- Minimaliseer de contactpunten met de printer met het oog op hygiëne
- Maak snel een directe Wi-Fi-verbinding door de QR-code op het gebruikerspaneel te scannen

Opmerking: Maak verbinding met de machine via een draadloze omgeving of directe Wi-Fi Direct-verbinding.

*1: Scannen naar mobiel, e-mail, scannen naar map.

*2: Het kan gratis worden gedownload via Google Play™ of in de App Store.

Flexibiliteit in kantoorindeling

Ondersteunt draadloze LAN-omgeving*¹.

- Ondersteunt gratis adressering op kantoor met Wi-Fi-ondersteuning
- Er kunnen maximaal vijf multifunctionele Wi-Fi Direct-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten
- Ondersteunt direct mobiel afdrukken*²
- Print Utility, AirPrint en Mopria® Print Service worden ondersteund

*1: Optioneel.

*2: Wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi Direct.

Kopieer een identiteitskaart aan één kant van een vel

- Met de functie ID-kaart kopiëren kunnen beide zijden van een ID-kaart, zoals een rijbewijs of zorgverzekeringskaart, uitgelijnd op één zijde van een vel worden afgedrukt.

Verschillende functies besparen tijd en moeite bij het scannen

Gescande gegevens kunnen via verschillende methoden worden overgebracht, waaronder e-mail, URL en verzenden naar pc (SMB/FTP/SFTP).

- Gegevens kunnen worden verzonden door meerdere functies tegelijkertijd te gebruiken
- Verbeter uw digitaliseringsproces met functies zoals automatische oriëntatie van gescande pagina's in rechtopstaande positie, het corrigeren van scheve pagina's of het verwijderen van lege pagina's
- Naast TIFF en JPEG kunnen de gescande gegevens worden geconverteerd naar verschillende formats zoals PDF met doorzoekbare OCR ingeschakeld

Bescherm belangrijke informatie

Informatie is een belangrijk bezit dat koste wat het kost moet worden beschermd

Bescherm tegen ongeautoriseerde gebruiker

Met meerdere opties voor het instellen van gebruikersautorisatie kan de beheerder de juiste combinatie voor een bepaalde omgeving selecteren.

- Lokale verificatie
- Verificatie door externe server
- Verificatie van IC-kaart*
- Toegang tot gebruikersspecifieke functies
- Privéafdrukkosten

* Optioneel.

Bescherm gegevens

Beschermt tegen kwaadwillende bedoelingen zoals hacken en knoeien met instellingen van het apparaat/systeem.

- Codering van opgeslagen gegevens
- Gebruikt TPM 2.0 chip voor beheer van coderingssleutel
- Verwijdert instellingen en documentinformatie in één keer

* Vertrouwde platformmodule

Beschermt de informatie door middel van sterke encryptie tijdens de overdracht tussen apparaten, servers, etc.

- Codering van communicatiepaden door SSL/TLS of Ipsec
- Codering bij overdragen via SMBv3 en SFTP
- Codering van scanbestand/handtekening
- E-mailcodering en handtekening door S/MIME
- TLS-versiebeperking
- Elliptische curve cryptografie
- WPA3

Bescherm tegen ongeautoriseerde toegang

Beschermt instellingen van het apparaat op meerdere niveaus door wijzigingsbeperkingen voor verschillende doelgroepen, zoals eindgebruikers, IT-beheerders en servicetechnici, duidelijk aan te geven.

- Bewerkingsbeperking voor servicemedewerkers
- Accountvergrendeling om onbevoegde toegang te voorkomen
- Informatie voor het wijzigen van het standaard wachtwoord
- Waarschuwingen weergegeven bij gebruik van internationaal IP-adres

Voorkomt dat onbevoegde programma's zonder kennisgeving worden geïnstalleerd. Robuuste IT-audits worden ondersteund met logboeken van apparaatgegevens voor eenvoudige tracking.

- Verificatie van softwarehandtekening
- Beperkingen op extern bijwerken
- Filteren van IP-adres
- Detectie van manipulatie bij opstarten en automatisch herstel wanneer manipulatie wordt gedetecteerd
- Voorkomen van manipulatie tijdens het gebruik
- Auditlogboek
- Transfer van auditlogboekstelsysteem

Voorkomt bedieningsfouten

Voorkomt het lekken van informatie als gevolg van onbedoelde fouten door beheerders en gebruikers.

- Scan documenten die moeten worden bezorgd op een vaste bestemming
- Voer ontvanger van fax opnieuw in
- Annotaties
- Watermerk





Kantoren

Efficiënt combineren van A4- en A3-apparaten

De Apeos C4030-serie heeft dezelfde gebruikersinterface en functies als A3-apparaten. Hierdoor kunnen zowel A3- als A4-apparaten in één kantoor optimaal gebruikt worden.

Teller
diensten

Verminderen van verspilde tijd tijdens de klantenservice

Omdat de Apeos C4030-serie compact is, past deze in een serviceruimte voor balies. U kunt documenten kopiëren of scannen zonder de toonbank te verlaten en uw klant te laten wachten.



Winkels

Versterking van de integratie van het hoofdkantoor en de winkels

Het is mogelijk om een reeks taken te automatiseren om documenten te scannen en naar het hoofdkantoor te verzenden door instellingen te registreren, zodat u documenten met één druk op een pictogram kunt verzenden.

Hierdoor kunt u eenvoudig rapporten verzenden, zelfs als u geen computer bij de hand heeft.

Initiatieven die rekening houden met het milieu



We werken aan de ontwikkeling van milieubewuste producten, met inbegrip van technologieën die het stroomverbruik van multifunctionele apparaten en printers verminderen om het milieu minder te belasten. De Fujifilm Group heeft het certificeringsprogramma geïntroduceerd waarin we de milieuwaaarde van elk product door beoordelingen op het moment van productontwikkeling verduidelijken, de evaluatie uitvoeren op basis van onze interne certificeringscriteria en de producten* die uitmuntend zijn in het verminderen van de milieu-impact certificeren als 'Green Value Products'. Dit product is gecertificeerd als 'Zilver'-product dat de impact op het milieu vermindert op een hoger niveau dan de industriestandaard.

* Producten en diensten die uitblinken in het verminderen van de milieu-impact zijn producten en diensten die zijn ontworpen met aandacht voor de milieu-impact gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop van grondstoffen, productie, gebruik, verwijdering tot hergebruik.

Initiatieven voor energiebesparing

- Bereik zowel een hoge afdrukkwaliteit als energiebesparing door de LED-printkop te installeren waardoor ruimte- en energiebesparing mogelijk is, evenals de EA-Eco toner met fuser-prestaties met lage temperaturen.
- Verminder het stroomverbruik met de slimme energiebesparingsfunctie die alleen de vereiste onderdelen inschakelt op basis van de functies die door de klanten worden gebruikt

Initiatieven voor behoud van hulpbronnen

- Functies die bijdragen aan het verminderen van het papierverbruik
 - Privéafdrukkosten, scannen, papierloze fax, pagina's per zijde/meerdere exemplaren op 1 pagina, etc.

Apeos C4030 / C3530

Functies en specificaties

Basisspecificaties/kopieerfunctie

Item	Beschrijving	
	Apeos C4030	Apeos C3530
Type	Desktop	
Geheugencapaciteit	4 GB (Max: 4 GB)	
Capaciteit van het opslagapparaat*1	128 GB	
Kleurcapaciteit	Volledig in kleur	
Scanresolutie	600 x 600 dpi	
Afdrukresolutie	1200 x 2400 dpi	
Opwarmtijd*2	33 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	
Hersteltijd (hersteltijd vanuit slaapstand)	20 seconden of minder (23°C kamertemperatuur)	
Formaat origineel	Maximaal A4, Brief, Legal*3 voor zowel vel als boek	
Papierformaat	Max	A4, Brief, Legal
	Min	A6*4 [64 x 127 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]
	Breedte beeldverlies	Bovenste rand 4,0 mm, onderste rand 4,0 mm, rechter/linker rand 4,0 mm
Papiergewicht*5	Papierlade	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
	Lade voor handmatige invoer	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index
Uitvoertijd eerste kopie	Z/W:	7,5 sec. (Brief / A4, Monochrome prioriteitsmodus)
	Kleur:	8,0 sec. (Letter / A4, Kleur prioriteitsmodus)
Continue kopieersnelheid *6	Z/W:	42 ppm (Brief) / 40 ppm (A4)
	Kleur:	37 ppm (Brief) / 35 ppm (A4)
Papierlade Capaciteit*7	Standaard	Standaardlade: 550 vel
	Optioneel	Lade voor handmatige invoer: 150 vel
Capaciteit uitvoerlade*7	Max	Invoer voor 550 vel: 550 vellen
	Max	2350 vellen [standaard + invoer voor 550 vel x 3]
Stroomtoevoer	AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz algemeen	
	1270 W (AC 220 V +/- 10 %), 1450 W (AC 240 V +/- 10 %)	
Maximaal stroomverbruik	Slaapstand: 0,4 W (AC 230 V)	
	Modus voor laag vermogen: 11 W (AC 230 V)	
Afmetingen	Gereedstand: 83 W (AC 230 V)	
	W 470 x D 500*8 x H 582 mm / B 420 x D 500*8 x H 565 mm / W 18,5 x D 19,7 x H 23,0" / B 16,6 x D 19,7 x H 22,3"	
Gewicht*9	35 kg / 78 lb.	34 kg / 75 lb.

- *1: De capaciteit van het opslagapparaat is niet volledig beschikbaar voor klanten.
 *2: Het kan veranderen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
 *3: Voor Apeos C3530 is de waarde voor Legal formaat afkomstig van de Duplex Automatische Documentinvoer.
 *4: Bij gebruik van papier van A6-formaat met de standaardlade is de optionele A5 LEF / A6-ladegeleider vereist.
 *5: Het wordt aanbevolen om ons aanbevolen papier te gebruiken. Correcte afdrukoutput is misschien niet mogelijk, afhankelijk van de vereisten.
 *6: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit.
 *7: 80 g/m²-papier.
 *8: Het motorgedeelte van de achterzijde van de Duplex Automatische Documentinvoer is inbegrepen.
 *9: Inclusief tonercartridge.

Afdrukfunctie

Item	Beschrijving	
Type	Ingebouwd type	
Papierformaat	Max	A4, Brief, Legal [215,9 x 520 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]
	Min	A6*1 [64 x 127 mm bij gebruik van lade voor handmatige invoer]
	Breedte beeldverlies	Voorste rand 4,0 mm, achterste rand 4,0 mm, rechter/linker rand 4,0 mm
Constante afdruksnelheid*2	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie	
Afdrukresolutie	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Standaard: 1200 x 2400 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Hoge snelheid (standaard): 600 x 600 dpi, hoge kwaliteit: 1200 x 2400 dpi, hoge resolutie: 1200 x 1200 dpi
Pagina beschrijvingstaal	Standaard	PCL5/PCL6
	Optioneel	Adobe® PostScript® 3™
Ondersteund besturingssysteem*3	Standaard	[PCL-stuurprogramma] Windows 11 (64 bit) / Windows 10 (32 bit / 64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit) / Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Optioneel	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit) / Windows 10 (32 bit / 64 bit) / Windows Server 2022 (64 bit) / Windows Server 2019 (64 bit) / Windows Server 2016 (64 bit) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

- Opmerking: XPS staat voor XML Paper Specification.
 *1: Bij gebruik van papier van A6-formaat met de standaardlade is de optionele A5 LEF / A6-ladegeleider vereist.
 *2: De snelheid kan afnemen vanwege het aanpassen van de beeldkwaliteit. De afdruksnelheid kan verminderen afhankelijk van het document.
 *3: Raadpleeg onze officiële website voor het meest recente ondersteunde besturingssysteem.

Scanfunctie

Item	Beschrijving	
Type	Kleurens scanner	
Formaat origineel	Hetzelfde als de basisspecificaties/kopieerfunctie	
Scanresolutie	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scansnelheid	Hetzelfde als de scansnelheid voor de Duplex Automatische Documentinvoer	
Interface	Standaard	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Optioneel	Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faxfunctie (optioneel)

Item	Beschrijving	
Formaat origineel	Max: A4, Legal	
Opname papierformaat	Max: A4, Legal; Min: A5	
Verzendtijd	2 seconden en meer maar minder dan 3 seconden*1	
Transmissiemodus	ITU-T G3	
Toepasbare lijnen	Telefonische abonneelijn, PBX, maximaal 1 poort*2 (G3-1-poort)	

- *1: Voor Apeos C3530 is de waarde voor Legal formaat afkomstig van de Duplex Automatische Documentinvoer.
 *2: Wanneer een document van A4-formaat met ongeveer 700 tekens wordt verzonden met standaard beeldkwaliteit (8 x 3,85 regels/mm) en in de modus hoge snelheid (28,8 kbps of sneller, JBIG). Geeft alleen de tijd aan voor het verzenden van de beeldinformatie en vermeldt de tijd voor communicatiecontrole niet. De totale tijd voor communicatie varieert afhankelijk van de inhoud van het document, het type apparaat dat de fax ontvangt en de toestand van de lijn.

Duplex Automatische Documentinvoer

Item	Beschrijving	
	Apeos C4030	Apeos C3530
Formaat origineel / papiergewicht	Max: A4, Brief, Legal; Min: A5*1	
Capaciteit*2	60 tot 128 g/m ² / 16 lb. binding tot 34 lb. binding (in duplex: 60 tot 128 g/m ²)	50 vellen
Kopie (Simplex)	Z/W: 42 ppm (Brief), 40 ppm (A4)	Z/W: 37 ppm (Brief), 35 ppm (A4)
	Kleur: 42 ppm (Brief), 40 ppm (A4)	Kleur: 37 ppm (Brief), 35 ppm (A4)
Scansnelheid*3	Z/W: 53 ppm, Kleur: 53 ppm	Z/W: 48 ppm, Kleur: 48 ppm
	(1 doorvoer, dubbelzijdig scannen; Z/W en kleur 105 ppm) [Standaard document (A4), 200 dpi, naar map.]	(1 doorvoer, dubbelzijdig scannen; Z/W en kleur 96 ppm) [Standaard document (A4), 200 dpi, naar map.]

- *1: Het minimale aangepaste formaat is 139,7 x 139,7 mm.
 *2: 80 g/m²-papier.
 *3: De scansnelheid varieert afhankelijk van de documenten.

Invoer voor 550 vel (optioneel)

Item	Beschrijving	
Papierformaat	Max: A4, Brief, Legal	
	Min: A5	
Aangepast formaat: 76,2 x 190,5 mm tot 215,9 x 355,6 mm		
Papiergewicht	60 tot 220 g/m ² / 16 lb. binding tot 122 lb. index	
Invoercapaciteit*1 / Aantal lades*2	550 vellen x 1 lade	
Afmetingen	B 420 x D 465 x H 123*3 mm / B 16,6 x D 18,4 x H 4,9"	
Gewicht	6,6 kg / 15 lb.	

- *1: 80 g/m²-papier.
 *2: Er kunnen maximaal 3 lades worden toegevoegd.
 *3: Wanneer u verbindingen niet installeert.

Zwenkwiel (optioneel)

Item	Beschrijving	
Afmetingen*1	B 725 x D 773 x H 90*2 mm / B 28,6 x D 30,5 x H 3,6***2	
Gewicht	12,6 kg / 28 lb.	

- *1: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.
 *2: Wanneer u verbindingen niet installeert.

Kast (optioneel)

Item	Beschrijving	
Afmetingen*1	W725 x D773 x H 336*2 mm / B 28,6 x D 30,5 x H 13,3***2 (Binnenafmeting: B 360 x D 415 x H 200 mm / B 14,2 x D 16,4 x H 7,9")	
Gewicht	23,8 kg / 53 lb.	

- *1: Inclusief het gedeelte aan de onderkant.
 *2: Wanneer u verbindingen niet installeert.

Als de opslagmedia van het basisstation defect raken, kunnen ontvangen gegevens, verzamelde gegevens, geregistreerde instellingsgegevens etc. verloren gaan. In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens. Functionele reserveonderdelen zijn beschikbaar tot minstens 7 jaar nadat het product niet meer wordt geproduceerd.

Hardware-configuratie

Optioneel



Standaard

Opties lade-module



Invoer voor 500 vel

- Lade met capaciteit voor 550 vellen x 1 lade
- Toegevoegd aan 3 optionele invoerapparaten voor 500 vel



Kast



Zwenkwiel

Verschillende configuraties



Basismachine
+
Zwenkwiel



Basismachine
+
Kast



Basismachine
+
Invoer voor 550 vel x1



Basismachine
+
Invoer voor 550 vel x1
+
Kast



Basismachine
+
Invoer voor 550 vel x3
+
Zwenkwiel

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Hoofdkantoor

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Het beschikbare model varieert afhankelijk van het land/de regio. Vraag de verkoopvertegenwoordigers om meer informatie.

De productspecificaties, het uiterlijk en andere details in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.

Verbod op reproductie Houd er rekening mee dat reproductie van het volgende wettelijk verboden is:

•Binnenlandse en buitenlandse valuta, door de overheid uitgegeven effecten en nationale obligaties en lokale obligatiecertificaten. •Ongebruikte postzegels, briefkaarten, etc. •Certificaatstempels die wettelijk zijn voorgeschreven. •Reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken (literaire werken, muziekwerken, schilderijen, gravures, kaarten, cinematografische werken, tekeningen, fotografische werken, etc.) is niet toegestaan, tenzij de reproductie bedoeld is voor persoonlijk gebruik, gebruik door het gezin of ander soortgelijk gebruik binnen beperkte kring.

Handelsmerken •FUJIFILM en het FUJIFILM-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Werkmap, Cloud Service Hub en Cloud On-Demand Print zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, het Adobe-logo, PostScript en het PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen. •Apple, Mac, macOS, OS X en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. •Mopria, het Mopria-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance zijn geregistreerde en/of ongeregistreeerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. •Alle productnamen en bedrijfsnamen die in deze brochure worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.



Voor uw veiligheid

Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Gebruik het product met de aangegeven voedingsbron en spanning. Zorg ervoor dat u een aardverbinding tot stand brengt. Anders kan een elektronische schok tot een storing of kortsluiting leiden.

De informatie geldt vanaf oktober 2024. NM-0011 en 200V (2409-R1)