


FUJIFILM 46kUV Printbar System

Un sistema di stampa a getto d'inchiostro Samba® per etichette e packaging



**1200x600 dpi
a 152 m/min**




**Stampa in un solo passaggio
per la produzione in linea**



**Inchiostri UV per etichette
e packaging**

Informazioni su FUJIFILM 46kUV Inkjet Printbar



Specifiche Tecniche

Parametro	FUJIFILM 46kUV Inkjet Printbar
Larghezza di stampa	33.0 cm
	43.1 cm
	50.8 cm
Velocità di stampa e risoluzione	Risoluzione trasversale 1.200 dpi
	93 m/min (Risoluzione: 1200x1200 dpi)
	152 m/min (Risoluzione: 1200x600 dpi)


Parametro	FUJIFILM 46kUV Inkjet Printbar
Inchiostri	Inchiostri UV
Colore e qualità	Monocromatico
	Dimensione goccia 4 ng Carattere più piccolo 2pt (4pt in negativo)
Controllore di stampa	Sì
Interfacce	Windows® 10 e Software di Controllo del Motore di Stampa (PECS)

Caratteristiche chiave

La barra di stampa a getto di inchiostro FUJIFILM 46kUV incorpora la tecnologia FUJIFILM, inclusa la testina di stampa Samba[®], che sfrutta l'accuratezza e la precisione del trattamento Silicon MEMS (Si-MEMS) con l'affidabilità e la durata del PZT realizzato in una forma parallelogramma geniale per offrire una qualità dell'immagine eccezionale. Il sistema include anche:

Modulo di pulizia e mantenimento

Il modulo di pulizia e mantenimento conserva pulite e funzionanti le testine di stampa.



Il modulo di pulizia/mantenimento è appositamente progettato con componenti di precisione per mantenere la qualità dell'immagine ottimale per tutta la vita della stampante 46kUV. Di solito viene eseguito una volta per turno e, con un semplice tocco, pulisce la superficie gettante delle testine di stampa per risolvere problemi derivanti da ugelli deviati o persi.


Creazione di file di stampa a dati variabili con 3IC di Fujifilm

3IC è un'applicazione leggera per la composizione di stampe a dati variabili disponibile come opzione. È progettato per semplicità e facilità d'uso quando è necessario impostare rapidamente piccoli lavori. 3IC viene eseguito direttamente sul controller di stampa per un comodo accesso.

Base di dati

XPLYZ7N3
YOUR LABEL
XMFG3J2R
4X75PKQM
INKJET SAMPLE
BFHVUECQ
75UKJHFL
EY9H46CF
4W6RLPY5
SAMPLE INKJET
PQSK1WIT
OFEYDSAU
K78DHQCW
LFEAKMYX

Elementi di dati variabili



Portata mondiale

FUJIFILM Integrated Inkjet Solutions fornisce supporto globale ai propri clienti. I nostri clienti beneficiano di sistemi di stampa affidabili e completamente integrati, realizzati secondo gli standard industriali. Ciò include sistemi di stampa pronti per la produzione completamente integrati nel processo di produzione.



Risorse globali

Con uffici in tutte le principali regioni geografiche, Fujifilm può offrirti rapidamente la tecnologia più recente e garantire la presenza per aiutarti in qualsiasi momento. Alcune delle nostre sedi aziendali includono:

- FUJIFILM Italia
- FUJIFILM Australia
- FUJIFILM Canada
- FUJIFILM Messico
- FUJIFILM Unigraphica
- FUJIFILM North America
- *Uffici in tutte le principali*

FUJIFILM



Contact:

Telefono: 603-443-8300

Email: FIIS@fujifilm.com

Online: <https://inkjet-integration.fujifilm.com/>

PDSIT158 Rev. 05 6/20/2024

FUJIFILM e il logo FUJIFILM, SAMBA, REDIJET, e JPRESS sono marchi registrati di FUJIFILM Corporation e delle sue affiliate.
© 2024 FUJIFILM Dimatix, Inc. Tutti i diritti riservati.

Affidabilità e Qualità

La FUJIFILM 46kUV Inkjet Printbar è dotata di un sistema automatizzato di pulizia e mantenimento della testina di stampa che semplifica il mantenimento di prestazioni di stampa ottimali.

Insieme al sistema brevettato di ricircolo dell'inchiostro REDIJET® e alla lunga durata garantita dal PZT inserito sulla testina di stampa Samba®, la qualità dell'immagine rimane ottimale e coerente su tutta la larghezza di stampa senza necessità di revisione.

La barra di stampa a getto d'inchiostro FUJIFILM 46kUV aggiunge funzionalità di dati variabili alle apparecchiature di stampa convenzionali.



Flessibilità

La barra di stampa a getto d'inchiostro FUJIFILM 46kUV è progettata pensando agli stampatori per massimizzare il vantaggio dagli investimenti esistenti in macchine da stampa analogiche e finitura. È disponibile nelle larghezze 330, 430 e 500 mm e stampa fino a 152 m/min.

Gli inchiostri UV di Fujifilm includono polimerizzazione UV al mercurio, polimerizzazione UV LED (365 nm e 395 nm) e opzioni compatibili con IDFC che sono conformi a Nestlé Packaging, all'ordinanza svizzera e alle normative EuPIA.



Esegui la scansione qui per saperne di più sulle nostre numerose altre soluzioni di stampa a getto d'inchiostro integrate.