



NOWOŚĆ
INKJET SYSTEM

Frontier DX400
series





Szybka. Kompaktowa. Mobilna.

DX400 to kompaktowa drukarka atramentowa oferująca 1,3-krotnie większą trwałość niż jej poprzedniczka (DE100-XD) z żywotnością do 400 000 stron, a także szybkie możliwości przetwarzania. Jej lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwia instalację i przenoszenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku biznesowego i eventowego.

Ponadto elastyczna konfiguracja systemu umożliwia szybką adaptację do różnych potrzeb.

1 Zdjęcia wysokiej jakości, wszechstronny druk

Wyjątkowa jakość zapewniona przez specjalistyczną wiedzę w dziedzinie fotografii

Zastosowano 6 kolorów tuszów, dodając do podstawowych czterech kolorów błękitny i różowy. Dzięki wdrożeniu rozległej wiedzy Fujifilm, rozwijanej przez lata w dziedzinie fotografii, uzyskano bogatą gradację i wyjątkową reprodukcję kolorów, zapewniając optymalną jakość zdjęć.



Technologia przetwarzania obrazu Fujifilm — Image Intelligence™

Autorska technologia Fujifilm Image Intelligence™ pozwala uzyskiwać piękne odbitki fotograficzne dzięki automatycznej kompensacji trudnych warunków fotografowania, takich jak słabe światło, nadmierne podświetlenie, wysoki kontrast, niedoświetlenie i prześwietlenie kadrów.



Zdjęcie wyjściowe



Zdjęcie zoptymalizowane po przetworzeniu obrazu

Możliwość druku na arkuszach papieru

Oprócz tradycyjnego papieru w rolkach, DX400 obsługuje jednostronne i automatyczne dwustronne drukowanie na papierze w arkuszach. Do mniejszych nakładów można użyć ręcznego podajnika, a do większych należy zainstalować dolną tacę podajnikową, która mieści do 100 arkuszy papieru.



Dolna taca podajnikowa do arkuszy



Ręczny podajnik arkuszy

Wszechstronny druk spełniający zróżnicowane potrzeby konsumentów

DX400 oferuje wiele różnych formatów i rozmiarów wydruków, od 89 x 50 mm do 210 x 1000 mm. Można drukować odbitki w rozmiarze portfelowym (8,9x5cm), 4R (10x15cm), czy w rozpowszechnionych przez media społecznościowe formatach kwadratowych, a nawet panoramiczne banery do dekoracji pomieszczeń.

Dodatkowa opcja druku dwustronnego może być wykorzystana w celu promowania rozwoju usług z wydrukiem na miejscu, w tym tworzenia fotoksiążek oraz materiałów reklamowych.

Papier w rolce

Szerokość papieru (mm) **89 / 102 / 127 / 152 / 203 / 210**

Długość papieru (mm) **50 – 1,000**

Papier w arkuszach

Jednostronny	Rozmiar (mm)	102 × 152, 127 × 178, 203 × 254, 210 × 297
	Gramtura (g/m²)	250

Dwustronny	Rozmiar (mm)	102 × 152, 127 × 178, 203 × 254, 210 × 297
	Gramtura (g/m²)	190, 225



Urządzenia z serii DX400



DX400/DX400W




DX400/DX400W (z tacą podajnikową)

2 Prostota i wygoda użytkowania



Kompaktowa drukarka atramentowa z panelem sterowania

Drukarka wyposażona jest w panel sterowania znajdujący się na jednostce głównej, dzięki czemu obsługa jest łatwa i wygodna. Pod stałą kontrolą jest ilość materiałów eksploatacyjnych, co umożliwia planowanie ich zapasów i wymianę.



Konstrukcja tacy oszczędzająca miejsce

Tacka na wydruki jest zintegrowana z jednostką główną, co pozwala zaoszczędzić miejsce.




Łatwa obsługa i konserwacja

Wszystkie pojemniki i kasety do materiałów eksploatacyjnych są umieszczone z przodu, co ułatwia ich wymianę i pozbywanie się ściników papieru.



Usuwanie ściników papieru



Wymiana roli papieru



Wymiana wkładu z tuszem

Wysokowydajny tusz 250 ml

Redukcja masy odpadów dzięki zastosowaniu nowej metody pakowania tuszu.

Metoda pakowania tuszu, która nie wykorzystuje kartridży, została przyjęta w celu zmniejszenia ilości odpadów o około 49% w porównaniu do konwencjonalnego modelu (DE100-XD). Ponadto objętość wkładu tuszu została zwiększona o 25%.

DE100-XD



Wielkość po zużyciu



Seria DX400



Wielkość po zużyciu






3 Dostosowanie do zmieniającego się rynku usług druku

Elastyczność dostosowana do różnych potrzeb zakładu fotograficznego


Możesz skonfigurować system z dodatkowym oprogramowaniem i opcjonalnym wyposażeniem tak, aby spełniał Twoje potrzeby biznesowe.



Dzięki połączeniu od 2 do 4 drukarek można osiągnąć wydajność porównywalną z urządzeniami typu Minilab Inkjet przy niewielkiej inwestycji początkowej.



Niewielkie rozmiary sprawiają, że seria DX400 jest zalecana również do małych punktów sprzedaży, które dysponują ograniczoną powierzchnią pod instalację.



Wysoka jakość obrazu i kompaktowe rozmiary DX400 sprawiają, że idealnie nadaje się do fotografii eventowej, gdzie mobilność jest koniecznością.

Wysoka szybkość przetwarzania i wydajność

ok. **9.35**
sek./odbitka (10x15)

ok. **385**
odbitki / godz. (10x15)


W systemie minilab x4

ok. **1540**
odbitki / godz. (10x15)

*W oparciu o naszą określoną metodę pomiaru. Wydajność może nie być gwarantowana w niektórych przypadkach w zależności od środowiska i warunków użytkowania.


Elastyczność w rozmiarze papieru

Dzięki zastosowaniu papieru arkuszowego możliwe jest drukowanie w dwóch różnych rozmiarach bez konieczności wymiany rolek papieru, co przekłada się na wydajność pracy.



Elastyczność dostosowania do układu sklepu

Oprócz USB, obsługiwane są również połączenia przewodowe LAN. Korzystając z przewodowej sieci LAN, użytkownicy mogą uzyskać elastyczne układy dostosowane do środowiska instalacji.



Specyfikacja urządzeń serii Frontier DX400


Tryb drukowania	standardowy / wysokiej jakości / roboczy
Rozmiar odbitki	89×50 mm - 210×1,000 mm
Szybkość druku	9.4 sek / odbitkę (10x15, tryb standardowy)
Rozdzielczość druku	720×360 dpi / tryb roboczy 720×720 dpi / tryb standardowy 1,440×720 dpi / tryb wysokiej jakości
Podawanie papieru	1 rolka
Powierzchnia papieru	Glossy (błyszczący) / Luster (półmatowy)

Wkład tuszu	Tusz barwnikowy w 6 kolorach (C, M, Y, K, SB, P) (pojemność: 250 ml na jeden kolor)
Zajmowana pow.	0.17 m ²
Wymagania dot. zasilania	AC100V-120V (50/60Hz) 7.0A AC220V-240V (50/60Hz) 3.5A
Pobór mocy	80 W
Wymiary	460×374×340 mm
Waga	17.9 kg (bez papieru i wkładów z tuszami)

*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


Wymiary

DX400/DX400W



DX400/DX400W

(z podajnikiem arkuszowym)



Materiały eksploatacyjne

Papier specjalistyczny do odbitek wysokiej jakości

FUJIFILM Quality Dry Photo Paper

Rolle



Szerokość	Rolle 65 m		Liczba roli w opak.
	Glossy	Luster	
89 mm	○	○	4 role
102 mm	○	○	2 role
127 mm	○	○	2 role
152 mm	○	○	2 role
203 mm	○	○	2 role
210 mm	○	○	2 role

Arkusze

	Rozmiar	Powierzchnia		gsm	Liczba ark. w opak.
		Glossy	Luster		
Dwu-stronne	102 × 152 mm	○	○	190	800 arkuszy
	127 × 178 mm	○	○	190	800 arkuszy
	203 × 254 mm	○	○	190	800 arkuszy
	210 × 297 mm	○	○	190	800 arkuszy
	102 × 152 mm	○	○	225	800 arkuszy
	127 × 178 mm	○	○	225	800 arkuszy
	203 × 254 mm	○	○	225	800 arkuszy
	210 × 297 mm	○	○	225	800 arkuszy
	102 × 152 mm	○	○	225	800 arkuszy
	127 × 178 mm	○	○	225	800 arkuszy

Autorskie tusze Fujifilm o podwyższonej lepkości

Wkład z tuszem do serii FUJIFILM DX400



Pojemność: 250ml Kolor: 6 kolorów

● Cyan ● Magenta ● Yellow ● Black ● Pink ● Sky blue



Środki ostrożności

- Dla zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z "Podręcznikiem użytkownika" i "Informacją o zalecanych środkach ostrożności" przed rozpoczęciem korzystania z drukarki.
- Nie należy instalować drukarki w miejscu narażonym na kontakt z dużymi ilościami wody, wilgoci, pary wodnej, pyłu, gęstego dymu itp. Takie postępowanie stwarza ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Niniejszy produkt to urządzenie do zastosowań komercyjnych. Nie jest przeznaczone do pracy w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

FUJIFILM and the FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation.

FUJIFILM

FUJIFILM Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
E-mail: minilaby_ftpl@fujifilm.com

fujifilm.pl