



Kolor A3 Drukarka wielofunkcyjna

Apeos C3567 / C3067 / C2567

 **Apeos™**



Zacznij swoją cyfrową transformację

Nowa seria Apeos z inteligentnymi i płynnie działającymi funkcjami integracji, zaprojektowana z myślą o przyspieszeniu transformacji cyfrowej, to zaufany partner cyfrowy.



INTELIGENTNE

Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki inteligentnym technologiom, które optymalizują efektywność przepływów pracy.



DYNAMICZNE

Zaprojektowane, aby elastycznie dostosowywać się do zmieniających się środowisk biurowych i zróżnicowanych przepływów pracy.



ŚRODOWISKO

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak nowa technologia tonera, inteligentne czujniki oszczędzające energię i bezzszywkowe wykończenie.



BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona firmy dzięki proaktywnym usługom bezpieczeństwa i niezawodnym funkcjom

Prawdziwie skalowalne rozwiązania,
aby przyspieszyć transformację cyfrową

INTELIGENTNE
DYNAMICZNE
ŚRODOWISKO
BEZPIECZEŃSTWO



Apeos C3567 / C3067 / C2567

Apeos C3567

Kolorowa/monochromatyczna

35 stron/min*

Apeos C3067

Kolorowa/monochromatyczna

30 stron/min*

Apeos C2567

Kolorowa/monochromatyczna

25 stron/min*

* A4 LEF

INTELLIGENTNE

Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki inteligentnym technologiom, które optymalizują efektywność przepływów pracy.

Przyspieszenie cyfryzacji dzięki wysokowydajnemu skanerowi

1-przebiegowe skanowanie 2-stronne do 160 stron/min^{*1}

Wydajny automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanowania 2-stronnego w 1 przebiegu mieści do 130 arkuszy^{*2} pozwala na skanowanie dokumentów dwustronnych za jednym razem, umożliwiając szybką i łatwą digitalizację dużych dokumentów.

- Funkcja wykrywania wielu arkuszy

^{*1} 1: Standardowy dokument (A4 LEF), 200 dpi, do folderu.

^{*2} 2: Papier o gramaturze 70 g/m²

Sprawnie skanuj dokumenty o niestandardowym rozmiarze, takie jak paragony

Automatycznie skanuje do najbliższego rozmiaru standardowego, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania rozmiarów niestandardowych lub małych* dokumentów. Grube czek i cienkie paragony* można również łatwo zdigitalizować i zarządzać nimi na komputerze.

* Niestandardowe rozmiary do 49 × 85 mm. W przypadku rozmiarów od 49 × 85 mm do 55 × 91 mm obsługiwane są gramatury papieru od 38 do 209 g/m².


- Obsługuje skanowanie małych dokumentów (49 × 85 mm), grubych czek i cienkich paragonów papierowych (od 38 do 128 g/m²).

Uwaga: W przypadku rozmiarów niestandardowych od 49 × 85 mm do 55 × 91 mm obsługiwane są gramatury papieru od 38 do 209 g/m².

- Zeskanowane dokumenty można przysłać na adres poczty elektronicznej, komputer lub współdzielone serwery.
- Obsługuje wysyłanie dokumentów w kilka miejsc naraz, jak na przykład zapisywanie kopii na komputerze podczas wysyłania wiadomości e-mail do klienta w jednym skanie.
- Skanuj bezpośrednio do lub drukuj bezpośrednio ze standardowej pamięci USB 2.0, aby zwiększyć wydajność pracy.




Automatically scans small originals as-is to a standard size




Proste skanowanie

Dzięki funkcji Autoskan drukarka wielofunkcyjna automatycznie wybiera ustawienia skanowania, takie jak orientacja dokumentu, kolor/czarno-biały, jednostronny lub dwustronny, a następnie wysyła zeskanowane pliki na adres e-mail lub komputer po automatycznym usunięciu pustych stron.



Kopiowanie i skanowanie kart identyfikacyjnych

Możesz skopiować obie strony dowodu osobistego na jednym arkuszu papieru lub zeskanować i przesać do SMB / FTP / SFTP / poczty elektronicznej / URL / folderu Mój folder, umożliwiając łatwy dostęp i drukowanie w razie potrzeby.



Rozwiązania bezserwerowe umożliwiają bardziej inteligentne operacje biznesowe

Nasza drukarka wielofunkcyjna obsługuje rozwiązania bezserwerowe, pomagając obniżyć koszty operacyjne i poprawić wydajność bez konieczności dodatkowych inwestycji sprzętowych, takich jak serwer.

- Integracja uwierzytelniania bezserwerowego* umożliwia bezpieczne zarządzanie informacjami uwierzytelniającymi użytkowników i udostępnianie ich między wieloma drukarkami bez potrzeby korzystania z serwera.
- Funkcja Drukuj na żądanie bez serwera* zarządza wieloma urządzeniami i łączy je, umożliwiając drukowanie i odbieranie wydruków z dowolnego podłączonego urządzenia.

* Opcjonalnie.

DYNAMICZNE

Zaprojektowane, aby elastycznie dostosowywać się do zmieniających się środowisk biurowych i zróżnicowanych przepływów pracy.

Nowy, duży, 10,1-calowy panel sterowania zapewnia intuicyjną obsługę i personalizację

Panel sterowania służy jako brama, łącząc użytkownika z różnymi inteligentnymi aplikacjami w drukarce wielofunkcyjnej za dotknięciem przycisku. Duży pojemnościowy panel dotykowy zapewnia doskonałą widoczność i obsługę, reagując na każdy dotyk i przesunięcie, co zapewnia bezproblemową nawigację.

Wyświetlanie nazwy logowania

Obszar dotykowy NFC

Łatwe łączenie z urządzeniami mobilnymi. Korzystając z aplikacji Print Utility^{*1}, można wykonywać podstawowe operacje drukarki wielofunkcyjnej^{*2} ze smartfona.




Uwaga: Łączenie z maszyną za pośrednictwem środowiska bezprzewodowego lub bezpośredniego połączenia Wi-Fi Direct®.

Uwaga: AirPrint, Mopria® Print Service i Mopri Scan są obsługiwane w przypadku drukowania lub skanowania za pomocą urządzenia mobilnego.

* 1: Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play™ lub App Store.

* 2: Kopiuj, Faksuj, Drukuj, Skanuj.



Uwaga: Wyświetlany ekran różni się od ustawień fabrycznych. Dodatkowo stan oświetlenia LED zmienia się w zależności od sytuacji. Stan oświetlenia LED na obrazie służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

Szybki dostęp do często używanych ustawień

Na ekranie Pins (Przypięte) można ponownie uruchomić zadania z historii zadań. Często używane ustawienia można „przypiąć”, aby zaoszczędzić czas.

Panel obsługi zdalnej



Konfiguracja i aktualizacja zdalnych drukarek wielofunkcyjnych

Administratorzy urządzeń mogą zdalnie konfigurować i zarządzać drukarką wielofunkcyjną. Po uruchomieniu panelu sterowania z poziomu przeglądarki internetowej panel sterowania drukarki wielofunkcyjnej może być wyświetlany i obsługiwany za pomocą komputera.

Uwaga: W obrębie tego samego intranetu, gdy panel zdalnego sterowania jest aktywny, nie można obsługiwać panelu sterowania drukarki wielofunkcyjnej. Ponadto nie można uruchomić panelu zdalnego sterowania, gdy użytkownik korzysta z drukarki wielofunkcyjnej.

Obsługa usługi Universal Print by Microsoft

Po zarejestrowaniu drukarki Apeos C3567 w Universal Print by Microsoft użytkownicy^{*1} uwierzytelnieni za pomocą Microsoft Entra ID^{*2} mogą drukować z dowolnego miejsca za pośrednictwem chmury.

* 1: Organizacje z subskrypcją Microsoft Windows Enterprise lub Microsoft 365.

* 2: Wcześniej pod nazwą Azure Active Directory.

Zrób wrażenie każdym wydrukiem

Nowo opracowany toner zapewnia wyjątkowe kolory w każdym odcieniu, a wysoka rozdzielczość 1200 x 2400 dpi umożliwia uzyskanie precyzyjnych linii i tekstu, nadając każdemu wydrukowi profesjonalny wygląd.




Tworzenie materiałów promocyjnych na miejscu i na żądanie

Obsługa szerokiego zakresu rozmiarów i gramatury papieru^{*1}, co zapewnia elastyczność w personalizacji i drukowaniu na kopercie^{*2}, materiałach poczty reklamowej, plakatach, banerach promocyjnych, a nawet długich wyświetlaczach POP^{*3}.

* 1: Gramatura papieru od 52 do 300 g/m².

* 2: Kopertę i pocztówkę można wydrukować bezpośrednio z tacy 1.

* 3: Długie arkusze do 297 x 1200 mm.



Niewielkie wymiary umożliwiają ustawienie w każdym pomieszczeniu biurowym

Kompaktowa konstrukcja o szerokości 577 mm i głębokości 671 mm* pasuje wszędzie, w tym do ciasnych miejsc, maksymalizując wykorzystanie przestrzeni biurowej.

* W przypadku standardowej konfiguracji z 1 tacą.

ŚRODOWISKO

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak nowa technologia tonera, inteligentne czujniki oszczędzające energię i wykończenie bez zszywek

Wielofunkcyjne drukarki przyszłości

FUJIFILM Business Innovation promuje ograniczenie zmian klimatu i cyrkulację zasobów w ramach korporacyjnej polityki zrównoważonego rozwoju. Nasze produkty są wyposażone w technologie, które zmniejszają zużycie energii i zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności.

Nowy toner i moduł utrwalający o niskiej temperaturze utrwalania i wysokiej jakości obrazu

Zastosowano nowy toner i jednostkę utrwalającą, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii podczas utrwalania tonera, najbardziej energochłonnego procesu w drukarkach wielofunkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu żywicy funkcjonalnej nasz nowo opracowany toner osiągnął wiodącą w branży niską temperaturę utrwalania^{*1}, która jest o 15 stopni niższa niż w przypadku tonera stosowanego w poprzednich modelach^{*2}.

Ponadto zastosowanie nowej jednostki utrwalającej pozwoliło uzyskać zarówno niską temperaturę utrwalania, jak i wyjątkową jakość obrazu.

^{*1}: Temperatura utrwalania tonera w laserowych drukarkach wielofunkcyjnych A3 na podstawie wewnętrznych badań przeprowadzonych w lipcu 2024 r.

^{*2}: Toner używany w Apeos C3060 / C2560 / C2060.

Zaprojektowane na teraz i na przyszłość

Aby promować recykling zasobów, podczas produkcji urządzenia wykorzystano materiały z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu^{*} w częściach, takich jak przednia pokrywa i tace. Pokonaliśmy wyzwania, aby opracować sposoby na ograniczenie nierównomiernego zabarwienia tworzywa sztucznego z recyklingu, które jest trudne do formowania. Poprzez poprawę wytrzymałości i sztywności części zapewniamy jakość produktu.

Produkty zostały zaprojektowane z myślą o łatwym demontażu i czyszczeniu, co umożliwia ponowne wykorzystanie lub recykling części.

^{*} W przypadku konfiguracji z 4 tacami z dwustronnym automatycznym podajnikiem dokumentów 15% całkowitej masy tworzywa sztucznego urządzenia to materiał pochodzący z recyklingu.

Przyczynia się do mniejszej emisji CO₂ dzięki lekkiej obudowie

Poprzez optymalizację żywicy i blachy z wykorzystaniem technologii zmniejszania grubości materiału oraz zmianę struktury ramy osiągnęliśmy redukcję masy korpusu o 25%^{*1} przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i przyczynieniu się do redukcji emisji CO₂ w logistyce.

Emisje CO₂ w całym cyklu życia produktu^{*2}



17%^{*3}
Redukcja

Apeos C3567
Z modelem z 3 tacami

^{*1}: W porównaniu z poprzednim modelem Apeos C3070 PFS.

^{*2}: Emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu, od zakupu surowców po utylizację i recykling, przeliczone na emisje CO₂.

^{*3}: Zakładając, że w przypadku poprzedniego modelu Apeos C3570 (CPS-2TM) na rynek europejski (Francja, Włochy, Holandia, Polska, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania wg danych z marca 2026 r.) wartość ta wynosi 100%.

Finisz bez zszywkowy

Finisz bez zszywkowy obsługuje zszywanie bez zszywek, zapewniając redukcję odpadów i zwiększenie bezpieczeństwa.

Technologie oszczędzania energii

- Niższe zużycie energii i kompaktowa budowa dzięki wysokiej rozdzielczości druku przy wykorzystaniu głowicy drukującej LED.
- Oszczędza energię dzięki szybkiemu uruchamianiu i inteligentnej funkcji oszczędzania energii, która zasila wyłącznie wymagane części zgodnie z funkcjami używanymi przez użytkowników.



Image Provided by Green Park FLOOP

Dowiedz się więcej
Głowica drukująca
LED



Dowiedz się więcej
Inteligentne
oszczędzanie energii



	Apeos C3567	Apeos C3067	Apeos C2567
Wartość TEC*	0,36 kWh	0,33 kWh	0,25 kWh

^{*} Dane są zgodne z metodą pomiaru ustanowioną przez Międzynarodowy Program Energy Star.

Inicjatywy na rzecz oszczędzania zasobów

- Funkcje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia papieru
 - Prywatny druk płatny, skanowanie, faks elektroniczny, strony na stronę/wielokrotność, druk dwustronny* itd.

^{*} Wszystkie sterowniki druku dostarczane przez FUJIFILM Business Innovation Corp. są domyślnie ustawione na dwustronne drukowanie podczas instalacji.



BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona firmy dzięki proaktywnym usługom bezpieczeństwa i niezawodnym funkcjom

Chronić przed nieuprawnionym użytkownikiem

Wiele opcji ustawiania uprawnień użytkowników pozwala administratorowi wybrać odpowiednią kombinację dla danego środowiska.

- Lokalne uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie za pomocą serwera zdalnego
- Uwierzytelnianie karty IC*
- Dostęp do funkcji indywidualnych użytkownika
- Prywatny druk płatny

* Opcjonalnie.

Można utworzyć dodatkową warstwę niepożądanego dostępu dla określonych użytkowników (np. gości).

- Zestaw dodatkowego połączenia Ethernet*

* Opcjonalnie.

Chroni dane

Chroni przed złośliwym zamiarem hakowania, manipulowania ustawieniami urządzenia/systemu.

- Wykorzystuje układ TPM* 2.0 do zarządzania kluczami szyfrowania
- Usuwa ustawienia i dokumenty jednocześnie
- Zapis danych na dysku SSD jest szyfrowany za pomocą bezpiecznego szyfrowania AES-256

* Moduł platform zaufanych.

Chroni informacje poprzez ich silne szyfrowanie podczas przesyłania pomiędzy urządzeniami, serwerami itp.

- Szyfrowanie ścieżek komunikacji przez SSL/TLS lub Ipsec
- Szyfrowanie podczas przesyłania przez SMBv3 i SFTP
- Szyfrowanie/podpis skanowania pliku
- Szyfrowanie e-mail i podpis w standardzie S/MIME
- Limit wersji TLS
- Kryptografia krzywych eliptycznych
- WPA3

Chronić przed nieuprawnionym dostępem

Chroni ustawienia urządzeń na wielu poziomach, wyraźnie oznaczając ograniczenia zmian dla różnych odbiorców docelowych – użytkowników końcowych, administratorów IT i inżynierów serwisowych.

- Ta funkcja umożliwia ograniczenie czynności wykonywanych przez przedstawiciela serwisu
- Blokada konta zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi
- Informacje dotyczące zmiany hasła domyślnego
- Ostrzeżenia wyświetlane podczas korzystania z globalnego adresu IP

Zapobiega instalacji nieautoryzowanego programu bez powiadomienia. Solidne audyty IT odnotowane w dziennikach danych urządzenia w celu łatwego śledzenia.

- Weryfikacja sygnatury oprogramowania
- Ograniczenia dotyczące zdalnej aktualizacji
- Filtrowanie adresów IP
- Wykrywanie sabotażu przy rozruchu i automatyczne przywracanie po wykryciu manipulacji
- Zapobieganie manipulacjom podczas pracy
- Dziennik audytu
- System transferu dziennika audytu

Zapobiega błędom operacji

Zapobiega wyciekowi informacji z powodu nieumyślnych błędów administratorów i użytkowników.

- Skanuj dokumenty do dostarczenia do stałego miejsca docelowego
- Wprowadź ponownie faks odbiorcy
- Adnotacje
- Znak wodny

Wszechstronne opcje przetwarzania końcowego

Wyjście 3-kierunkowe z nowym kompaktowym finiszerm

Finisz A3, który można zainstalować w jednostce głównej.

W połączeniu z tacą boczną* papier może być wyprowadzany do maksymalnie 3 miejsc.

Finisz nie tylko powiadamia użytkowników za pomocą diod LED o wyjściu papieru, ale ponadto ma cichą konstrukcję, która zmniejsza hałas podczas pracy.

* Opcjonalnie.

Włącza podświetlenie, aby powiadomić użytkowników o gotowym wydruku



Wyjście 3-kierunkowe

Cicha konstrukcja

Zszywanie bez zszywek

Oprócz pojedynczego zszywania do 10 arkuszy* obsługiwane jest również podwójne zszywanie.

* 80 g/m² lub mniej.



Zszywanie bez zszywek 10 arkuszy*

Wyjście 3-kierunkowe z tacą wyjściową 2 oraz tacą boczną*


Obsługuje wyjście z trzech miejsc dla funkcji kopiowania, faksowania i drukowania. W ten sposób ważne odebrane faksy nie są pomijane, a wydruki można szybko odebrać.

* Opcjonalnie.



Uwaga: Taca wyjściowa 2 nie może być instalowana z różnymi finiszermi.

Finisz A3 (opcjonalny)



Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B5-PC (1 przebieg, skanowanie 2-stronne) Standard w przypadku modelu CPS



Moduł wkładania długiego papieru (opcjonalny)

Standardowe skanowanie do / drukowanie z pamięci USB

Standardowa taca wyjściowa 2

Moduł tacy / podajnik (opcjonalny)



Moduł z 1 tacą

Moduł z 1 tacą i szafką

Moduł z 3 tacami

Podajnik o dużej pojemności B1

Finiszery (opcjonalne)

1. Finisz B5
 - Zszywanie bez zszywek
 - Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
2. Moduł dziurkacza
 - Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
3. Moduł kreatora broszur
 - Zszywanie grzbietowe
4. Finisz C5
 - Zszywanie bez zszywek
 - Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
5. Finisz C5 z modulem kreatora broszur
 - Zszywanie bez zszywek
 - Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie, zszywanie grzbietowe
6. Finisz C5 z modulem kreatora broszur z dziurkaczem 2-/4-otworowym
 - Zszywanie bez zszywek
 - Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie, zszywanie grzbietowe
 - Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

Uwaga: Wymagany jest opcjonalny moduł z 3 tacami lub moduł z 1 tacą i szafką oraz zestawem instalacyjnym.

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siedziba główna

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL.: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Celem FUJIFILM Business Innovation jest rozwiązywanie problemów środowiskowych poprzez ograniczanie zmian klimatu i gospodarkę obiegiową. Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych. Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń.

Zakazy reprodukcji Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo: •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne certyfikaty obligacji. •Nieuzyskane znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Zwielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.

Znaki towarowe •FUJIFILM, logo FUJIFILM i FUJIFILM IWpro są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks i Working Folder są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows i Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy US Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. •Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach i regionach. •Adobe, Adobe logo, PostScript i logo PostScript są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. •Mopria, logo Mopria, znak słowny i logo Mopria Alliance są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. •Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Dla Twojego bezpieczeństwa
 Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.