

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna A3

Apeos C3567/C3067/C2567

Funkcje i specyfikacje

Podstawowe dane techniczne / funkcja kopiowania

Pozycja		Opis		
		C3567	C3067	C2567
Typ		Komputer stacjonarny / konsola		
Pojemność pamięci		6 GB (Pamięć systemowa: 4 GB, Pamięć strony: 2 GB, Maks.: 6 GB)		
Procesor		Czterordzeniowy 2,0 GHz		
Pojemność urządzenia pamięci masowej*1		256 GB		
Możliwości koloru		Pełny kolor		
Rozdzielczość skanowania		600 x 600 dpi		
Rozdzielczość drukowania		1200 x 2400 dpi		
Czas nagrzewania*2		[Wbudowane wtyczki/usługi niestandardowe]*3 Po włączeniu: 20 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza) Po wyłączeniu: 20 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)		
Czas przywracania (Czas przywracania z trybu uśpienia)		13,6 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	11,9 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	
Rozmiar oryginału		Maksimum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm dla arkusza i książki		
Rozmiar papieru	Taca 1*4	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF, koperta*5, pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 90 x 98 mm do 297 x 432 mm		
	Taca 2, 3, 4	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm		
	Taca pomijania	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF, koperta*6, pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 89 x 98 mm do 297 x 432 mm		
	Szerokość utraty obrazu*7	Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 2,0 mm, krawędź prawa/lewa 2,0 mm		
Gramatura papieru*8*9	Taca papieru	od 52 do 300 g/m² / od 14 lb bond do 166 lb index		
	Taca pomijania	od 52 do 300 g/m² / od 14 lb bond do 166 lb index		
Czas wydruku pierwszej kopii	Cz-b*10	4,6 s (A4 LEF)	5,9 s (A4 LEF)	
	Kolor*11	6,0 s (A4 LEF)	7,9 s (A4 LEF)	
Zmniejsz/powiększ	Rozmiar do rozmiaru	1: 1 +/- 0,7 %		
	Ustawienie wstępne	50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%		
	Zmienna	25 do 400% (w przyrostach co 1%)		
Kopij ciągle Prędkość*12	A4 LEF/ JIS B5 LEF / Letter LEF	Cz-b: 35 stron/min., Kolor: 35 stron/min.	Cz-b: 30 stron/min., Kolor: 30 stron/min.	Cz-b: 25 stron/min., Kolor: 25 stron/min.
	A4	Cz-b: 26 stron/min., Kolor: 26 stron/min.	Cz-b: 23 strony/min., Kolor: 23 strony/min.	Cz-b: 19 stron/min., Kolor: 19 stron/min.
	JIS B5	Cz-b: 20 stron/min., Kolor: 20 stron/min.	Cz-b: 17 stron/min., Kolor: 17 stron/min.	Cz-b: 14 stron/min., Kolor: 14 stron/min.
	JIS B4 / Legal	Cz-b: 22 strony/min., Kolor: 22 strony/min.	Cz-b: 20 stron/min., Kolor: 20 stron/min.	Cz-b: 16 stron/min., Kolor: 16 stron/min.
	A3	Cz-b: 19 stron/min., Kolor: 19 stron/min.	Cz-b: 17 stron/min., Kolor: 17 stron/min.	Cz-b: 14 stron/min., Kolor: 14 stron/min.
Taca papieru Wydajność*13	Standard	520 arkuszy x 1 taca + taca pomijania 96 arkuszy		
	Opcjonalnie	Moduł z 1 tacą / Moduł z 1 tacą i szafką: 520 arkuszy x 1 taca Moduł z 3 tacami: 520 arkuszy x 3 tace Podajnik o dużej pojemności B1: 2000 arkuszy		

Pozycja		Opis		
		C3567	C3067	C2567
	Maks.	4176 arkuszy [Standard + Moduł z 3 tacami + Podajnik o dużej pojemności B1]		
Kopiowanie ciągłe ^{*14}		999 arkuszy		
Pojemność tacy wyjściowej ^{*15}		Górny środek: 250 arkuszy (A4 LEF), dolny środek: 250 arkuszy (A4 LEF)		
Zasilanie		AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz powszechne		
Maksymalny pobór mocy		1,76 kW (AC220 V +/- 10%), 1,92 kW (AC240 V +/- 10%) Tryb uśpienia: 0,3 W (AC230 V +/- 10%) Tryb niskiego poboru mocy: 61 W (AC230 V +/- 10%) Tryb gotowości: 97 W (AC230 V +/- 10%)		
Wartość TEC		0,36 kWh	0,33 kWh	0,25 kWh
Wymiary		szer. 577 x gł. 671 x wys. 785 mm / szer. 22,8 x gł. 26,5 x wys. 31,0" szer. 577 x gł. 671 x wys. 888 mm / szer. 22,8 x gł. 26,5 x wys. 35,0" (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą). szer. 587 x gł. 671 x wys. 1136 mm / szer. 23,2 x gł. 26,5 x wys. 44,8" (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką). szer. 587 x gł. 671 x wys. 1136 mm / szer. 23,2 x gł. 26,5 x wys. 44,8" (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 3 tacami).		
Waga ^{*16}		67 kg / 148 lb 82 kg / 181 lb (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą). 90 kg / 199 lb (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką). 92 kg / 203 lb (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 3 tacami).		
Wymagania dotyczące miejsca ^{*17}		szer. 935 x gł. 671 mm / szer. 36,9 x gł. 26,5"		

*1: Pojemność urządzenia pamięci masowej nie jest całkowicie dostępna dla klientów.

*2: Może się zmieniać w zależności od warunków użytkowania.

*3: Wbudowane wtyczki/Usługi niestandardowe są domyślnie włączone.

*4: Gdy podajnik kopert jest włączony, dostępne są wymiary od 90 x 98 mm do 241 x 372 mm.

*5: Obsługiwane standardowe rozmiary kopert to Commercial nr 10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4 itp.

*6: Obsługiwane standardowe rozmiary kopert to ISO-C4 i ISO-C5.

*7: Do formatu A3.

*8: Zaleca się stosowanie zalecanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.

*9: Gdy podajnik koperty jest włączony: od 106 do 300 g/m²

*10: A4 LEF/Tryb priorytetu monochromatycznego.

*11: A4 LEF/Tryb priorytetu kolorowego.

*12: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu.

*13: Papier o gramaturze 80 g/m².

*14: Proces kopiowania może zostać tymczasowo zatrzymany w celu stabilizacji jakości obrazu.

*15: Papier o gramaturze 70 g/m².

*16: Z wyłączeniem wkładu z tonerem.

*17: Gdy taca pomijania jest całkowicie wysunięta, a ogranicznik DADF jest włączony. Przestrzeń konserwacyjna nie jest uwzględniona.

Funkcja drukowania

Pozycja		Opis
Typ		Rodzaj: wbudowany
Rozmiar druku	Taca 1	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
	Taca 2, 3, 4	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
	Taca pomijania	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF, koperta ^{*1} , pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 89 x 98 mm do 297 x 1200 mm ^{*2}
	Szerokość utraty obrazu ^{*3}	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
Prędkość drukowania ciągłego ^{*4}		Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
Rozdzielczość drukowania	Standard	[Sterownik PCL] Standard: 1200 x 2400 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
	Opcjonalnie	[Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Wysoka prędkość (standardowa): 600 x 600 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	Standard	PCL5/PCL6
	Opcjonalnie	Adobe® PostScript® 3™
Protokół sieciowy	Ethernet (standard)	TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)
Obsługiwany system operacyjny ^{*5}	Standard	[Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2025 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) [Sterownik Mac OS] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
	Opcjonalnie	[Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2025 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
Czcionki	Standard	2 czcionki japońskie (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5), 19 czcionek europejskich, 1 czcionka chińska (Monotype Sung Light), PCL: 96 czcionek europejskich, 1 czcionka chińska (Monotype Sung Light), 4 czcionki wielojęzyczne (Andale Mono WT J, Andale Mono WT K, Andale Mono WT T, Andale Mono WT S) HP-GL: czcionka jednoliniowa
	Opcjonalnie	Zestaw Adobe® PostScript® 3™ 136 czcionek europejskich
Emulacja (standardowa)		TIFF, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2 / RTL (HP Design Jet 750C Plus), PCL5c / 6 (HP Color Laser-Jet 5500), XPS
Interfejs	Standard	Sieć Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0
	Opcjonalnie	USB 3.0, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Uwaga: WSD to skrót od Web Services on Devices.

Uwaga: XPS oznacza specyfikację papieru XML.

*1: Obsługiwane standardowe rozmiary kopert to Commercial nr 10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4 itp.

*2: Dostępny jest długi papier o gramaturze od 106 do 220 g/m² (Extra Heavyweight). Zadrukowane papiery są dostarczane do tacy bocznej, gdy dołączony jest Finiszer A3.

*3: Do formatu A3.

*4: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu. Prędkość drukowania może zostać zmniejszona w zależności od dokumentu.

*5: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Funkcja skanowania

Pozycja		Opis
Typ		Skaner kolorowy
Rozmiar oryginału		Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
Rozdzielczość skanowania		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Prędkość skanowania		Taka sama jak prędkość skanowania dla dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów
Interfejs	Standard	Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Opcjonalnie	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
Skanowanie do Folderu	Protokół sieciowy	TCP/IP (WebDAV, HTTP)
	Format pliku	Monochromatyczne binarne: TIFF, PDF ^{*1} Skala szarości: TIFF, JPEG ^{*2} , PDF ^{*1} Pełny kolor: TIFF, JPEG, PDF ^{*1} , mocno skompresowany plik PDF ^{*1}
	Sterownik	Obsługa interfejsu TWAIN
	System operacyjny ^{*3}	Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2025 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy)
Skanowanie do PC	Protokół sieciowy	TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)
	System operacyjny	Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2025 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) ^{*4} macOS 26 ^{*5} / 15 ^{*5} / 14 ^{*5} / 13 ^{*5} / 12 ^{*5}
	Format pliku	Monochromatyczne binarne: TIFF, PDF Skala szarości / Pełny kolor: TIFF, JPEG, PDF, mocno skompresowany plik PDF
Skanowanie do e-mail	Protokół sieciowy	TCP/IP (SMTP)
	Format pliku	Monochromatyczne binarne: TIFF, PDF Skala szarości / Pełny kolor: TIFF, JPEG, PDF, mocno skompresowany plik PDF

*1: Gdy używane są usługi internetowe CentreWare.

*2: Gdy używany jest program narzędziowy Network Scanner Utility 3.

*3: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

*4: Technologia SFTP nie jest obsługiwana.

*5: Technologia FTP nie jest obsługiwana.

Funkcja faksowania (opcjonalna)

Pozycja		Opis
Rozmiar oryginału		Maks.: A3, 11 x 17", Długi dokument (najdłuższy 600 mm ^{*1})
Rejestrowanie rozmiaru papieru		Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5
Czas przesyłania		2 sekundy i dłużej, ale krócej niż 3 sekundy ^{*2}
Tryb przesyłania		ITU-T G3
Rozdzielczość skanowania	Standard	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
	Fine	8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
	Super Fine (400 dpi)	16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
	Super Fine (600 dpi)	600 x 600 dpi
Metoda kodowania		MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji		G3: 33,6 / 31,2 / 28,8 / 26,4 / 24,0 / 21,6 / 19,2 / 16,8 / 14,4 / 12,0 / 9,6 / 7,2 / 4,8 / 2,4 kbps
Odpowiednie linie		Publiczna sieć telefoniczna (PSTN), PBX, maks. 3 porty ^{*3} (3 porty G3)

*1: Gdy wykorzystywany jest dwustronny automatyczny podajnik dokumentów.

*2: Gdy dokument formatu A4 zawierający około 700 znaków jest przesyłany w standardowej jakości obrazu (8 x 3,85 linii/mm) i w trybie dużej prędkości (28,8 kb/s lub szybciej, JBIG). Wskazuje jedynie czas przesyłania informacji o obrazie i nie obejmuje czasu sterowania komunikacją. Całkowity czas komunikacji będzie się różnił w zależności od zawartości dokumentu, typu urządzenia odbierającego faks i stanu linii.

*3: Liczba linii faksu wynosi do 3 portów. Port odnosi się do liczby kanałów dla faksu.

Funkcja faksowania bezpośredniego (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar oryginału	A3, JIS B4, A4
druku	Taka sama jakość obrazu, jak wskazana w punkcie Rozdzielczość skanowania dla funkcji faksowania
Prędkość transmisji	To samo, co dla funkcji faksowania
Odpowiednie linie	To samo, co dla funkcji faksowania
Obsługiwany system operacyjny*	[Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2025 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy)
	[Sterownik Mac OS] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12

* Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Funkcja faksu internetowego (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar oryginału	A3, JIS B4, A4
Rozdzielczość skanowania	To samo, co dla funkcji faksowania
Format pliku	Format: TIFF-FX; metoda kompresji: MH, MMR, JBIG
Profil	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Protokół sieciowy	Nadawanie SMTP
	Odbieranie SMTP, POP3
Interfejs	Standard Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Funkcja faksu IP (SIP) (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar oryginału	To samo, co dla funkcji faksowania
Rozdzielczość skanowania	To samo, co dla funkcji faksowania
Obsługiwany protokół	SIP, JT-T.38
Metoda kodowania	To samo, co dla funkcji faksowania
Interfejs	Standard Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Funkcja drukowania dwustronnego

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 × 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 128 x 140 mm do 297 x 432 mm
Gramatura papieru*	od 52 do 256 g/m ² / od 14 lb bond do 142 lb index

* Zaleca się stosowanie rekomendowanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B5-PC

Pozycja	Opis		
	C3567	C3067	C2567
Typ	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów [1 przebieg, skanowanie 2-stronne]		
Rozmiar oryginału ^{*1} / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 × 17"; min.: A6 od 38 do 128 g/m ² / od 11 lb bond do 34 lb bond (w trybie Duplex: od 50 do 128 g/m ² / od 14 lb bond do 34 lb bond) ^{*2}		
Wydajność ^{*3}	130 arkuszy		
Prędkość skanowania ^{*4}	Kopowanie (A4 LEF jednostronnie)	Cz-b: 35 stron/min. Kolor: 35 stron/min.	Cz-b: 30 stron/min. Kolor: 30 stron/min.
	Skanowanie	Cz-b: 80 stron/min, kolor: 80 stron/min (1 przebieg, skanowanie 2-stronne: cz-b 160 stron/min, kolor 160 stron/min) [Standardowy dokument (A4 LEF / Letter LEF), 200 dpi, do folderu.]	

*1: Rozmiar niestandardowy: od 49 x 85 mm do 297 x 432 mm.

*2: Rozmiary niestandardowe: od 49 x 85 mm do 55 x 91 mm są dostępne od 38 do 209 g/m².

*3: Papier o gramaturze 70 g/m².

*4: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

Finisz A3 (opcjonalny)

Pozycja		Opis
Typ	Taca centralna	Stos
	Taca wykańczająca	Sortuj (dostępne przesunięcie ^{*1,2}) / Stos (dostępne przesunięcie ^{*1,2})
Rozmiar papieru	Taca centralna	A4, A3
	Taca wykańczająca	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A6, Pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 89 x 98 mm do 297 x 432 mm
Gramatura papieru	Taca centralna	52 do 300 g/m ²
	Taca wykańczająca	52 do 256 g/m ²
Pojemność tacy na papier ^{*3}	Taca centralna	A4 LEF: 125 arkuszy A4 SEF, A3: 50 arkuszy
	Taca wykańczająca	[Bez zszywania] A4 LEF: 500 arkuszy; JIS B4: 250 arkuszy; A3 lub większe: 200 arkuszy, układanie w różnych formatach ^{*4} : 250 arkuszy [Ze zszywaniem] 30 zestawów, lub A4 LEF: 500 arkuszy, JIS B4: 250 arkuszy, A3 lub większe: 200 arkuszy Układanie w różnych formatach ^{*4} : 250 arkuszy
Zszywanie	Wydajność	A4: 50 arkuszy (90 g/m ² lub mniej), JIS B4 lub większej: 30 arkuszy (90 g/m ² lub mniej)
	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: JIS B5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 203 x 182 mm do 297 x 432 mm
	Gramatura papieru	od 52 do 256 g/m ² / od 14 lb bond do 142 lb index
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Wymiary / Waga		szer. 465 x gł. 484 x wys. 248 mm / szer. 18,4 x gł. 19,1 x wys. 9,8" 11 kg / 25 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*5}		szer. 1103 x gł. 671 mm / szer. 43,5 x gł. 26,5"

*1: Opcja [Brak przesunięcia] jest wybrana domyślnie.

*2: Wydruki o szerokości mniejszej niż 190 mm są dostarczane bez układania z przesunięciem.

*3: Papier o gramaturze 70 g/m².

*4: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach. 250 arkuszy (w przypadku dużych arkuszy mniejszych niż A3)/200 arkuszy (w przypadku dużych arkuszy w formacie A3 lub większych). To samo dotyczy sytuacji, gdy mieszane są oprawy bez zszywek i zszywane lub różne miejsca zszywania.

*5: Jednostka główna + Finisz A3; gdy podpórka papieru jest wyciągnięta, a taca pomijania jest całkowicie wysunięta.

Finisz B5 (opcjonalnie)

Pozycja		Opis
Typ	Taca centralna	Stos
	Taca wykańczająca	Sortuj (dostępne przesunięcie ^{*12}) / Stos (dostępne przesunięcie ^{*12})
Rozmiar papieru ^{*3}	Taca centralna	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 Rozmiar niestandardowy: od 148 x 148 mm do 297 x 432 mm
	Taca wykańczająca	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 Rozmiar niestandardowy: od 148 x 148 mm do 297 x 432 mm
Gramatura papieru ^{*4}	Taca centralna	od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
	Taca wykańczająca	od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność tacy na papier ^{*5}	Taca centralna	200 arkuszy (80 g/m ² lub mniej)
	Taca wykańczająca	[Bez zszywania] A4: 2000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach ^{*6} : 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 100 zestawów lub 1000 arkuszy ^{*7} , JIS B4 lub większe: 75 zestawów lub 750 arkuszy [Z broszurowaniem ^{*8}] 50 zestawów lub 600 arkuszy [Ze składaniem ^{*9}] 500 arkuszy
Zszywanie	Wydajność	Zszywanie: 50 arkuszy (90 g/m ² lub mniej) Zszywanie bez zszywek ^{*9} : 10 arkuszy (80 g/m ² lub mniej)
	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 210 x 148 mm do 297 x 432 mm
	Gramatura papieru	Zszywanie: od 52 do 256 g/m ² / od 14 lb bond do 142 lb index Zszywanie bez zszywek ^{*9} : od 64 do 105 g/m ² / od 18 lb bond do 28 lb bond
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Dziurkacz ^{*10}	Rozmiar papieru ^{*11}	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 210 x 148 mm do 297 x 432 mm
	Gramatura papieru	od 52 do 220 g/m ² / od 14 lb bond do 122 lb index
	Liczba otworów	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
Broszurowanie ^{*8}	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A4, Letter Rozmiar niestandardowy: od 210 x 279 mm do 297 x 432 mm
	Wydajność	Zszywanie siodłowe: 15 arkuszy; pojedyncze złożenie: 5 arkuszy
	Gramatura papieru	Zszywanie siodłowe: od 64 do 80 g/m ² / od 18 lb bond do 21 lb bond ^{*12} Pojedyncze złożenie: od 64 do 105 g/m ² / od 18 lb bond do 28 lb bond
Wymiary ^{*13*14}		szer. 618 x gł. 653 x wys. 1047 mm / szer. 24,4 x gł. 25,8 x wys. 41,3" Z modułem broszuownicy: szer. 618 x gł. 673 x wys. 1076 mm / szer. 24,4 x gł. 25,8 x wys. 42,4"
Waga		28 kg / 62 lb Moduł dziurkacza: +2 kg / 5 lb Brusznica: +10 kg / 23 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*15}		szer. 1522 x gł. 677 mm / szer. 60,0 x gł. 26,7" Z modułem broszuownicy: szer. 1522 x gł. 677 mm / szer. 60,0 x gł. 26,7"

Uwaga: Finisz B5 jest dostępny tylko wtedy, gdy do jednostki głównej podłączony jest opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką lub opcjonalny moduł z 3 tacami.

Uwaga: Wymagany zestaw Finisz B4/B5 INST.

*1: Funkcja przesunięcia jest fabrycznie ustawiona jako domyślnie wyłączona.

*2: Wydruki o gramaturze 257 g/m² i większej lub szerokości mniejszej niż 210 mm są dostarczane bez układania z przesunięciem.

*3: Papier w rozmiarach większych niż A3 lub 11 x 17 cali lub mniejszych niż A5 jest dostarczany na tacę środkową.

*4: W zależności od warunków użytkowania dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo. (52 do 55 g/m², 257 g/m² i więcej)

*5: Papier o gramaturze 70 g/m².

*6: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*7: 75 zestawów lub 750 arkuszy z podwójnym zszywaniem.

*8: Funkcja broszurowania wymaga opcjonalnego Modułu broszuownicy do finiszera B. Wykonanie zagięcia ułatwia złożenie. Po wysłaniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej. Ponadto, jeśli arkusze o większym formacie zostaną ułożone na arkuszach o mniejszym formacie po uruchomieniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury, następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej.

*9: Zszywanie bez zszywek nie ma siły wiązania równej zszywaniu ze zszywkami. Oprawioną część można łatwo oddzielić w zależności od rodzaju papieru, temperatury, wilgotności i sposobu odwracania strony.

*10: Funkcja dziurkowania wymaga opcjonalnego modułu dziurkacza 2/4 otworowego dla Finiszera B.

*11: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.

*12: Okładki mogą mieć gramaturę do 220 g/m² (bardzo ciężka).

*13: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

*14: Po wyciągnięciu tacy przedłużającej.

*15: Jednostka główna + Finisz B5; gdy podpórka papieru jest wyciągnięta, a taca pomijania jest całkowicie wysunięta.

Finiszer C5 / Finiszer C5 z urządzeniem do tworzenia broszur (opcjonalnie)

Pozycja		Opis	
		Finiszer C5	Finiszer C5 z urządzeniem do tworzenia broszur
Typ	Taca centralna	Stos	
	Taca wyjściowa	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)	
	Taca wykańczająca	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)	
	Taca broszurowania	–	Sortuj/Stos
Rozmiar papieru	Taca centralna	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5, Pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 98 x 148 mm do 297 x 432 mm	
	Taca wyjściowa	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5, Pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 98 x 148 mm do 297 x 432 mm	
	Taca wykańczająca	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 98 x 148 mm do 297 x 432 mm	
Gramatura papieru	Taca centralna	od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index	
	Taca wyjściowa	od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index *1	
	Taca wykańczająca	od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index *1	
Pojemność tacy na papier*2	Taca centralna	200 arkuszy (A4)	
	Taca wyjściowa	500 arkuszy (A4)	
	Taca wykańczająca	[Bez zszywania] A4: 3000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 3000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1500 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 70 zestawów lub 200 arkuszy	[Bez zszywania] A4: 1500 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 1500 arkuszy, JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 70 zestawów lub 200 arkuszy
	Taca broszurowania	–	20 zestawów*4
Zszywanie	Wydajność	Zszywanie: 50 arkuszy (90 g/m ² lub mniej), Zszywanie bez zszywek*5: 10 arkuszy (80 g/m ² lub mniej)	
	Rozmiar papieru*6	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 203 x 148 mm do 297 x 432 mm	
	Gramatura papieru	Zszywanie: od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index Zszywanie bez zszywek*5: 64 do 105 g/m ² / 18 lb bond do 28 lb bond	
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie	
Dziurkacz*7	Rozmiar papieru*8	–	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF Rozmiar niestandardowy: od 203 x 148 mm do 297 x 432 mm
	Gramatura papieru	–	od 52 do 220 g/m ² / od 14 lb bond do 122 lb index
	Liczba otworów	–	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
Wykańczanie broszur	Rozmiar papieru	–	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: JIS B5 Rozmiar niestandardowy: od 182 x 257 mm do 297 x 432 mm
	Wydajność*9	–	Zszywanie siodłowe: 20 arkuszy (90 g/m ² lub mniej) Pojedyncze złożenie: 5 arkuszy (90 g/m ² lub mniej)
	Gramatura papieru	–	Zszywanie siodłowe: od 60 do 300 g/m ² / od 16 lb bond do 166 lb index Pojedyncze złożenie: od 60 do 300 g/m ² / od 16 lb bond do 166 lb index
Wymiary*10		szer. 657 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 25,9 x gł. 27,3 x wys. 41,5"	szer. 662 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 26,1 x gł. 27,3 x wys. 41,5"
Waga		41 kg / 91 lb	bez dziurkacza: 56 kg / 124 lb z dziurkaczem: 61 kg / 135 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej)*11		szer. 1561 x gł. 720 mm / szer. 61,5 x gł. 28,4"	szer. 1566 x gł. 720 mm / szer. 61,7 x gł. 28,4"

Uwaga: Wymagana jest jednostka transportowa H4 oraz zestaw montażowy do modułu wykańczającego Finiszer-C.

*1: Papier o gramaturze od 52 do 55 g/m² może nie być prawidłowo wyrównany w zależności od rodzaju papieru.

*2: Papier o gramaturze 70 g/m².

*3: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*4: Gdy rozmiar papieru wyjściowego jest taki sam.

- *5: Zszywanie bez zszywek nie ma siły wiązania równej zszywaniu ze zszywkami. Oprawioną część można łatwo oddzielić w zależności od rodzaju papieru, temperatury, wilgotności i sposobu odwracania strony.
- *6: Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.
- *7: Nie można dodać funkcji dziurkowania. Wybierz finisz z funkcją dziurkowania.
- *8: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.
- *9: Maksymalna liczba arkuszy różni się w zależności od gramatury papieru. W zależności od rozmiaru i rodzaju papieru broszura może nie być szczelnie zamknięta.
- *10: Po wyciągnięciu tacy przedłużającej.
- *11: Jednostka główna + Finisz C5 / Finisz C5 z urządzeniem do tworzenia broszur; gdy podpórka papieru jest wyciągnięta, a taca pomijania jest całkowicie wysunięta.

Podajnik o dużej pojemności B1 (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru / gramatura papieru	A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF od 52 do 216 g/m ² / od 14 lb bond do 57 lb bond
Pojemność podawania ^{*1} / Liczba tac	2000 arkuszy x 1 taca
Wymiary / Waga	szer. 389 x gł. 610 x wys. 380 mm / szer. 15,4 x gł. 24,1 x wys. 15,0" 29 kg / 64 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*2}	szer. 1156 x gł. 671 mm / szer. 45,6 x gł. 26,5"

*1: Papier o gramaturze 80 g/m².

*2: Jednostka główna + Podajnik o dużej pojemności B1; Gdy taca przedłużająca / taca pomijania są całkowicie wysunięte.

Taca boczna (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru / gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF, koperta ^{*1} , pocztówka (100 x 148 mm) Rozmiar niestandardowy: od 89 x 98 mm do 297 x 1200 mm od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność tacy na papier ^{*2}	100 arkuszy
Wymiary / Waga	szer. 328 x gł. 540 x wys. 198 mm / szer. 13,0 x gł. 21,3 x wys. 7,8" 3 kg / 7 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*3}	szer. 935 x gł. 671 mm / szer. 36,9 x gł. 26,5"

*1: Obsługiwane standardowe rozmiary kopert to Commercial nr 10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4 itp.

*2: Papier o gramaturze 70 g/m².

*3: Jednostka główna + Taca boczna; gdy Taca pomijania jest całkowicie wysunięta, a ogranicznik DADF jest włączony.

Moduł z 1 tacą (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru / gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność podawania ^{*1} / Liczba tac ^{*2}	520 arkuszy x 1 taca
Wymiary / Waga	szer. 565 x gł. 650 x wys. 109 mm / szer. 22,3 x gł. 25,6 x wys. 4,3" ^{*3} 15 kg / 34 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*4}	szer. 935 x gł. 671 mm / szer. 36,9 x gł. 26,5"

*1: Papier o gramaturze 80 g/m².

*2: Można dodać maksymalnie 1 tacę.

*3: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.

*4: Gdy taca pomijania jest całkowicie wysunięta, a ogranicznik DADF jest włączony.

Moduł z 1 tacą i szafką (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru / gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność podawania ^{*1} / Liczba tac	520 arkuszy x 1 taca
Wymiary ^{*2} / Waga	szer. 587 x gł. 650 x wys. 351 mm / szer. 23,2 x gł. 25,6 x wys. 13,9" ^{*3} (Wymiary wewnętrzne: szer. 437 x gł. 474 x wys. 147 mm / szer. 17,3 x gł. 18,7 x wys. 5,8") 23 kg / 51 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*4}	szer. 935 x gł. 671 mm / szer. 36,9 x gł. 26,5" ^{*5}

*1: Papier o gramaturze 80 g/m².

*2: W tym część stopowa.

*3: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.

*4: Gdy taca pomijania jest całkowicie wysunięta, a ogranicznik DADF jest włączony.

*5: Z wyłączeniem miejsca potrzebnego do całkowitego otwarcia drzwi.

Moduł z 3 tacami (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru (taca 2, 3, 4) / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność podawania ^{*1} / Liczba tac	520 arkuszy x 3 tace
Wymiary ^{*2} / Waga	szer. 587 x gł. 650 x wys. 351 mm / szer. 23,2 x gł. 25,6 x wys. 13,9" ^{*3} 25 kg / 56 lb
Wymagania dotyczące miejsca (gdy podłączone do jednostki głównej) ^{*4}	szer. 935 x gł. 671 mm / szer. 36,9 x gł. 26,5"

- *1: Papier o gramaturze 80 g/m².
- *2: W tym część stopowa.
- *3: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.
- *4: Gdy taca pomijania jest całkowicie wysunięta, a ogranicznik DADF jest włączony.

Taca wyjściowa 2

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru / gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 SEF Rozmiar niestandardowy: od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm od 52 do 300 g/m ² / od 14 lb bond do 166 lb index
Pojemność tacy na papier ^{*1}	250 arkuszy ^{*2}
Metoda wyprowadzania papieru	Stos

- *1: Papier o gramaturze 70 g/m².
- *2: Podczas instalowania tacy wyjściowej 2 pojemność tacy centralnej wynosi 250 arkuszy.

Uwagi

1) W przypadku awarii nośników danych jednostki podstawowej może dojść do utraty odebranych danych, zgromadzonych danych, zarejestrowanych danych dotyczących ustawień itp. W żadnym wypadku „firma” nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z utraty danych.



FUJIFILM Business Innovation Corp.
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio
107-0052
fujifilm.com/fbglobal

Celem FUJIFILM Business Innovation jest rozwiązywanie problemów środowiskowych poprzez ograniczanie zmian klimatu i gospodarkę obiegową.
Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych.
Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń. **Zakazy reprodukcji** Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo: •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne certyfikaty obligacji. •Nieużywane znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Wielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.
Znaki towarowe •FUJIFILM, logo FUJIFILM i FUJIFILM iWpro są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks i Working Folder są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows i Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy US Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. •Apple, Mac, macOS, AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach i regionach. •Adobe, Adobe logo, PostScript i logo PostScript są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. •Mopria, logo Mopria, znak słowny i logo Mopria Alliance są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. •Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Dla Twojego bezpieczeństwa
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.