


Barra de impresión Inkjet FUJIFILM 46kUV

Un sistema de impresión UV de inyección de tinta industrial



Etiquetas

PayQuick Code: AA11-BB22-CCC-4D44

Mail your payment with the coupon below.
Make checks payable to: Boston Medical Group / BosMass
Please include your account # on the check

I- Please include your account number on the check, and use the envelope provided for faster processing.

Make checks Payable to Boston Medical Group / BosMass

Due Date:	Patient Account #
Upon Receipt	1023456789-0
Amount Due:	Amount Enclosed:
\$105.00	


Boston Medical Group
PO BOX 1001
Main Street
Boston, MA 02211

Impresión transaccional



Embalaje

Acerca del Sistema de Impresión Inkjet FUJIFILM 46kUV



Con una gama flexible de anchos y configuraciones de impresión, el sistema de impresión FUJIFILM 46kUV puede integrarse perfectamente en los procesos de producción de impresión existentes.

El sistema cuenta con el cabezal de impresión FUJIFILM SAMBA®, que aprovecha la exactitud y precisión del procesamiento Silicon MEMS (Si-MEMS) para ofrecer una calidad de imagen impresionante.

Interfaz de usuario de pantalla táctil optimizada



Mantenimiento automático de boquillas




Tecnología destacada: Creación de archivos de impresión de datos variables 3IC

3IC es una aplicación de composición de impresión de datos variables liviana que viene como opción. Está diseñado para ofrecer simplicidad y facilidad de uso cuando es necesario configurar rápidamente trabajos pequeños. 3IC se ejecuta en el controlador de impresión para un acceso conveniente.

Base de datos

XPLYZ7N3	
YOUR LABEL	
XMFG3J2R	
4X75PKQM	
INKJET SAMPLE	
BFHVUECQ	
75UKJHFL	
EY9H46CF	
4W6RLPY5	
SAMPLE INKJET	
PQSK1WIT	
OFEYDSAU	
K78DHQCW	
LFEAKMYX	

Elementos de datos variables




Tecnología

Fujifilm ha aprovechado sus tecnologías de imágenes e información para crear un sistema de impresión integrado que se adapta prácticamente a cualquier necesidad de impresión.

Módulo de limpieza y taponado

El módulo de limpieza y taponado mantiene los cabezales de impresión limpios y en funcionamiento.




El módulo de limpieza/tapado está especialmente diseñado con componentes diseñados con precisión para ayudar a mantener una calidad de imagen óptima durante la vida útil del producto 46kUV.

El módulo normalmente se ejecuta una vez por turno y, con solo tocar un botón, limpia la placa de boquillas del cabezal de impresión para garantizar una calidad de impresión constante y reducir las boquillas mal dirigidas u obstruidas.



Alcance mundial

FUJIFILM Integrated Inkjet Solutions proporciona soporte global a sus clientes. Los clientes de Fujifilm se benefician de sistemas de impresión fiables y totalmente integrados diseñados según los estándares industriales. Esto incluye sistemas de impresión multicolor listos para producción y totalmente integrados en el proceso de producción.



REDIJET®

El sistema de recirculación de tinta REDIJET patentado por Fujifilm mantiene el flujo de tinta hasta las boquillas de inyección, lo que permite un inicio rápido, un tiempo de funcionamiento prolongado y una limpieza sencilla.



Sin pérdida de boquilla



Con pérdida de boquilla

Redundancia de boquillas

Los cabezales de impresión SAMBA® de Fujifilm tienen 32 filas de boquillas cada uno y son capaces de generar formas de onda de múltiples pulsos. Estos proporcionan redundancia en caso de pérdida de boquilla.

Especificaciones técnicas

Parámetro	46kUV Printbar System	
Dimensiones de la barra de impresión	Ancho de impresión	Dimensiones
	34.2 cm	74.42 cm x 19.3 cm x 68.07 cm
	43.1 cm	91.95 cm x 19.3 cm x 68.07 cm
	51.8 cm	91.95 cm x 19.3 cm x 68.07 cm
	69 cm	109.2 cm x 19.3 cm x 68.07 cm
Velocidad y resolución de impresión*	103.8 cm	143.7 cm x 19.3 cm x 68.07 cm
	Resolución transversal 1.200 ppp	
	93 m/min (Resolución: 1200x1200 ppp)	
Color y calidad	152.4 mpm (Resolución: 1200x600 dpi)	
	Monocromo	
	Tamaño de gota 4 ng	
	Fuente más pequeña 2pt (4pt en negativo)*	

*También disponible en anchos de 68,6 cm y 101,6 cm para aplicaciones personalizadas

Parámetro	46kUV Printbar System
Tintas	UV líquidas
	Envases de tinta a granel disponibles en tamaños de 20L, 210L y 1000L
	Depósito intermedio que permite la impresión continua mientras se reemplaza el contenedor principal.
Controlador de impresión	Gestión de la cola de impresión mediante tickets de trabajo y carpetas de entrada automática
	RIP-Stream: procesamiento RIP e impresión simultáneos
	RIP-to-TIFFs: los trabajos se procesan previamente y se guardan como archivos TIFF listos para imprimir
	Sincronización de salida para impresión a una o dos caras
Formato de archivo y flujo de datos de página	Admite archivos PDF y TIFF.
	Para flujos de datos de transacciones antiguos, es posible que se requiera una utilidad de conversión de terceros.
Interfaces	Windows® 11 y software de control del motor de impresión (PECS)
Dimensiones del controlador de impresión	151.5 cm x 49.9 cm x 182 cm, 363 kg
Fuerza	208-240 VCA, monofásico, 50/60 Hz, 20 amperios máximo.

Recursos globales

Con oficinas en todas las principales regiones geográficas, Fujifilm puede brindarle rápidamente la tecnología más reciente y estar presente para ayudarlo en cualquier momento. Algunas de nuestras ubicaciones corporativas incluyen:

- FUJIFILM España
- FUJIFILM Australia
- FUJIFILM Canadá
- FUJIFILM México
- FUJIFILM Norteamérica
- *Oficinas en todas las principales ciudades*



¡Escanea aquí para obtener más información!



FUJIFILM

PDES158 Rev. 11 07/16/2026

FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM, SAMBA, y REDIJET, son marcas comerciales de FUJIFILM Corporation y sus filiales.
© 2026 FUJIFILM Dimatix, Inc. Todos los derechos reservados.